



SEN 019 19/20
Achat d'un camion à essieu simple de type 4

QUESTIONS ET RÉPONSES N° 1

Le 9 septembre 2019

Question 1

Relativement à la demande de propositions susmentionnée, voici certaines suggestions/recommandations. Le but est de vous offrir le meilleur produit possible qui aura une durée de vie de plusieurs années, et aussi de s'assurer que tout le monde présente des propositions pour le même produit. Ces recommandations sont disponibles pour tous les fabricants de carrosserie et ne sont pas exclusives à qui que ce soit.

Hayon :

- Un hayon galvanisé est fortement recommandé (il ne rouillera pas).
- Il doit être possible d'abaisser le hayon à l'aide d'une commande électrique.
- Double commande sur le montant d'angle arrière

Carrosserie-fourgon :

- Doit mesurer 102 po de largeur
- Toit translucide
- Hauteur d'ouverture de porte arrière d'au moins 84 po
- Articles de quincaillerie en acier inoxydable intérieurs et extérieurs de porte à rideau
- Feux arrière à DEL encastrés dans les montants d'angle arrière
- Au moins deux (2) plafonniers à DEL
- Plancher en bois dur stratifié de 1 3/8 po
- Deux (2) rangées de rails logistiques n° 1806 sur les parois latérales
- Revêtement de contreplaqué d'au moins 3/8 po sur toutes les parois
- Angle d'impact monté sur la paroi avant
- Revêtement protecteur ondulé sur les parois latérales
- Plaque de seuil de 24 po à l'arrière, peint en noir

Réponse 1

Hayon :

- Un hayon galvanisé est fortement recommandé (il ne rouillera pas) : **Oui**
- Il doit être possible d'abaisser le hayon à l'aide d'une commande électrique : **Oui**
- Double commande sur le montant d'angle arrière : **Oui**

Carrosserie-fourgon :

- Doit mesurer 102 po de largeur : **Oui**
- Toit translucide : **Oui**
- Hauteur d'ouverture de porte arrière d'au moins 84 po : **84 po de hauteur et 93 po de largeur**
- Articles de quincaillerie en acier inoxydable intérieurs et extérieurs de porte à rideau : **non obligatoire mais recommandée**
- Feux arrière à DEL encastrés dans les montants d'angle arrière : **Oui**



SEN 019 19/20
Achat d'un camion à essieu simple de type 4

QUESTIONS ET RÉPONSES N° 1

- Au moins deux (2) plafonniers à DEL : **Oui**
- Plancher en bois dur stratifié de 1 3/8 po : **Oui**
- Deux (2) rangées de rails logistiques n° 1806 sur les parois latérales : **Oui 16 rails de chargement de type 1806 installées à la première rangée à 14,5 po du sol, 30 pouces du deuxième, 47,5 po pour la troisième rangée et la dernière rangée à 65,5 po. 2 orifices d'aération avant / arrière**
- Revêtement de contreplaqué d'au moins 3/8 po sur toutes les parois **Oui**
- Angle d'impact monté sur la paroi avant : **Oui**
- Revêtement protecteur ondulé sur les parois latérales **Oui**
- Plaque de seuil de 24 po à l'arrière, peint en noir : **Oui**

""