

PIÈCE JOINTE 1 DE L'ANNEXE A
LISTE DES EXIGENCES DU PRODUIT

LISTE DES EXIGENCES DU PRODUIT					
GROUPE	ARTICLE	CODE DE LA COMPOSANTE (AUX FINS DE L'USAGE DE SPAC SEULEMENT)	DESCRIPTION	EXEMPLE DE PRODUIT INSCRIT	
				FABRICANT (OU ÉQUIVALENT)	MODÈLE (OU ÉQUIVALENT)
1	a	A07	Plaque	Camden	CM-35N-2 DP C32D
	b	A05	Ensemble pour toilettes avec annonciateur	Camden	CM-CX-WC11 x CX-WEC10
	c	A04	Plaque à pousser	Camden	CM41-2 DP C32D
	d	A04B	Plaque à pousser	Camden	CM41-2-OB-DP

2	a	A11B	Ensemble laser Microscan	CFS	10LZR-MICROSCAN 2 x SIM
	b	A12B	Commandes de porte	CFS	CX33-Dual
	c	A09	Ferme-porte	CFS	DCV-AL-C-C-Sloped x BFA x 48" xC40/BA
	d	A08	Ferme-porte	CFS	DCV-AL-C-C-Sloped x CR x IC x BFA x 48" x C40/BA
	e	A02	Ouvre-porte	CFS	HDLR3000-HA 115VAC (Pull) AL
	f	A01	Ouvre-porte	CFS	HDLR3000-HA 115VAC (Push) AL
	g	A01B	Ouvre-porte	CFS	HDLR3000-HA 115VAC (Push) C40/BA
	h	A03	Ouvre-porte	CFS	HDLR50000-FA 115VAC (Push) AL
	i	E6	Boîte de jonction	CFS	JB7
	j	A10B	Ouvre-porte vers l'intérieur	CFS	NB500MS Dual Master x Push C/W Custom Arm 120VAC

	k	A06	Ensemble de capteurs	CFS	Superscan 1+2/Bodyguard
3	a	E18	Protecteur de loquet	Don-Jo	MELP-210-SL
4	a	P1	Palier robuste pour plancher	Dorma	7471HD x 7421
	b	P2	Pivot supérieur robuste	Dorma	EHD8062-4W
	a	DS1B	Arrêt de porte	Gallery	GSH 209 C10B
	b	DS1B	Arrêt de porte	Gallery	GSH 209 C26D
	c	DS5B	Arrêt de porte	Gallery	GSH 2100 C10B
	d	DS3	Arrêt de porte	Gallery	GSH 273 C26D
	e	DS4B	Arrêt de porte	Gallery	GSH 281B C10B
	f	DS4	Arrêt de porte	Gallery	GSH 281B C26D

5	g	M3B	Crochet pour manteau	Gallery	GSH 308B C10B
	h	M3	Crochet pour manteau	Gallery	GSH 308B C26D
	i	M2	Loquet à rouleaux	Gallery	GSH 404H C26D
	j	KP2B	Garde-pieds	Gallery	GSH 80A C10B (101 x 889) 3MT
	k	KP1B	Garde-pieds	Gallery	GSH 80A C10B (203 x 876) 3MT
	l	KP6B	Garde-pieds	Gallery	GSH 80A C10B (800 x 889) 3MT
	m	KP4	Garde-pieds	Gallery	GSH 80A C32D (101 x 686) 3MT
	n	KP5	Garde-pieds	Gallery	GSH 80A C32D (101 x 889) 3MT
	o	KP2	Garde-pieds	Gallery	GSH 80A C32D (101 x 889) 3MT
	p	KP1	Garde-pieds	Gallery	GSH 80A C32D (203 x 876) 3MT

	q	KP3	Garde-pieds	Gallery	GSH 80A C32D (203 x 876) 3MT
6	a	M4	Boîtier à montage permanent en surface	GE	GE Supra Max BLK
7	a	OH7B	Butée de porte supérieure	Glynn-Johnson	103S C10B
	b	OH6	Butée de porte supérieure	Glynn-Johnson	104H C32D
	c	OH1B	Butée de porte supérieure	Glynn-Johnson	104S C10B
	d	OH1	Butée de porte supérieure	Glynn-Johnson	104S C32D
	e	OH5	Butée de porte supérieure	Glynn-Johnson	452S C32D
	f	OH3B	Butée de porte supérieure	Glynn-Johnson	904S C10B
	g	OH3	Butée de porte supérieure	Glynn-Johnson	904S C32D
	h	OH8	Butée de porte supérieure	Glynn-Johnson	GJ906S C32D

8	a	FB1	Porte en métal à verrou encastré	Ives	458B C26D x 305mm
	b	FB2	Gâche étanche à la poussière	Ives	DP1 C26D
	c	FB3B	Dispositif de verrou supérieur encastré	Ives	FB62 x AFL C10B
	d	M1	Amortisseur pour porte	Ives	SR64 GRY
	a	TH3	Seuil de porte à coupe-givre	K.N. Crowder	CT-46A x 1219
	b	WS8	Semelle automatique	K.N. Crowder	CT-52S-CA x 915
	c	WS6	Semelle automatique	K.N. Crowder	CT-53S-AL x 915
	d	TH5	Seuil de porte	K.N. Crowder	CT-65 x 1828
	e	TH4	Seuil de porte	K.N. Crowder	CT-65 x 915
	f	TH1	Seuil de porte à coupe-givre	K.N. Crowder	CT-87A x 1219

9	g	TH2	Seuil de porte à coupe-givre	K.N. Crowder	CT-87A x 2134
	h	WS3B	Bourrelet de calfeutrage	K.N. Crowder	W-20S-BA x 1 @ 915 + 2 @ 2134
	i	WS3	Bourrelet de calfeutrage	K.N. Crowder	W-20S-CA x1 @ 915 + 2 @ 2134
	j	WS9B	Bourrelet de calfeutrage – Bas de porte	K.N. Crowder	W-24S-BA x 915
	k	WS10B	Astragale	K.N. Crowder	W-25P-BA x 2134
	l	WS4B	Bourrelet de calfeutrage	K.N. Crowder	W-32S-BA x 1 @ 915 + 2 @ 2134
	m	WS4	Bourrelet de calfeutrage	K.N. Crowder	W-32S-CA x 1 @ 915 + 2 @ 2134
	n	WS5B	Bourrelet de calfeutrage – Bas de porte	K.N. Crowder	W-35-1-BA x 915
	o	WS5	Bourrelet de calfeutrage – Bas de porte	K.N. Crowder	W-35-1-CA x 915
	p	WS1	Bourrelet de calfeutrage autocollant	K.N. Crowder	W-63-BRN x 17' (1 @ 915 + 2 @ 2134)

	q	WS2	Bourrelet de calfeutrage autocollant	K.N. Crowder	W-63-BRN x 21' (1 @ 2134 + 2 @ 2134)
	r	WS7	Astragale	K.N. Crowder	W-8S x 2134
10	a	WS13B	Joint d'étanchéité périmétrique	NGP	130SBR x 2743mm
	b	WS12B	Bas de porte avec joint de silicone	NGP	200SBR x 1220mm
	c	TH6B	Seuil thermique	NGP	NG8430BR x 2134mm
	a	CH3B	Charnière à piano	Select	SL11 BR HD x 2108 EPT - LH
	b	CH3B	Charnière à piano	Select	SL11 BR HD x 2108 EPT - RH
	c	CH3	Charnière à piano	Select	SL11 CL HD x 2108 EPT - LH
	d	CH3	Charnière à piano	Select	SL11 CL HD x 2108 EPT - RH
	e	CH2	Charnière à piano	Select	SL11 CL HD x 2143

11	f	CH8	Charnière à piano	Select	SL11 CL HD x 2718
	g	CH5	Charnière à piano	Select	SL11 CL HD x 2718 EPT - LH
	h	CH5	Charnière à piano	Select	SL11 CL HD x 2718 EPT - RH
	i	CH5	Charnière à piano	Select	SL11 CL HD x 2718 EPT
	j	CH7B	Charnière à piano	Select	SL24 BR HD x 2108 EPT - LH
	k	CH7B	Charnière à piano	Select	SL24 BR HD x 2108 EPT - RH
	l	CH7B	Charnière à piano	Select	SL24 BR HD x 2108 EPT
	m	CH6B	Charnière à piano	Select	SL24 BR HD x 2108
12	a	DP1	Poignée de porte	Standard Metal	2107-2 C32D TB
	b	DP2	Poignée de porte	Standard Metal	D503 #4B mtg. C32D

	c	DP3	Poignée de porte	Standard Metal	D503 x D503 #5 mtg. C32D
13	a	H2B	Charnière mortaisée en acier	Stanley	NRP-CB1900R 114 x 101 C10A
	b	H2	Charnière mortaisée en acier	Stanley	NRP-CB1900R 114 x 101 C26D
	c	H4B	Charnière mortaisée en acier	Stanley	NRP-CB1901R 114 x 101 C10A (Heavy Weight)
	d	H8	Charnière mortaisée	Stanley	NRP-CB1961R 114 x 101 C32D (Heavy Weight)
	e	H1B	Charnière mortaisée en acier	Stanley	CB1900R 114 x 101 C10A
	f	H1	Charnière mortaisée en acier	Stanley	CB1900R 114 x 101 C26D
	g	H3B	Charnière mortaisée en acier	Stanley	CB1901R 114 x 101 C10A (Heavy Weight)
	h	H7	Charnière mortaisée	Stanley	CB1961R 114 x 101 C32D (Heavy Weight)
14	a	FB4	Bras rétracteur	Trimco	3092 Black