

RÉVISÉ (AMENDEMENT 1)  
PIÈCE JOINTE 1 DE L'ANNEXE A  
LISTE DES EXIGENCES DU PRODUIT

LISTE DES EXIGENCES DU PRODUIT					
GROUPE	ARTICLE	CODE DE LA COMPOSANTE	DESCRIPTION	EXEMPLE DE PRODUIT INSCRIT	
				FABRICANT (OU ÉQUIVALENT)	MODÈLE (OU ÉQUIVALENT)
1	a	A11B	Ensemble laser Microscan	BEA	10LZR-MICROSCAN 2 x SIM
	b	A06	Ensemble de capteurs	BEA	Superscan 1+2/Bodyguard
	a	A07	Plaque	Camden	CM-35N-2 DP C32D
	b	A05	Ensemble pour toilettes avec annonciateur	Camden	CM-CX-WC11 x CX-WEC10

2	c	A04	Plaque à pousser	Camden	CM41-2 DP C32D
	d	A04B	Plaque à pousser	Camden	CM41-2-OB-DP
	e	A12B	Commandes de porte	Camden	CX33-Dual
3	a	A09	Ferme-porte	CFS	DCV-AL-C-C-Sloped x BFA x 48" xC40/BA
	b	A08	Ferme-porte	CFS	DCV-AL-C-C-Sloped x CR x IC x BFA x 48" x C40/BA
	c	E6	Boîte de jonction	CFS	JB7
4	a	E18	Protecteur de loquet	Don-Jo	MELP-210-SL
5	a	P1	Palier robuste pour plancher	Dorma	7471HD x 7421
	b	P2	Pivot supérieur robuste	Dorma	EHD8062-4W
	a	A02	Ouvre-porte	Entrematic	HDLR3000-HA 115VAC (Pull) AL

6	b	A01	Ouvre-porte	Entrematic	HDLR3000-HA 115VAC (Push) AL
	c	A01B	Ouvre-porte	Entrematic	HDLR3000-HA 115VAC (Push) C40/BA
	d	A03	Ouvre-porte	Entrematic	HDLR50000-FA 115VAC (Push) AL
	e	A10B	Ouvre-porte vers l'intérieur	Entrematic	NB500MS Dual Master x Push C/W Custom Arm 120VAC
	a	DS1B	Arrêt de porte	Gallery	GSH 209 C10B
	b	DS1B	Arrêt de porte	Gallery	GSH 209 C26D
	c	DS5B	Arrêt de porte	Gallery	GSH 2100 C10B
	d	DS3	Arrêt de porte	Gallery	GSH 273 C26D
	e	DS4B	Arrêt de porte	Gallery	GSH 281B C10B
	f	DS4	Arrêt de porte	Gallery	GSH 281B C26D

7	g	M3B	Crochet pour manteau	Gallery	GSH 308B C10B
	h	M3	Crochet pour manteau	Gallery	GSH 308B C26D
	i	M2	Loquet à rouleaux	Gallery	GSH 404H C26D
	j	KP2B	Garde-pieds	Gallery	GSH 80A C10B (101 x 889) 3MT
	k	KP1B	Garde-pieds	Gallery	GSH 80A C10B (203 x 876) 3MT
	l	KP6B	Garde-pieds	Gallery	GSH 80A C10B (800 x 889) 3MT
	m	KP4	Garde-pieds	Gallery	GSH 80A C32D (101 x 686) 3MT
	n	KP5	Garde-pieds	Gallery	GSH 80A C32D (101 x 889) 3MT
	o	KP2	Garde-pieds	Gallery	GSH 80A C32D (101 x 889) 3MT
	p	KP1	Garde-pieds	Gallery	GSH 80A C32D (203 x 876) 3MT

	q	KP3	Garde-pieds	Gallery	GSH 80A C32D (203 x 876) 3MT
8	a	M4	Boîtier à montage permanent en surface	GE	GE Supra Max BLK
9	a	OH7B	Butée de porte supérieure	Glynn-Johnson	103S C10B
	b	OH6	Butée de porte supérieure	Glynn-Johnson	104H C32D
	c	OH1B	Butée de porte supérieure	Glynn-Johnson	104S C10B
	d	OH1	Butée de porte supérieure	Glynn-Johnson	104S C32D
	e	OH5	Butée de porte supérieure	Glynn-Johnson	452S C32D
	f	OH3B	Butée de porte supérieure	Glynn-Johnson	904S C10B
	g	OH3	Butée de porte supérieure	Glynn-Johnson	904S C32D
	h	OH8	Butée de porte supérieure	Glynn-Johnson	GJ906S C32D

10	a	FB1	Porte en métal à verrou encastré	Ives	458B C26D x 305mm
	b	FB2	Gâche étanche à la poussière	Ives	DP1 C26D
	c	FB3B	Dispositif de verrou supérieur encastré	Ives	FB62 x AFL C10B
	d	M1	Amortisseur pour porte	Ives	SR64 GRY
	a	TH3	Seuil de porte à coupe-givre	K.N. Crowder	CT-46A x 1219
	b	WS8	Semelle automatique	K.N. Crowder	CT-52S-CA x 915
	c	WS6	Semelle automatique	K.N. Crowder	CT-53S-AL x 915
	d	TH5	Seuil de porte	K.N. Crowder	CT-65 x 1828
	e	TH4	Seuil de porte	K.N. Crowder	CT-65 x 915
	f	TH1	Seuil de porte à coupe-givre	K.N. Crowder	CT-87A x 1219

11	g	TH2	Seuil de porte à coupe-givre	K.N. Crowder	CT-87A x 2134
	h	WS3B	Bourrelet de calfeutrage	K.N. Crowder	W-20S-BA x 1 @ 915 + 2 @ 2134
	i	WS3	Bourrelet de calfeutrage	K.N. Crowder	W-20S-CA x1 @ 915 + 2 @ 2134
	j	WS9B	Bourrelet de calfeutrage – Bas de porte	K.N. Crowder	W-24S-BA x 915
	k	WS10B	Astragale	K.N. Crowder	W-25P-BA x 2134
	l	WS4B	Bourrelet de calfeutrage	K.N. Crowder	W-32S-BA x 1 @ 915 + 2 @ 2134
	m	WS4	Bourrelet de calfeutrage	K.N. Crowder	W-32S-CA x 1 @ 915 + 2 @ 2134
	n	WS5B	Bourrelet de calfeutrage – Bas de porte	K.N. Crowder	W-35-1-BA x 915
	o	WS5	Bourrelet de calfeutrage – Bas de porte	K.N. Crowder	W-35-1-CA x 915
	p	WS1	Bourrelet de calfeutrage autocollant	K.N. Crowder	W-63-BRN x 17' (1 @ 915 + 2 @ 2134)

	q	WS2	Bourrelet de calfeutrage autocollant	K.N. Crowder	W-63-BRN x 21' (1 @ 2134 + 2 @ 2134)
	r	WS7	Astragale	K.N. Crowder	W-8S x 2134
12	a	WS13B	Joint d'étanchéité périmétrique	NGP	130SBR x 2743mm
	b	WS12B	Bas de porte avec joint de silicone	NGP	200SBR x 1220mm
	c	TH6B	Seuil thermique	NGP	NG8430BR x 2134mm
	a	CH3B	Charnière à piano	Select	SL11 BR HD x 2108 EPT - LH
	b	CH3B	Charnière à piano	Select	SL11 BR HD x 2108 EPT - RH
	c	CH3	Charnière à piano	Select	SL11 CL HD x 2108 EPT - LH
	d	CH3	Charnière à piano	Select	SL11 CL HD x 2108 EPT - RH
	e	CH2	Charnière à piano	Select	SL11 CL HD x 2143



13	f	CH8	Charnière à piano	Select	SL11 CL HD x 2718
	g	CH5	Charnière à piano	Select	SL11 CL HD x 2718 EPT - LH
	h	CH5	Charnière à piano	Select	SL11 CL HD x 2718 EPT - RH
	i	CH5	Charnière à piano	Select	SL11 CL HD x 2718 EPT
	j	CH7B	Charnière à piano	Select	SL24 BR HD x 2108 EPT - LH
	k	CH7B	Charnière à piano	Select	SL24 BR HD x 2108 EPT - RH
	l	CH7B	Charnière à piano	Select	SL24 BR HD x 2108 EPT
	m	CH6B	Charnière à piano	Select	SL24 BR HD x 2108
14	a	DP1	Poignée de porte	Standard Metal	2107-2 C32D TB
	b	DP2	Poignée de porte	Standard Metal	D503 #4B mtg. C32D

	c	DP3	Poignée de porte	Standard Metal	D503 x D503 #5 mtg. C32D
15	a	H2B	Charnière mortaisée en acier	Stanley	NRP-CB1900R 114 x 101 C10A
	b	H2	Charnière mortaisée en acier	Stanley	NRP-CB1900R 114 x 101 C26D
	c	H4B	Charnière mortaisée en acier	Stanley	NRP-CB1901R 114 x 101 C10A (Heavy Weight)
	d	H8	Charnière mortaisée	Stanley	NRP-CB1961R 114 x 101 C32D (Heavy Weight)
	e	H1B	Charnière mortaisée en acier	Stanley	CB1900R 114 x 101 C10A
	f	H1	Charnière mortaisée en acier	Stanley	CB1900R 114 x 101 C26D
	g	H3B	Charnière mortaisée en acier	Stanley	CB1901R 114 x 101 C10A (Heavy Weight)
	h	H7	Charnière mortaisée	Stanley	CB1961R 114 x 101 C32D (Heavy Weight)
16	a	FB4	Bras rétracteur	Trimco	3092 Black