



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)
Halifax
Nova Scotia
B3J 1T3
Bid Fax: (902) 496-5016

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique
Acquisitions
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)
Halifax
Nova Scotia
B3J 1T3

Title - Sujet Mobilier industriel	
Solicitation No. - N° de l'invitation W7707-196544/B	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client W7707-19-6544	Date 2019-11-13
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-SHAL-207-10815	
File No. - N° de dossier HAL-8-81289 (207)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-12-09	
Time Zone Fuseau horaire Atlantic Standard Time AST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Grieve, Bronwen	Buyer Id - Id de l'acheteur hal207
Telephone No. - N° de téléphone (902) 943-2394 ()	FAX No. - N° de FAX (902) 496-5016
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

L'amendement 001 vise à:

- 1. Répondre aux questions des soumissionnaires;**
- 2. Modifier l'annexe "A"; et**
- 3. Modifier l'annexe "C"**

1. Questions des soumissionnaires :

Question 1 : En ce qui concerne l'article 18, une longueur de 56 po est-elle acceptable?

Réponse 1 : Oui, une longueur de 56 po est acceptable.

Question 2 : En ce qui concerne l'article 19, une largeur de 64 po est-elle acceptable?

Réponse 2 : Oui, une largeur de 64 po est acceptable.

Question 3 : En ce qui concerne les articles 22 et 29, est-ce que trois (3) montants sont acceptables?

Réponse 3 : Oui, trois (3) montants sont acceptables.

Question 4 : En ce qui concerne les articles 22 et 29, une distance de 28 po centre à centre entre les montants est-elle acceptable?

Réponse 4 : Oui, une distance de 28 po centre à centre entre les montants est acceptable.

Question 5 : En ce qui concerne les articles 23, 27 et 29, les bras de fixation de l'éclairage peuvent-ils mesurer 26 po de profondeur?

Réponse 5 : Oui, une profondeur de 26 po est acceptable.

Question 6 : En ce qui concerne les articles 23, 27 et 29, une lumière DEL est-elle acceptable?

Réponse 6 : Oui, une lumière DEL est acceptable.

Question 7 : En ce qui concerne les articles 24 et 25, une capacité de 200 lb est-elle acceptable?

Réponse 7 : Oui, une capacité de 200 lb est acceptable.

Question 8 : En ce qui concerne l'article 29, un tiroir mesurant 6 po de hauteur sur 18 po de largeur sur 21 po de profondeur est-il acceptable?

Réponse 8 : Oui, un tiroir mesurant 6 po sur 18 po sur 21 po est acceptable.

Question 9 : Concernant les points 6 et 7, est-ce que 81.1 x 29.5 x 44.6 (hauteur, largeur, profondeur) serait acceptable?

Réponse 9 : Oui, ces dimensions seraient acceptables.

Question 10 : Concernant les points 6 et 7, est-ce qu'un espace en bâti de 42U serait acceptable?

Réponse 10 : Oui, ce serait acceptable.

Question 11 : Concernant les points 6 et 7, est-ce qu'une atténuation de 15dB serait acceptable?

Réponse 11 : Non, ce ne serait pas acceptable.

Question 12 : Concernant les points 6 et 7, est-ce que la couleur du produit peut être gris pâle?

Réponse 12 : Oui, cette couleur serait acceptable.

Question 13 : Est-ce que les éléments requis doivent être livrés entièrement assemblés?

Réponse 13 : L'assemblage n'est pas requis.

2. Sous l'annexe « A » :

SUPPRIMER : dans son intégralité

INSERER : *(voir page suivante)*

ANNEXE « A »

BESOIN

Recherche et développement pour la défense Canada (RDDC) a besoin de l'achat et de la livraison d'ameublement et d'accessoires industriels à son Centre de recherche de l'Atlantique à Dartmouth (Nouvelle-Écosse) conformément aux spécifications décrites dans le tableau ci-dessous.

REMARQUE : Les produits équivalents **seront acceptés** pour tous les articles énumérés ci-dessous. Produit équivalent de l'information doit être fournie à l'annexe « C » – Critères d'évaluation.

Article	Description
1	<u>Étagère de laboratoire standard (v1)</u> Description : réglable, capacité de 650 lb à 1 775 lb (4 tablettes) Dimensions (hauteur/largeur/profondeur) : 72 po à 75 po/42 po/18 po Couleur : bleu pâle FEO : Pucel Numéro de pièce : DR-1842
2	<u>Étagère de laboratoire standard (v2)</u> Description: réglable, capacité de 650 lb à 1 775 lb (4 tablettes) Dimensions (hauteur/largeur/profondeur) : 72 po à 75 po/48 po/24 po Couleur : bleu pâle FEO : Pucel Numéro de pièce : DR-2448
3	<u>Étagère coulissante (v1)</u> Description : capacité de 1500 lb par tablette (3 tablettes) Dimensions (hauteur/largeur/profondeur) : 80 po/57 po/32 po Couleur : bleu pâle FEO : Pucel Numéro de pièce : VRSOR-54

Article	Description
4	<u>Étagère coulissante (v2)</u> Description : capacité de 1500 lb par tablette (6 tablettes) Dimensions (hauteur/largeur/profondeur) : 80 po/114 po/32 po Couleur : bleu pâle FEO : Vestil Numéro de pièce : VRSOR-14
5	<u>Tablette supplémentaire</u> Description : Pour étagère coulissante VRSOR Dimensions (largeur/profondeur) : 114 po/32 po Couleur : bleu pâle FEO : Vestil Numéro de pièce : VRSOR-SLF
6	<u>Armoire à réduction du bruit (v1)</u> Description : réduit jusqu'à 20,7 dB(A) – 42u ou 44u Dimensions (hauteur/largeur/profondeur) : 81 po à 85 po/24 po à 29.5 po/41 po à 44.6 po Couleur : gris foncé ou gris pâle FEO : Rackmount Solutions Numéro de pièce : AQ772036
7	<u>Armoire à réduction du bruit (v2)</u> Description : réduit jusqu'à 20,7 dB(A) - 42u ou 44u Dimensions (hauteur/largeur/profondeur) : 81 po à 85 po/24 po à 29.5 po /44.6 po à 47 po Couleur : gris foncé ou gris pâle FEO : Rackmount Solutions Numéro de pièce : AQ772042

Article	Description
8	<p><u>Panneau d'isolement</u></p> <p>Description : panneau d'isolement pour armoires à réduction du bruit (1u)</p> <p>Dimensions (largeur/profondeur) : 19 po/8 po</p> <p>FEO : Upsite Technologies</p> <p>Numéro de pièce : HotLok-10031 1U BP</p>
9	<p><u>Armoire à compartiments de rangement</u></p> <p>Description : entreposage haute densité et sécurité, multiples compartiments durables permettant le rangement de petits, moyens et gros composants à l'intérieur d'une armoire de rangement verrouillable.</p> <p>Dimensions (hauteur/largeur/profondeur) : 72 po/36 po/24 po</p> <p>Couleur : gris</p> <p>FEO : Vestil</p> <p>Numéro de pièce : VSC-3501-132</p>
10	<p><u>Armoire de rangement</u></p> <p>Description : armoire de rangement à la hauteur des yeux avec 7 tiroirs de hauteur utilisable (5 po, 7 po et 9 po) et 66 compartiments répartis entre les 7 tiroirs.</p> <p>Dimensions (hauteur/largeur/profondeur) : 59,5 po à 60 po/40,25 po à 42 po/22,5 po à 24 po</p> <p>Couleur : bleu</p> <p>FEO : Lista</p> <p>Numéro de pièce : XSHS1350-0702</p>
11	<p><u>Établi réglable (v1)</u></p> <p>Description : hauteur à réglage à manivelle</p> <p>Dimensions (hauteur/largeur/profondeur) : 30 po à 42 po/ 48 po/ 36 po</p> <p>Couleur : F63A31</p> <p>FEO : Proline</p> <p>Numéro de pièce : ELH4836SM</p> <p>Remarque : dessus – érable</p>

Solicitation No. - N° de l'invitation
W7707-196544/B
Client Ref. No. - N° de réf. du client

Amd. No. - N° de la modif.
File No. - N° du dossier

Buyer ID - Id de l'acheteur
HAL207
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Article	Description
12	<u>Établi réglable (v2)</u> Description : hauteur à réglage à manivelle Dimensions (hauteur/largeur/profondeur) : 30 po à 42 po/60 à 64 po/ 30 po Couleur : F63A31 FEO : Proline Numéro de pièce : ELH6030SM Remarque : dessus - érable
13	<u>Établi réglable (v3)</u> Description : hauteur à réglage à manivelle Dimensions (hauteur/largeur/profondeur) : 30 à 42 po/72 po/30 po Couleur : F63A31 FEO : Proline Numéro de pièce : ELH7230SM Remarque : dessus - érable
14	<u>Établi fixe (v1)</u> Description : établi standard – capacité de 2 750 lb à 5 000 lb Dimensions (hauteur/largeur/profondeur) : 30 po/60 po/30 po Couleur : F63A31 FEO : Proline Numéro de pièce : HD6030M Remarque : dessus - érable

Article	Description
15	<u>Établi fixe (v2)</u> Description : établi standard – capacité de 2 750 lb à 5 000 lb Dimensions (hauteur/largeur/profondeur) : 30 po/72 po/36 po Couleur : F63A31 FEO : Proline Numéro de pièce : HD7236M Remarque : dessus - érable
16	<u>Alimentation électrique</u> Description : 12 prises, 15 A, 120 V FEO : Proline Numéro de pièce : ES48
17	<u>Rail de montage</u> Description : pour l'alimentation électrique FEO : Proline Numéro de pièce : ESMR60
18	<u>Support de poubelle (v1)</u> Description : acier formé robuste qui se monte sur un système de montants pour des réglages illimités des poubelles Dimensions (largeur) : 56 po à 60 po FEO : Proline Numéro de pièce : BH60
19	<u>Support de poubelle (v2)</u> Description: acier formé robuste qui se monte sur un système de montants pour des réglages illimités des poubelles Dimensions (largeur) : 64 po à 72 po FEO : Proline Numéro de pièce : BH72

Article	Description
20	<p><u>Bracelet antistatique</u></p> <p>Description : comprend un bracelet antistatique (taille unique) et un cordon de 6 pi de longueur qui se branche dans la trousse de mise à la masse (voir l'article 21)</p> <p>FEO : Proline</p> <p>Numéro de pièce : SGS-4</p>
21	<p><u>Trousse de mise à la masse</u></p> <p>Description : pour postes conducteurs, comprend un boulon de mise à la masse, un câble de mise à la masse et 2 prises bananes</p> <p>Dimensions (hauteur/largeur/profondeur) : 3 po/6 po/8 po</p> <p>FEO : Proline</p> <p>Numéro de pièce : SGK-J2</p>
22	<p><u>Montants (2 ou 3)</u></p> <p>Dimensions (longueur) : 48 po Une distance de 28 po centre à centre entre les montants</p> <p>Couleur : F63A31</p> <p>FEO : Proline</p> <p>Numéro de pièce : UR60</p>
23	<p><u>Plafonnier</u></p> <p>Description : cadre avec construction en acier revêtu de poudre pour 2 ampoules. Une lumière DEL est acceptable.</p> <p>Dimensions (hauteur/largeur/profondeur) : 6 po/60 po/16 po Les bras de fixation de l'éclairage mesurer 26 po de profondeur</p> <p>Couleur : F63A31 (ou un gris pâle)</p> <p>FEO : Proline</p> <p>Numéro de pièce : OLF60</p>
24	<p><u>Tablette en porte-à-faux</u></p> <p>Description : tablette en porte-à-faux en stratifié, capacité minimale de 125 lb</p> <p>Dimensions (largeur/profondeur) : 60 po/12 po</p> <p>FEO : Proline</p> <p>Numéro de pièce : CSPL1260P</p>

Article	Description
25	<u>Cantilever Shelf</u> Description: tablette en porte-à-faux en stratifié, capacité minimale de 125 lb Dimensions (largeur/profondeur) : 72 po/12 po FEO : Proline Numéro de pièce : CSPL1272P
26	<u>Tablette surélevée</u> Description : 6 prises, surface en stratifié à dissipation des charges électrostatiques Dimensions (hauteur/largeur/profondeur) : 18 po/60 po/12 po Couleur : F63A31 FEO : Proline Numéro de pièce : R6012-3ESD
27	<u>Cadre de plafonnier</u> Description : cadre avec dispositifs pour ampoules en acier revêtu de poudre. Une lumière DEL est acceptable. Dimensions (hauteur/longueur/profondeur) : 24 po/72 po/6 po Les bras de fixation de l'éclairage mesurer 26 po de profondeur Couleur : F63A31 FEO : Proline Numéro de pièce : OLF72
28	<u>Roulettes (paquet de 4)</u> Description : roulette à tige (avec frein) – capacité maximale de 400 lb FEO : Proline Numéro de pièce : C-4

Article	Description																		
29	<p><u>Établi dans une boîte</u></p> <p>Description : tiroir de 6 po, support de poubelle, alimentation électrique, plafonnier, tablette. Une lumière DEL est acceptable.</p> <p>Dimensions (hauteur/largeur/profondeur) : 30 à 42 po/60 po/30 po Une distance de 28 po centre à centre entre les montants Les bras de fixation de l'éclairage mesurer 26 po de profondeur</p> <p>Couleur : bleu pâle</p> <p>FEO : Proline</p> <p>Numéro de pièce : BIB15</p> <p>Remarque : dessus – plastique stratifié (blanc)</p>																		
30	<p><u>Tabouret de travail (v1)</u></p> <p>Description : hauteur réglable, dossier ergonomique en tissu maille avec siège de 3 po et capacité de 250 lb</p> <p>Dimensions</p> <table><tr><td>Dimensions du dossier</td><td>: 17,25 po de largeur x</td><td>17,75 po de hauteur</td></tr><tr><td>Profondeur hors tout</td><td>: 26,25 po</td><td></td></tr><tr><td>Hauteur hors tout</td><td>: 44,5 po à 48,74 po</td><td></td></tr><tr><td>Largeur hors tout</td><td>: 26,25 po</td><td></td></tr><tr><td>Hauteur du siège</td><td>: 27,25 po à 31,50 po</td><td></td></tr><tr><td>Dimensions du siège</td><td>: 19 po de largeur x</td><td>17,75 po de profondeur</td></tr></table> <p>Couleur : A04 – bleu marine</p> <p>FEO : OFM</p> <p>Numéro de pièce : 130-DK</p>	Dimensions du dossier	: 17,25 po de largeur x	17,75 po de hauteur	Profondeur hors tout	: 26,25 po		Hauteur hors tout	: 44,5 po à 48,74 po		Largeur hors tout	: 26,25 po		Hauteur du siège	: 27,25 po à 31,50 po		Dimensions du siège	: 19 po de largeur x	17,75 po de profondeur
Dimensions du dossier	: 17,25 po de largeur x	17,75 po de hauteur																	
Profondeur hors tout	: 26,25 po																		
Hauteur hors tout	: 44,5 po à 48,74 po																		
Largeur hors tout	: 26,25 po																		
Hauteur du siège	: 27,25 po à 31,50 po																		
Dimensions du siège	: 19 po de largeur x	17,75 po de profondeur																	
31	<p><u>Tabouret de travail (v2)</u></p> <p>Description : hauteur réglable, dossier ergonomique en tissu maille avec siège de 3 po et capacité de 250 lb</p> <p>Dimensions</p> <table><tr><td>Dimensions du dossier</td><td>: 17,25 po de largeur x</td><td>17,75 po de hauteur</td></tr><tr><td>Profondeur hors tout</td><td>: 26,25 po</td><td></td></tr><tr><td>Hauteur hors tout</td><td>: 44,5 po à 48,74 po</td><td></td></tr><tr><td>Largeur hors tout</td><td>: 26,25 po</td><td></td></tr><tr><td>Hauteur du siège</td><td>: 27,25 po à 31,50 po</td><td></td></tr><tr><td>Dimensions du siège</td><td>: 19 po de largeur x</td><td>17,75 po de profondeur</td></tr></table> <p>Couleur : A03 – rouge</p> <p>FEO : OFM</p> <p>Numéro de pièce : 130-DK</p>	Dimensions du dossier	: 17,25 po de largeur x	17,75 po de hauteur	Profondeur hors tout	: 26,25 po		Hauteur hors tout	: 44,5 po à 48,74 po		Largeur hors tout	: 26,25 po		Hauteur du siège	: 27,25 po à 31,50 po		Dimensions du siège	: 19 po de largeur x	17,75 po de profondeur
Dimensions du dossier	: 17,25 po de largeur x	17,75 po de hauteur																	
Profondeur hors tout	: 26,25 po																		
Hauteur hors tout	: 44,5 po à 48,74 po																		
Largeur hors tout	: 26,25 po																		
Hauteur du siège	: 27,25 po à 31,50 po																		
Dimensions du siège	: 19 po de largeur x	17,75 po de profondeur																	

Article	Description																
32	<p><u>Chaise de travail (v1)</u></p> <p>Description : bras, dossier ergonomique en tissu maille avec siège de 3 po et capacité de 250 lb</p> <p>Dimensions</p> <table><tr><td>Hauteur des bras</td><td>: 26 po à 33 po</td></tr><tr><td>Dimensions du dossier</td><td>: 17,25 po de largeur x 17,75 po de hauteur</td></tr><tr><td>Dimensions de la base</td><td>: 25 po</td></tr><tr><td>Profondeur hors tout</td><td>: 26,25 po</td></tr><tr><td>Hauteur hors tout</td><td>: 38,50 po à 42,75 po</td></tr><tr><td>Largeur hors tout</td><td>: 26,25 po</td></tr><tr><td>Hauteur du siège</td><td>: 19,25 po à 23,50 po</td></tr><tr><td>Dimensions du siège</td><td>: 19 po de largeur x 17,75 po de profondeur</td></tr></table> <p>Couleur : A04 – bleu marine</p> <p>FEO : OFM</p> <p>Numéro de pièce : 130-AA3</p>	Hauteur des bras	: 26 po à 33 po	Dimensions du dossier	: 17,25 po de largeur x 17,75 po de hauteur	Dimensions de la base	: 25 po	Profondeur hors tout	: 26,25 po	Hauteur hors tout	: 38,50 po à 42,75 po	Largeur hors tout	: 26,25 po	Hauteur du siège	: 19,25 po à 23,50 po	Dimensions du siège	: 19 po de largeur x 17,75 po de profondeur
Hauteur des bras	: 26 po à 33 po																
Dimensions du dossier	: 17,25 po de largeur x 17,75 po de hauteur																
Dimensions de la base	: 25 po																
Profondeur hors tout	: 26,25 po																
Hauteur hors tout	: 38,50 po à 42,75 po																
Largeur hors tout	: 26,25 po																
Hauteur du siège	: 19,25 po à 23,50 po																
Dimensions du siège	: 19 po de largeur x 17,75 po de profondeur																
33	<p><u>Chaise de travail (v2)</u></p> <p>Description : bras, dossier ergonomique en tissu maille avec siège de 3 po et capacité de 250 lb</p> <p>Dimensions</p> <table><tr><td>Hauteur des bras</td><td>: 26 po à 33 po</td></tr><tr><td>Dimensions du dossier</td><td>: 17,25 po de largeur x 17,75 po de hauteur</td></tr><tr><td>Dimensions de la base</td><td>: 25 po</td></tr><tr><td>Profondeur hors tout</td><td>: 26,25 po</td></tr><tr><td>Hauteur hors tout</td><td>: 38,50 po à 42,75 po</td></tr><tr><td>Largeur hors tout</td><td>: 26,25 po</td></tr><tr><td>Hauteur du siège</td><td>: 19,25 po à 23,50 po</td></tr><tr><td>Dimensions du siège</td><td>: 19 po de largeur x 17,75 po de profondeur</td></tr></table> <p>Couleur : A03 – rouge</p> <p>FEO : OFM</p> <p>Numéro de pièce : 130-AA3</p>	Hauteur des bras	: 26 po à 33 po	Dimensions du dossier	: 17,25 po de largeur x 17,75 po de hauteur	Dimensions de la base	: 25 po	Profondeur hors tout	: 26,25 po	Hauteur hors tout	: 38,50 po à 42,75 po	Largeur hors tout	: 26,25 po	Hauteur du siège	: 19,25 po à 23,50 po	Dimensions du siège	: 19 po de largeur x 17,75 po de profondeur
Hauteur des bras	: 26 po à 33 po																
Dimensions du dossier	: 17,25 po de largeur x 17,75 po de hauteur																
Dimensions de la base	: 25 po																
Profondeur hors tout	: 26,25 po																
Hauteur hors tout	: 38,50 po à 42,75 po																
Largeur hors tout	: 26,25 po																
Hauteur du siège	: 19,25 po à 23,50 po																
Dimensions du siège	: 19 po de largeur x 17,75 po de profondeur																

3. Sous l'annexe « C » :

SUPPRIMER : dans son intégralité

INSERER :

ANNEXE « C »

CRITÈRES D'ÉVALUATION

EXIGENCES OBLIGATOIRES :

Les soumissions DOIVENT respecter les exigences obligatoires spécifiées ci-dessous. Afin de démontrer que toutes les exigences des spécifications techniques sont respectées, les soumissionnaires DOIVENT présenter des spécifications et/ou des documents descriptifs complets de l'équipement proposé.

Toute proposition qui ne répond pas aux exigences obligatoires sera jugée non recevable. Chacune des exigences doit être traitée séparément.

Remarque : Les soumissionnaires doivent fournir des articles du FEO ou des produits équivalents conformément à la clause B3000T du guide des CCUA (2006-06-16).

Lorsqu'ils offrent des produits équivalents, les soumissionnaires doivent démontrer pleinement comment la forme, l'adéquation et la fonction des produits suggérés sont pleinement interchangeables avec l'article spécifié.

L'évaluation sera fondée uniquement sur l'information fournie avec la soumission. Les références à des sites Internet ou de l'information non incluse ne seront pas évaluées.

Article	Numéro de pièce	Description	Articles du FEO offerts Oui/non	Marque équivalente proposée**
1		<u>Étagère de laboratoire standard (v1)</u> Description : réglable, capacité de 650 lb à 1 775 lb (4 tablettes) Dimensions (hauteur/largeur/profondeur) : 72 po à 75 po/42 po/18 po Couleur : bleu pâle FEO : Pucel Numéro de pièce : DR-1842		
2		<u>Étagère de laboratoire standard (v2)</u> Description: réglable, capacité de 650 lb à 1 775 lb (4 tablettes) Dimensions (hauteur/largeur/profondeur) : 72 po à 75 po/48 po/24 po Couleur : bleu pâle FEO : Pucel Numéro de pièce : DR-2448		
3		<u>Étagère coulissante (v1)</u> Description : capacité de 1500 lb par tablette (3 tablettes) Dimensions (hauteur/largeur/profondeur) : 80 po/57 po/32 po Couleur : bleu pâle FEO : Pucel Numéro de pièce : VRSOR-54		

Article	Numéro de pièce	Description	Articles du FEO offerts Oui/non	Marque équivalente proposée**
4		<u>Étagère coulissante (v2)</u> Description : capacité de 1500 lb par tablette (6 tablettes) Dimensions (hauteur/largeur/profondeur) : 80 po/114 po/32 po Couleur : bleu pâle FEO : Vestil Numéro de pièce : VRSOR-14		
5		<u>Tablette supplémentaire</u> Description : Pour étagère coulissante VRSOR Dimensions (largeur/profondeur) : 114 po/32 po Couleur : bleu pâle FEO : Vestil Numéro de pièce : VRSOR-SLF		
6		<u>Armoire à réduction du bruit (v1)</u> Description : réduit jusqu'à 20,7 dB(A) – 42u ou 44u Dimensions (hauteur/largeur/profondeur) : 81 po à 85 po/24 po à 29.5 po/41 po à 44.6 po Couleur : gris foncé ou gris pâle FEO : Rackmount Solutions Numéro de pièce : AQ772036		

Article	Numéro de pièce	Description	Articles du FEO offerts Oui/non	Marque équivalente proposée**
7		<u>Armoire à réduction du bruit (v2)</u> Description : réduit jusqu'à 20,7 dB(A) - 42u ou 44u Dimensions (hauteur/largeur/profondeur) : 81 po à 85 po/24 po à 29.5 po /44.6 po à 47 po Couleur : gris foncé ou gris pâle FEO : Rackmount Solutions Numéro de pièce : AQ772042		
8		<u>Panneau d'isolement</u> Description : panneau d'isolement pour armoires à réduction du bruit (1u) Dimensions (largeur/profondeur) : 19 po/8 po FEO : Upsite Technologies Numéro de pièce : HotLok-10031 1U BP		
9		<u>Armoire à compartiments de rangement</u> Description : entreposage haute densité et sécurité, multiples compartiments durables permettant le rangement de petits, moyens et gros composants à l'intérieur d'une armoire de rangement verrouillable. Dimensions (hauteur/largeur/profondeur) : 72 po/36 po/24 po Couleur : gris FEO : Vestil Numéro de pièce : VSC-3501-132		

Article	Numéro de pièce	Description	Articles du FEO offerts Oui/non	Marque équivalente proposée**
10		<u>Armoire de rangement</u> Description : armoire de rangement à la hauteur des yeux avec 7 tiroirs de hauteur utilisable (5 po, 7 po et 9 po) et 66 compartiments répartis entre les 7 tiroirs. Dimensions (hauteur/largeur/profondeur) : 59,5 po à 60 po/40,25 po à 42 po/22,5 po à 24 po Couleur : bleu FEO : Lista Numéro de pièce : XSHS1350-0702		
11		<u>Établi réglable (v1)</u> Description : hauteur à réglage à manivelle Dimensions (hauteur/largeur/profondeur) : 30 po à 42 po/ 48 po/ 36 po Couleur : F63A31 FEO : Proline Numéro de pièce : ELH4836SM Remarque : dessus – érable		

Article	Numéro de pièce	Description	Articles du FEO offerts Oui/non	Marque équivalente proposée**
12		<u>Établi réglable (v2)</u> Description : hauteur à réglage à manivelle Dimensions (hauteur/largeur/profondeur) : 30 po à 42 po/60 à 64 po/ 30 po Couleur : F63A31 FEO : Proline Numéro de pièce : ELH6030SM Remarque : dessus - érable		
13		<u>Établi réglable (v3)</u> Description : hauteur à réglage à manivelle Dimensions (hauteur/largeur/profondeur) : 30 à 42 po/72 po/30 po Couleur : F63A31 FEO : Proline Numéro de pièce : ELH7230SM Remarque : dessus - érable		

Article	Numéro de pièce	Description	Articles du FEO offerts Oui/non	Marque équivalente proposée**
14		<u>Établi fixe (v1)</u> Description : établi standard – capacité de 2 750 lb à 5 000 lb Dimensions (hauteur/largeur/profondeur) : 30 po/60 po/30 po Couleur : F63A31 FEO : Proline Numéro de pièce : HD6030M Remarque : dessus - érable		
15		<u>Établi fixe (v2)</u> Description : établi standard – capacité de 2 750 lb à 5 000 lb Dimensions (hauteur/largeur/profondeur) : 30 po/72 po/36 po Couleur : F63A31 FEO : Proline Numéro de pièce : HD7236M Remarque : dessus - érable		
16		<u>Alimentation électrique</u> Description : 12 prises, 15 A, 120 V FEO : Proline Numéro de pièce : ES48		

Article	Numéro de pièce	Description	Articles du FEO offerts Oui/non	Marque équivalente proposée**
17		<u>Rail de montage</u> Description : pour l'alimentation électrique FEO : Proline Numéro de pièce : ESMR60		
18		<u>Support de poubelle (v1)</u> Description : acier formé robuste qui se monte sur un système de montants pour des réglages illimités des poubelles Dimensions (largeur) : 56 po à 60 po FEO : Proline Numéro de pièce : BH60		
19		<u>Support de poubelle (v2)</u> Description: acier formé robuste qui se monte sur un système de montants pour des réglages illimités des poubelles Dimensions (largeur) : 64 po à 72 po FEO : Proline Numéro de pièce : BH72		
20		<u>Bracelet antistatique</u> Description : comprend un bracelet antistatique (taille unique) et un cordon de 6 pi de longueur qui se branche dans la trousse de mise à la masse (voir l'article 21) FEO : Proline Numéro de pièce : SGS-4		

Article	Numéro de pièce	Description	Articles du FEO offerts Oui/non	Marque équivalente proposée**
21		<u>Trousse de mise à la masse</u> Description : pour postes conducteurs, comprend un boulon de mise à la masse, un câble de mise à la masse et 2 prises bananes Dimensions (hauteur/largeur/profondeur) : 3 po/6 po/8 po FEO : Proline Numéro de pièce : SGK-J2		
22		<u>Montants (2 ou 3)</u> Dimensions (longueur) : 48 po Une distance de 28 po centre à centre entre les montants Couleur : F63A31 FEO : Proline Numéro de pièce : UR60		
23		<u>Plafonnier</u> Description : cadre avec construction en acier revêtu de poudre pour 2 ampoules. Une lumière DEL est acceptable. Dimensions (hauteur/largeur/profondeur) : 6 po/60 po/16 po Les bras de fixation de l'éclairage mesurer 26 po de profondeur Couleur : F63A31 (ou un gris pâle) FEO : Proline Numéro de pièce : OLF60		

Article	Numéro de pièce	Description	Articles du FEO offerts Oui/non	Marque équivalente proposée**
24		<u>Tablette en porte-à-faux</u> Description : tablette en porte-à-faux en stratifié, capacité minimale de 125 lb Dimensions (largeur/profondeur) : 60 po/12 po FEO : Proline Numéro de pièce : CSPL1260P		
25		<u>Cantilever Shelf</u> Description: tablette en porte-à-faux en stratifié, capacité minimale de 125 lb Dimensions (largeur/profondeur) : 72 po/12 po FEO : Proline Numéro de pièce : CSPL1272P		
26		<u>Tablette surélevée</u> Description : 6 prises, surface en stratifié à dissipation des charges électrostatiques Dimensions (hauteur/largeur/profondeur) : 18 po/60 po/12 po Couleur : F63A31 FEO : Proline Numéro de pièce : R6012-3ESD		

Article	Numéro de pièce	Description	Articles du FEO offerts Oui/non	Marque équivalente proposée**
27		<p><u>Cadre de plafonnier</u></p> <p>Description : cadre avec dispositifs pour ampoules en acier revêtu de poudre. Une lumière DEL est acceptable.</p> <p>Dimensions (hauteur/longueur/profondeur) : 24 po/72 po/6 po Les bras de fixation de l'éclairage mesurer 26 po de profondeur</p> <p>Couleur : F63A31 FEO : Proline Numéro de pièce : OLF72</p>		
28		<p><u>Roulettes (paquet de 4)</u></p> <p>Description : roulette à tige (avec frein) – capacité maximale de 400 lb FEO : Proline Numéro de pièce : C-4</p>		

Article	Numéro de pièce	Description	Articles du FEO offerts Oui/non	Marque équivalente proposée**
29		<p><u>Établi dans une boîte</u></p> <p>Description : tiroir de 6 po, support de poubelle, alimentation électrique, plafonnier, tablette. Une lumière DEL est acceptable.</p> <p>Dimensions (hauteur/largeur/profondeur) : 30 à 42 po/60 po/30 po</p> <p>Une distance de 28 po centre à centre entre les montants</p> <p>Les bras de fixation de l'éclairage mesurer 26 po de profondeur</p> <p>Couleur : bleu pâle</p> <p>FEO : Proline</p> <p>Numéro de pièce : BIB15</p> <p>Remarque : dessus – plastique stratifié (blanc)</p> <p><u>Tabouret de travail (v1)</u></p> <p>Description : hauteur réglable, dossier ergonomique en tissu maille avec siège de 3 po et capacité de 250 lb</p> <p>Dimensions</p> <p>Dimensions du dossier : 17,25 po de largeur x 17,75 po de hauteur</p> <p>Profondeur hors tout : 26,25 po</p> <p>Hauteur hors tout : 44,5 po à 48,74 po</p> <p>Largeur hors tout : 26,25 po</p> <p>Hauteur du siège : 27,25 po à 31,50 po</p> <p>Dimensions du siège : 19 po de largeur x 17,75 po de profondeur</p> <p>Couleur : A04 – bleu marine</p> <p>FEO : OFM</p> <p>Numéro de pièce : 130-DK</p>		
30				

Article	Numéro de pièce	Description	Articles du FEO offerts Oui/non	Marque équivalente proposée**
31		<p><u>Tabouret de travail (v2)</u></p> <p>Description : hauteur réglable, dossier ergonomique en tissu maille avec siège de 3 po et capacité de 250 lb</p> <p>Dimensions</p> <p>Dimensions du dossier : 17,25 po de largeur x 17,75 po de hauteur</p> <p>Profondeur hors tout : 26,25 po</p> <p>Hauteur hors tout : 44,5 po à 48,74 po</p> <p>Largeur hors tout : 26,25 po</p> <p>Hauteur du siège : 27,25 po à 31,50 po</p> <p>Dimensions du siège : 19 po de largeur x 17,75 po de profondeur</p> <p>Couleur : A03 – rouge</p> <p>FEO : OFM</p> <p>Numéro de pièce : 130-DK</p>		

Article	Numéro de pièce	Description	Articles du FEO offerts Oui/non	Marque équivalente proposée**
32		<p><u>Chaise de travail (v1)</u></p> <p>Description : bras, dossier ergonomique en tissu maille avec siège de 3 po et capacité de 250 lb</p> <p>Dimensions</p> <p>Hauteur des bras : 26 po à 33 po</p> <p>Dimensions du dossier : 17,25 po de largeur x 17,75 po de hauteur</p> <p>Dimensions de la base : 25 po</p> <p>Profondeur hors tout : 26,25 po</p> <p>Hauteur hors tout : 38,50 po à 42,75 po</p> <p>Largeur hors tout : 26,25 po</p> <p>Hauteur du siège : 19,25 po à 23,50 po</p> <p>Dimensions du siège : 19 po de largeur x 17,75 po de profondeur</p> <p>Couleur : A04 – bleu marine</p> <p>FEO : OFM</p> <p>Numéro de pièce : 130-AA3</p>		

Article	Numéro de pièce	Description	Articles du FEO offerts Oui/non	Marque équivalente proposée**
33		<p><u>Chaise de travail (v2)</u></p> <p>Description : bras, dossier ergonomique en tissu maille avec siège de 3 po et capacité de 250 lb</p> <p>Dimensions</p> <p>Hauteur des bras : 26 po à 33 po</p> <p>Dimensions du dossier : 17,25 po de largeur x 17,75 po de hauteur</p> <p>Dimensions de la base : 25 po</p> <p>Profondeur hors tout : 26,25 po</p> <p>Hauteur hors tout : 38,50 po à 42,75 po</p> <p>Largeur hors tout : 26,25 po</p> <p>Hauteur du siège : 19,25 po à 23,50 po</p> <p>Dimensions du siège : 19 po de largeur x 17,75 po de profondeur</p> <p>Couleur : A03 – rouge</p> <p>FEO : OFM</p> <p>Numéro de pièce : 130-AA3</p>		

** LORSQUE DES PRODUITS ÉQUIVALENTS SONT PROPOSÉS, LE SOUMISSIONNAIRE DOIT INDiquer LE NUMÉRO DE PAGE DE RÉFÉRENCE POUR LES SPÉCIFICATIONS FOURNIES QUI APPUIENT L'ÉQUIVALENCE DU PRODUIT PROPOSÉ.

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉS