



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
Government of Canada Building
101 - 22nd Street East, Suite 110
Saskatoon
Saskatchewan
S7K 0E1
Bid Fax: (306) 975-5397

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works and Government Services
Canada/Réception des soumissions Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada
Government of Canada Building
101 - 22nd Street East
Suite 110
Saskatoon
Saskatche
S7K 0E1

Title - Sujet Laundry Washer & Dryers	
Solicitation No. - N° de l'invitation 21520-209525/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client 21520-209525	Date 2019-11-22
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$STN-204-5212	
File No. - N° de dossier STN-9-42027 (204)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-12-02	
Time Zone Fuseau horaire Central Standard Time CST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Simonson, Sheena M.	Buyer Id - Id de l'acheteur stn204
Telephone No. - N° de téléphone (306) 241-1169 ()	FAX No. - N° de FAX (306) 975-5397
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Saskatchewan Penitentiary Box 160 15th Street West Prince Albert, Saskatchewan S6V 5R6	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Questions and Answers:

Question 1.

For the washers and dryers - would a min height of 38" be acceptable?

Answer 1:

No, the minimum height is 40.4 inches due to compartments directly above the washers and dryers that cannot be moved since they contain dispensers, wiring, water supply etc.

Question 2:

For the washers and dryers - would a max depth of 30" be acceptable?

Answer 2:

No, the maximum depth is 28 inches due to tables that are permanently fixed to the floor directly in front of the washers and dryers.

Washer

Question 3:

1.2 Depth: Minimum depth 26 inches (66.04 cm), Maximum depth 28 inches (71.12 cm)
If we want to go 20 lbs or larger capacity washer, it is not possible to find a washer which is Max 28 inch depth. Our washing machine has 32 inch depth. Pls advise if it is okay.

Answer 3:

No, the maximum depth is 28 inches due to tables that are permanently fixed to the floor directly in front of the washers and dryers.

Question 4:

1.3 Height: Minimum 40.4 inches (102.62 cm), Maximum height 41.2 inches (104.65 cm)
Our proposed washing machine has 38 inch height. Pls advise if this height is okay for you.

Answer 4:

No, the minimum height is 40.4 inches due to compartments directly above the washers and dryers that cannot be moved. The compartments protect the water lines, electrical and dispensers from being tampered with so the washing machine must be a minimum of 40.4 inches in height.

Question 5:

1.6 The washing machine tub must have a capacity between: Min: 9.5 kg (20.94 lb) Max: 10.5 kg (23.15 lb). We normally count the washing machine capacity by cu ft. Could you please advise us what is the minimum capacity you want for the washing machine.

Answer 5:

Acceptable washing machine capacity would be a minimum of 3.25 cu ft and a maximum of 3.5 cu ft

Specification 1.6

Delete:

Min: 9.5 kg (20.94 lb)
Max: 10.5 kg (23.15 lb)

Insert:

Minimum: 3.25 cu ft
Maximum 3.50 cu ft

Question 6:

1.9 Must automatically detect and redistribute unbalanced loads.

Is it a mandatory criteria. Because even most of the machine has this feature but none of them mentioned anywhere in the spec. So it will be difficult for the cross reference even our machine fulfill this criteria. So our proposal is as most of the machine has this feature so pls avoid this mandatory criteria as it is difficult to proof by cross reference.

Answer 6:

The feature mandatory but if no cross-reference is available, then a statement indicating the product offered will automatically detect and redistribute unbalanced loads is sufficient.

Dryer

Question 7:

2.2 Depth: Minimum depth 26 inches (66.04 cm), Maximum depth 28 inches (71.12 cm)

If we want to go min. 17.64 lbs or larger capacity dryer, it is not possible to find a dryer which is Max 28 inch depth. Our dryer has 31.5 inch depth. Pls advise if it is okay.

Answer 7:

No, the maximum depth is 28 inches due to tables that are permanently fixed to the floor directly in front of the washers and dryers.

Question 8:

2.3 Height: Minimum 40.4 inches (102.62 cm), Maximum height 41.2 inches (104.65 cm)

Our proposed dryer has 38 inch height. Pls advise if this height is okay for you.

Answer 8:

No, the minimum height is 40.4 inches due to compartments directly above the washers and dryers that cannot be moved. The compartments protect the water lines, electrical and dispensers from being tampered with so the dryers must be a minimum of 40.4 inches in height.

Question 9:

2.6 The dryer tub must and have a capacity between: Min: 8.0 kg (17.64 lb) Max: 8.5 kg (18.74 lb)

We normally count the dryer capacity by cu ft. Could you please advise us what is the minimum capacity you want for the dryer.

Answer 9:

Acceptable dryer capacity would be a minimum of 6.5 cu ft and a maximum of 7.5 cu ft

Specification 2.6

Delete:

Min: 8.0 kg (17.64 lb)

Max: 8.5 kg (18.74 lb)

Insert:

Minimum 6.5 cu ft

Maximum 7.5 cu ft

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN THE SAME