

r54224Q&R

Q1: Étant donné que SSC n'est pas disposé à accepter une fourchette pour les 2 exigences suivantes de cette soumission et ne souhaite que des mesures exactes qui ne permettraient qu'un seul modèle de fabrication d'ESI, le SCC peut-il fournir une justification ou un raisonnement à ce sujet? Existe-t-il une raison d'utiliser uniquement des tiges de 6,5 pouces et des extensions de 16,3 pouces? Si la solution qui doit être fournie est de permettre de placer côte à côte 2 moniteurs de 28 pouces maximum sur des curseurs sans interférence avec un panneau, pourquoi les autres options de fabrication ne seraient-elles pas autorisées à être envisagées?

3.1.5. Tige de bras de 6,5 "

3.1.4. Extension de bras de 16,3 po

S'il vous plaît donnez votre avis.

R1: Nous ne modifions pas les exigences répertoriées. Les spécifications énumérées sont nécessaires pour répondre à nos exigences dans nos projets.