



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Vehicles & Industrial Products Division

140 O'Connor, Tower East

4th Floor

140 O'Connor, Tour Est

4ème étage

Ottawa

Ontario

K1A 0S5

Title - Sujet Camion lourd avec grue	
Solicitation No. - N° de l'invitation U6318-218774/A	Amendment No. - N° modif. 006
Client Reference No. - N° de référence du client U6318-218774	Date 2020-03-03
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$HP-940-78344	
File No. - N° de dossier hp940.U6318-218774	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-03-13	Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Murray, David	Buyer Id - Id de l'acheteur hp940
Telephone No. - N° de téléphone (613) 296-9230 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Cette modification 006 est émise pour modifier l'appel d'offres comme suit:

Supprimer: 10 Mars 2020 @ 14:00 Heure normale de l'Est (HNE)

Insérer: 13 Mars 2020 @ 14:00 Heure normale de l'Est (HNE)

À PARTIE 3 - INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS; 3.1.4

Date de livraison;

SUPPRIMER:

Bien que la livraison des véhicules soit demandée pour le ou avant le 11 janvier 2021 la meilleure livraison pouvant être offerte est la suivante:

INSÉRER:

Bien que la livraison des véhicules soit demandée pour le ou avant le 30 janvier 2021 la meilleure livraison pouvant être offerte est la suivante:

Cette modification 006 à l'appel d'offres est émise afin de répondre aux questions des soumissionnaires.

Question 1:

Êtes-vous intéressé d'avoir des jantes en aluminium?

Réponse:

Veuillez-vous reporter à l'Annexe «A» - Spécifications - Camion lourd muni d'une grue hydraulique articulée (révision 001).

Question 2:

Est-ce que vous voulez que nous installions un capteur qui détecterait si la grue n'est pas stationnée dans son socle et qui enverrait un signal à la transmission qui empêcherait le véhicule de se déplacer ?

Réponse:

Tout système empêchant le déplacement du véhicule lorsque la grue n'est pas en position de transport, sera jugé acceptable.

Question 3:

En plus du capteur sur le socle de stationnement, vous voulez aussi des capteurs sur les quatre stabilisateurs qui eux aussi, si ils ne sont pas remontés et rentrés enverrait un signal à la transmission pour empêcher le véhicule de se déplacer ?

Réponse:

Tout système empêchant le déplacement du véhicule lorsque la grue et les pattes stabilisatrices ne sont pas en position de transport, sera jugé acceptable

Question 4:

Est-ce que vous voulez des ailes arrière sur le nouveau camion comme sur votre ancien ainsi que le modèle sur l'essieu relevable avant ?

Réponse:

Veuillez-vous reporter à l'Annexe «A» - Spécifications - Camion lourd muni d'une grue hydraulique articulée (révision 001).

Question 5:

Est-ce que la couleur de la plate-forme sera noire ou comme la couleur du camion Blue Jean ?

Réponse:

Veuillez-vous reporter à l'Annexe «A» - Spécifications - Camion lourd muni d'une grue hydraulique articulée (révision 001).

Solicitation No. - N° de l'invitation
U6318-218774/A

Amd. No. - N° de la modif.
006

Buyer ID - Id de l'acheteur
HP940

Client Ref. No. - N° de réf. du client
U6318-218774

File No. - N° du dossier
hp940.U6318-218774

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT LES MÊMES

Annexe A Spécifications

Camion lourd muni d'une grue hydraulique articulée (révision 001)

Description du projet

Mesures Canada désire se procurer un camion lourd, muni d'une grue hydraulique articulée permettant le transport et la manutention de poids étalons pour l'inspection de balances de haute capacité. Ce véhicule transportera en permanence vingt (20) poids étalons de 500 kg (total de 10 000 kg) pour que les inspecteurs de Mesures Canada puissent inspecter des balances à haute portée sur tout le territoire de l'est du Canada (provinces maritimes et le Québec). Il aura à parcourir différentes routes (autoroutes, routes secondaires, routes à forte inclinaison et chemins forestiers) pour se rendre où sont installées/utilisées les balances à camion. De plus, ce véhicule tractera à l'année une remorque ayant un poids pouvant atteindre 20 000 kg, lequel ensemble servira aux inspecteurs dans l'application de la *Loi sur les poids et mesures*.

Sommaire des images de l'Appendice 1

- Image à titre indicatif seulement du camion actuel (**Appendice 1 image 001**)
- Image du camion actuel ainsi que la remorque que le véhicule aura à tracter (**Appendice 1 image 002**)
- Détail de la remorque que le véhicule aura à tracter (**Appendice 1 image 003**)
- Image et dimensions d'un poids étalon de 500 kg (**Appendice 1 image 004**)
- Image de la boîte de poids actuelle et son couvercle (**Appendice 1 image 005**)
- Images des boîtes de rangement et des supports à crochets actuels appartenant à Mesures Canada, qui seront réinstallés par Mesures Canada après avoir pris possession du camion (**Appendice 1 image 006 et 007**)

Critères d'évaluation technique

Pour être considérées comme conformes, les soumissionnaires doivent répondre à toutes les spécifications obligatoires de cette demande de propositions tout en tenant compte de la description du projet au début du document. Les soumissionnaires doivent fournir des photos, des brochures et/ou des documents techniques, afin de démontrer clairement que les unités offertes respectent les spécifications décrites dans le Tableau Camion et le Tableau Grue de cette demande de proposition. Ils doivent indiquer clairement si leur proposition est conforme ou non à chaque spécification ci-dessous en entrant un « X » dans la colonne voisine appropriée du tableau du camion et tableau de la grue. Ils doivent soumettre une référence pour chaque spécification obligatoire. Les soumissions ne répondant pas à toutes les spécifications obligatoires ne seront pas considérées.

Veuillez fournir l'information suivante au sujet du véhicule proposé.

Camion :

a) Marque : _____ b) Modèle : _____ c) Année : _____

Grue :

a) Marque : _____ b) Modèle : _____ c) Année : _____

Annexe A Spécifications

Camion lourd muni d'une grue hydraulique articulée (révision 001)

Spécifications obligatoires du camion devant être rencontré

1. Le choix des composantes et des accessoires fixés doit faire en sorte que le poids total et le poids par essieux du camion (incluant le poids des étalons, des équipements, et de la remorque) respectent toutes les lois en vigueur, et ce en toute saison (incluant en périodes de restrictions de charges), dans la province de Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, et de l'Île-du-Prince-Édouard.
2. Le camion doit être conçu avec des composantes suffisamment robustes pour transporter une grue hydraulique articulée et intégrée, ainsi qu'une charge d'au minimum 12000 kg (comprenant 10000 kg de poids étalons, poids de la boîte de transport et les accessoires) et la remorque 100% du temps, dans des conditions routières et climatiques souvent difficiles.
3. La transmission, le moteur, les différentiels, les roues, les pneus, la suspension, le châssis, le frein moteur doivent être sélectionnés en conséquence, pour être en mesure de garantir une efficacité et une durabilité à long terme.
4. Le camion doit être équipé d'une plateforme (voir section plateforme)
5. Un (1) exemplaire en français et un (1) exemplaire en anglais du manuel d'entretien et d'opération du véhicule doivent être fournis lors de la livraison du véhicule.
6. Le camion doit être équipé d'une cabine 4 portes (voir section cabine)
7. Le véhicule doit être équipé d'un gyrophare jaune positionné sur le dessus de la cabine

Moteur et équipement connexe

8. Le véhicule doit avoir quatre (4) batteries à haut rendement connectées en parallèle

Transmission et différentiels

9. Les rapports de pont des différentiels doivent être convenables pour être en mesure de tracter une remorque dont le poids total, poids des étalons compris, pouvant atteindre 20000 kg en plus de la charge brute complète du camion
10. Les différentiels doivent pouvoir être verrouillés à partir du tableau de bord
11. La commande de prise de force (PTO) doit pouvoir être activée à partir du tableau de bord du véhicule.

Essieu et suspension avant

12. La capacité de la suspension avant doit être convenable à l'usage prévu

Essieux et suspension arrière

13. La capacité de la suspension arrière doit être convenable à l'usage prévu

Annexe A Spécifications

Camion lourd muni d'une grue hydraulique articulée (révision 001)

Équipement de châssis

14. Le camion doit être équipé de crochets de remorquage installés à l'avant
15. Le camion doit être équipé d'un contrôleur de freins de remorque et d'un ensemble de remorquage de classe adéquate pour une remorque de 20 000 kg
16. Le camion doit être équipé d'un avertisseur sonore de marche arrière

Roues et pneus

17. Le camion doit avoir une roue et un pneu de secours devant être pleine grandeur et du même format que les autres pneus du véhicule et compatible avec les essieux moteurs

Tableau Camion

Spécifications obligatoires nécessitant des références				
Les soumissionnaires doivent indiquer si leur proposition est conforme aux spécifications obligatoires suivantes.		Spécifications obligatoires		Documents de référence
	Spécifications	Conforme	Non conforme	
18.	Le camion doit être un modèle 2020 ou d'une année ultérieure			
	Moteur et équipement connexe			
19.	Moteur diesel conforme à la réglementation provinciale et fédérale pertinente en matière d'émissions de carbone.			
20.	Puissance minimale du moteur de 500 HP			
21.	Couple minimal du moteur de 1800 lb-pi.			
22.	Chauffe-moteur indépendant et programmable de type « Webasto » ou équivalent, pour assurer un démarrage efficace par temps froid.			
	Transmission et différentiels			
23.	Transmission manuelle compatible d'un minimum de dix-huit (18) vitesses, convenable pour être en mesure de tracter une remorque dont le poids total, poids des étalons compris, est d'environ 20 000 kg en plus de la charge complète du camion			
24.	Propulsion arrière.			
25.	Les différentiels doivent pouvoir être verrouillés,			
26.	Transmission doit se prêter à l'installation d'une prise de force (PTO).			
	Essieu et suspension avant			
27.	Suspension pneumatique			

Annexe A Spécifications

Camion lourd muni d'une grue hydraulique articulée (révision 001)

	Essieux et suspension arrière			
28.	Roues arrière disposées sur deux ou trois essieux. Chacun des essieux devra être munis d'ailles.			
29.	Suspension pneumatique			
	Système de freinage			
30.	Freins pneumatiques aux roues			
31.	Système de freinage antiblocage agissant sur toutes les roues			
	Équipement de châssis			
32.	Le réservoir de carburant du camion doit être d'une capacité minimale de 600 litres.			
	Roues et pneus			
33.	Les roues avant doivent être d'une capacité égale ou supérieure à la capacité de l'essieu avant sur lequel elles sont fixées. Les jantes de roues doivent être en aluminium.			
34.	Les roues arrière doivent être d'une capacité égale ou supérieure à la capacité de l'essieu arrière sur lequel elles sont fixées. Les jantes de roues doivent être en aluminium.			
	Extérieur de la cabine			
35.	La cabine du véhicule doit avoir quatre (4) portes, permettant d'offrir un espace de rangement derrière le poste opérateur accessible par l'extérieur, d'une profondeur entre 1.0 et 1.25 mètres, afin de pouvoir y placer divers accessoires (valises de voyage, équipements, etc.), pas de lit/couchette.			
36.	Rétroviseurs convexes montés sur le capot.			
37.	Rétroviseurs de portière avec ajustement électrique			
38.	Rétroviseurs de portière chauffants			
39.	La porte-passager du véhicule doit comporter une fenêtre de vision dans le bas de celle-ci, permettant de voir au niveau du sol du côté passager du véhicule			
40.	Couleur du véhicule : bleu royal équivalent à la couleur « Blue Jean N1 » de Ford.			
	Intérieur de la cabine			
41.	Les vitres de portière du véhicule doivent être à commande électrique des deux côtés			
42.	Le véhicule doit être équipé d'un régulateur de vitesse			
43.	Les sièges du conducteur et du passager doivent être équipés d'appui-tête et d'une suspension à air			
44.	La cabine du véhicule doit être équipée de climatisation			
45.	Le véhicule doit être équipé d'une chaufferette et dégivreur			
46.	Le véhicule doit être équipé d'un volant télescopique inclinable.			

Annexe A Spécifications

Camion lourd muni d'une grue hydraulique articulée (révision 001)

Spécifications obligatoires de la plate-forme devant être rencontrée

47. La plateforme doit offrir un espace libre de 140 pouces de longueur sur 96 pouces de largeur, entre la cabine et la grue, permettant de recevoir la boîte contenant les poids de 500 kg et les coffres pour ranger différentes pièces d'équipement. Sans toutefois dépasser une longueur de 156 pouces.
48. La plateforme doit être capable de supporter, sans déformations et stress excessifs, la charge des poids étalons et des équipements transportés.
49. La plateforme doit être équipée d'une échelle et de deux poignées permettant un accès facile/sécuritaire à la cabine où les commandes de la grue sont situées.
50. Tous les composants de la plate-forme et de l'échelle doivent être constitués de matériaux durables, capable de résister à une exposition prolongée aux éléments de la route et aux conditions météorologiques difficiles.
51. La plate-forme doit être fabriquée à partir de matériaux légers et résistants (acier) et peinte de manière adéquate en noir.

Boîte requise pour le transport de vingt (20) poids étalons de 500 kg

52. Une boîte contenant vingt (20) poids étalons de 500 kg (poids étalon fournis par Mesures Canada) devra être fabriquée et installée en permanence sur la plateforme du camion.
(Voir pour référence Annexe 1 image 004 d'un poids étalon de 500 kg ainsi que ses dimensions)
(Voir pour référence seulement Annexe 1 image 005 photo de la boîte de poids du camion actuel)
53. La boîte de poids devra être construite de matériaux solides et résistants aux intempéries (acier)
54. La boîte doit être capable de supporter et de contenir, sans déformations et stress excessifs, les poids étalons en tout temps.
55. La boîte de poids devra être munie de couverts, à ouverture et fermeture pneumatique, permettant de protéger les étalons des intempéries et des débris de la route.
56. La commande d'ouverture et de fermeture de la boîte de poids devra se faire à partir de la cabine de la grue
57. La forme et l'angle des couverts devront faciliter l'ouverture même lorsque la neige s'est accumulée sur le couvert
58. La forme et l'angle des couverts devront permettre à la neige de s'enlever sans tomber sur les poids étalons lors de l'ouverture.
59. Les dimensions de la boîte qui sera installée sur le camion pour loger les 20 poids de 500 kg sont 1.8 m de largeur X 2.3 m de longueur et 1.1 m de hauteur (au point le plus haut du couvert).

Annexe A Spécifications

Camion lourd muni d'une grue hydraulique articulée (révision 001)

60. L'intérieur de la boîte devra être recouvert de téflon de ¼ de pouce, fixé aux parois, afin de faciliter le chargement et le déchargement des poids étalons

Boîtes de rangement et supports de crochets fournis et réinstallés par Mesures Canada

61. Les boîtes de rangements et les supports de crochets identifiés à l'Appendice 1 (image 006 et 007) appartenant à Mesures Canada seront réinstallées par Mesures Canada après la prise de possession du camion

Spécifications générales de la grue devant être rencontrée

62. La grue doit être positionnée à l'arrière du véhicule
63. La grue doit pouvoir supporter un poids de 2 500 kg de manière sécuritaire, sans provoquer la déviation ou la déformation structurale des équipements
64. La grue doit comporter un système de refroidissement efficace pour l'huile hydraulique (conditions d'utilisation difficiles);
65. La grue doit être munie de quatre (4) pattes stabilisatrices en fonction de la charge à déplacer, lesquelles doivent être suffisamment élevées lors du transport pour permettre de circuler dans des conditions normales sur les routes, par exemple : passages à niveau sans encombre; doit également être munie de plaques, sous les quatre (4) pattes stabilisatrices, de manière à ce que celles-ci s'ajustent automatiquement en fonction du dénivellement du sol.
66. La grue doit être munie d'une cabine, pour protéger l'opérateur des intempéries, dans laquelle celui-ci effectuera toutes les opérations de manutention via les commandes de la grue.
67. La cabine de la grue doit être équipée d'un système de chauffage et de climatisation qui est indépendant de ceux du véhicule
68. La grue doit comporter des moyens de prévenir clairement son utilisateur de toute surcharge ou instabilité pouvant faire basculer une charge ou une situation dangereuse
69. La grue doit être munie d'un système de contrôle de stabilité, pour éviter le basculement de la charge en relation avec l'emplacement des pattes stabilisatrices et de la charge à déplacer
70. La grue doit comporter un moyen de prévenir tout déploiement excessif en cours de déplacement des poids étalons
71. La grue doit être munie de systèmes de sécurité, empêchant le véhicule de se déplacer jusqu'à ce que l'équipement et la grue soient en position de sécurité pour le déplacement.

Annexe A Spécifications

Camion lourd muni d'une grue hydraulique articulée (révision 001)

72. Un (1) exemplaire en anglais et un (1) en français du manuel d'utilisation et du manuel d'entretien doivent être fourni avec la grue
73. Une formation pratique de 7 heures, en français sur les manipulations de la grue ainsi que ses systèmes de sécurité est requise pour une personne. La formation se donnera au 5000 rue Rideau, Québec, Québec, G2E 6B5.

Tableau Grue

Spécifications obligatoires nécessitant des références – Exigences relatives à la grue/au levage				
Les soumissionnaires doivent indiquer si leur proposition est conforme aux spécifications obligatoires suivantes.		Spécifications obligatoires		Documents de référence
	Spécifications de la grue	Conforme	Non conforme	
74.	La grue doit avoir une capacité égale ou supérieure à 2500 kg dans un rayon de 33 pieds autour du camion			
75.	La grue doit pouvoir effectuer une rotation minimale de 360 degrés sur son axe			
76.	La grue doit être construite sur une portée de roulement à billes.			
77.	La grue doit être munie d'un système de graissage automatique			
78.	La grue doit être munie d'un rotateur (au crochet) pouvant effectuer une rotation minimale de 360 degrés de la charge suspendue au crochet			
79.	La grue doit être munie d'extensions sans entretien			

Annexe A Spécifications

Camion lourd muni d'une grue hydraulique articulée (révision 001)

Appendice 1

Image 001 :

Camion actuel



Image 002

Camion actuel et de la remorque qui devra être tractée



Annexe A Spécifications

Camion lourd muni d'une grue hydraulique articulée (révision 001)

Image 003

Détails de la remorque que le véhicule aura à tracter (Mesures en mètres)

Les items A1 et A2 sont des boîtes de rangement pour l'équipement et les poids étalons.

Poids total de la remorque et des accessoires : 20 000 kg

Poids sur l'attache : environ 1500 kg




Image 004

Dimensions d'un poids de 500 kg (dimensions en pouces : 17 ¼ x 17 ¼ x 18 ½ haut)



Annexe A Spécifications

Camion lourd muni d'une grue hydraulique articulée (révision 001)

Image 005

Photo de la boîte de poids du camion actuel.



Photo de la boîte de poids
étalons actuel et de son
couvert

Annexe A Spécifications

Camion lourd muni d'une grue hydraulique articulée (révision 001)

Image 006 et 007:

Boîtes de rangement et supports des crochets appartenant à Mesures Canada qui seront réinstallés par Mesures Canada après la prise de possession du camion.

Image 006



Supports des crochets qui seront réinstallés par Mesures Canada

Image 007



Boîte de rangement existante qui sera transférée sur le nouveau camion par Mesures Canada

24 pouces de large x 24 pouces de haut x 95 pouces de long

Une boîte de rangement existante avec deux portes qui sera transférée sur le nouveau camion par Mesures Canada

76 pouces large x 19 pouces hauts x 12 pouces profonds