



**RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS A :**

RCMP/GRC
Bid Receiving Unit/ Réception des soumissions
Royal Canadian Mounted Police
73 chemin Leikin Drive
Mailstop/ Arrêt postal #15
Ottawa, Ontario K1A 0R2
Attn: Sonya Dupont

All persons delivering mail, parcels and bids to the Mail Parcel and Screening Facility will be asked to provide government photo identification and a contact number as part of an enhanced security protocol.

Dans le cadre d'un protocole de sécurité amélioré, toute personne qui livre le courrier, les paquets et les soumissions à l'installation d'inspection du courrier et des colis devra désormais présenter une carte d'identité avec photo émise par le gouvernement et un numéro de téléphone.

**SOLICITATION
AMENDMENT**

**MODIFICATION DE
L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments: - Commentaries:

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN A SECURITY REQUIREMENT

LE PRÉSENT DOCUMENT NE COMPORTE PAS UNE EXIGENCE EN MATIÈRE DE

Title – Sujet Marine Tow Vehicle / Véhicule de remorquage maritime		Date May 4, 2019 4 mai, 2019
Solicitation No. – N° de l'invitation 202005345		Amendment No. – N° de la modification # 001
Client Reference No. - No. De Référence du Client 20205345		
Solicitation Closes – L'invitation prend fin		
At / à :	2 :00 pm EST	EDT(Eastern Daylight Time) HAE (heure avancée de l'Est)
On / le :	June 17, 2020 – 17 juin, 2020	
F.O.B. – F.A.B	GST – TPS	Duty – Droits
Destination of Goods and Services – Destinations des biens et services		
Instructions		
Address Inquiries to – Adresser toute demande de renseignements à Sonya.Dupont@rcmp-grc.gc.ca Procurement and Contracting Officer		
Telephone No. – No. de téléphone (613) 843-3819		Facsimile No. – No. de télécopieur (613) 825-0082



This amendment is raised to address the following:

- make the following changes to the solicitation document;

DELETE IN ENTIRETY:

Closing date of July 12, 2020 on the front page of the RFP.

INSERT:

Closing date of June 17, 2020 as identified on front page of amendment and on Buy & Sell.

DELETE IN ENTIRETY:

Remove Specifications under the Mandatory Requirements under Annex A – Statement of Requirement.

INSERT:

Mandatory Requirements

RCMP TRUCK SPECIFICATION	
2020 Model Year or Later, Conventional – Crew Cab, 4 x 4 Diesel Pick up with 14 000 Gross Vehicle Weight Ratio (GVWR) Minimum	
Engine	6.7 L, V8 Turbo Diesel, 450 hp minimum, 925 ft/pounds Torque
Alternator	350 amp. minimum
Batteries	(2) 12V, 78 amp., 750 CCA
Block Heater	1500 watt, 110 V
Transmission	6 Speed automatic with overdrive, four wheel drive, shift on the fly
Load Capacity (minimum)	Front Axle: 6,000 lbs. min. Rear Axle: 9,900 lbs. min. GVWR: 14,000 lbs. min. Payload: 5,300 lbs. min.
Front Axle & Suspension	Suspension – Wide Track, Mono Beam with Coil Springs, Shock Absorbers Stabilizer Bar
Rear Axle & Suspension	Limited Slip, 4.30 Ratio Dual Wheels – Single Axle Traction Control Stabilizer Bar
Brake Package	Hydraulic, Disc, ABS
Wheelbase	176 inches minimum
Tow Hooks	Front frame mounted
Box Length	98 inches minimum
Front Tires & Wheels	225/70R19.5, "G" rated, traction tread (minimum requirement) 19.5 x 6, Polished Aluminum Disc



Rear Tires & Wheels	225/70R19.5, "G" rated, traction tread (minimum requirement) 19.5 x 6, Polished Aluminum, Disc outer, steel inner
Fuel Tank	180 Litres minimum
Gas & Brake Pedals	Power Adjustable
Horns	Dual, Electric
Mirrors	Electric Remote with Heater, 102" telescoping trailer/body style (must be capable of being folded into a point allowing an overall cab width of 96" or less)
Convex Mirrors	Left and Right hand side
Windshield	Tinted
Bumper	Front, steel, chrome
Running Boards	Door length, both sides
Cab Interior	Dark pewter/grey vinyl & cloth, must be dark colors
Rear Defroster	Dark tint rear window with defrost
Door Windows	Power electric, tinted, rear doors dark tint
Door Locks	Power electric
Driver & Front Passenger Seat	Power driver, 40/20/40 bench seat, cloth/vinyl, manual lumbar
Rear Seat	60/40 Flip-Up/Fold-Down Bench
Floor Covering	Rubber Floor Covering-Carpet Delete
Lights	Police type LED Dome Light with white and red lighting LED Roof Marker Lights LED Truck Box Lighting
Air Bags	Driver & passenger minimum
Instrument Panels & Controls	Electric coolant, transmission temperature & fuel gauges Cruise control Tilt steering wheel Back-up alarm (with manual override switch) AM/FM stereo radio with clock Remote, keyless entry Electric windshield wipers, intermittent, wired through ignition Air conditioning/heating, manual control Upfitter Switches Operator Commanded Regeneration 110-Volt/400-Watt Inverter Two additional key fobs/remotes for a total of four must be delivered with the vehicle.
Brake Controller	An electronic over hydraulic brake controller to be mounted in cab to control the trailer braking system
Camera	OEM Trailer Tow Back Up Camera with side views to assist backing with trailer, 180/360 degree 4 camera system
Hitch	OEM installed gooseneck hitch including wiring. OEM rear 3" conventional trailer hitch receiver and wiring.
Bedliner	OEM Spray-in type
Paint	Manufacturer's White



DELETE IN ENTIRETY:

Annex C – Evaluation Grid – RCMP Truck Mandatory Specification Grid.

INSERT:

RCMP TRUCK MANDATORY SPECIFICATION		Compliance		Supporting Documentation or Statement of Compliance (please indicate the reference page number of your Technical Bid where the information can be found.)
		Yes	No	
2020 Model Year or Later, Conventional – Crew Cab, 4 x 4 Diesel Pick up with 14 000 Gross Vehicle Weight Ratio (GVWR) Minimum				
Engine	6.7 L, V8 Turbo Diesel, 450 hp minimum, 925 ft/pounds Torque			
Alternator	350 amp. minimum			
Batteries	(2) 12V, 78 amp., 750 CCA			
Block Heater	1500 watt, 110 V			
Transmission	6 Speed automatic with overdrive, four wheel drive, shift on the fly			
Load Capacity (minimum)	Front Axle: 6,000 lbs. min. Rear Axle: 9,900 lbs. min. GVWR: 14,000 lbs. min. Payload: 5,300 lbs. min.			
Front Axle & Suspension	Suspension – Wide Track, Mono Beam with Coil Springs, Shock Absorbers			
	Stabilizer Bar			
Rear Axle & Suspension	Limited Slip, 4.30 Ratio			
	Dual Wheels – Single Axle			
	Traction Control			
	Stabilizer Bar			
Brake Package	Hydraulic, Disc, ABS			
Wheelbase	176 inches minimum			
Tow Hooks	Front frame mounted			
Box Length	98 inches minimum			
Front Tires & Wheels	225/70R19.5, “G” rated, traction tread (minimum requirement)			
	19.5 x 6, Polished Aluminum Disc			
Rear Tires & Wheels	225/70R19.5, “G” rated, traction tread (minimum requirement)			
	19.5 x 6, Polished Aluminum, Disc outer, steel inner			
Fuel Tank	180 Litres minimum			
Gas & Brake Pedals	Power Adjustable			
Horns	Dual, Electric			
Mirrors	Electric Remote with Heater, 102” telescoping trailer/body style (must be capable of being folded into a point allowing an overall cab			



	width of 96" or less)			
Convex Mirrors	Left and Right hand side			
Windshield	Tinted			
Bumper	Front, steel, chrome			
Running Boards	Door length, both sides			
Cab Interior	Dark pewter/grey vinyl & cloth, must be dark colors			
Rear Defroster	Dark tint rear window with defrost			
Door Windows	Power electric, tinted, rear doors dark tint			
Door Locks	Power electric			
Driver & Front Passenger Seat	Power driver, 40/20/40 bench seat, cloth/vinyl, manual lumbar			
Rear Seat	60/40 Flip-Up/Fold-Down Bench			
Floor Covering	Rubber Floor Covering-Carpet Delete			
Lights	Police type LED Dome Light with white and red lighting			
	LED Roof Marker Lights			
	LED Truck Box Lighting			
Air Bags	Driver & passenger minimum			
Instrument Panels & Controls	Electric coolant, transmission temperature & fuel gauges			
	Cruise control			
	Tilt steering wheel			
	Back-up alarm (with manual override switch)			
	AM/FM stereo radio with clock			
	Remote, keyless entry			
	Electric windshield wipers, intermittent, wired through ignition			
	Air conditioning/heating, manual control			
	Upfitter Switches			
	Operator Commanded Regeneration			
	110-Volt/400-Watt Inverter			
Brake Controller	Two additional key fobs/remotes for a total of four must be delivered with the vehicle.			
	An electronic over hydraulic brake controller to be mounted in cab to control the trailer braking system			
Camera	OEM Trailer Tow Back Up Camera with side views to assist backing with trailer, 180/360 degree 4 camera system			
Hitch	OEM installed gooseneck hitch including wiring. OEM rear 3" conventional trailer hitch receiver and wiring.			
Bedliner	OEM Spray-in type			
Paint	Manufacturer's White			



La présente modification vise à :

- Apporter les changements suivants à la demande de soumissions;

SUPPRIMER EN ENTIER:

La date de fin de l'invitation (12 juillet 2020) sur la première page de la Demande de proposition.

INSÉRER:

La date de fin de l'invitation du 17 juin 2020, telle que mentionnée sur la première page de la modification et sur le site Achats et ventes.

SUPPRIMER EN ENTIER:

Les « Spécifications obligatoires » dans l'annexe A, Énoncé du besoin.

INSÉRER:

Spécifications obligatoires

SPÉCIFICATIONS DU CAMION DE LA GRC	
Modèle de l'année 2020 ou d'une année ultérieure, classique – Camionnette au diesel, à cabine double et à quatre roues motrices dont le poids nominal brut du véhicule (PNBV) est d'au moins 14 000 livres	
Moteur	6,7 l, turbo diesel V8, au moins 450 HP, couple de 925 lb-pi
Alternateur	au moins 350 A
Batteries	(2) 12 V, 78 A, 750 A au démarrage à froid
Chauffe-bloc	1 500 W, 110 V
Boîte de vitesses	automatique à 6 rapports avec surmultiplicateur, quatre roues motrices, changement de vitesse électronique en mouvement
Capacité de charge (minimale)	Essieu avant : 6 000 lb (min.) Essieu arrière : 9 900 lb (min.) PNBV : 14 000 lb (min.) Charge utile : 5 300 lb (min.)
Essieu et suspension avant	Suspension – essieu à voie large, essieu à une poutre avec suspension à ressort hélicoïdal, amortisseurs Barre stabilisatrice
Essieu et suspension arrière	Rapport de pont à glissement limité de 4,30 Roues jumelées – essieu simple Système d'antipatinage Barre stabilisatrice
Freins	Hydrauliques, disques, système antiblocage
Empattement	Au moins 176 po
Crochets de remorquage	À l'avant et fixés au châssis
Longueur de la caisse	Au moins 98 po



Pneus et roues avant	Pneus à grande traction de type G, taille 225/70R19.5 (exigence minimale) Disques de 19,5 x 6 po, aluminium poli
Pneus et roues arrière	Pneus à grande traction de type G, taille 225/70R19.5 (exigence minimale) Disques de 19,5 x 6 po, aluminium poli à l'extérieur, acier à l'intérieur
Réservoir de carburant	180 litres (min.)
Accélérateur et pédale de frein	Réglage électrique
Klaxons	Doubles, électriques
Rétroviseurs	Chauffants et télécommandés électriquement, de style télescopique, adaptés à une remorque/carrosserie de 102 po de largeur (doit pouvoir être repliés en un point permettant une largeur de cabine globale de 96 po ou moins).
Rétroviseurs convexes	Gauche et droit
Pare-brise	Teinté
Pare-chocs	Avant, acier, chrome
Marchepieds	Longueur de la porte des deux côtés
Intérieur de la cabine	Étain foncé/tissu et vinyle gris, doit être de couleurs foncées
Dégivrage arrière	Lunette arrière de teinte foncée avec dégivreur
Vitres des portières	Électriques, teintées, portières arrière de teinte foncée
Serrures des portières	Électriques
Sièges du conducteur et du passager avant	Réglage électrique, banquette 40/20/40 en tissu, tissu/vinyle, réglage lombaire manuel
Banquette arrière	Banquette rabattable 60/40 et relevable
Revêtement du sol	Revêtement de plancher en caoutchouc – option de suppression de tapis
Éclairage	Plafonnier DEL de type police avec éclairage blanc et rouge
	Feux de gabarit à DEL de toit
	Feux de caisse de camionnette à DEL
Coussins gonflables	Conducteur et passager (min.)
Commandes et tableaux de bord	Jauges électriques de niveau de carburant, de température du liquide de boîte de vitesses et du liquide de refroidissement
	Régulateur de vitesse
	Volant inclinable
	Avertisseur sonore de recul doté d'un interrupteur de surpassement manuel
	Radio stéréo AM/FM et horloge
	Système de déverrouillage à distance
	Essuie-glaces électriques à balayage intermittent, câblés par l'allumage
	Système de chauffage et de climatisation à commandes manuelles
	Interrupteurs en option
	Régénération commandée par l'opérateur
	Onduleur de 110 V/400 W
	Deux porte-clés/télécommandes supplémentaires, pour un total de quatre, doivent être livrés avec le véhicule.
Commande de frein	Commande électronique des freins hydrauliques installée à l'intérieur de la cabine pour commander le système de freinage
Caméra	Caméra de recul du FEO pour le remorquage avec vues latérales pour



	aider à reculer avec la remorque, système de 4 caméras à angle de vision 180/360°
Attelage	Attelage en col de cygne installé du FEO, y compris le câblage. Dispositif d'attelage arrière de 3 po pour remorque de type classique et câblage
Doublure de caisse	À vaporiser, du FEO
Peinture	Blanc du fabricant

SUPPRIMER EN ENTIER:

Annexe C – Grille d'évaluation – Spécification obligatoire.

INSÉRER:

Spécification obligatoire		Conforme		Pièces justificatives ou énoncé de conformité (veuillez indiquer le numéro de la page de référence de votre soumission technique où se trouvent les renseignements.)
		Oui	Non	
Modèle de l'année 2020 ou d'une année ultérieure, classique – Camionnette au diesel, à cabine double et à quatre roues motrices dont le poids nominal brut du véhicule (PNBV) est d'au moins 14 000 livres				
Moteur	6,7 l, turbo diesel V8, au moins 450 HP, couple de 925 lb-pi			
Alternateur	au moins 350 A			
Batteries	(2) 12 V, 78 A, 750 A au démarrage à froid			
Chauffe-bloc	1 500 W, 110 V			
Boîte de vitesses	automatique à 6 rapports avec surmultiplicateur, quatre roues motrices, changement de vitesse électronique en mouvement			
Capacité de charge (minimale)	Essieu avant : 6 000 lb (min.) Essieu arrière : 9 900 lb (min.) PNBV : 14 000 lb (min.) Charge utile : 5 300 lb (min.)			
Essieu et suspension avant	Suspension – essieu à voie large, essieu à une poutre avec suspension à ressort hélicoïdal, amortisseurs			
	Barre stabilisatrice			
Essieu et suspension arrière	Rapport de pont à glissement limité de 4,30			
	Roues jumelées – essieu simple			
	Système d'antipatinage			
	Barre stabilisatrice			
Freins	Hydrauliques, disques, système antiblocage			
Empattement	Au moins 176 po			
Crochets de remorquage	À l'avant et fixés au châssis			



Longueur de la caisse	Au moins 98 po			
Pneus et roues avant	Pneus à grande traction de type G, taille 225/70R19.5 (exigence minimale)			
	Disques de 19,5 x 6 po, aluminium poli			
Pneus et roues arrière	Pneus à grande traction de type G, taille 225/70R19.5 (exigence minimale)			
	Disques de 19,5 x 6 po, aluminium poli à l'extérieur, acier à l'intérieur			
Réservoir de carburant	180 litres (min.)			
Accélérateur et pédale de frein	Réglage électrique			
Klaxons	Doubles, électriques			
Rétroviseurs	Chauffants et télécommandés électriquement, de style télescopique, adaptés à une remorque/carrosserie de 102 po de largeur (doit pouvoir être repliés en un point permettant une largeur de cabine globale de 96 po ou moins).			
Rétroviseurs convexes	Gauche et droit			
Pare-brise	Teinté			
Pare-chocs	Avant, acier, chrome			
Marchepieds	Longueur de la porte des deux côtés			
Intérieur de la cabine	Étain foncé/tissu et vinyle gris, doit être de couleurs foncées			
Dégivrage arrière	Lunette arrière de teinte foncée avec dégivreur			
Vitres des portières	Électriques, teintées, portières arrière de teinte foncée			
Serrures des portières	Électriques			
Sièges du conducteur et du passager avant	Réglage électrique, banquette 40/20/40 en tissu, tissu/vinyle, réglage lombaire manuel			
Banquette arrière	Banquette rabattable 60/40 et relevable			
Revêtement du sol	Revêtement de plancher en caoutchouc – option de suppression de tapis			
Éclairage	Plafonnier DEL de type police avec éclairage blanc et rouge			
	Feux de gabarit à DEL de toit			
	Feux de caisse de camionnette à DEL			
Coussins gonflables	Conducteur et passager (min.)			
Commandes et tableaux de bord	Jauges électriques de niveau de carburant, de température du liquide de boîte de vitesses et du liquide de refroidissement			
	Régulateur de vitesse			
	Volant inclinable			
	Avertisseur sonore de recul doté d'un			



	interrupteur de surpassement manuel			
	Radio stéréo AM/FM et horloge			
	Système de déverrouillage à distance			
	Essuie-glaces électriques à balayage intermittent, câblés par l'allumage			
	Système de chauffage et de climatisation à commandes manuelles			
	Interrupteurs en option			
	Régénération commandée par l'opérateur			
	Onduleur de 110 V/400 W			
	Deux porte-clés/télécommandes supplémentaires, pour un total de quatre, doivent être livrés avec le véhicule.			
Commande de frein	Commande électronique des freins hydrauliques installée à l'intérieur de la cabine pour commander le système de freinage			
Caméra	Caméra de recul du FEO pour le remorquage avec vues latérales pour aider à reculer avec la remorque, système de 4 caméras à angle de vision 180/360°			
Attelage	Attelage en col de cygne installé du FEO, y compris le câblage. Dispositif d'attelage arrière de 3 po pour remorque de type classique et câblage			
Doublure de caisse	À vaporiser, du FEO			
Peinture	Blanc du fabricant			