

### **W6399-20LC65A Questions et réponses #3**

#### **Question #1**

La spécification de fil CGSB-4.139-94 mentionnée dans la présente demande de soumissions a été retirée. Pourriez-vous, s'il vous plait, conseiller un remplacement ?

#### **Réponse #1**

Les spécifications de CGSB ont été retirées, mais la conformité à la spécification est acceptable.

Remplacer l'annexe B, section 3.2 (h) comme suit:

Fil - Le fil pour les coutures et les piqûres doit :

- i. Être en fil de polyester (R50 Tex) ou en polyester, recouvert de coton ou recouvert de polyester (R50 Tex) adapté à la couture à la machine; et
- ii. Être une couleur terre non fluorescente pour correspondre au motif de camouflage MULTICAM®;

**TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉS**