



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada

1713 Bedford Row

Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)

Halifax

Nova Scotia

B3J 1T3

Bid Fax: (902) 496-5016

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique
Acquisitions

1713 Bedford Row

Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)

Halifax

Nova Scot

B3J 1T3

Title - Sujet ASFC St. John's cloisons & meubles	
Solicitation No. - N° de l'invitation EA003-210606/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client EA003-21-0606	Date 2020-07-31
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-SHAL-207-11031	
File No. - N° de dossier HAL-0-85066 (207)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-08-13	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Daylight Saving Time ADT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Grieve, Bronwen	Buyer Id - Id de l'acheteur hal207
Telephone No. - N° de téléphone (902) 943-2394 ()	FAX No. - N° de FAX (902) 496-5016
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La modification 002 vise à :

- 1. Répondre aux questions des soumissionnaires.**
- 2. Modifier la partie 1 : Catégories 1, 2 et 6, le tableau 1.**
- 3. Modifier la partie 2 : Catégorie 6A, le tableau 1.**
- 4. Modifier la partie 3 : Catégorie 6B, le tableau 1.**
- 5. Modifier la partie 5 : Catégorie 6D, le tableau 1.**

1. Questions des soumissionnaires et réponses

Q1. Cat 1B, les articles 2 et 3 : les dimensions nominales requises ou réelle?

R1 : Tailles sont nominales, mais s'assurer qu'ils sont adéquats pour cat. 2 tables à hauteur réglable et peut accueillir cat 5 Mount Power collier de serrage modaux et Mount surveiller les bras (fournis par d'autres personnes)

Q2. Item CAT6A #24.

Q2 (a) Le salon président dans l'image a un fort retour écran, veuillez confirmer la hauteur.

Q2 (b) de la surface de travail comprimé n'est pas inclus dans le cadre de la DAMA, veuillez traiter séparément GoCUID tables pour ordinateur portable ou comme Non-SA.

R2 (a) Max. largeur 914mm (36 po) et au dos et panneau latéral hauteur allant de 1168mm (46 ») à 1372mm (54 »)

R2 (b) Voir le numéro de ligne 43 de la tablette.

Q3. Article CAT6A no 28, GoCUID est pour une unité curviligne, veuillez confirmer que c'est à être curviligne ou rectilignes.

R3 : Utilisation GoCUID nombre 6SMORBXXLU25G19LNNN, rectilignes

Q4. Article CAT6B no 32.

Q4 (a) au bas du dos ou pas de retour n'est pas une exigence de la RFSA. Veuillez prévoir un retour, offre un non-SA article, ou acheter séparément

Q4 (b) serait un contreplaqué Shell est acceptable?

R4 (a) Nous demanderons ce point comme un non-SA point. Voir la modification ci-dessous.

R4 (b) Oui un contreplaqué Shell serait acceptable.

Q5. Article CAT6D no 36. GoCUID est de 42 », mais la description explique 36 ». Cela devrait-il être non-SA ou voulez-vous 42" w?

R5 Fournir des 42 po de largeur bahut selon GoCUID nombre

Q6. Catégorie 1B Line # 2. Veuillez confirmer que vous voulez 24 po de largeur écrans pour 30 po de profondeur des tables à hauteur ajustable figurant dans la pièce 103 et 129?

R6 : Oui

Q7. Catégorie 5 Line # 18. Veuillez confirmer la qté. il réclame 2, mais la description est la liste 2 pour la salle 128 et 2 pour la pièce 107?

R7 : Modifier la quantité à 4



Q8. Non sa ligne 21. Il y a deux planchers dessus de transaction appelés à mettre sur trois classeurs élevé. Les classeurs existants, comme je ne vois pas dans l'AS?



R8 Les armoires fournis par d'autres personnes – pas au contrat

2. Sous la partie 1 : Catégorie 1, 2 et 5, Tableau 1 – Tableau des produits :


SUPPRIMER : supprimer dans son intégralité



INSERER :

Section A — BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B — SOUMISSION DU FOURNISSEUR		
N°	CIUGdC	Description du produit <i>(De plus amples détails relatifs aux produits peuvent être ajoutés, au besoin, conformément à 6B. 4.1 de l'AMA.)</i>	Qté	Série de fournisseur et nom de l'article, le numéro de pièce	Prix unitaire ferme** \$	Total calculé [Qté x Prix] \$
Catégorie 1a						
1	Voir l'annexe C et les plans d'étag.					\$
Catégorie 1b						
2	1bCPSXXSXXL24XFANNN	<p>Panneau d'intimité de 610 mm (24 po de largeur)</p> <ul style="list-style-type: none">356 mm à 406 mm (14 po à 16 po) de hauteur au-dessus de la surface de travailMontage sur la surface de travailInstallation sur les extrémités de 610 mm x 1 524 mm (24 po x 60 po) des tablesTissu <p>Emplacements : Local 103-7 (d'un côté seulement)</p>  <p>Local 103-12, 13, 15, 16, 17 et 18 (deux panneaux)</p> 	23 panneaux individuels		\$	\$

		Local 129-20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 (un panneau installé du côté couloir du bureau)				
		 <p>762 mm (26 in.) PRIVACY SCREEN</p>				
3	1bCPSXXSXXL54XFANNN	<p>Panneau d'intimité de 1 372 mm (54 po) de largeur</p> <ul style="list-style-type: none"> 356 mm à 406 mm (14 po à 16 po) de hauteur au-dessus de la surface de travail Tissu Montage sur la surface de travail  <p>1372 mm (54 in.) PRIVACY SCREEN</p> <p>Emplacements : Local 129-20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Local d'entreposage sur place : 6 panneaux pour utilisation future dans la zone 103 Marine</p>	16		\$	\$
4	1bFFHREG30L48WNOLNY	<p>Table autostable</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 219 mm x 762 mm (48 po x 30 po) Deux côtés et panneau de fond partiel pour accès aux prises de courant et de transmission de données Passe-câbles dans le dessus de la table Patins de nivellement <p>Emplacement : local 128</p>	2		\$	\$
5	1bCPSXXNXXL24XCLNNN	<p>Panneau d'intimité</p> <ul style="list-style-type: none"> Montage sur cloison Clair/transparent Largeur de 610 mm (24 po) Pour utilisation avec les cloisons de catégorie 1A. Hauteur du panneau d'intimité réglable au besoin pour respecter la hauteur totale de la cloison de 1 372 mm (54 po) 	10		\$	\$
6	1bCPSXXNXXL30XCLNNN	<p>Panneau d'intimité</p> <ul style="list-style-type: none"> Montage sur cloison Clair/transparent Largeur de 762 mm (30 po) Pour utilisation avec les panneaux de catégorie 1A. 	1		\$	\$



		Hauteur du panneau d'intimité réglable au besoin pour respecter la hauteur totale de la cloison de 1 372 mm (54 po)				
7	1bCPSXXNXXL36XCLNNN	Panneau d'intimité <ul style="list-style-type: none"> • Montage sur cloison • Clair/transparent • Largeur de 915 mm (36 po) Pour utilisation avec les cloisons de catégorie 1A. Hauteur du panneau d'intimité réglable au besoin pour respecter la hauteur totale de la cloison de 1 372 mm (54 po)	10		\$	\$
8	1bCPSXXNXXL42XCLNNN	Panneau d'intimité <ul style="list-style-type: none"> • Montage sur cloison • Clair/transparent • Largeur de 1 067 mm (42 po) Pour utilisation avec les cloisons de catégorie 1A. Hauteur du panneau d'intimité réglable au besoin pour respecter la hauteur totale de la cloison de 1 372 mm (54 po)	2		\$	\$
9	1bCPSXXNXXL48XCLNNN	Panneau d'intimité <ul style="list-style-type: none"> • Montage sur cloison • Clair/transparent • Largeur de 1 220 mm (48 po) Pour utilisation avec les cloisons de catégorie 1A. Hauteur du panneau d'intimité réglable au besoin pour respecter la hauteur totale de la cloison de 1 372 mm (54 po)	9		\$	\$
10	1bCPSXXNXXL54XCLNNN	Panneau d'intimité <ul style="list-style-type: none"> • Montage sur cloison • Clair/transparent • Largeur de 1 372 mm (54 po) Pour utilisation avec les cloisons de catégorie 1A. Hauteur du panneau d'intimité réglable pour respecter la hauteur totale de la cloison de 1 372 mm (54 po)	3		\$	\$
11	1bCHHLX20L48XOSDDKX	Crédence <ul style="list-style-type: none"> • Côté droit ouvert • Côté gauche fermé • Stratifié • 1 de haut • Hauteur min. : 457 mm (18 po) • Hauteur max. : 559 mm (22 po) NOTE : Après l'attribution du contrat, la mise à niveau des	1		\$	\$


		<p>produits jusqu'à 20 % sera utilisée pour fournir un coussin pour le dessus de cet article. Cette option de mise à niveau doit être offerte.</p>  <p>Emplacement : local 115</p>				
Catégorie 2						
12	2WSSREXXL24L72BELXX	<p>Table électrique à hauteur réglable</p> <ul style="list-style-type: none"> 610 mm (24 po) x 1 829 mm (72 po) Affichage numérique de la hauteur <p>Emplacements : Local 103 – 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14 Local 129 – 19 Local 113</p> <p>NOTA : le tableau doit être en mesure de répondre à pince Mount surveiller Arms soit Centre du centre de montée.</p>	11		\$	\$
13	2WSSREXXL30L48BELXX	<p>Table électrique à hauteur réglable</p> <ul style="list-style-type: none"> 762 mm (30 po) x 1 219 mm (48 po) Affichage numérique de la hauteur <p>Emplacements : <ul style="list-style-type: none"> Local 103 – 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14 Local 129 – 19 Local 113 (2) </p> <p>NOTA : le tableau doit être en mesure de répondre à pince Mount surveiller Arms soit Centre du centre de montée.</p>	12		\$	\$
14	2WSSREXXL30L54BELXX	<p>Table électrique à hauteur réglable</p> <ul style="list-style-type: none"> 762 mm (30 po) x 1 372 mm (54 po) Affichage numérique de la hauteur <p>Emplacements : Local 103-7, 1, 2</p> <p>NOTA : le tableau doit être en mesure de répondre à pince Mount surveiller Arms soit Centre du centre de montée.</p>	3		\$	\$
15	2WSSREXXL30L60BELXX	<p>Table électrique à hauteur réglable</p> <ul style="list-style-type: none"> 762 mm (30 po) x 1 524 mm (60 po) 	8		\$	\$

		<ul style="list-style-type: none"> Affichage numérique de la hauteur <p>Emplacements :</p> <ul style="list-style-type: none"> Local 103 – 12, 13, 15, 16, 17, 18 Local 115 Local 116 <p>NOTA : le tableau doit être en mesure de répondre à pince Mount surveiller Arms soit Centre du centre de montée.</p>				
16	2WSSREXXL30L72BELXX	<p>Table électrique à hauteur réglable</p> <ul style="list-style-type: none"> 762 mm (30 po) x 1 829 mm (72 po) Affichage numérique de la hauteur <p>Emplacements : Local 129-20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29</p> <p>NOTA : le tableau doit être en mesure de répondre à pince Mount surveiller Arms soit Centre du centre de montée.</p>	10		\$	\$
Catégorie 5						
17	5PMOWKSMTACUSBXXX XX	<p>Module d'alimentation de bureau</p> <p>Emplacements : un module par poste de travail – sur les tables à hauteur réglable de 30 po x 48 po, 54 po, 60 po ou 72 po. (Ne pas installer sur les tables à hauteur réglable de 24 po x 72 po.)</p> 	34		\$	\$
18	5CPSUNWKSXXXXXXXXXX	<p>Support pour ordinateur</p>  <p>Emplacements : Local 128 (2) Local 107 (2) à utiliser sur les bureaux en L à hauteur réglable ci-dessous non disponibles dans le cadre d'un AMA.</p>	4		\$	\$
19	5KMSWGPSUF30WSXXXX X	<p>Support à clavier et à souris</p> <ul style="list-style-type: none"> Bras rotatif à 180° Montage sous la surface de travail Coussinet en gel Utilisé sur les bureaux standard (non réglable en hauteur) <p>Emplacement : Local 128</p>	2		\$	\$

Produits non disponibles dans le cadre d'un AMA

Le fournisseur signe et certifie que tous les produits non disponibles dans le cadre d'un AMA proposés seront conformes à toutes les spécifications et répondront aux exigences d'essai détaillées à l'annexe D.




Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ			Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR		
N°	Produits non disponibles dans le cadre d'un AMA	Qté	Série de fournisseur et nom de l'article, le numéro de pièce	Prix unitaire ferme** \$	Total calculé [Qté x Prix] \$
20	<p>Produits non disponibles dans le cadre d'un AMA, catégorie 1B</p> <p>Sans offre à godet de bureau stratifié 2 gable se termine et partie stratifié à hauteur de modestie équivalent à 1bFFHREG24L48WNOLNY avec les modifications suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> Taille : <ul style="list-style-type: none"> 1041mm – 1092mm (41 » – 43 po) de hauteur 610 mm (24 po) de profondeur 1219 mm (48 po) de largeur Modestie à être installée à l'arrière du bureau Fournir au centre de l'œillet de table.  <p>Endroit : Salle 105</p>	1		\$	\$
21	<p>Produits non disponibles dans le cadre d'un AMA, catégorie 1B</p> <p>Les surfaces de travail à hauteur fixe (planchers) égale à 1bFFHTSN18L60XNOXNX Surface de transaction 457.2mm (18 po) x 1828.8mm (72 po)</p> <p>Modification :</p> <ul style="list-style-type: none"> Être installé sur le dessus de deux 457.2mm (18 po) x 914.4mm (36 po) 3H classeurs. Obtenir en haut du classeur Tribunal montage pas requis.  <p>Endroit :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pièce 103 Pièce 103 (zone marine) 				
22	<p>Produits non disponibles dans le cadre d'un AMA, catégorie 2</p> <p>Table électrique à hauteur réglable selon les mêmes spécifications que l'article 2WSSREXXL30L72BELXX ci-dessus, avec les modifications suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dimensions et forme : <ul style="list-style-type: none"> En L Dimensions de la surface de travail : 72 po de longueur x 72 po de largeur x 30 po de profondeur Affichage numérique de la hauteur. 	2		\$	\$



<p>NOTA : le tableau doit être en mesure de répondre à pince Mount surveiller Arms soit Centre du centre de montée.</p>  <p>Emplacement : local 107 (2)</p>				
	Total des produits			\$

3. Sous la partie 2 : Catégorie 6A, Tableau 1 – Tableau des produits :

SUPPRIMER : supprimer dans son intégralité

INSERER :



Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR		
N°	CIUGdC	Description du produit (De plus amples détails relatifs aux produits peuvent être ajoutés, au besoin, conformément à 6B. 4.1 de l'AMA.)	Qté	Série de fournisseur et nom de l'article, le numéro de pièce	Prix unitaire ferme** \$	Total calculé [Qté x Prix] \$
24	6SLCWAXXFUXXXXMX X	<p>Fauteuil d'aire de repos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Largeur maximale : • Surface de travail sous forme de tablette <u>séparée</u> du fauteuil et des panneaux d'intimité; • Recouvrement en vinyle – assise et dossier; • Recouvrement en Crypton – côtés et dossier élevé, si l'option est offerte. <p>REMARQUE : capacité d'au moins 159 kg (325 lb) exigée.</p> <p>Emplacement : local 103</p>  	2		\$	\$
25	6SLCWAXXFUXXXXMX X	<p>Fauteuil 1</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Accoudoirs • Recouvrement en vinyle 	1		\$	\$




		Emplacement : local 110 REMARQUE : capacité d'au moins 159 kg (325 lb) exigée.				
26	6SLCOAXXFUXXXMXXX	Fauteuil 2 <ul style="list-style-type: none"> Sans accoudoirs  <ul style="list-style-type: none"> Recouvrement en vinyle Emplacement : local 110 REMARQUE : capacité d'au moins 159 kg (325 lb) exigée.	1		\$	\$
27	6SUSSQXXLUX8XXLXXX	Pouf rembourré <ul style="list-style-type: none"> Sans roulettes Carré ne dépassant pas 508 mm (20 po) de largeur ou Rectangle ne dépassant pas 508 mm x 610 mm (20 po x 24 po) Agencé aux fauteuils 1 et 2 ci-dessus. Emplacement : local 110	1		\$	\$
27	6SUSSQXXLUX8XXLXXX	Pouf rembourré sans roulettes Agencé aux fauteuils 1 et 2 ci-dessus. Emplacement : local 110	1		\$	\$
28	6SMORBXXLU25G19LNN	Banquette <ul style="list-style-type: none"> Sans accoudoir ni dossier Longueur maximale : 1 067 mm (42 po) Recouvrement en vinyle  Emplacement : 135 REMARQUE : capacité d'au moins 159 kg (325 lb) exigée.	2		\$	\$
				Total des produits		\$

4. Sous la partie 3 : Catégorie 6B, Tableau 1 – Tableau des produits :

SUPPRIMER : supprimer dans son intégralité

INSERER :

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR		
N°	CIUGdC	Description du produit (De plus amples détails relatifs aux produits peuvent être ajoutés, au besoin, conformément à 6B. 4.1 de l'AMA.)	Qté	Série de fournisseur et nom de l'article, le numéro de pièce	Prix unitaire ferme** \$	Total calculé [Qté x Prix] \$
29	6KKCSAxxSY16XXXMIYX	<p>Chaise de cuisine</p> <ul style="list-style-type: none"> Base de style traîneau Accoudoirs Recouvrement en vinyle  <p>Emplacement : local 110 – Cuisinette</p> <p>Remarque 1 : la base de style traîneau est facultative – d'autres bases peuvent être incluses au besoin pour respecter l'exigence relative à la capacité minimale ci-dessous.</p> <p>REMARQUE 2 : capacité d'au moins 159 kg (325 lb)</p>	2		\$	\$
30	6KKCSAxxSY16XXXMOYX	<p>Chaise de cuisine/d'appoint</p> <ul style="list-style-type: none"> Base de style traîneau Sans accoudoirs Recouvrement en vinyle  <p>Emplacements :</p> <ul style="list-style-type: none"> Local 110 – Cuisinette (2) Local 106 (8) Local 115 Local 116 Local 137 <p>Remarque 1 : la base de style traîneau est facultative – d'autres bases peuvent être incluses au besoin pour respecter l'exigence relative à la capacité minimale de la remarque 2.</p> <p>REMARQUE 2 : capacité d'au moins 159 kg (325 lb)</p>	13		\$	\$

31	6KBSBHxxSY15XXXROYX	<p>Tabouret de cuisine</p> <ul style="list-style-type: none"> Base de style traîneau Appuie-pieds Convient à une table de 990 mm – 1 067 mm (39 po – 44 po) Sans accoudoir   <ul style="list-style-type: none"> Recouvrement en vinyle <p>Emplacement : local 110 – Cuisinette (4)</p> <p>Remarque 1 : la base de style traîneau est facultative – d'autres bases peuvent être incluses au besoin pour respecter l'exigence relative à la capacité de la remarque 2.</p> <p>REMARQUE 2 : capacité d'au moins 159 kg (325 lb)</p>	4		\$	\$
<p>Produits non disponibles dans le cadre d'un AMA</p> <p>Le fournisseur signe et certifie que tous les produits non disponibles dans le cadre d'un AMA proposés seront conformes à toutes les spécifications et répondront aux exigences d'essai détaillées à l'annexe D.</p>						
Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR		
N°	Produits non disponibles dans le cadre d'un AMA	Qté	Série de fournisseur et nom de l'article, le numéro de pièce	Prix unitaire ferme** \$	Total calculé [Qté x Prix] \$	
32	<ul style="list-style-type: none"> Selles équivalent à 6KBSBHxxSY15XXXRONX Sans accoudoirs Base de style traîneau Appuie-pieds Pour utilisation avec table de 1 041 mm – 1 092 mm (41 à 43 po) Dossier bas ou sans dossier <p>Emplacement : local 105</p> <p>Remarque 1 :</p> <p>la base de style traîneau est facultative – d'autres bases peuvent être incluses au besoin pour respecter l'exigence relative à la capacité de la remarque 2.</p>  <p>REMARQUE 2 : capacité d'au moins 159 kg (325 lb)</p>	1				


	Total des produits	\$
--	--------------------	----

5. Sous la partie 5 : Catégorie 6D, Tableau 1 – Tableau des produits :

SUPPRIMER : supprimer dans son intégralité

INSERER :


Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR		
N°	CIUGdC	Description du produit (De plus amples détails relatifs aux produits peuvent être ajoutés, au besoin, conformément à 6B. 4.1 de l'AMA.)	Qté	Série de fournisseur et nom de l'article, le numéro de pièce	Prix unitaire ferme** \$	Total calculé [Qté x Prix] \$
35	6MMTLGREOL42120WYN X	<p>Table de réunion</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 048 mm x 1 067 mm (120 po x 42 po) Modules d'alimentation : 2 prises de courant doubles et deux prises de transmission de données (Deux requis + remarque ci-dessous) Piètement en colonne <ul style="list-style-type: none"> Chrome ou métal peint <p>Emplacement : local 135 / local 103 (Marine)</p> <p>Après l'attribution du contrat, la mise à niveau des produits jusqu'à 20 % sera utilisée pour fournir un module d'alimentation supplémentaire avec chemin de câbles (pour un total de trois modules d'alimentation par table). S'assurer que cette option de mise à niveau est disponible pour le produit offert dans la présente soumission.</p>	2		\$	\$
36	6ZFHLXX20L42HSDSDKX	<p>Crédence</p> <ul style="list-style-type: none"> 915 mm x 508 mm (42 po x 20 po) Portes Passe-câbles à l'arrière Agence à la table du local 135 ci-dessus <p>Emplacement : local 135</p>	1		\$	\$
37	6MMTMDREOL42L72WY NX	<p>Table de réunion</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 829 mm x 914 mm (72 po x 36 po) Piètement en colonne <ul style="list-style-type: none"> Chrome ou métal peint 	1		\$	\$

		<ul style="list-style-type: none"> Module d'alimentation : 2 prises de courant doubles et deux prises de transmission de données <p>Emplacement : local 132</p>				
38	6MMTMDREOL36120WY NX	<p>Table de réunion</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 048 mm x 914 mm (120 po x 36 po) Modules d'alimentation : 2 prises de courant doubles et deux prises de transmission de données (Deux requis + remarque ci-dessous) Piètement en colonne <ul style="list-style-type: none"> Chrome ou métal peint <p>Emplacement : local 129</p> <p>Après l'attribution du contrat, la mise à niveau des produits jusqu'à 20 % sera utilisée pour fournir un module d'alimentation supplémentaire avec chemin de câbles (pour un total de trois modules d'alimentation par table). S'assurer que cette option de mise à niveau est disponible pour le produit offert dans la présente soumission.</p>	1		\$	\$
39	6MMTMDREOL30L96WY NX	<p>Table de réunion</p> <ul style="list-style-type: none"> 762 mm x 2 438 mm (30 po x 96 po) Piètement en colonne <ul style="list-style-type: none"> Chrome ou métal peint Modules d'alimentation : 2 prises de courant doubles et 2 prises de transmission de données (Deux requis + remarque ci-dessous) <p>Emplacement : local 106</p> <p>Après l'attribution du contrat, la mise à niveau des produits jusqu'à 20 % sera utilisée pour fournir un module d'alimentation supplémentaire avec chemin de câbles (pour un total de trois modules d'alimentation par table). S'assurer que cette option de mise à niveau est disponible pour le produit offert dans la présente soumission.</p>	1		\$	\$
40	6MMTSMROPL36XXXWN NX	<p>Table de réunion</p> 	1		\$	\$

Solicitation No. - N° de l'invitation
EA003-210606/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier

Buyer ID - Id de l'acheteur
hal207
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

		<ul style="list-style-type: none">• Diamètre : 914 mm (36 po)• Piètement à colonne<ul style="list-style-type: none">○ Chrome ou métal peint <p>Emplacement : local 110 – Cuisinette</p>				
41	6CSTVAROLL20XXXJNXX	Table d'appoint <ul style="list-style-type: none">• 508 mm (20 po) de diamètre• 3 ou 4 pieds<ul style="list-style-type: none">○ Chrome  <p>Emplacement : local 100</p>	1		\$	\$
				Total des produits		\$

TOUT LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DE MEURENT INCHANGÉES