















TYPE DE FAUTEUIL	QTÉ: 3
<input type="checkbox"/> Fauteuil rotatif (jusqu'à 275 lbs) <input type="checkbox"/> Fauteuil rotatif de grandes dimensions (275 à 400 lbs) <input checked="" type="checkbox"/> Tabouret rotatif	

Maintien des certifications et informations additionnelles :

Le Canada peut demander des copies de certification(s) d'Arrangements en matière d'approvisionnement ou des renseignements supplémentaires pour confirmer/ les critères de fauteuil du produit proposé avant l'attribution du contrat dans un délai spécifié par l'utilisateur désigné.

Critères Instructions		Critères de sélection (les dimensions reflètent les spécifications des sièges de bureau(AMA))									
A	Appui-tête choisissez seulement 1	<input type="checkbox"/> Oui: réglable et amovible (s'il y a lieu, indiquez le type d'ajustement dans les critères supplémentaires ci-dessous) *Recommandé avec hauteur de dossier standard <input checked="" type="checkbox"/> Non									
B	Hauteur du dossier choisissez seulement 1	<input checked="" type="checkbox"/> Standard = hauteur allant de 450mm (17,7 po) à 660 mm (26 po) <input type="checkbox"/> Dossier haut = hauteur supérieur à 660 mm (26 po) <input type="checkbox"/> Aucune préférence									
B	Préférence(s) de style de dossier choisissez TOUT ce qui est acceptable	<input checked="" type="checkbox"/> Aucune préférence <table border="0" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p style="margin-left: 150px;">Note: Le style représente la forme générale, mais le design peut varier.</p>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
C	Soutien lombaire choisissez TOUT ce qui est acceptable	<u>Réglable</u> <input type="checkbox"/> Haut/bas = ajustement en hauteur d'au moins 50 mm (2,0 po) entre 150 mm (5,9 po) et 250 mm (9,8 po) <input checked="" type="checkbox"/> Intérieur/extérieur et haut/ <input type="checkbox"/> Fixe = entre 150 mm (5,9 po) et 250 mm (9,8 po) au-dessus du siège									
D	Accoudoirs choisissez TOUT ce qui est acceptable	<u>Critères ajustables</u> <input checked="" type="checkbox"/> Hauteur réglable = ajustement d'au moins de 63 mm (2,5 po) entre 176 mm (6,9 po) à 289 mm (11,4 po) <input checked="" type="checkbox"/> Largeur réglable = ajustement d'au moins de 75 mm (3,0 po) entre 443 mm (17 po) et 493 mm (19,4 po) <input checked="" type="checkbox"/> Pivot réglable = latéralement d'au moins 20° vers l'intérieur et d'au moins 10° vers l'extérieur <input type="checkbox"/> Fixe = plage de hauteur entre 200 mm (7,9 po) à 250 mm (9,8 po) <input type="checkbox"/> Aucun									
E	Profondeur du siège choisissez TOUT ce qui est acceptable	<input checked="" type="checkbox"/> Réglable = ajustement d'au moins 50 mm (2,0 po) à l'intérieur d'une plage comprise entre 420 mm (16,5 po) et 460 mm (18,1 po) <input type="checkbox"/> Fixe <table border="0" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Peu profond = 380 mm (15,0 po) à 420 mm (16,5 po)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Moyennement profond = supérieur à 420 mm (16,5 po) jusqu'à 460 mm (18,1 po)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Profond = supérieur à 460 mm (18,1 po)</td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/> Peu profond = 380 mm (15,0 po) à 420 mm (16,5 po)	<input type="checkbox"/> Moyennement profond = supérieur à 420 mm (16,5 po) jusqu'à 460 mm (18,1 po)	<input type="checkbox"/> Profond = supérieur à 460 mm (18,1 po)					
<input type="checkbox"/> Peu profond = 380 mm (15,0 po) à 420 mm (16,5 po)											
<input type="checkbox"/> Moyennement profond = supérieur à 420 mm (16,5 po) jusqu'à 460 mm (18,1 po)											
<input type="checkbox"/> Profond = supérieur à 460 mm (18,1 po)											
F	Largeur du siège	<u>Veillez vous référer au type de chaise au haut de la page</u> Fauteuil standard rotatif et tabouret rotatif (largeur minimum de 450 mm (17,7 po)) Fauteuil rotatif de grandes dimensions (largeur minimum de 560 mm (22 po))									
G	Hauteur du siège choisissez TOUT ce qui est acceptable	Fauteuil rotatif <table border="0" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Réglable</td> <td style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Standard = 417 mm (16,4 po) ou moins à 512 mm (20,2 po) ou plus (doit inclure la plage du siège standard)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Bas = 376 mm (14,8 po) ou moins à 439 mm (17,3 po) ou plus (doit inclure la plage du siège bas)</td> <td style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Autre = voir les critères additionnels plus bas</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Fixe = entre 417 mm (16,4 po) à 512 mm (20,2 po)</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Réglable	<input type="checkbox"/> Standard = 417 mm (16,4 po) ou moins à 512 mm (20,2 po) ou plus (doit inclure la plage du siège standard)	<input type="checkbox"/> Bas = 376 mm (14,8 po) ou moins à 439 mm (17,3 po) ou plus (doit inclure la plage du siège bas)	<input type="checkbox"/> Autre = voir les critères additionnels plus bas	<input type="checkbox"/> Fixe = entre 417 mm (16,4 po) à 512 mm (20,2 po)		Tabouret pivotant choisissez seulement 1 <table border="0" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><input checked="" type="checkbox"/> Réglable = doit être compris entre 580 mm (23 po) et 840 mm (33 po)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Fixe = doit être supérieur ou égal à 670 mm (27,5 po)</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Réglable = doit être compris entre 580 mm (23 po) et 840 mm (33 po)	<input type="checkbox"/> Fixe = doit être supérieur ou égal à 670 mm (27,5 po)
<input type="checkbox"/> Réglable	<input type="checkbox"/> Standard = 417 mm (16,4 po) ou moins à 512 mm (20,2 po) ou plus (doit inclure la plage du siège standard)										
<input type="checkbox"/> Bas = 376 mm (14,8 po) ou moins à 439 mm (17,3 po) ou plus (doit inclure la plage du siège bas)	<input type="checkbox"/> Autre = voir les critères additionnels plus bas										
<input type="checkbox"/> Fixe = entre 417 mm (16,4 po) à 512 mm (20,2 po)											
<input checked="" type="checkbox"/> Réglable = doit être compris entre 580 mm (23 po) et 840 mm (33 po)											
<input type="checkbox"/> Fixe = doit être supérieur ou égal à 670 mm (27,5 po)											
H	Mécanisme d'inclinaison choisissez TOUT ce qui est acceptable	<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison simultanée = ratio préétabli supérieur >1:1 <input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison solidaire = ratio préétabli supérieur à 1:1 <input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison indépendante = les angles de l'assise et du dossier sont réglables de façon indépendante									
I	Mécanisme de verrouillage du siège et du dossier	<input type="checkbox"/> Position de configuration = le siège placé dans la position la plus horizontale possible et le dossier placé dans la position la plus verticale possible <input checked="" type="checkbox"/> Positions multiples = inclus la position de configuration et d'autres positions de l'assise et du dossier									
J	Roulettes	<input type="checkbox"/> Tapis (moquette) <input checked="" type="checkbox"/> Surface dures									
L	Repose-pieds	Standard avec tabouret seulement									
	Rembourrage / Non-Rembourrage	Dossier	<input checked="" type="checkbox"/> Tissu <input type="checkbox"/> Revêtement respirant (tissu à maille) <input type="checkbox"/> Autre : _____								
		Siège	<input checked="" type="checkbox"/> Tissu <input type="checkbox"/> Revêtement respirant (tissu à maille) <input type="checkbox"/> Autre : _____								
		<input type="checkbox"/> Aucune préférence									
	Critères supplémentaires (le cas échéant)	➤ <u>Black Base Finish</u>									