



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
See herein for bid submission
instructions/

Voir la présente pour les
instructions sur la présentation
d'une soumission

NA
Alberta

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada/Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
Harry Hays Building (HHB)
Room 759, 220-4th Avenue SE
Calgary
Alberta
T2G 4X3

Title - Sujet High Density Mobile Shelves Rayonnages mobiles haute densité	
Solicitation No. - N° de l'invitation M5000-213205/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client M5000-213205	Date 2021-02-08
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$CAL-146-7174	
File No. - N° de dossier CAL-0-43181 (146)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Mountain Standard Time MST on - le 2021-02-25 Heure Normale des Rocheuses HNR	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Abou Ahmad, Kassan	Buyer Id - Id de l'acheteur cal146
Telephone No. - N° de téléphone (403) 464-9492 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 566-6167
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La présente modification 001 vise à répondre aux questions suivantes de l'industrie et à modifier la demande de propositions M5000-213205/A comme suit :

Question 1:

Pour les articles no 1 et 3 du tableau de conformité, pouvez-vous confirmer qu'il s'agit de rayonnage à 4 montants étant donné que nous devons remplacer le rayonnage en porte-à-faux existant? La spécification de rendement no 3 indique qu'il faut 6 séparateurs par rayon, mais plus haut dans le devis, on demande plutôt 5 séparateurs par rayon. Pouvez-vous confirmer le nombre de séparateurs par rayon?

Réponse 1:

Oui, il s'agit d'un rayonnage à 4 montants et non en porte-à-faux, et d'un maximum de 6 séparateurs.

À la **page 19 de 22**, Annexe A – BESOIN

Supprimer:

TABLEAU DE CONFORMITÉ – SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES MINIMALES
dans son intégralité

Insérer:

TABLEAU DE CONFORMITÉ – SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES MINIMALES

Besoin	Fabricant(s) proposé(s)	Numéro(s) de modèle proposé(s)
Rayonnages mobiles haute densité		

Article n°	Spécification de rendement	État (O) Obligatoire	Spécification de rendement offerte : Le soumissionnaire doit indiquer de quelle manière il respecte la spécification de rendement en consignnant les renseignements pertinents dans cette colonne.	Renvoi : Dans cette colonne, le soumissionnaire doit indiquer à quel endroit figure la spécification de rendement dans ses documents justificatifs.
1	Le rayonnage à 4 montants doit remplacer le rayonnage en porte-à-faux.	(O)		
2	Le rayonnage fixe à 4 montants doit avoir une longueur minimale de 3 pi et maximale de 48 pi.	(O)		
3	Chaque rayon à 4 montants doit être doté d'au plus six séparateurs. séparateurs.	(O)		

4	Chaque colonne doit contenir six rayons.	(O)		
5	Doit pouvoir comporter des tablettes de consultation (petites tablettes coulissantes permettant de retenir les dossiers pendant le classement) – un minimum de 4 tablettes de consultation par travée à un maximum de 15 tablettes par travée.	(O)		
6	Chaque rayon fixe à 4 montants doit pouvoir supporter une charge minimale de 100 lb.	(O)		
7	Les moteurs doivent être neufs.	(O)		
8	Les cartes logiques doivent être neuves.	(O)		
9	Les interrupteurs de fin de course à infrarouge doivent être neufs.	(O)		
10	Les interrupteurs de fin de course à infrarouge doivent comporter un dispositif de sécurité comme un balayage par photos infrarouges entre les travées.	(O)		
11	Les panneaux de commande à clavier doivent être neufs.	(O)		

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES ET SONT PLEINEMENT EN VIGUEUR.