



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada
Voir dans le document/
See herein
NA
Québec
NA

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Oue
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^e étage, suite 7300
Montréal
Québec
H5A 1L6

Title - Sujet Appareils d'éclairage	
Solicitation No. - N° de l'invitation 21C31-212974/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 21C31-212974	Date 2021-06-02
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-SMTA-130-16166	
File No. - N° de dossier MTA-1-44013 (130)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Daylight Saving Time EDT on - le 2021-06-14 Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Caty, Mélanie	Buyer Id - Id de l'acheteur mta130
Telephone No. - N° de téléphone (438) 340-1557 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

TITRE : APPAREILS D'ÉCLAIRAGE

Cette modification 001 est pour corriger le numéro de produit suggéré des items numéro 8 et 10 et pour répondre à des questions. Cette demande de proposition par la présente modifiée comme suit :

A. Apporter les changements suivants à la demande de proposition

1. Sous l'Annexe « A » – BESOIN :

Supprimer : Entièrement

Remplacer par :

ANNEXE « A »

**BESOIN
APPAREILS D'ÉCLAIRAGE**

CONTEXTE :

Dans le cadre d'un projet d'aménagement du bâtiment M-2 de l'établissement La Macaza, CORCAN doit acquérir un lot d'appareil d'éclairage pour en faire l'installation.

OBJECTIF :

Le fournisseur doit fournir et livrer un lot d'appareil d'éclairage tel que décrit ci-dessous.

No. item	Description
1	Appareil d'éclairage au DEL pour plafond suspendu 2' x 2' à écran plat et éclairage périphérique, 4000/3300/2800 lumens commutables, 3500K tel que CFP22-40/33/2835 ou équivalent
2	Appareil d'éclairage au DEL pour plafond suspendu 2' x 4' à écran plat et éclairage périphérique, 5500/4100/3400 lumens commutables, 3500K tel que CFP24-55/41/3435 ou équivalent
3	Appareil d'éclairage au DEL à montage en surface ou suspendu 2' 3500K à lumen moyen non commutables 120V-277V tel que LCL2-35ML-EU ou équivalent
4	Appareil d'éclairage au DEL à montage en surface ou suspendu 4' 3500K à faible puissance non commutables 120V-277V tel que LCL4-35LW-EU ou équivalent
5	Appareil d'éclairage au DEL à montage en surface ou suspendu 8' 3500K à faible puissance non commutables 120V-277V tel que LCL8-35LW-EU ou équivalent
6	Appareil d'éclairage au DEL type encastré à lumen commutable 120V-277V, semi diffuse clair Alzak 1500 module lumen 3000 Kelvin à lentille diffuse tel que LF4SL 4LFSL15L30KDL ou équivalent
7	Appareil d'éclairage au DEL type encastré à lumen commutable 120V-277V, semi diffuse clair Alzak 1100 module lumen 3000 Kelvin à lentille diffuse tel que LF4SL 4LFSL11L30KDL ou équivalent
8	Appareil d'éclairage au DEL suspendu à angle faible 4' à diffusion douce 3500K 500 lumen/pi tel que 11L-P-LPA-04-SOF-C1-35K-1050-D050-1C-UNFA1 ou équivalent

N° de l'invitation - Sollicitation No.
21C31-212974/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
21C31-21-2974

N° de la modif - Amd. No.
001
File No. - N° du dossier
MTA-1-44013

Id de l'acheteur - Buyer ID
MTA130
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

9	Appareil d'éclairage à DEL à montage surface ou suspendu de 8'. Selon la classification du Code canadien de l'électricité (CCE), l'appareil doit être certifié pour un usage dans les emplacements dangereux : class 1 division 2 groupes A, B, C, D tel que Larsen HALP-96-2L-LED CLASS1 DIV2 ou équivalent
10	Appareil d'éclairage extérieur à DEL 24 lumières 4000K 750mA de type 2 voltage 120V/277V bronze à allumage automatique tel que LNC3-24L-4K-075-2-U-DBT plus l'option "SW7RP" ou équivalent

PRODUITS ET SERVICES LIVRABLES :

Pour les produits qui ne sont pas des produits équivalents :

Après l'octroi du contrat, le fournisseur doit soumettre les dessins d'atelier (fiches techniques) dans les cinq (5) jours ouvrables. Ceux-ci doivent indiquer clairement chaque type d'appareil d'éclairage, les matériaux utilisés, l'optique (technologie d'éclairage) les détails d'installation, les détails électriques et la certification.

LIVRAISON

Établissement La Macaza
321, chemin de l'Aéroport
La Macaza, Québec, J0T 1R0

2. Sous l'Annexe « B » – Base de paiement :

Supprimer : Entièrement

Remplacer par :

ANNEXE « B »

BASE DE PAIEMENT

Vous avez la possibilité de soumissionner avec le numéro de produit suggéré (colonne A) ou un produit équivalent (Colonne B). Si vous utilisez des produits équivalents, inscrire le numéro du produit équivalent dans la colonne B pour chaque produit.

Un prix doit être inscrit pour chaque item de la base de paiement. À défaut de ce faire, la soumission sera jugée non-recevable.

item	Description	A # de produit suggéré	B # de produit équivalent	C Quantité	D Prix fixe unitaire*	E Prix fixe total* (C x D)
1	Appareil d'éclairage au DEL pour plafond suspendu 2' x 2' à écran plat et éclairage périphérique, 4000/3300/2800 lumens commutables, 3500K	CFP22-40/33/2835	_____	6	_____ \$	_____ \$
2	Appareil d'éclairage au DEL pour plafond suspendu 2' x 4' à écran plat et éclairage périphérique, 5500/4100/3400 lumens commutables, 3500K	CFP24-55/41/3435	_____	43	_____ \$	_____ \$

N° de l'invitation - Solicitation No.
21C31-212974/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
21C31-21-2974

N° de la modif - Amd. No.
001
File No. - N° du dossier
MTA-1-44013

Id de l'acheteur - Buyer ID
MTA130
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

3	Appareil d'éclairage au DEL à montage en surface ou suspendu 2' 3500K à lumen moyen non commutables 120V-277V	LCL2-35ML-EU	_____	1	_____ \$	_____ \$
4	Appareil d'éclairage au DEL à montage en surface ou suspendu 4' 3500K à faible puissance non commutables 120V-277V	LCL4-35LW-EU	_____	9	_____ \$	_____ \$
5	Appareil d'éclairage au DEL à montage en surface ou suspendu 8' 3500K à faible puissance non commutables 120V-277V	LCL8-35LW-EU	_____	20	_____ \$	_____ \$
6	Appareil d'éclairage au DEL type encastré à lumen commutable 120V-277V, semi diffuse clair Alzak 1500 module lumen 3000 Kelvin à lentille diffuse	LF4SL 4LFSL15L30KDL	_____	41	_____ \$	_____ \$
7	Appareil d'éclairage au DEL type encastré à lumen commutable 120V-277V, semi diffuse clair Alzak 1100 module lumen 3000 Kelvin à lentille diffuse	LF4SL 4LFSL11L30KDL	_____	18	_____ \$	_____ \$
8	Appareil d'éclairage au DEL suspendu à angle faible 4' à diffusion douce 3500K 500 lumen/pi	11L-P-LPA-04-SOF-C1-35K-1050-D050-1C-UNFA1	_____	2	_____ \$	_____ \$
9	Appareil d'éclairage à DEL à montage surface ou suspendu de 8'. Selon la classification du Code canadien de l'électricité (CCE), l'appareil doit être certifié pour un usage dans les emplacements dangereux : class 1 division 2 groupes A, B, C, D	Larsen HALP-96-2L-LED CLASS1 DIV2	_____	1	_____ \$	_____ \$
10	Appareil d'éclairage extérieur à DEL 24 lumières 4000K 750mA de type 2 voltage 120V/277V bronze à allumage automatique	LNC3-24L-4K-075-2-U-DBT" plus l'option "SW7RP"	_____	5	_____ \$	_____ \$
11	Frais de livraison				_____ \$	_____ \$
*Les frais de douane sont inclus et les taxes applicables en sus.						_____ \$
Total						_____ \$

Si la devise est différente du CAD \$, SVP indiquer: _____

N° de l'invitation - Sollicitation No.
21C31-212974/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
21C31-21-2974

N° de la modif - Amd. No.
001
File No. - N° du dossier
MTA-1-44013

Id de l'acheteur - Buyer ID
MTA130
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

B. Pour répondre à des questions reçues

Question 1 :

Item # 8 : Veuillez confirmer le voltage et si un gradateur est requis?

Réponse 1 :

Tension 120 v, aucun gradateur requis.

Question 2 :

Item # 10, y a-t-il actuellement des luminaires sur place qui ont la synchronisation de site?

Réponse 2 :

Non

Toutes les autres clauses et conditions demeurent inchangées.