



National Defence

Défense nationale

National Defence Headquarters
Ottawa, Ontario
K1A 0K2

Quartier général de la Défense nationale
Ottawa (Ontario)
K1A 0K2

REQUEST FOR STANDING OFFER DEMANDE D'OFFRE A COMMANDES

RETURN BIDS TO: RETOURNER LES SOUMISSIONS À :

Department of National Defence
david.berry2@forces.gc.ca

Proposal To: National Defence Canada

We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in right of Canada, in accordance with the terms and conditions set out herein, referred to herein or attached hereto, the goods and services listed herein and on any attached sheets at the price(s) set out therefore.

Proposition à : Défense nationale Canada

Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la Reine du chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente et aux annexes ci-jointes, les biens et services énumérés ici et sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

Solicitation Closes – L'invitation prend fin

At – à : 14 :00 EDT / 14 :00 HAE

On - le : Oct 1, 2021

Title/Titre Standing Offer for Insignia (Rank Patches and Legends) / Offre à commandes pour les Insigne (écussons de grade et des légendes)		Solicitation No – N° de l'invitation W8486-217613/A
Date of Solicitation – Date de l'invitation Sep 8th, 2021 / 8 Sep 2021		
Address Enquiries to – Adresser toutes questions à David Berry david.berry2@forces.gc.ca		
Telephone No. – N° de téléphone N/A	FAX No – N° de fax	
Destination See Herein / Voir ci-dessous		

Instructions:

Municipal taxes are not applicable. Unless otherwise specified herein all prices quoted must include all applicable Canadian customs duties, GST/HST, excise taxes and are to be delivered Delivery Duty Paid including all delivery charges to destination(s) as indicated. The amount of the Goods and Services Tax/Harmonized Sales Tax is to be shown as a separate item.

Instructions: Les taxes municipales ne s'appliquent pas. Sauf indication contraire, les prix indiqués doivent comprendre les droits de douane canadiens, la TPS/TVH et la taxe d'accise. Les biens doivent être livrés « rendu droits acquittés », tous frais de

Delivery required - Livraison exigée	Delivery offered - Livraison proposée
Vendor Name and Address - Raison sociale et adresse du fournisseur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of vendor (type or print) - Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur (caractère d'imprimerie)	
Name/Nom _____	Title/Titre _____
Signature _____	Date _____

TABLE OF CONTENTS

PART 1 - GENERAL INFORMATION

- (Page 3) 1.1 - Introduction
- (Page 3) 1.2 - Summary
- (Page 4) 1.3 - Debriefings

PART 2 - OFFERER INSTRUCTIONS

- (Page 4) 2.1 - Standard Instructions, Clauses and Conditions
- (Page 5) 2.2 - Electronic Submission of Offers
- (Page 5) 2.3 - Enquiries - Request for Standing Offers
- (Page 5) 2.4 - Applicable Laws
- (Page 5) 2.5 - Availability of Sealed Patterns
- (Page 6) 2.6 - Procedures for Design Deviations

PART 3 - OFFER PREPARATION INSTRUCTIONS

- (Page 6) 3.1 - Offer Preparation Instructions

PART 4 - EVALUATION PROCEDURES AND BASIS OF SELECTION

- (Page 7) 4.1 - Evaluation Procedures
- (Page 8) 4.2 - Basis of Selection

PART 5 - CERTIFICATIONS AND ADDITIONAL INFORMATION

- (Page 9) 5.1 - Certifications Precedent to the Issuance of a Standing Offer + Additional Information
- (Page 9) 5.2 - Certifications Required With the Offer

PART 6 - STANDING OFFER AND RESULTING CONTRACT CLAUSES

A. STANDING OFFER

- (Page 10) 6A.1 - Offer
- (Page 10) 6A.2 - Security Requirements
- (Page 10) 6A.3 - Standard Clauses and Conditions
- (Page 10) 6A.4 - Terms of Standing Offer
- (Page 11) 6A.5 - Authorities
- (Page 12) 6A.6 - Identified Users
- (Page 12) 6A.7 - Call-up Instrument
- (Page 12) 6A.8 - Call-up Procedure
- (Page 12) 6A.9 - Limitations of Call-ups
- (Page 12) 6A.10 - Financial Limitation
- (Page 13) 6A.11 - Priority of Documents
- (Page 13) 6A.12 - Certifications and Additional Information
- (Page 13) 6A.13 - SACC Manual Clause
- (Page 13) 6A.14 - Applicable Laws
- (Page 13) 6A.15 - Plant Closing
- (Page 14) 6A.16 - Plant Location
- (Page 14) 6A.17 - Fabric Approval

B. RESULTING CONTRACT CLAUSES

(Page 14)	6B.1 - Statement of Work
(Page 14)	6B.2 - Standard Clauses and Conditions
(Page 14)	6B.3 - Terms of Contract
(Page 14)	6B.4 - Payment
(Page 15)	6B.5 - Invoicing Instructions
(Page 15)	6B.6 - Subcontractor(s)
(Page 15)	6B.7 - Excess Amounts
(Page 15)	6B.8 - Materials
(Page 15)	6B.9 - Insurance Requirements
(Page 15)	6B.10 - Defence Contract
(Page 16)	6B.11 - Packaging Requirement
(Page 16)	6B.12 - Ownership of Product - CADPAT/CAG
(Page 16)	6B.13 - Preproduction Samples and Production Samples
(Page 17)	6B.14 - Sealed Patterns - Return of Sender

LIST OF ANNEXES AND APPENDICES

Annex A, Statement of Requirement
Annex B, Statement of Work
Annex C, Technical Evaluation Requirements
Annex D, Electronic Payment Instruments
Appendix A to Annex B; Army Rank Patch, CADPAT (TW) List of Items
Appendix B to Annex B; Army Legends, CADPAT (TW) List of Items
Appendix C to Annex B; Air Force Rank Patch, CAG List of Items
Appendix D to Annex B; Air Force Legend, CAG List of Items
Appendix E to Annex B; Navy Rank Patch, CAG List of Items
Appendix F to Annex B; Navy Rank Patch, CF Gold on Black List of Items
Appendix G to Annex B; Military Police Rank Patch, CF Gold on Black List of Items
Appendix H to Annex B; Badge Qualification, Olive on CAG List of Items
Appendix I to Annex B; D-87-001-136/SF-001 Specification for Badges and Insignia
Appendix J to Annex B; DSSPM, 2-2-80-023 Specification for cloth, twist, nylon/cotton 170g/m²
Appendix K to Annex B; DSSPM, 2-2-80-164 Specification for cloth, twill, polyester 216g/m²
Attachment 1 to Appendix A to Annex B; Army Rank Patch, CADPAT (TW)
Attachment 1 to Appendix B to Annex B; Army Legends, CADPAT (TW)
Attachment 1 to Appendix C to Annex B; Air Force Rank Patch, CAG
Attachment 1 to Appendix D to Annex B; Air Force Legend, CAG
Attachment 1 to Appendix E to Annex B; Navy Rank Patch, CAG
Attachment 1 to Appendix F to Annex B; Navy Rank Patch, CF Gold on Black
Attachment 1 to Appendix G to Annex B; Military Police Rank Patch, CF Gold on Black
Attachment 1 to Appendix H to Annex B; Badge Qualification, Olive on CAG

PART 1 - GENERAL INFORMATION

1.1 Introduction

The Request for Standing Offers (RFSO) is divided into six (6) parts, as follows, plus Annexes and Appendices:

- | | |
|--------|---|
| Part 1 | General Information: provides a general description of the requirement; |
| Part 2 | Offerors Instructions: provides the instructions applicable to the clauses and conditions of the RFSO; |
| Part 3 | Offer Preparation Instructions: provides Offerors with instructions on how to prepare their Offer to address the evaluation criteria specified; |
| Part 4 | Evaluation Procedures/Basis of Selection: shows how the evaluation will be conducted, the evaluation criteria which must be addressed in the Offer, and the basis of selection; |
| Part 5 | Certifications: includes the certifications to be provided; |
| Part 6 | 6A, Standing Offer, and 6B, Resulting Contract Clauses; |
- 6A, includes the Standing Offer containing the Offer from the Offeror and the applicable clauses and conditions;
- 6B, includes the clauses and conditions which will apply to any contract resulting from a call-up made pursuant to the Standing Offer;

The Annexes include "A", "B" the Statement of Work, "C", "D", and Appendices "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K" to support Annex B. Additionally, Appendices "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H" each have an attachment.

1.2 Summary

The Offeror is required to provide the Department of National Defense with the following for the Enhanced Combat Uniform (ECU) for the Army, Air Force, and Navy:

- Insignia (Rank Patches and Legends) in CADPAT™ (TW);

These are to be provided on an "as and when requested" basis in accordance to the Technical Supplements detailed in Section 1.1 for a period of 24 months from the date of issuance of the Standing Offer, with the possibility to extend for three (3) additional 12-month periods. Items are to be delivered to 25 CFSD Montreal Depot and 7 CFSD Edmonton Depot as requested on individual call-ups.

The requirement is subject to the provisions of the Canadian Free Trade Agreement (CFTA).

The requirement is solely limited to Canadian goods.

1.3 Debriefings

Offerors may request a debriefing on the results of the request for standing offers process. Offerors should make the request to the Standing Offer Authority within 15 working days of receipt of the results of the request for standing offers process. The debriefing will be in writing or by telephone.

PART 2 - OFFEROR INSTRUCTIONS

2.1 Standard Instructions, Clauses and Conditions

All instructions, clauses and conditions identified in the Request for Standing Offers (RFSO) by number, date and title are set out in the *Standard Acquisition Clauses and Conditions Manual* (<https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual>) issued by Public Works and Government Services Canada.

Offerors who submit an Offer agree to be bound by the instructions, clauses and conditions of the RFSO and accept the clauses and conditions of the Standing Offer and resulting contract(s).

The [2006 \(2020-05-28\)](#) Standard Instructions - Request for Standing Offers - Goods or Services - Competitive Requirements, are incorporated by reference into and form part of the RFSO, with the following modifications:

- a) Section 02, Procurement Business Number is deleted in its entirety.
- b) Section 20(2), Further Information is deleted in its entirety.
- c) Section 05, Submission of Offers – Subsection 3 is deleted.
- d) Subsection 2.d. of Section 05, Submission of Offers, is deleted in its entirety and replaced with the following:

Send its Offer only to the address specified in the Offer solicitation.

- e) Section 06, Late Offers, is deleted in its entirety;
- f) The text under Section 07, Delayed Offers, is deleted in its entirety and replaced with the following:

It is the Offeror's responsibility to ensure that the Procurement Authority has received the entire submission. Misrouting or other electronic delivery issues resulting in late submission of Offers will not be accepted.

- g) Subsection 1 of Section 08, Transmission by Facsimile, is deleted in its entirety.
- h) Subsection 2 of Section 08, epost Connect, is deleted in its entirety.

Subsection 5.4 of [2006](#), Standard Instructions - Request for Standing Offers - Goods or Services - Competitive Requirements, is amended as follows:

Delete: 60 days
Insert: 120 days

2.2 Electronic Submission of Offers

- a) Offers must be submitted only to the Department of National Defence by the date, time and place to the Procurement Authority's e-mail address detailed in Section 6A.5.3. Offers must be received electronically as noted in subparagraph b).
- b) **Electronic Submissions: Individual e-mails exceeding five (5) megabytes, or that includes other factors such as embedded macros and/or links, may be rejected by the DND e-mail system and/or firewall(s) without notice to the Offeror or Procurement Authority.** Larger Offers may be submitted through more than one e-mail. The Procurement Authority will confirm receipt of documents. It is the Offeror's responsibility to ensure that the Procurement Authority has received the entire submission. Offerors should not assume that all documents have been received unless the Procurement Authority confirms receipt of each document. In order to minimize the potential for technical issues, Offerors are requested to allow sufficient time before the closing time and date to confirm receipt. Technical and financial documents received after the closing time and date will not be accepted.

Due to the nature of the Request for Standing Offers, transmission of Offers by facsimile to DND will not be accepted.

2.3. Enquiries - Request for Standing Offers

All enquiries must be submitted in by e-mail to the Procurement Authority no later than ten (10) calendar days before the Request for Standing Offers (RFSO) closing date. Enquiries received after that time may not be answered.

Offerors should reference as accurately as possible the numbered item of the RFSO to which the enquiry relates. Care should be taken by Offerors to explain each question in sufficient detail in order to enable Canada to provide an accurate answer. Technical enquiries that are of a proprietary nature must be clearly marked "proprietary" at each relevant item. Items identified as "proprietary" will be treated as such except where Canada determines that the enquiry is not of a proprietary nature. Canada may edit the question(s) or may request that Offerors do so, so that the proprietary nature of the question(s) is eliminated, and the enquiry can be answered to all Offerors. Enquiries not submitted in a form that can be distributed to all Offerors may not be answered by Canada.

2.4 Applicable Laws

The Standing Offer and any contract resulting from the Standing Offer must be interpreted and governed, and the relations between the parties determined, by the laws in force in Ontario.

Offerors may, at their discretion, substitute the applicable laws of a Canadian province or territory of their choice without affecting the validity of their Offer, by deleting the name of the Canadian province or territory specified and inserting the name of the Canadian province or territory of their choice. If no change is made, it acknowledges that the applicable laws specified are acceptable to the Offeror.

2.5 Availability of Sealed Patterns

Sealed patterns are available upon request. Offerors are to e-mail their request for sealed patterns to the Procurement Authority specifying the Solicitation File No. Offerors are responsible to request for sealed patterns early enough to ensure that the sealed patterns are received (through regular mail) before Offer closing. Sealed patterns for all items referred to in this Request for Proposal will be forwarded to interested Offerors as a Technical Data Package (TDP) under a separate cover.

All sealed patterns must be returned to the sender after the Offer closing date. The sealed patterns are not to be mutilated or cut, and must be returned in the same condition as sent to the Offeror.

2.6 Procedures for Design Deviations

Offerors may request a deviation from the technical requirements at the Offering phase of the Standing Offer only.

A request must be submitted by the Offeror to the Procurement Authority by e-mail, before the Offer is submitted. The design deviation request will be forwarded to the Technical Authority for review.

The request must outline the specific nature(s) of the deviation(s) being requested and the request must include a description of the corrected action to be taken prior to production.

A formal solicitation amendment will be processed and posted on the BuyandSell website if the design deviation is accepted by the Technical Authority.

PART 3 – OFFER PREPARATION INSTRUCTIONS

3.1. Offer Preparation Instructions

Canada requests that Offerors provide their Offer in separate sections as follows:

Section I: Technical Offer (1 soft copy in PDF format and submission of physical samples + 1 soft copy of shipping document in PDF format).

Section II: Financial Offer (1 soft copy in PDF format)

Section III: Certifications (1 soft copy in PDF format)

Prices must appear in the financial Offer only. No prices must be indicated in any other section of the Offer.

Canada requests that Offerors follow the format instructions described below in the preparation of their Offer:

- (a) use 8.5 x 11 inch (216 mm x 279 mm) PDF soft copy;
- (b) use a numbering system that corresponds to the Offer solicitation.

Section I: Technical Offer

In their technical Offer, the following information is required:

- Offerors should explain and demonstrate how they propose to meet the requirements and how they will carry out the Work.
- Annex C Section 3.2.1 indicates the samples required for the technical Offer. An Offeror that does not provide all samples listed will be deemed non-responsive and will not be considered for Standing Offer award.
- Offerors must submit a shipping document in PDF format by e-mail to the Procurement Authority indicating the date that the physical samples were shipped out to the address highlighted in Section 4.1.1. The physical samples must be shipped before the solicitation deadline, as indicated on the shipping document. An Offeror that does not provide a shipping document with their Offer, or provides a shipping document with a date later than the solicitation deadline will be deemed non-responsive and will not be considered for Standing Offer award.
- Refer to Section 4.1.1 of this solicitation for further instructions on shipping samples for the technical Offer.

Section II: Financial Offer

Offerors must submit their financial Offer as follows:

- Offerors must submit firm unit price(s) in Canadian dollars, Delivery Duty Paid (DDP) at 25CFSD Montreal and 7CFSD Edmonton, Incoterms 2010, Canadian customs duties and excise taxes included, Applicable Taxes excluded.
- Offerors must submit firm unit pricing for all items for years 1 and 2, and extension years 1, 2 and 3. Offerors must provide quote firm unit pricing at two decimal points. Applicable taxes are not included in the quote but must be shown separately on each Appendix "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H".
- Offerors must utilize Appendix "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H" to Annex B as templates to submit their quotations as part of the Financial Offer. If an Offeror does not have the capabilities to submit the financial Offer utilizing these templates, a waiver may be sent to the Procurement Authority requesting a deviation in the submission of the financial Offer. This request must be sent to the Procurement Authority by e-mail no later than (10) ten days prior to the solicitation deadline. An Offeror who submits their financial Offer not utilizing the prescribed templates, without a waiver, will be deemed non-responsive and will not be considered for Standing Offer award.
- The financial Offer must be sent to the Procurement Authority by e-mail in PDF format by the solicitation deadline. An Offeror that does not provide this information by the solicitation deadline will be deemed non-responsive and will not be considered for Standing Offer award.
- Refer to Section 4.1.2 of this solicitation for further instructions on preparing the financial Offer.

Section III: Certifications

Offerors must submit the certifications detailed under Part 5 to the Procurement Authority by e-mail in PDF format by the solicitation deadline. An Offeror that does not provide this information by the solicitation deadline will be deemed non-responsive and will not be considered for Standing Offer award.

3.1.1 Electronic Payment of Invoices - Offer

If you are willing to accept payment of invoices by Electronic Payment Instruments, complete Annex "D" Electronic Payment Instruments, to identify which ones are accepted.

If Annex "D" Electronic Payment Instruments is not completed, it will be considered as if Electronic Payment Instruments are not being accepted for payment of invoices.

Acceptance of Electronic Payment Instruments will not be considered as an evaluation criterion.

3.1.2 Exchange Rate Fluctuation

[C3011T \(2013-11-06\)](#) Exchange Rate Fluctuation

PART 4 - EVALUATION PROCEDURES AND BASIS OF SELECTION

4.1 Evaluation Procedures

- (a) Offers will be assessed in accordance with the entire requirement of the Request for Standing Offers including the technical and financial evaluation criteria.
- (b) An evaluation team composed of representatives of Canada will evaluate the Offers.
- (c) Only Offers with a valid Canadian Content certification will be evaluated.

4.1.1 Technical Evaluation

4.1.1.1 Mandatory Technical Criteria

The Mandatory Technical Criteria of this Standing Offer are highlighted in Annex C within this solicitation package.

Samples are to be delivered to the following address.

Department of National Defense
Att: David Berry DLP 3-3-4-1
101 Colonel By Drive
Ottawa, Ontario
K1A 0K2

4.1.2 Financial Evaluation

4.1.2.1 Mandatory Financial Criteria

The aggregate basis price for each Offer will be calculated as follows:

The cumulative sum of all individual line items, under Appendix "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H" to Annex B using the following formula for each line item.

Sum of...

- (Estimated Quantities YEAR 1 x Unit Price Year 1)
- (Estimated Quantities YEAR 2 x Unit Price YEAR 2)
- (Estimated Quantities Extension YEAR 1 x Unit Price Extension YEAR 1)
- (Estimated Quantities Extension YEAR 2 x Unit Price Extension YEAR 2)
- (Estimated Quantities Extension YEAR 3 x Unit Price Extension YEAR 3)

4.2 Basis of Selection

An Offer must comply with the requirements of the Request for Standing Offer and meet all mandatory technical evaluation criteria to be declared responsive.

The responsive Offer with the lowest evaluated price on an aggregate basis will be recommended for award of the Standing Offer.

PART 5 – CERTIFICATIONS AND ADDITIONAL INFORMATION

Offerors must provide the required certifications and additional information to be issued a Standing Offer.

The certifications provided by Offerors to Canada are subject to verification by Canada at all times. Unless specified otherwise, Canada will declare an Offer non-responsive, will have the right to set-aside a Standing Offer, or will declare an Offeror in default if any certification made by the Offeror is found to be untrue whether made knowingly or unknowingly during the Offer evaluation period, during the Standing Offer period, or during the contract period.

The Procurement Authority will have the right to ask for additional information to verify the Offeror's certifications. Failure to comply and to cooperate with any request or requirement imposed by the Procurement Authority will render the Offer non-responsive, result in the setting aside of the Standing Offer or constitute a default under the Standing Offer.

5.1 Certifications Precedent to the Issuance of a Standing Offer and Additional Information

The certifications and additional information listed below should be submitted with the Offer, but may be submitted afterwards. If any of these required certifications or additional information is not completed and submitted as requested, the Procurement Authority will inform the Offeror of a time frame within which to provide the information. Failure to provide the certifications or the additional information listed below within the time frame provided will render the Offer non-responsive.

5.1.1 Integrity Provisions - Declaration of Convicted Offences

In accordance with the [Ineligibility and Suspension Policy](http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-eng.html) (<http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-eng.html>), the Offeror must provide with its Offer the required documentation, as applicable), to be given further consideration in the procurement process.

5.1.2 Federal Offerors Program for Employment Equity - Standing Offer Certification

By submitting an Offer, the Offeror certifies that the Offeror, and any of the Offeror's members if the Offeror is a Joint Venture, is not named on the Federal Offerors Program (FCP) for employment equity "FCP Limited Eligibility to Offer" list) available at the bottom of the page of the [Employment and Social Development Canada-Labour's](http://www.esdc.gc.ca/en/jobs/workplace/human_rights/employment_equity/federal_offeror_program.page?&_ga=1.229006812.1158694905.1413548969) website (http://www.esdc.gc.ca/en/jobs/workplace/human_rights/employment_equity/federal_offeror_program.page?&_ga=1.229006812.1158694905.1413548969).

Canada will have the right to declare an Offer non-responsive, or to set-aside a Standing Offer, if the Offeror, or any member of the Offeror if the Offeror is a Joint Venture, appears on the "FCP Limited Eligibility to Offer" list at the time of issuing of a Standing Offer or during the period of the Standing Offer.

5.1.3 Sample and Production Certification

The Offeror certifies that all pre-award samples provided with the Offer will remain unchanged for all pre-production samples, production samples (if requested), and full production of the Standing Offer quantities; unless instructed otherwise by the Technical Authority.

5.2. Certifications Required with the Offer

5.2.1 Canadian Content Certification

This procurement is solely limited to Canadian goods.

The Offeror certifies that a minimum of 80 percent of the total price for the offer consist of Canadian goods as defined in paragraph 1 of clause [A3050T](#).

For more information on how to determine the Canadian content for a mix of goods, a mix of services or a mix of goods and services, consult [Annex 3.6](#), Example 2, of the Supply Manual.

PART 6 - STANDING OFFER AND RESULTING CONTRACT CLAUSES

A. STANDING OFFER

6A.1 Offer

The Offeror offers to fulfill the requirement in accordance with the Statement of Requirement at Annex "A" and the Statement of Work at Annex "B".

6A.2 Security Requirements

There is no security requirement applicable to this Standing Offer.

6A.3 Standard Clauses and Conditions

All clauses and conditions identified in the Standing Offer and resulting contract(s) by number, date and title are set out in the *Standard Acquisition Clauses and Conditions Manual* (<https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual>) issued by Public Works and Government Services Canada.

6A.3.1 General Conditions

2005 (2017-06-21) General Conditions - General Conditions – Standing Offers – Goods or Services, apply to and form part of the Standing Offer, with the following modifications:

a. Definition of Minister is modified as follows:

"Canada", "Crown", "Her Majesty" or "the Government" means Her Majesty the Queen in right of Canada as represented by the Minister of National Defence and any other person duly authorized to act on behalf of that Minister.

6A.4 Terms of Standing Offer

6A.4.1 Period of the Standing Offer

The period for making call-ups against the Standing Offer is (24) twenty-four months from the issuance date of the Standing Offer.

6A.4.2 Extension of Standing Offer

If the Standing Offer is authorized for use beyond the initial period, the Standing Offer will extend for up to three (3) additional twelve month periods under the same conditions and at the rates or prices specified in the Standing Offer.

The Offeror will be advised of the decision to authorize the use of the Standing Offer for an extended period by the Procurement Authority no later than 30 days before the expiry date of the Standing Offer.

A revision to the Standing Offer will be issued by the Standing Offer Authority.

6A.4.3 Shipping Instructions

Goods must be consigned and delivered to the destination specified in the contract:

1. The Offeror must deliver the goods to Canadian Forces (CF) Supply Depots (25 CFSD Montreal and 7CFSD Edmonton) by appointment only (Incoterms 2010 DDP Delivered Duty Paid). The Offeror or its carrier must arrange delivery appointments by contacting the Depot Traffic Section at the appropriate location shown below. The consignee may refuse shipments when prior arrangements have not been made.
2. The addresses of the Canadian Forces (CF) Supply Depots [\(to be detailed at Standing Offer award\)](#).

6A.5. Authorities

6A.5.1 Standing Offer Authority

The Standing Offer Authority is: [\(to be detailed at Standing Offer award\)](#)

Name: _____
Title: _____
Public Works and Government Services Canada
Acquisitions Branch
Directorate: _____
Address: _____

Telephone: ____ - ____ - ____
Facsimile: ____ - ____ - ____
E-mail address: _____

The Standing Offer Authority is responsible for the establishment of the Standing Offer, its administration and its revision, if applicable. Upon the creation of a call-up, as Standing Offer Authority, they are responsible for any contractual issues relating to individual call-ups made against the Standing Offer by any Identified User.

6A.5.2 Technical Authority

The Technical Authority for the Standing Offer is: [\(to be detailed at Standing Offer award\)](#)

Name: _____
Title: _____
Organization: _____
Address: _____

Telephone: ____ - ____ - ____
Facsimile: ____ - ____ - ____
E-mail address: _____

The Technical Authority is the representative of the department or agency for whom the Work will be carried out pursuant to a call-up under the Standing Offer and is responsible for all the technical content of the Work under the resulting Standing Offer.

6A.5.3 Procurement Authority

The Procurement Authority for the Standing Offer is:

Name: **David Berry**

Title: **Procurement Officer (DLP 3-3-4-1)**

Organization: **Department of National Defense (Directorate of Land Procurement)**

Address: **101 Colonel By Drive
Ottawa, ON
K1A 0K2**

Telephone: **N/A**

E-mail address: **david.berry2@forces.gc.ca**

The Procurement Authority is available to answer general inquiries from the Offeror, and is responsible for facilitating the contractual obligations between the Offeror and the depots.

6A.6 Identified Users

The Identified User authorized to make call-ups against the Standing Offer is the Standing Offer Authority.

6A.7 Call-up Instrument

The Work will be authorized or confirmed by the Identified User(s) using form PWGSC-TPSGC 942, Call-up against a Standing Offer.

6A.8 Call-up Procedure

Upon the award of a call-up document, the Offeror will have a maximum of 90 days to make deliveries to the depots for all items specified on the call-up document. Any questions regarding production of items under the call-up or negotiation of delivery schedules are to be e-mailed to the Procurement Authority.

6A.9 Limitation of Call-ups

Individual call-ups against the Standing Offer must not exceed \$100,000.00 (Applicable Taxes included).

6A.10 Financial Limitation

The total cost to Canada resulting from call-ups against the Standing Offer must not exceed the sum of \$_____ (to be detailed at Standing Offer award) (Applicable Taxes excluded) unless otherwise authorized in writing by the Standing Offer Authority. The Offeror must not perform any work or services or supply any articles in response to call-ups which would cause the total cost to Canada to exceed the said sum, unless an increase is so authorized.

The Offeror must notify the Standing Offer Authority as to the adequacy of this sum when 75 percent of this amount has been committed, or (3) months before the expiry date of the Standing Offer, whichever comes first. However, if at any time, the Offeror considers that the said sum may be exceeded, the Offeror must promptly notify the Standing Offer Authority.

6A.11 Priority of Documents

If there is a discrepancy between the wording of any documents that appear on the list, the wording of the document that first appears on the list has priority over the wording of any document that subsequently appears on the list.

- a) The call-up against the Standing Offer, including any Annexes;
- b) The articles of the Standing Offer;
- c) [2005 \(2017-06-21\)](#) General Conditions - Standing Offers - Goods or Services;
- d) [2030 \(2020-05-28\)](#) General Conditions - Higher Complexity - Goods;
- e) Annex A, Statement of Requirement;
- f) Annex B, Statement of Work;
- g) The Offeror's Financial Offer; dated [\(to be detailed at Standing Offer award\)](#)

6A.12 Certifications and Additional Information

6A.12.1 Compliance

Unless specified otherwise, the continuous compliance with the certifications provided by the Offeror with its Offer or precedent to issuance of the Standing Offer (SO), and the ongoing cooperation in providing additional information are conditions of issuance of the SO and failure to comply will constitute the Offeror in default. Certifications are subject to verification by Canada during the entire period of the SO and of any resulting contract that would continue beyond the period of the SO.

6A.13 SACC Manual Clauses

[M3060C \(2008-05-12\)](#) Canadian Content Certification.

6A.14 Applicable Laws

The Standing Offer and any contract resulting from the Standing Offer must be interpreted and governed, and the relations between the parties determined, by the laws in force in Ontario

6A.15 Plant Closing

The Offeror's plant closing for Christmas and summer holidays are as follows. During this time there will be no shipments.

Year 1:

Christmas Holiday	FROM _____	TO _____
Summer Holiday	FROM _____	TO _____

Year 2:

Christmas Holiday	FROM _____	TO _____
Summer Holiday	FROM _____	TO _____

Extension Year 1:

Christmas Holiday	FROM _____	TO _____
Summer Holiday	FROM _____	TO _____

Extension Year 2:

Christmas Holiday	FROM _____	TO _____
Summer Holiday	FROM _____	TO _____

Extension Year 3:

Christmas Holiday	FROM _____	TO _____
Summer Holiday	FROM _____	TO _____

6A.16 Plant Location

Items will be manufactured at [\(to be detailed at Standing Offer award\)](#)

6A.17 Fabric Approval

The Offeror must submit a sample of fabrics each time the dye lot for fabrics change during the course of the Standing Offer.

The Procurement Authority shall make request to the Offeror to provide these samples to the Technical Authority, whenever they are deemed required by the Technical Authority.

B. RESULTING CONTRACT CLAUSES

The following clauses and conditions apply to and form part of any contract resulting from a call-up against the Standing Offer.

6B.1 Statement of Work

The Offeror must provide the items detailed in the call-up against the Standing Offer.

6B.2 Standard Clauses and Conditions

6B.2.1 General Conditions

[2030 \(2020-05-28\)](#) General Conditions - Higher Complexity - Goods, apply to and form part of the Contract, with the following modifications:

a. Definition of Minister is modified as follows:

"Canada", "Crown", "Her Majesty" or "the Government" means Her Majesty the Queen in right of Canada as represented by the Minister of National Defence and any other person duly authorized to act on behalf of that minister or, if applicable, an appropriate minister to whom the Minister of National Defence has delegated his or her powers, duties or functions and any other person duly authorized to act on behalf of that minister.

6B.3 Terms of Contract

6B.3.1 Delivery Date

Deliveries shall be made within 90 days from receipt of the call-up document.

6B.4 Payment

6B.4.1 Basis of Payment

In consideration of the Offeror satisfactorily completing all of its obligations under the Standing Offer, the Offeror will be paid firm unit prices, as specified in Appendices A through H for a total cost as specified in each call-up. Transportation costs are extra. Customs duties are included and Applicable Taxes are extra.

Canada will not pay the Offeror for any design changes, modifications or interpretations of the Work, unless they have been approved, in writing, by the Technical Authority before their incorporation into the Work.

6B.4.2 SACC Manual Clauses

[H1001C \(2008-05-12\)](#) Multiple Payments.

6B.5 Invoicing Instructions

1. The Offeror must submit invoices in accordance with the section entitled "Invoice Submission" of the general conditions. Invoices cannot be submitted until all work identified in the invoice is completed.
2. Invoices must be distributed as follows:
 - b. One (1) electronic copy must be forwarded to the Procurement Authority by e-mail for record keeping purposes.
 - c. One (1) electronic copy must be forwarded to each consignee (25 CFSD or 7CFSD) involved in the particular call up by e-mail for payment. [\(to be detailed at Standing Offer award\)](#)

6B.6 Subcontractor(s)

Subcontractors may be utilized by the Offeror upon the authorization of the Standing Offer Authority. A request to utilize a subcontractor must be sent to the Procurement Authority by e-mail listing the following information.

- Name of Subcontractor
- Location
- Value of Subcontract (\$xx.xx)
- Nature of Subcontracting Work Performed

The Procurement Authority will return an e-mail response to the Offeror notifying them as to whether the subcontractor is authorized by the Standing Offer Authority. Subcontractors, other than those authorized by the Standing Offer Authority may not be utilized.

6B.7 Excess Amounts

The quantity of goods to be delivered by the Offeror is specified in the Standing Offer. The Offeror remains liable for any shipment in excess of that quantity whether the excess quantity is shipped voluntarily or as a result of an error by the Offeror. Canada will not make any payment to the Offeror for goods shipped in excess of the specified quantity. Canada will not return the said goods to the Offeror unless the Offeror agrees to pay for all the costs related to the return, including but not limited to administrative, shipping and handling costs. Canada will have the right to deduct such costs from any invoice submitted by the Offeror.

6B.8 Materials

The Offeror will be responsible for obtaining all materials for manufacturing of goods requested from Canada under the Standing Offer.

6B.9 Insurance Requirements

[G1005C \(2016-01-28\)](#) Insurance - No Specific Requirement.

6B.10 Defence Contract

[A9006C \(2012-07-16\)](#) Defence Contract

6B.11 Packaging Requirement

6B.11.1 Packaging

The Offeror must prepare all items for delivery in accordance with the latest issue of the Canadian Forces Packaging Specification *D-LM-008-036/SF-000*, DND Minimum Requirements for Manufacturer's Standard Pack.

The Offeror must package each item on all Annexes in quantities of up to 100 units per package. Each package must be labelled with the Standing Offer number, Call up number (450xxxxxx), NSN, item name, and quantity.

The Offeror must individually wrap or bag all items before packaging in quantities up to 100 units per package. Packaging must be in accordance with standard commercial practice to ensure safe delivery at destination.

6B.11.2 Bulk Shipments

For bulk shipments, all cartons must be shipped on 40" x 48" pallets shrink-wrapped or equivalent with overall height not to exceed 42".

6B.11.3 SACC Clauses

[D2000C \(2007-11-30\)](#) Marking.

[D2001C \(2007-11-30\)](#) Labelling.

[D2025C \(2007-08-17\)](#) Wood Packaging Materials.

6B.12 Ownership of Product – CADPAT/CAG

All products and materials provided to perform the work and any modifications made by the Offeror are the property of Canada.

Patterns and technical data are patented and copyrighted to Her Majesty the Queen of Canada.

The printed textile and any garments made are for the sole end use of the Department of National Defence. The Offeror hereby acknowledges that it must not manufacture, sell, or offer for sale goods incorporating the CADPAT or CAG pattern and colours to any person or entity other than Canada without the Minister's prior written authorization.

It is an explicit condition of the agreement that any second quality garments or goods produced pursuant to the Standing Offer will not be released, sold, or offered to be sold, direct or indirectly to any person or corporation other than Canada without the Minister's prior written authorization.

6B.13 Preproduction Samples and Production Samples

1. The Offeror must provide two (2) pre-production samples of each item on each call-up accompanied by the sealed pattern where applicable, to the Technical Authority for acceptance within 21 calendar days from the receipt of a call-up.

2. Pre-production samples may be waived if authorized by the Technical Authority. An e-mail must be submitted by the Offeror to the Procurement Authority to request for a pre-production waiver. The Procurement Authority will notify the Offeror as to the acceptance or rejection of the waiver as per the Technical Authority's recommendation.

-
3. The Technical Authority has (7) seven calendar days from the day of delivery receipt of pre-production samples from the Offeror to evaluate the pre-production samples and provide a response to the Offeror.
 4. If the pre-production samples are rejected, the Offeror must submit second pre-production samples within 15 calendar days of notification of rejection from the Technical Authority.
 5. If the pre-production samples are accepted by either full acceptance or conditional acceptance, the Offeror must proceed with production as per the Standing Offer requirements.
 6. Rejection by the Technical Authority of the second pre-production samples submitted by the Offeror for failure to meet the Standing Offer requirements will be grounds for termination of the Standing Offer for default.
 7. In addition to providing the pre-production samples, the Offeror must provide a copy of the inspection reports and laboratory test reports and/or Certificates of Compliance, as applicable, to the Procurement Authority and Technical Authority, transportation charges prepaid, and without charge to DND.
 8. The pre-production samples submitted by the Offeror will remain the property of Canada.
 9. The Technical Authority will notify the Offeror, in writing, of the full acceptance, conditional acceptance, or rejection of the pre-production samples. A copy of this notification will also be provided by the Technical Authority to the Procurement Authority. The notice of full acceptance or conditional acceptance does not relieve the Offeror from complying with all requirements and conditions of the Standing Offer.
 10. The Offeror must not commence or continue with production of the items and must not make any deliveries until the Offeror has received a written notification from the Technical Authority that pre-production samples are fully acceptable or conditionally acceptable. Any production of items before these acceptances will be at the sole risk of the Offeror.
 11. In addition to the pre-production samples, and if requested by the Technical Authority, the Offeror must take production samples of item requested, quantity (2) two, from the production run and provide them to the Technical Authority, accompanied by the sealed patterns if applicable, for acceptance within (10) ten calendar days from the start of production.
 12. Rejection by the Technical Authority of the production samples submitted by the Offeror for failing to meet the Standing Offer requirements will be grounds for termination of the Standing Offer for default.

6B.14 Sealed Patterns – Return to Sender

If the Offeror has any sealed patterns, they must return these to the sender upon completion of the Standing Offer. The sealed patterns/samples are not to be mutilated or cut, and must be returned in the same condition as sent to the Offeror.

ANNEX A **LIST OF DOCUMENTS**

A.1 TECHNICAL REQUIREMENT

The Offeror is required to provide the Department of National Defense with the following for the Enhanced Combat Uniform (ECU) for the Army, Air Force, and Navy:

- Insignia (Rank Patches and Legends) in CADPAT™ (TW);

These will be provide in accordance with the Technical Supplements listed below.

Annex B, Statement of Work;
Appendix A to Annex B; Army Rank Patch, CADPAT (TW) List of Items;
Appendix B to Annex B; Army Legends, CADPAT (TW) List of Items;
Appendix C to Annex B; Air Force Rank Patch, CAG List of Items;
Appendix D to Annex B; Air Force Legend, CAG List of Items;
Appendix E to Annex B; Navy Rank Patch, CAG List of Items;
Appendix F to Annex B; Navy Rank Patch, CF Gold on Black List of Items;
Appendix G to Annex B; Military Police Rank Patch, CF Gold on Black List of Items;
Appendix H to Annex B; Badge Qualification, Olive on CAG List of Items;
Appendix I to Annex B; D-87-001-136/SF-001 Specification for Badges and Insignia;
Appendix J to Annex B; DSSPM, 2-2-80-023 Specification for cloth, twist, nylon/cotton 170g/m²
Appendix K to Annex B; DSSPM, 2-2-80-164 Specification for cloth, twill, polyester 216g/m²;
Attachment 1 to Appendix A to Annex B; Army Rank Patch, CADPAT (TW);
Attachment 1 to Appendix B to Annex B; Army Legends, CADPAT (TW);
Attachment 1 to Appendix C to Annex B; Air Force Rank Patch, CAG;
Attachment 1 to Appendix D to Annex B; Air Force Legend, CAG;
Attachment 1 to Appendix E to Annex B; Navy Rank Patch, CAG;
Attachment 1 to Appendix F to Annex B; Navy Rank Patch, CF Gold on Black;
Attachment 1 to Appendix G to Annex B; Military Police Rank Patch, CF Gold on Black;
Attachment 1 to Appendix H to Annex B; Badge Qualification, Olive on CAG;

Orders will be issued on an “as and when requested” basis for a period of 24 months with the possibility to extend the Standing Offer for three (3) additional 12-month periods.

Delivery will be made to either 25CFSD Montreal, Quebec, or 7 CFSD Edmonton, Alberta as specified in each individual Call-Up Document.

A.2 ADDRESSES

Please refer to Section 6.4.3 - Shipping Instructions, in the solicitation document.

A.3 DELIVERABLES


A.3.1 Refer to Appendices “A” “B” “C” “D” “E” “F” “G” “H”, and Attachment 1 to Appendices “A” “B” “C” “D” “E” “F” “G” “H”

**ANNEX B TO W8486-217613
STATEMENT OF WORK**

**ENHANCED COMBAT UNIFORM (ECU),
RANK PATCHES & LEGENDS
FOR THE CANADIAN ARMED FORCES**



Date: January 2020



NOTICE

This documentation has been reviewed by the technical authority and does not contain controlled goods.

AVIS

Cette documentation a été révisée par l'autorité technique et ne contient pas de marchandises contrôlées.

1.0 SCOPE

1.1 OBJECTIVE

The Department of National Defence (DND), Directorate of Soldier Systems Program Management (DSSPM) has a requirement for Enhanced Combat Uniform (ECU) Rank Patches and Legends for replenishment of stocks held in Canadian Armed Forces (CAF) supply depots. This Statement of Work (SOW) addresses the requirements and technical data in support of this requirement. Estimated quantities for a five year period can be found in Appendices A-H of Annex B

1.2 BACKGROUND

DSSPM is responsible to provide individual clothing, equipment and weapons for soldiers, of the CAF to enable the achievement of their mission domestically and on operations. The badges are intended for general use by male and female members and recruits of the CAF.

1.3 ACRONYMS

CA	Canadian Army
CAF	Canadian Armed Forces
C of C	Certificate of Compliance
DND	Department of National Defence
DSSPM	Director Soldier Systems Program Management
NISO	National Individual Standing Offer
OCFC2	Operational Footwear and Clothing Consolidated Contract
SOW	Statement of Work
TA	Technical Authority

2.0 APPLICABLE DOCUMENTS

2.1 ITEM LISTS

Appendix A to Annex B - CA Rank Patches, CADPAT (TW) - List of items;
Appendix B to Annex B - CA Legends, CADPAT (TW) - List of items;
Appendix C to Annex B - RCAF Rank Patches, CAG - List of items;
Appendix D to Annex B - RCAF Legends, CAG - List of items;
Appendix E to Annex B - Navy Rank Patches, CAG - List of items;
Appendix F to Annex B - Navy Rank Patches, CF Gold on Black - List of items;
Appendix G to Annex B - Military Police Rank Patches, CF Gold on Black - List of items;
Appendix H to Annex B - Badge Qualification, Olive on CAG – List of Items

2.2 TECHNICAL SUPPLEMENTS

Attachment 1 to Appendix A to Annex B - CA Rank Patches, CADPAT (TW);
Attachment 1 to Appendix B to Annex B - CA Legends, CADPAT (TW);
Attachment 1 to Appendix C to Annex B - RCAF Rank Patches on CAG;
Attachment to Appendix D to Annex B - RCAF Force Legends on CAG;
Attachment 1 to Appendix E to Annex B - Navy Rank Patches, CAG;
Attachment to Appendix F to Annex B - Navy Rank Patches, CF Gold on Black;
Attachment 1 to Appendix G to Annex B - Military Police Rank Patches, CF Gold on Black;
Attachment 1 to Appendix H to Annex B – Badge Qualification, Olive on CAG

2.3 OTHERS

Appendix I: D-87-001-136/SF-001 Specification for Badges and Insignia (dated 2017-11-22);
Appendix J: DSSPM2-2-80-023 Specification for Cloth, Twist, Nylon/cotton, Lightweight,
170 g/m² (dated 2020-04-01);
Appendix K: D-80-001-164/SF-001 Specification for Cloth, twill polyester 216g/m²
(dated 2018-10-11);

3.0 **REQUIREMENTS**

3.1 PRODUCTION

3.1.1 The badges must be manufactured in accordance with Technical Supplements (see Attachments 1 to Appendices A, B, C, D, E, F, G and H), sealed patterns and specifications (Appendices I, J and K).

4.0 **GOVERNMENT SUPPLIED MATERIAL**

4.1 Government Supplied Material (GSM) will not be provided to the Contractor;
4.2 The contractor will be responsible for supplying compliant fabrics and threads.

5.0 **SEALED PATTERNS**


5.1 Any sealed patterns which have been sent to Contractor must be returned to the sender upon completion of Contract;
5.2 The sealed patterns must not be mutilated or cut and returned in the same condition as sent to the Contractor.

ANNEX C TO W8486-217613
TECHNICAL EVALUATION REQUIREMENTS

RANK PATCHES AND LEGENDS
FOR THE CANADIAN ARMED FORCES



Date: JANUARY 2020



NOTICE

This documentation has been reviewed by the technical authority and does not contain controlled goods.

AVIS

Cette documentation a été révisée par l'autorité technique et ne contient pas de marchandises contrôlées.

TECHNICAL EVALUATION REQUIREMENTS

1.0 SCOPE

1.1 The purpose of this document is to describe the methodology that will be used to conduct the technical evaluation of bids made in respect of the Rank Patches and Legends.

1.2 The technical evaluation of bids will be conducted in a single phase with a bidders' technical compliance being determined at the end of that phase.

2.0 EVALUATION OF DELIVERABLES

2.1 Bidders **must** submit one sample of each item identified below in compliance with the technical specifications detailed in the respective specification Appendixes.

Appendix A - item 22 - NSN 8455-20-006-9472, 1 each;

Appendix B - item 8 - NSN 8455-20-008-9146, 1 each;

Appendix C - item 9 - NSN 8455-20-007-3369, 1 each;

Appendix F – item 5 – NSN 8455-20-010-9097, 1 each.

3.0 EVALUATION CRITERIA.

3.1 Subject matter experts will examine the samples and their supporting documentation to confirm compliance with the specifications. Bids deemed non-compliant will not be considered further.

3.2 Pre-award samples are required to demonstrate that the bidder has a clear understanding and technical capability of manufacturing the product to the standards required. The bid badge samples will be evaluated against the categories in Table 1 below.

3.2.1 Infraction. An infraction is defined as a workmanship or construction issue evaluated to directly affect the serviceability of the end item. A maximum of two (2) workmanship and construction infractions will be accepted. Infractions noted and referenced in the Bid Technical Evaluation must be correct at pre-award. Samples evaluated to contain in excess of two (2) infractions will be deemed non-compliant.

3.2.2 Observation. An observation is defined as a workmanship or construction issue that does not necessarily affect serviceability of the end item but affects overall quality assurance. Workmanship or construction issues found with the submission not listed in Table 1 will be deemed as an observation. Observations will not impact compliance, however, observations noted and referenced in the Bid Technical Evaluation must be corrected at pre-production.

3.2.3 Non-compliant bids will not be considered further.

Table 1: Workmanship and Construction Evaluation- Rank Patches and Legends

Category	Evaluation Criteria	Infraction	Observation	Comments
Accuracy of design	- Design used is in accordance with requirements as per the sealed sample.	X		
Rendering of design	- Design features, proportion, and complexity of stitching replicate the requirements (including sealed pattern, technical	X		

	supplement and specifications).			
Size	- Curves, radii, spaces, overall length, overall width, border width, device location, device dimensions, any spaces & distances between intermediate points are in accordance with requirements.	X		
	- Size, shape and dimension of overall badge must be the same as requirements with tolerance of $\pm 1/16$ ".	X		
	- Size of embroidered portion of badge must be in accordance with the requirements.	X		
Quality of Workmanship	- Samples are clean.		X	
	- Neatly finished; no thread ends protruding or hanging from sample.		X	
	- Required backings and coatings are applied uniformly and securely.		X	
	- Edges are finished cleanly without fraying using the edge finish in accordance with requirements.		X	
	- Badge sits on a flat surface without twisting or warping.		X	
	- Pressing maintains required shape without scorching, surface shine, creases or colour change.		X	

ANNEX D

ELECTRONIC PAYMENT INSTRUMENTS

The Offeror accepts to be paid by any of the following Electronic Payment Instrument(s):

- VISA Acquisition Card;
- MasterCard Acquisition Card;
- Direct Deposit (Domestic and International);
- Electronic Data Interchange (EDI);

**APPENDIX A TO ANNEX B TO W8486-217613
ARMY RANK PATCH, CADPAT (TW)- LIST OF ITEMS**

Item Number	SEALED PATTERN NUMBER	NSN	ARMY RANK PATCHES	INSIGNE DE GRADE FORCE TERRESTRE	Estimated Quantities YEAR 1	Unit Price YEAR 1	Estimated Quantities YEAR 2	Unit Price YEAR 2	Estimated Quantity Extension Year 1	Unit Price Extension YEAR 1	Estimated Quantity Extension Year 2	Unit Price Extension YEAR 2	Estimated Quantity Extension Year 3	Unit Price Extension YEAR 3
1	DSSPM 622-12	8455-20-006-9452	INSIGNIA,RANK,NONCOMMISSIONED MEMBER; Insignia, Rank, Pte, CF LAND, Light Green Embroidery on CADPAT (TW) Background, Patch-style; Dark Green Embroidered Border; hook back (blank)	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, Insigne de grade, Sdt, FORCE TERRESTRE DES FORCE CANADIENNE, broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée, ruban à crochets à l'endos	3000		3000		1000		1000		1000	
2	DSSPM 623-12	8455-20-006-9453	INSIGNIA,RANK,NONCOMMISSIONED MEMBER; Insignia, Rank, Pte, Level 4, CF LAND, Light Green Embroidery on CADPAT (TW) Background, Patch-style; Dark Green Embroidered Border; hook back	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, Insigne de grade, Sdt, niveau 4, FORCE TERRESTRE DES FORCE CANADIENNE, broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée, ruban à crochets à l'endos	1500		1500		500		500		500	
3	DSSPM 624-12	8455-20-006-9454	Insignia, Rank, Cpl, Non Commissioned Member, CF LAND, Light Green Embroidery on CADPAT (TW) Background, Patch-style; Dark Green Embroidered Border; hook back	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, Insigne de grade, Cpl, FORCE TERRESTRE DES FORCE CANADIENNE, broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée, ruban à crochets à l'endos	10000		10000		3500		3500		3500	
4	DSSPM 625-12	8455-20-006-9455	Insignia, Rank, M/Cpl, Non-Commissioned Officer, CF LAND, Light Green Embroidery on CADPAT (TW) Background, Patch-style; Dark Green Embroidered Border; hook back	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, Insigne de grade, Cplc, FORCE TERRESTRE DES FORCE CANADIENNE, broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée, ruban à crochets à l'endos	3600		3600		1200		1200		1200	
5	DSSPM 626-12	8455-20-006-9456	Insignia, Rank, Sergeant, Non-Commissioned Officer, CF LAND, Light Green Embroidery on CADPAT (TW) Background, Patch-style; Dark Green Embroidered Border; hook back	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, Insigne de grade, Sgt, FORCE TERRESTRE DES FORCE CANADIENNE, broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée, ruban à crochets à l'endos	3000		3000		1000		1000		1000	
6	DSSPM 712-13	8455-20-008-0985	Insignia, Rank, Warrant Officer, CF LAND, Light Green Embroidery on CADPAT (TW) Background, Patch-style; Dark Green Embroidered Border; hook back (large crown)	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, Insigne de grade, adjudant, FORCE TERRESTRE DES FORCE CANADIENNE, broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée, ruban à crochets à l'endos «grosse couronne»	1500		1500		500		500		500	
7	DSSPM 628-12	8455-20-006-9458	Insignia, Rank, Master Warrant Officer, CF LAND, Light Green Embroidery on CADPAT (TW) Background, Patch-style; Dark Green Embroidered Border; hook back	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, Insigne de grade, adjudant-mâtre, FORCE TERRESTRE DES FORCE CANADIENNE, broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée, ruban à crochets à l'endos	700		700		250		250		250	
8	DSSPM 629-12	8455-20-006-9459	Insignia, Rank, Chief Warrant Officer, CF LAND, Light Green Embroidery on CADPAT (TW) Background, Patch-style; Dark Green Embroidered Border; hook back	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, Insigne de grade, adjudant-chef, FORCE TERRESTRE DES FORCE CANADIENNE, broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée, ruban à crochets à l'endos	225		225		75		75		75	
9	DSSPM 630-12	8455-20-006-9460	INSIGNIA, RANK; Senior Appointment, Chief Warrant Officer, CF Land, Embroidered Cdn C of A with CF Crest Below in Light Green Embroidery on CADPAT (TW) Background, Patch-style; Dark Green Embroidered Border; hook back, "CANADA"	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, Insigne de grade, adjudant-chef du commandement, FORCE TERRESTRE DES FORCE CANADIENNE, armoiries du CANADA brodée au-dessus de l'écusson des FC, broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée, ruban à crochets à l'endos	12		12		12		12		12	
10	DSSPM 631-12	8455-20-006-9461	Insignia, Rank, Army Sergeant Major, CF LAND, Light Green Embroidery on CADPAT (TW) Background, Patch-style; Dark Green Embroidered Border; hook back, "CANADA"	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, Insigne de grade, sergent-major de l'armée, FORCE TERRESTRE DES FORCE CANADIENNE, broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée, ruban à crochets à l'endos	12		12		12		12		12	
11	DSSPM 632-12	8455-20-006-9462	Insignia, Rank, Canadian Forces CWO, CF LAND, Light Green Embroidery on CADPAT (TW) Background, Patch-style; Dark Green Embroidered Border; hook back, "CANADA"	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, Insigne de grade, Adju des Forces canadiennes, FORCE TERRESTRE DES FORCE CANADIENNE, broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée, ruban à crochets à l'endos	12		12		12		12		12	
12	DSSPM 713-13	8455-20-008-0986	INSIGNIA,RANK,OFFICER, Insignia, Rank, Officer Cadet, CF LAND, Light Green Embroidery on CADPAT (TW) Background, Patch-style; Dark Green Embroidered Border; hook back, (STAR & STRIPE)	Insigne de grade, élève-officier, FORCE TERRESTRE DES FC, broderie vert pâle sur fond DCamC (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncé, (ÉTOILE SUR RUBAN), ruban à crochets à l'endos.	525		525		175		175		175	
13	DSSPM 714-13	8455-20-008-0988	Insignia, Rank, Second Lieutenant, CF LAND, Light Green Embroidery on CADPAT (TW) Background, Patch-style; Dark Green Embroidered Border; hook back, (STAR)	Insigne de grade, sous-lieutenant, FORCE TERRESTRE DES FC, broderie vert pâle sur fond DCamC (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncé, (ÉTOILE)ruban à crochets à l'endos.	500		500		175		175		175	
14	DSSPM 715-13	8455-20-008-0989	Insignia, Rank, Lieutenant, CF LAND, Light Green Embroidery on CADPAT (TW) Background, Patch-style; Dark Green Embroidered Border; hook back, (TWO STARS)	Insigne de grade, lieutenant, FORCE TERRESTRE DES FC, broderie vert pâle sur fond DCamC (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncé, (DEUX ÉTOILES), ruban à crochets à l'endos.	500		500		175		175		175	
15	DSSPM 716-13	8455-20-008-0990	Insignia, Rank, Captain, CF LAND, Light Green Embroidery on CADPAT (TW) Background, Patch-style; Dark Green Embroidered Border; hook back, (THREE STARS)	Insigne de grade, capitaine, FORCE TERRESTRE DES FC, broderie vert pâle sur fond DCamC (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncé, (TROIS ÉTOILES), ruban à crochets à l'endos.	2000		2000		650		650		650	
16	DSSPM 717-13	8455-20-008-0991	Insignia, Rank, Major, CF LAND, Light Green Embroidery on CADPAT (TW) Background, Patch-style; Dark Green Embroidered Border; hook back, (CROWN)	Insigne de grade, major, FORCE TERRESTRE DES FC, broderie vert pâle sur fond DCamC (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncé, (COURONNE), ruban à crochets à l'endos.	1150		1150		400		400		400	
17	DSSPM 718-13	8455-20-008-0993	Insignia, Rank, Lieutenant Colonel, CF LAND, Light Green Embroidery on CADPAT (TW) Background, Patch-style; Dark Green Embroidered Border; hook back, (CROWN & STAR)	Insigne de grade, lieutenant-colonel, FORCE TERRESTRE DES FC, broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncé, (COURONNE & ÉTOILE), ruban à crochets à l'endos.	425		425		150		150		150	
18	DSSPM 719-13	8455-20-008-0994	Insignia, Rank, Colonel, CF LAND, Light Green Embroidery on CADPAT (TW) Background, Patch-style; Dark Green Embroidered Border; hook back, (CROWN & TWO STARS)	Insigne de grade, colonel, FORCE TERRESTRE DES FC, broderie vert pâle sur fond DCamC (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncé, (COURONNE & DEUX ÉTOILES), ruban à crochets à l'endos.	100		100		35		35		35	
19	DSSPM 640-12	8455-20-006-9469	Insignia, Rank, Brigadier-General, Canadian Army, Light Green Embroidery on CADPAT (TW) Background, Patch-style; Dark Green Embroidered Border; (1 maple leaf); hook back, CANADA	L'insigne de grade, brigadier-général, l'armée Canadienne, broderie vert pâle sur fond DCamC(RBT), appliqué, bordure brodée vert foncé, (1 feuille d'érable), ruban à crochets à l'endos, « CANADA ».	100		30		30		30		30	
20	DSSPM 641-12	8455-20-006-9470	Insignia, Rank, Major-General, Canadian Army, Light Green Embroidery on CADPAT (TW) Background, Patch-style; Dark Green Embroidered Border; (2 maple leaves); hook back, CANADA	L'insigne de grade, major-général, l'armée Canadienne, broderie vert pâle sur fond DCamC(RBT), appliqué, bordure brodée vert foncé, (2 feuilles d'érable), ruban à crochets à l'endos, « CANADA ».	50		25		10		10		10	
21	DSSPM 642-12	8455-20-006-9471	Insignia, Rank, Lieutenant-General, Canadian Army, Light Green Embroidery on CADPAT (TW) Background, Patch-style; Dark Green Embroidered Border; (3 maple leaves); hook back, CANADA	L'insigne de grade, lieutenant-général, l'armée Canadienne, broderie vert pâle sur fond DCamC(RBT), appliqué, bordure brodée vert foncé, (3 feuilles d'érable), ruban à crochets à l'endos, « CANADA ».	20		10		8		8		8	

**APPENDIX A TO ANNEX B TO W8486-217613
ARMY RANK PATCH, CADPAT (TW)- LIST OF ITEMS**

22	DSSPM 643-12	8455-20-006-9472	Insignia, Rank, General, CF LAND, Light Green Embroidery on CADPAT (TW) Background, Patch-style; Dark Green Embroidered Border; (4 maple leaves); hook back , CANADA	L'insigne de grade, général, l'armée Canadienne, broderie vert pâle sur fond DCamC(RBT), appliqué, bordure brodée vert foncé, (4 feuilles d'érable), ruban à crochets à l'endos, « CANADA ».	0		6		6		6		6	
													Applicable taxes	

**APPENDIX B TO ANNEX B TO W8486-217613
ARMY LEGENDS CADPAT (TW)- LIST OF ITEMS**

Item Number	Sealed Pattern Number	NSN / NNO	Legend	Description	Description	Estimated Quantities YEAR 1	Unit Price YEAR 1	Estimated Quantities YEAR 2	Unit Price YEAR 2	Estimated Quantity Extension YEAR 1	Unit Price Extension YEAR 1	Estimated Quantity Extension YEAR 2	Unit Price Extension YEAR 2	Estimated Quantity Extension Year 3	Unit Price Extension YEAR 3
1	DSSPM 833-12	8455-20-007-2709	FGH	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; The Fort Gary Horse; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "FGH"	Insigne, Manche; Légende; The Fort Gary Horse ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " FGH "	220		220		150		150		150	
2	DSSPM 834-12	8455-20-007-2710	LdSH(RC)	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; Lord Strathcona's Horse (Royal Canadians); light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "LdSH(RC)"	Insigne, Manche; Légende; Lord Strathcona's Horse ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " LdSH(RC) "	750		750		400		400		400	
3	DSSPM 835-12	8455-20-007-2711	PPCLI	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; PRINCESS PATRICIA CANADIAN LIGHT INFANTRY; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "PPCLI"	Insigne, Manche; Légende; PRINCESS PATRICIA CANADIAN LIGHT INFANTRY ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " PPCLI "	750		750		400		400		400	
4	DSSPM 837-12	8455-20-007-2713	RCD	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; ROYAL CANADIAN DRAGOONS; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "RCD"	Insigne, Manche; Légende; ROYAL CANADIAN DRAGOONS ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " RCD "	750		750		400		400		400	
5	DSSPM 839-12	8455-20-007-2715	RCR	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; ROYAL CANADIAN REGIMENT; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "RCR"	Insigne, Manche; Légende; ROYAL CANADIAN REGIMENT ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " RCR "	1500		1500		500		500		500	
6	DSSPM 840-12	8455-20-007-2716	R 22 ^o R	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; LE ROYAL 22e REGIMENT; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "R 22 ^o R"	Insigne, Manche; Légende; LE ROYAL 22e REGIMENT ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " R22 ^o R "	1000		1000		300		300		300	
7	DSSPM 841-12	8455-20-007-2717	VIII CH	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 8TH CANADIAN HUSSARS; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "VIII CH"	Insigne, Manche; Légende; 8TH CANADIAN HUSSARS ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " VIII CH "	100		100		30		30		30	
8	DSSPM 816-15	8455-20-008-9146	12 ^o RBC	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 12E REGIMENT BLINDE DU CANADA; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "12eRBC"	Insigne, Manche; Légende; 12E REGIMENT BLINDE DU CANADA; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 12 ^o RBC "	100		100		30		30		30	
9	DSSPM 844-12	8455-20-007-2720	1 SVC BN	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 1 SERVICE BATTALION; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "1 SVC BN"	Insigne, Manche; Légende; 1 SERVICE BATTALION ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 1 SVC BN "	100		100		30		30		30	
10	DSSPM 845-12	8455-20-007-2721	2 SVC BN	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 2 SERVICE BATTALION; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "2 SVC BN"	Insigne, Manche; Légende; 2 SERVICE BATTALION ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 2 SVC BN "	1000		1000		300		300		300	
11	DSSPM 847-12	8455-20-007-2723	1 Fd Amb	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 1 FIELD AMBULANCE; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "1 Fd Amb"	Insigne, Manche; Légende; 1 FIELD AMBULANCE ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 1 Fd Amb "	150		150		50		50		50	
12	DSSPM 849-12	8455-20-007-2725	33 CER	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 33 COMBAT ENGINEER REGIMENT; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "33 CER"	Insigne, Manche; Légende; 33 COMBAT ENGINEER REGIMENT ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 33 CER "	500		500		200		200		200	
13	DSSPM 853-12	8455-20-007-2729	FUS MR	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; LES FUSILIERS MONT-ROYAL; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "FUS MR"	Insigne, Manche; Légende; LES FUSILIERS MONT-ROYAL ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " FUS MR "	250		250		100		100		100	
14	DSSPM 854-12	8455-20-007-2730	PLF	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; THE PRINCESS LOUISE'S FUSILIERS; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "PLF"	Insigne, Manche; Légende; THE PRINCESS LOUISE'S FUSILIERS ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " PLF "	125		125		50		50		50	
15	DSSPM 857-12	8455-20-007-2670	WEST NSR	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; THE WEST NOVA SCOTIA REGIMENT; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "WEST NSR"	Insigne, Manche; Légende; THE WEST NOVA SCOTIA REGIMENT; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " WEST NSR "	250		250		100		100		100	
16	DSSPM 858-12	8455-20-007-2671	R de MAIS	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; REGIMENT DE MAISONNEUVE; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "R de MAIS"	Insigne, Manche; Légende; REGIMENT DE MAISONNEUVE ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " R de MAIS "	200		200		75		75		75	
17	DSSPM 859-12	8455-20-007-2672	R WPG RIF	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; THE ROYAL WINNIPEG RIFLES; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "R WPG RIF"	Insigne, Manche; Légende; THE ROYAL WINNIPEG RIFLES ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " R WPG RIF "	200		200		75		75		75	
18	DSSPM 860-12	8455-20-007-2673	E&K SCOT	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; THE ESSEX AND KENT SCOTTISH; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "E&K SCOT"	Insigne, Manche; Légende; THE ESSEX AND KENT SCOTTISH; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " E&K SCOT "	50		50		25		25		25	
19	DSSPM 861-12	8455-20-007-2674	48 HIGHRS	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 48TH HIGHLANDERS OF CANADA; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "48 HIGHRS"	Insigne, Manche; Légende; 48TH HIGHLANDERS OF CANADA ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 48 HIGHRS "	50		50		25		25		25	
20	DSSPM 862-12	8455-20-007-2675	R du SAG	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; LE REGIMENT DU SAGUENAY; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "R DU SAG"	Insigne, Manche; Légende; LE REGIMENT DU SAGUENAY ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " R DU SAG "	100		100		25		25		25	
21	DSSPM 863-12	8455-20-007-2676	ALQ R	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; THE ALGONQUIN REGIMENT; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "ALQ R"	Insigne, Manche; Légende; THE ALGONQUIN REGIMENT ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " ALQ R "	100		100		25		25		25	
22	DSSPM 864-12	8455-20-007-2677	N SASK R	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; THE NORTH SASKATCHEWAN REGIMENT; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "N SASK R"	Insigne, Manche; Légende; THE NORTH SASKATCHEWAN REGIMENT; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " N SASK R "	150		150		50		50		50	
23	DSSPM 865-12	8455-20-007-2681	RRR	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; THE ROYAL REGINA RIFLES; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "RRR"	Insigne, Manche; Légende; THE ROYAL REGINA RIFLES; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " RRR "	50		50		25		25		25	
24	DSSPM 866-12	8455-20-007-2680	L EDMN R	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; THE LOYAL EDMONTON REGIMENT;(4PPCLI); light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "L EDMN R"	Insigne, Manche; Légende; THE LOYAL EDMONTON REGIMENT,(4PPCLI) ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " L EDMN R "	200		200		75		75		75	
25	DSSPM 867-12	8455-20-007-2679	RM RANG	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; THE ROCKY MOUNTAIN RANGERS; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "RM RANG"	Insigne, Manche; Légende; THE ROCKY MOUNTAIN RANGERS ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " RM RANG "	50		50		25		25		25	
26	DSSPM 868-12	8455-20-007-2678	CALG HIGHRS	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; THE CALGARY HIGHLANDERS; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "CALG HIGHRS"	Insigne, Manche; Légende; THE CALGARY HIGHLANDERS ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " CALG HIGHRS "	50		50		25		25		25	

**APPENDIX B TO ANNEX B TO W8486-217613
ARMY LEGENDS CADPAT (TW)- LIST OF ITEMS**

27	DSSPM 869-12	8455-20-007-2682	FUS de SHER	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend: LES FUSILIERS DE SHERBROOKE; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "FUS de SHER"	Insigne, Manche; Légende: LES FUSILIERS DE SHERBROOKE ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " FUS de SHER "	250	250	100	100	100
28	DSSPM 870-12	8455-20-007-2683	R WESTMR R	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend: THE ROYAL WESTMINSTER REGIMENT; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "R WESTMR R"	Insigne, Manche; Légende: THE ROYAL WESTMINSTER REGIMENT; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " R WESTMR R "	75	75	25	25	25
29	DSSPM 871-12	8455-20-007-2684	C SCOT R	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; THE CANADIAN SCOTTISH REGIMENT; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "C SCOT R"	Insigne, Manche; Légende; THE CANADIAN SCOTTISH REGIMENT; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " C SCOT R "	125	125	50	50	50
30	DSSPM 872-12	8455-20-007-2685	RMR	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; THE ROYAL MONTREAL REGIMENT; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "RMR"	Insigne, Manche; Légende; THE ROYAL MONTREAL REGIMENT; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: "RMR"	125	125	50	50	50
31	DSSPM 873-12	8455-20-007-2686	2 IR RC	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 2ND BATTALION IRISH REGIMENT OF CANADA; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "2 IR RC"	Insigne, Manche; Légende; 2ND BATTALION IRISH REGIMENT OF CANADA ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 2 IR RC "	125	125	50	50	50
32	DSSPM 874-12	8455-20-007-2687	TOR SCOT R	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; THE TORONTO SCOTTISH REGIMENT; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "TOR SCOT R"	Insigne, Manche; Légende; THE TORONTO SCOTTISH REGIMENT ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " TOR SCOT R "	75	75	25	25	25
33	DSSPM 875-12	8455-20-007-2688	1 R NFLD R	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; THE ROYAL NEWFOUNDLAND REGIMENT; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "1 R NFLD R"	Insigne, Manche; Légende; THE ROYAL NEWFOUNDLAND REGIMENT ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 1 R NFLD R "	50	50	25	25	25
34	DSSPM 876-12	8455-20-007-2689	32 CER	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 32 COMBAT ENGINEER REGIMENT; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "32 CER"	Insigne, Manche; Légende; 32 COMBAT ENGINEER REGIMENT ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 32 CER "	250	250	100	100	100
35	DSSPM 877-12	8455-20-007-2690	35 RGC	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 35 REGIMENT DU GENIE DE COMBAT; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "35 RGC"	Insigne, Manche; Légende; 35 REGIMENT DU GENIE DE COMBAT ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 35 RGC "	400	400	150	150	150
36	DSSPM 880-12	8455-20-007-2693	GGFG	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; GOVERNOR GENERAL'S FOOT GUARDS; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "GGFG"	Insigne, Manche; Légende; GOVERNOR GENERAL'S FOOT GUARDS ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " GGFG "	200	200	50	50	50
37	DSSPM 881-12	8455-20-007-2705	CGG	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; THE CANADIAN GRENADIER GUARDS; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "CGG"	Insigne, Manche; Légende; THE CANADIAN GRENADIER GUARDS ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " CGG "	100	100	25	25	25
38	DSSPM 882-12	8455-20-007-2704	RHC	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; THE BLACK WATCH OF CANADA (ROYAL HIGHLAND REGIMENT); light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "RHC"	Insigne, Manche; Légende; THE BLACK WATCH OF CANADA (ROYAL HIGHLAND REGIMENT); broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " RHC "	40	40	10	10	10
39	DSSPM 883-12	8455-20-007-2703	VOLTIGEURS	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; LES VOLTIGEURS DE QUEBEC (ROYAL HIGHLAND REGIMENT); light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "VOLTIGEURS"	Insigne, Manche; Légende; LES VOLTIGEURS DE QUEBEC (ROYAL HIGHLAND REGIMENT) ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " VOLTIGEURS "	200	200	50	50	50
40	DSSPM 884-12	8455-20-007-2702	R REGT C	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; THE ROYAL REGIMENT OF CANADA (ROYAL HIGHLAND REGIMENT); light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "R REGT C"	Insigne, Manche; Légende; THE ROYAL REGIMENT OF CANADA (ROYAL HIGHLAND REGIMENT) ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " R REGT C "	50	50	25	25	25
41	DSSPM 885-12	8455-20-007-2701	RHLI	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; THE ROYAL HAMILTON LIGHT INFANTRY (WENTWORTH REGIMENT); light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "RHLI"	Insigne, Manche; Légende; THE ROYAL HAMILTON LIGHT INFANTRY (WENTWORTH REGIMENT) ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " RHLI "	250	250	100	100	100
42	DSSPM 886-12	8455-20-007-2700	PWOR	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; THE PRINCESS OF WALES' OWN REGIMENT; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "PWOR"	Insigne, Manche; Légende; THE PRINCESS OF WALES' OWN REGIMENT; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " PWOR "	75	75	25	25	25
43	DSSPM 887-12	8455-20-007-2694	HAST & PER	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; THE HASTINGS AND PRINCE EDWARD REGIMENT; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "HAST & PER"	Insigne, Manche; Légende; THE HASTINGS AND PRINCE EDWARD REGIMENT ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " HAST & PER "	25	25	10	10	10
44	DSSPM 888-12	8455-20-007-2695	LORNE SCOTS	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; THE LORNE SCOTS (PEEL DUFFERIN AND HALTON REGIMENT); light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "LORNE SCOTS"	Insigne, Manche; Légende; THE LORNE SCOTS (PEEL DUFFERIN AND HALTON REGIMENT); broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " LORNE SCOTS "	25	25	10	10	10
45	DSSPM 889-12	8455-20-007-2696	BROCK RIF	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; THE BROCKVILLE RIFLES; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "BROCK RIF"	Insigne, Manche; Légende; THE BROCKVILLE RIFLES ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " BROCK RIF "	100	100	25	25	25
46	DSSPM 890-12	8455-20-007-2697	FUS du ST-L	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; LES FUSILIERS DU ST-LAURENT; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "FUS du ST-L"	Insigne, Manche; Légende; LES FUSILIERS DU ST-LAURENT ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " FUS du ST-L "	250	250	100	100	100
47	DSSPM 891-12	8455-20-007-2698	R de CHAUD	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; LE REGIMENT DE LA CHAUDIERE; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "R de CHAUD"	Insigne, Manche; Légende; LE REGIMENT DE LA CHAUDIERE ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " R de CHAUD "	175	175	75	75	75
48	DSSPM 892-12	8455-20-007-2706	GGHG	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; THE GOVERNOR GENERAL'S HORSE GUARDS; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "GGHG"	Insigne, Manche; Légende; THE GOVERNOR GENERAL'S HORSE GUARDS ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " GGHG "	50	50	10	10	10
49	DSSPM 893-12	8455-20-007-2699	ONT R	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; THE ONTARIO REGIMENT; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "ONT R"	Insigne, Manche; Légende; THE ONTARIO REGIMENT; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " ONT R "	25	25	10	10	10
50	DSSPM 894-12	8455-20-007-2733	Q Y RANG	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; THE QUEEN'S YORK RANGERS (1ST AMERICAN REGIMENT); light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "QY RANG"	Insigne, Manche; Légende; THE QUEEN'S YORK RANGERS (1ST AMERICAN REGIMENT); broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " QY RANG "	25	25	10	10	10
51	DSSPM 895-12	8455-20-007-2734	SHER H	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; THE SHERBROOKE HUSSARS; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "SHER H"	Insigne, Manche; Légende; THE SHERBROOKE HUSSARS; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " SHER H "	175	175	75	75	75
52	DSSPM 896-12	8455-20-007-2744	1 H	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 1ST HUSSARS; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "1 H"	Insigne, Manche; Légende; 1ST HUSSARS ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 1 H "	25	25	10	10	10
53	DSSPM 897-12	8455-20-007-2735	PEIR	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; THE PRINCE EDWARD ISLAND REGIMENT; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "PEIR"	Insigne, Manche; Légende; THE PRINCE EDWARD ISLAND REGIMENT ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " PEIR "	25	25	10	10	10
54	DSSPM 898-12	8455-20-007-2736	RCH	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; THE ROYAL CANADIAN HUSSARS; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "RCH"	Insigne, Manche; Légende; THE ROYAL CANADIAN HUSSARS; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " RCH "	150	150	50	50	50
55	DSSPM 899-12	8455-20-007-2737	BCR	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; THE BRITISH COLUMBIA REGIMENT; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "BCR"	Insigne, Manche; Légende; THE BRITISH COLUMBIA REGIMENT; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " BCR "	150	150	50	50	50
56	DSSPM 900-12	8455-20-007-2738	SALH	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; SOUTH ALBERTA LIGHT HORSE; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "SALH"	Insigne, Manche; Légende; SOUTH ALBERTA LIGHT HORSE ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " SALH "	25	25	10	10	10
57	DSSPM 601B-12	8455-20-007-2739	SASK D	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; THE SASKATCHEWAN DRAGOONS; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "SASK D"	Insigne, Manche; Légende; THE SASKATCHEWAN DRAGOONS ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " SASK D "	50	50	20	20	20
58	DSSPM 602B-12	8455-20-007-2740	KO CALG R	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; THE KING'S OWN CALGARY REGIMENT; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "KO CALG R"	Insigne, Manche; Légende; THE KING'S OWN CALGARY REGIMENT ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " KO CALG R "	75	75	25	25	25
59	DSSPM 603B-12	8455-20-007-2741	BCD	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; THE BRITISH COLUMBIA DRAGOONS; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "BCD"	Insigne, Manche; Légende; THE BRITISH COLUMBIA DRAGOONS ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " BCD "	50	50	20	20	20

**APPENDIX B TO ANNEX B TO W8486-217613
ARMY LEGENDS CADPAT (TW)- LIST OF ITEMS**

60	DSSPM 604B-12	8455-20-007-2742	WINDSOR R	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; THE WINDSOR REGIMENT; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "WINDSOR R"	Insigne, Manche; Légende; THE WINDSOR REGIMENT; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " WINDSOR R "	50		50		20		20		20
61	DSSPM 605B-12	8455-20-007-2743	2 R NFLD R	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 2ND BATTALION ROYAL NEWFOUNDLAND REGIMENT; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "2 R NFLD R"	Insigne, Manche; Légende; 2ND BATTALION ROYAL NEWFOUNDLAND REGIMENT ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 2R NFLD R "	100		100		25		25		25
62	DSSPM 606B-12	8455-20-007-2745	CIE MED/DENT	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; MED/DENT CIE; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "CIE MED/DENT"	Insigne, Manche; Légende; MED/DENT CIE ;broderie vert pâle sur fond DcamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " CIE MED/DENT "	250		250		100		100		100
63	DSSPM 607B-12	8455-20-007-2746	QOR	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; THE QUEEN'S OWN RIFLES OF CANADA; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "QOR"	Insigne, Manche; Légende; THE QUEEN'S OWN RIFLES OF CANADA; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " QOR "	75		75		25		25		25
64	DSSPM 608B-12	8455-20-007-2747	LINC & WELD	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; THE LINCOLN AND WELLAND REGIMENT; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "LINC & WELD"	Insigne, Manche; Légende; THE LINCOLN AND WELLAND REGIMENT ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " LINC & WELD "	100		100		25		25		25
65	DSSPM 609B-12	8455-20-007-2748	G AND SF	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; THE GREY AND SIMCOE FORESTERS; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "G AND SF"	Insigne, Manche; Légende; THE GREY AND SIMCOE FORESTERS ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " G AND SF "	100		100		25		25		25
66	DSSPM 610B-12	8455-20-007-2749	R de HULL	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; LE REGIMENT DE HULL; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "R de HULL"	Insigne, Manche; Légende; LE REGIMENT DE HULL ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " R de HULL "	200		200		50		50		50
67	DSSPM 611B-12	8455-20-007-2750	SD & G HIGHRS	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; STORMONT DUNDAS AND GLENGARRY HIGHLANDERS; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "SD & G HIGHRS"	Insigne, Manche; Légende; STORMONT DUNDAS AND GLENGARRY HIGHLANDERS ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " SD & G HIGHRS "	50		50		20		20		20
68	DSSPM 612B-12	8455-20-007-2751	A & SH OF C	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; ARGYLL AND SUTHERLAND HIGHLANDERS OF CANADA; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "A & SH OF C"	Insigne, Manche; Légende; ARGYLL AND SUTHERLAND HIGHLANDERS OF CANADA ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " A & SH OF C "	25		25		10		10		10
69	DSSPM 613B-12	8455-20-007-2752	LSSR	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; LAKE SUPERIOR SCOTTISH REGIMENT; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "LSSR"	Insigne, Manche; Légende; LAKE SUPERIOR SCOTTISH REGIMENT ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " LSSR "	150		150		50		50		50
70	DSSPM 614B-12	8455-20-007-2753	CAMERONS	Insignia, Shoulder Sleeve;THE CAMERON HIGHLANDERS OF OTTAWA; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "CAMERONS"	Insigne, Manche; Légende; THE CAMERON HIGHLANDERS OF OTTAWA ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " CAMERONS "	150		150		50		50		50
71	DSSPM 615B-12	8455-20-007-2754	CAMERON	Insignia, Shoulder Sleeve;THE QUEEN'S OWN CAMERON HIGHLANDERS OF CANADA; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "CAMERON"	Insigne, Manche; Légende; THE QUEEN'S OWN CAMERON HIGHLANDERS OF CANADA ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " CAMERON "	100		100		25		25		25
72	DSSPM 616B-12	8455-20-007-2755	SEAFORTH	Insignia, Shoulder Sleeve;THE SEAFORTH HIGHLANDERS OF CANADA; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "SEAFORTH"	Insigne, Manche; Légende; THE SEAFORTH HIGHLANDERS OF CANADA ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " SEAFORTH "	50		50		20		20		20
73	DSSPM 617B-12	8455-20-007-2756	5" Amb c	Insignia, Shoulder Sleeve;5E AMBULANCE DE CAMPAGNE; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "5" Amb c"	Insigne, Manche; Légende; 5E AMBULANCE DE CAMPAGNE ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 5" Amb c "	200		200		50		50		50
74	DSSPM 620B-12	8455-20-007-2759	2 Fd Amb	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 2ND FIELD AMBULANCE; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "2 Fd Amb"	Insigne, Manche; Légende; 2ND FIELD AMBULANCE ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 2 Fd Amb "	25		25		10		10		10
75	DSSPM 623B-12	8455-20-007-2762	MP	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; MILITARY POLICE; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "MP";	Insigne, Manche; Légende; MILITARY POLICE; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " MP "	300		300		100		100		100
76	DSSPM 624B-12	8455-20-007-2763	PM	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; POLICE MILITAIRE; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "PM";	Insigne, Manche; Légende; POLICE MILITAIRE; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " PM "	100		100		25		25		25
77	DSSPM 627B-12	8455-20-007-2766	1 CER	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 1 COMBAT ENGINEER REGIMENT; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; " 1 CER "	Insigne, Manche; Légende; 1 COMBAT ENGINEER REGIMENT; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 1 CER "	50		50		20		20		20
78	DSSPM 628B-12	8455-20-007-2767	2 CER	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 2 COMBAT ENGINEER REGIMENT; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; " 2 CER "	Insigne, Manche; Légende; 2 COMBAT ENGINEER REGIMENT; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 2 CER "	600		600		300		300		300
79	DSSPM 629B-12	8455-20-007-2768	5" RGC	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 5E REGIMENT DE GENIE; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; " 5" RGC "	Insigne, Manche; Légende; 5E REGIMENT DE GENIE; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 5" RGC "	175		175		75		75		75
80	DSSPM 643B-12	8455-20-007-2784	31 SVC BN	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 31 SERVICE BATTALION; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; " 31 SVC BN "	Insigne, Manche; Légende; 31 SERVICE BATTALION ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 31 SVC BN "	100		100		25		25		25
81	DSSPM 644B-12	8455-20-007-2785	33 SVC BN	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 33 SERVICE BATTALION; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; " 33 SVC BN "	Insigne, Manche; Légende; 33 SERVICE BATTALION ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 33 SVC BN "	200		200		50		50		50
82	DSSPM 646B-12	8455-20-007-2787	36 SVC BN	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 36 SERVICE BATTALION; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; " 36 SVC BN "	Insigne, Manche; Légende; 36 SERVICE BATTALION ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 36 SVC BN "	150		150		50		50		50
83	DSSPM 651B-12	8455-20-007-2792	1 CDN FD HOSP	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 1 CANADIAN LIGHT FIELD HOSPITAL; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; " 1 CDN FD HOSP "	Insigne, Manche; Légende; 1 CANADIAN LIGHT FIELD HOSPITAL; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 1 CDN FD HOSP "	175		175		75		75		75
84	DSSPM 657B-12	8455-20-007-2798	CIC	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; CADET INSTRUCTORS LIST; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; " CIC "	Insigne, Manche; Légende; CADET INSTRUCTORS LIST; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " CIC "	500		500		200		200		200
85	DSSPM 658B-12	8455-20-007-2799	4 CIE RENS	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 4 CIE RENS; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; " 4 CIE RENS "	Insigne, Manche; Légende; 4 CIE RENS; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 4 CIE RENS "	250		250		100		100		100
86	DSSPM 659B-12	8455-20-007-2800	INT	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; INTELLIGENCE BRANCH; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; " INT "	Insigne, Manche; Légende; INTELLIGENCE BRANCH ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " INT "	250		250		100		100		100
87	DSSPM 660B-12	8455-20-007-2801	RENS	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; INTELLIGENCE BRANCH (RENS); light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; " RENS "	Insigne, Manche; Légende; INTELLIGENCE BRANCH (RENS); broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " RENS "	125		125		40		40		40
88	DSSPM 664B-12	8455-20-007-2805	31 CER	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 31 CER; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; " 31 CER "	Insigne, Manche; Légende; 31 CER; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 31 CER "	25		25		10		10		10
89	DSSPM 668B-12	8455-20-007-2809	32 GS COY	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 32 GS COY; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; " 32 GS COY "	Insigne, Manche; Légende; 32 GS COY; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 32 GS COY "	500		500		200		200		200
90	DSSPM 672B-12	8455-20-007-2813	RHFC	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; ROYAL HIGHLAND FUSILIERS OF CANADA; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; "RHFC"	Insigne, Manche; Légende; ROYAL HIGHLAND FUSILIERS OF CANADA ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " RHFC "	100		100		25		25		25
91	DSSPM 673B-12	8455-20-007-2814	4 ESR	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 4 ENGINEER SUPPORT REG.; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border;small size; sew-on; " 4 ESR "	Insigne, Manche; Légende; 4 ENGINEER SUPPORT REG; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 4 ESR "	125		125		40		40		40

**APPENDIX B TO ANNEX B TO W8486-217613
ARMY LEGENDS CADPAT (TW)- LIST OF ITEMS**

92	DSSPM 674B-12	8455-20-007-2815	JUSTITIA	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; JUSTITIA; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " JUSTITIA "	Insigne, Manche; Légende; JUSTITIA; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " JUSTITIA "	100	100	25	25	25
93	DSSPM 686-15	8455-20-009-3113	3 CSU	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 3 CANADIAN SUPPORT UNIT; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " 3 CSU "	Insigne, Manche; Légende; 3 Canadian Support Unit; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 3 CSU "	50	50	100	100	100
94	DSSPM 687-15	8455-20-009-3115	3 USC	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 3 UNITE DE SOUTIEN DU CANADA; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " 3 USC "	Insigne, Manche; Légende; UNITE DE SOUTIEN DU CANADA; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 3 USC "	50	50	100	100	100
95	DSSPM 677B-12	8455-20-007-2818	P SEL	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; PERSONNEL SELECTION BRANCH (ENG); light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " P SEL "	Insigne, Manche; Légende; PERSONNEL SELECTION BRANCH (ENG); broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " P SEL "	75	75	25	25	25
96	DSSPM 678B-12	8455-20-007-2819	12 Fd Amb	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 12 FIELD AMBULANCE; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " 12 Fd Amb "	Insigne, Manche; Légende; 12 FIELD AMBULANCE ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 12 Fd Amb "	1000	1000	350	350	350
97	DSSPM 679B-12	8455-20-007-2820	15 Fd Amb	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 15 FIELD AMBULANCE; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " 15 Fd Amb "	Insigne, Manche; Légende; 15 FIELD AMBULANCE ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 15 Fd Amb "	150	150	50	50	50
98	DSSPM 680B-12	8455-20-007-2821	16 Fd Amb	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 16 FIELD AMBULANCE; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " 16 Fd Amb "	Insigne, Manche; Légende; 16 FIELD AMBULANCE ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 16 Fd Amb "	1000	1000	350	350	350
99	DSSPM 681B-12	8455-20-007-2822	17 Fd Amb	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 17 FIELD AMBULANCE; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " 17 Fd Amb "	Insigne, Manche; Légende; 17 FIELD AMBULANCE ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 17 Fd Amb "	1000	1000	350	350	350
100	DSSPM 682B-12	8455-20-007-2823	18 Fd Amb	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 18 FIELD AMBULANCE; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " 18 Fd Amb "	Insigne, Manche; Légende; 18 FIELD AMBULANCE ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 18 Fd Amb "	1000	1000	350	350	350
101	DSSPM 683B-12	8455-20-007-2824	23 Fd Amb	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 23 FIELD AMBULANCE; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " 23 Fd Amb "	Insigne, Manche; Légende; 23 FIELD AMBULANCE ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 23 Fd Amb "	750	750	350	350	350
102	DSSPM 684B-12	8455-20-007-2826	25 Fd Amb	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 25 FIELD AMBULANCE; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " 25 Fd Amb "	Insigne, Manche; Légende; 26 FIELD AMBULANCE ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 25 Fd Amb "	1000	1000	350	350	350
103	DSSPM 685B-12	8455-20-007-2827	28 Fd Amb	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 28 FIELD AMBULANCE; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " 28 Fd Amb "	Insigne, Manche; Légende; 28 FIELD AMBULANCE ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 28 Fd Amb "	1000	1000	350	350	350
104	DSSPM 686B-12	8455-20-007-2828	33 Fd Amb	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 33 FIELD AMBULANCE; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " 33 Fd Amb "	Insigne, Manche; Légende; 33 FIELD AMBULANCE ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 33 Fd Amb "	1000	1000	350	350	350
105	DSSPM 687B-12	8455-20-007-2829	35 Fd Amb	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 35 FIELD AMBULANCE; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " 35 Fd Amb "	Insigne, Manche; Légende; 35 FIELD AMBULANCE ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 35 Fd Amb "	750	750	350	350	350
106	DSSPM 688B-12	8455-20-007-2830	52* Amb c	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 52 FIELD AMBULANCE; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " 52* Amb c "	Insigne, Manche; Légende; 52 FIELD AMBULANCE ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 52* Amb c "	750	750	350	350	350
107	DSSPM 689B-12	8455-20-007-2831	51* Amb c	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 51 FIELD AMBULANCE; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " 51* Amb c "	Insigne, Manche; Légende; 51 FIELD AMBULANCE ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 51* Amb c "	750	750	350	350	350
108	DSSPM 690B-12	8455-20-007-2832	55* Amb c	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 55 FIELD AMBULANCE; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " 55* Amb c "	Insigne, Manche; Légende; 55 FIELD AMBULANCE ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 55* Amb c "	750	750	350	350	350
109	DSSPM 691B-12	8455-20-007-2833	11 Fd Amb	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 11 FIELD AMBULANCE; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " 11 Fd Amb "	Insigne, Manche; Légende; 11 FIELD AMBULANCE ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 11 Fd Amb "	250	250	75	75	75
110	DSSPM 692B-12	8455-20-007-2834	VERITAS	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; PUBLIC AFFAIRS BRANCH; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " VERITAS "	Insigne, Manche; Légende; PUBLIC AFFAIRS BRANCH ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " VERITAS "	50	50	20	20	20
111	DSSPM 693B-12	8455-20-007-2825	TRG DEV	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; TRAINING AND DEVELOPMENT BRANCH; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; "TRG DEV "	Insigne, Manche; Légende; TRAINING AND DEVELOPMENT BRANCH ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " TRG DEV "	40	40	10	10	10
112	DSSPM 694B-12	8455-20-007-2835	DEV I	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; TRAINING AND DEVELOPMENT BRANCH; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " DEV I "	Insigne, Manche; Légende; TRAINING AND DEVELOPMENT BRANCH ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " DEV I "	25	25	10	10	10
113	DSSPM 695B-12	8455-20-007-2836	1 ESU	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 1 ENGINEER SUPPORT UNIT; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " 1 ESU "	Insigne, Manche; Légende; 1 ENGINEER SUPPORT UNIT ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 1 ESU "	100	100	25	25	25
114	DSSPM 697B-12	8455-20-007-2838	41 CER	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 41 COMBAT ENGINEER REGIMENT; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " 41 CER "	Insigne, Manche; Légende; 41 COMBAT ENGINEER REGIMENT ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 41 CER "	1250	1250	500	500	500
115	DSSPM 700B-12	8455-20-007-2841	HAL RIF	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; HALIFAX RIFLES REGIMENT; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " HAL RIF "	Insigne, Manche; Légende; HALIFAX RIFLES REGIMENT ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " HAL RIF "	50	50	20	20	20
116	DSSPM 701B-12	8455-20-007-2842	1 CRPG	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 1 CANADIAN RANGER PATROL GROUP; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " 1 CRPG "	Insigne, Manche; Légende; 1 CANADIAN RANGER PATROL GROUP ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 1 CRPG "	500	500	200	200	200
117	DSSPM 702B-12	8455-20-007-2843	2 GPRC	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 2 GROUP PATROL RANGER CANADIAN ; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " 2 GPRC "	Insigne, Manche; Légende; 2 CANADIAN RANGER PATROL GROUP ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 2 CRPG "	500	500	200	200	200
118	DSSPM 703B-12	8455-20-007-2844	3 CRPG	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 3 CANADIAN RANGER PATROL GROUP; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " 3 CRPG "	Insigne, Manche; Légende; 3 CANADIAN RANGER PATROL GROUP ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 3 CRPG "	500	500	200	200	200
119	DSSPM 704B-12	8455-20-007-2845	4 CRPG	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 4 CANADIAN RANGER PATROL GROUP; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " 4 CRPG "	Insigne, Manche; Légende; 4 CANADIAN RANGER PATROL GROUP ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 4 CRPG "	1000	1000	300	300	300
120	DSSPM 705B-12	8455-20-007-2846	5 CRPG	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 5 CANADIAN RANGER PATROL GROUP; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " 5 CRPG "	Insigne, Manche; Légende; 5 CANADIAN RANGER PATROL GROUP ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 5 CRPG "	1500	1500	500	500	500
121	DSSPM 706B-12	8455-20-007-2847	S PERS	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; SELECTION DE PERSONNEL; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " S PERS "	Insigne, Manche; Légende; SELECTION DE PERSONNEL ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " S PERS "	25	25	10	10	10
122	DSSPM 707B-12	8455-20-007-2848	1 HC CA	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 1ER HOPITAL DE CAMPAGNE DU CANADA; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " 1 HC CA "	Insigne, Manche; Légende; 1ER HOPITAL DE CAMPAGNE DU CANADA ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 1 HC CA "	150	150	50	50	50
123	DSSPM 614-15	8455-20-008-9144	SAumRC	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; Service de l'Aumônerie royale canadienne; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " SAumRC "	Insigne, Manche; Légende; Service de l'Aumônerie royale canadienne ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " SAumRC "	50	50	20	20	20
124	DSSPM 733B-12	8455-20-007-2852	33 BON SVC	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 33 SERVICE BATTALION (French); light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " 33 BON SVC "	Insigne, Manche; Légende; 33 SERVICE BATTALION (French) ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 33 BON SVC "	100	100	25	25	25

**APPENDIX B TO ANNEX B TO W8486-217613
ARMY LEGENDS CADPAT (TW)- LIST OF ITEMS**

125	DSSPM 734B-12	8455-20-007-2853	34 BON SVC	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 34 SERVICE BATTALION (French) ; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " 34 BON SVC "	Insigne, Manche; Légende; 34 SERVICE BATTALION (French) ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 34 BON SVC "	100	100	25	25	25
126	DSSPM 735B-12	8455-20-007-2854	35 BON SVC	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 35 SERVICE BATTALION (French) ; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " 35 BON SVC "	Insigne, Manche; Légende; 35 SERVICE BATTALION (French) ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 35 BON SVC "	100	100	25	25	25
127	DSSPM 736B-12	8455-20-007-2855	37 SVC BN	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 37 SERVICE BATTALION ; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; "37 SVC BN "	Insigne, Manche; Légende; 37 SERVICE BATTALION; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 37 SVC BN "	200	200	75	75	75
128	DSSPM 737B-12	8455-20-007-2856	38 SVC BN	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 38 SERVICE BATTALION ; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; "38 SVC BN "	Insigne, Manche; Légende; 38 SERVICE BATTALION ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 38 SVC BN "	25	25	10	10	10
129	DSSPM 738B-12	8455-20-007-2858	39 SVC BN	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 39 SERVICE BATTALION; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; "39 SVC BN "	Insigne, Manche; Légende; 39 SERVICE BATTALION ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 39 SVC BN "	25	25	10	10	10
130	DSSPM 739B-12	8455-20-007-2859	41 SVC BN	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 41 SERVICE BATTALION, light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; "41 SVC BN "	Insigne, Manche; Légende; 41 SERVICE BATTALION ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 41 SVC BN "	25	25	10	10	10
131	DSSPM 701-14	8455-20-008-5550	CB HIGHRS	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; Cape Breton HIGHLANDERS; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " CB HIGHRS "	Insigne, Manche; Légende; Cape Breton HIGHLANDERS ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " CB HIGHRS "	1000	1000	300	300	300
132	DSSPM 635-13	8455-20-007-5635	36 CER	Insignia, Shoulder Sleeve; 36 Combat Engineer Regiment, light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " 36 CER "	Insigne, Manche; Légende; 36 Combat Engineer Regiment ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 36 CER "	500	500	200	200	200
133	DSSPM 636-13	8455-20-007-5636	37 CER	Insignia, Shoulder Sleeve; 37 Combat Engineer Regiment, light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " 37 CER "	Insigne, Manche; Légende; 37 Combat Engineer Regiment ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 37 CER "	500	500	200	200	200
134	DSSPM 637-13	8455-20-007-5637	38 CER	Insignia, Shoulder Sleeve; 38 Combat Engineer Regiment, light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " 38 CER "	Insigne, Manche; Légende; 38 Combat Engineer Regiment ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 38 CER "	500	500	200	200	200
135	DSSPM 838-12	8455-20-007-2714	RCHA	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; ROYAL CANADIAN HORSE ARTILLERY; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; "RCHA"	Insigne, Manche; Légende; ROYAL CANADIAN HORSE ARTILLERY ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " RCHA "	100	100	25	25	25
136	DSSPM 836-12	8455-20-007-2712	RCA	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; ROYAL CANADIAN ARTILLERY; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; "RCA"	Insigne, Manche; Légende; ROYAL CANADIAN ARTILLERY ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " RCA "	1250	1250	500	500	500
137	DSSPM 843-12	8455-20-007-2719	RALC	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; RÉGIMENT D'ARTILLERIE LEGERE CANADIENNE; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; "RALC"	Insigne, Manche; Légende; RÉGIMENT D'ARTILLERIE LEGERE CANADIENNE ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " RALC "	250	250	75	75	75
138	DSSPM 649B-12	8455-20-007-2790	ARC	Insignia, Shoulder Sleeve; Artillerie Royale Canadienne, light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " ARC "	Insigne, Manche; Légende; Artillerie Royale Canadienne; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " ARC "	100	100	25	25	25
139	DSSPM 618-13	8455-20-007-5153	NS(NB)R	Insignia, Shoulder Sleeve; NORTH SHORE (NEW BRUNSWICK) REGIMENT; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " NS(NB)R "	Insigne, Manche; Légende; NORTH SHORE (NEW BRUNSWICK) REGIMENT ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " NS(NB)R "	150	150	50	50	50
140	DSSPM 665-13	8455-20-007-7460	5 BON SVC	Insignia, Shoulder Sleeve; 5 battalion de service; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " 5 BON SVC "	Insigne, Manche; Légende; 5 battalion de service ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 5 BON SVC "	1000	1000	300	300	300
141	DSSPM 652-13	8455-20-007-7441	1 MP REGT	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 1 MILITARY POLICE REGIMENT; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; SMALL SIZE; sew-on; "1 MP REGT "	Insigne, Manche; Légende; 1 MILITARY POLICE REGIMENT ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 1 MP REGT "	150	150	50	50	50
142	DSSPM 654-13	8455-20-007-7443	2 MP REGT	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 2 MILITARY POLICE REGIMENT; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; SMALL SIZE; sew-on; "2 MP REGT "	Insigne, Manche; Légende; 2 MILITARY POLICE REGIMENT ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 2 MP REGT "	175	175	50	50	50
143	DSSPM 656-13	8455-20-007-7445	3 MP REGT	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 3 MILITARY POLICE REGIMENT; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; SMALL SIZE; sew-on; "3 MP REGT "	Insigne, Manche; Légende; 3 MILITARY POLICE REGIMENT ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 3 MP REGT "	25	25	10	10	10
144	DSSPM 658-13	8455-20-007-7447	5 REGT PM	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 5 REGIMENT POLICE MILITAIRE; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; SMALL SIZE; sew-on; " 5 REGT PM "	Insigne, Manche; Légende; 5 REGIMENT POLICE MILITAIRE ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 5 REGT PM "	100	100	25	25	25
145	DSSPM 686-13	8455-20-008-1074	RCAC	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; Royal Canadian Armoured Corps; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; SMALL SIZE; sew-on; " RCAC "	Insigne, Manche; Légende; Royal Canadian Armoured Corps ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " RCAC "	250	250	75	75	75
146	DSSPM 687-13	8455-20-008-1076	CBRC	Insignia, Shoulder Sleeve; Corps blindé Royal Canadian; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; SMALL SIZE; sew-on; " CBRC "	Insigne, Manche; Légende; Corps blindé Royal Canadian ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " CBRC "	250	250	75	75	75
147	DSSPM 688-13	8455-20-008-1077	RCE	Insignia, Shoulder Sleeve; The Corps of Royal Canadian Engineers; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; SMALL SIZE; sew-on; " RCE "	Insigne, Manche; Légende; The Corps of Royal Canadian Engineers ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " RCE "	2500	2500	750	750	750
148	DSSPM 689-13	8455-20-008-1078	GRC	Insignia, Shoulder Sleeve; Corps du Génie Royal Canadian; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; SMALL SIZE; sew-on; " GRC "	Insigne, Manche; Légende; Corps du Génie Royal Canadian ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: "GRC"	250	250	75	75	75
149	DSSPM 690-13	8455-20-008-1079	RCCS	Insignia, Shoulder Sleeve; Royal Canadian Corps of Signals; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; SMALL SIZE; sew-on; " RCCS "	Insigne, Manche; Légende; Royal Canadian Corps of Signals ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: "RCCS"	2500	2500	750	750	750
150	DSSPM 691-13	8455-20-008-1080	CTRC	Insignia, Shoulder Sleeve; Corps Royal Canadian des Transmissions; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; SMALL SIZE; sew-on; " CTRC "	Insigne, Manche; Légende; Corps Royal Canadian des Transmissions ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: "CTRC"	750	750	250	250	250
151	DSSPM 692-13	8455-20-008-1081	RCIC	Insignia, Shoulder Sleeve; Royal Canadian Infantry Corps; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; SMALL SIZE; sew-on; " RCIC "	Insigne, Manche; Légende; Royal Canadian Infantry Corps ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: "RCIC"	250	250	75	75	75
152	DSSPM 693-13	8455-20-008-1082	CIRC	Insignia, Shoulder Sleeve; Corps D'Infanterie Royal Canadian; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; SMALL SIZE; sew-on; " CIRC "	Insigne, Manche; Légende; Corps D'Infanterie Royal Canadian ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: "CIRC"	250	250	75	75	75
153	DSSPM 694-13	8455-20-008-1084	RCEME	Insignia, Shoulder Sleeve; Corps Royal Canadian Electrical and Mechanical Engineers; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; SMALL SIZE; sew-on; " RCEME "	Insigne, Manche; Légende; Corps Royal Canadian Electrical and Mechanical Engineers ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: "RCEME"	1500	1500	500	500	500
154	DSSPM 695-13	8455-20-008-1085	GEMRC	Insignia, Shoulder Sleeve; Corps Royal Canadian des Ingénieurs, Electriciens et Mécaniciens; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; SMALL SIZE; sew-on; " GEMRC "	Insigne, Manche; Légende; Corps Royal Canadian des Ingénieurs, Electriciens et Mécaniciens ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: "GEMRC"	750	750	250	250	250
155	DSSPM 685-14	8455-20-008-4721	RCDC	Insignia, Shoulder Sleeve; Royal Canadian Dental Corps; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; SMALL SIZE; sew-on; " RCDC "	Insigne, Manche; Légende; Corps Royal Canadian Dental ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: "RCDC"	125	125	100	100	100
156	DSSPM 688-14	8455-20-008-4724	CDRC	Insignia, Shoulder Sleeve; Royal Canadian Dental Corps (FRENCH); light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; SMALL SIZE; sew-on; " CDRC "	Insigne, Manche; Légende; Corps Royal Canadien Dental ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: "CDRC"	75	75	25	25	25
157	DSSPM 691-14	8455-20-008-4725	RCMS	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; Canadian Army; Royal Canadian Medical Service; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size, sew-on; "RCMS"	Insigne, Manche; Légende; Corps Royal Canadian Medical ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: "RCMS"	700	700	250	250	250

**APPENDIX B TO ANNEX B TO W8486-217613
ARMY LEGENDS CADPAT (TW)- LIST OF ITEMS**

158	DSSPM 686-14	8455-20-008-4726	SSRC	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend: Canadian Army; Service de santé royal canadien; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size, sew-on; "SSRC"	Insigne, Manche; Légende: Corps Royal Canadien Medical ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: "SSRC"	325		325		125		125		125	
159	DSSPM 704-14	8455-20-008-5549	4 CES	Insignia, Shoulder Sleeve; 4 Construction Engineering Squadron; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; SMALL SIZE; sew-on; " 4 CES"	Insigne, Manche; Légende: 4 CES broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: "4 CES"	1000		1000		300		300		300	
160	DSSPM 611-15	8455-20-008-9141	LOGISTICS	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend: LOGISTICS BRANCH; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " LOGISTICS "	Insigne, Manche; Légende: LOGISTICS BRANCH; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " LOGISTICS "	300		300		100		100		100	
161	DSSPM 612-15	8455-20-008-9142	LOGISTIQUE	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; SERVICE DE LA LOGISTIQUE; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " LOGISTIQUE "	Insigne, Manche; Légende; SERVICE DE LA LOGISTIQUE; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " LOGISTIQUE "	1500		1500		500		500		500	
162	DSSPM 709-14	8455-20-008-7544	32 SVC BN	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 32 SERVICE BATTALION; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " 32 SVC BN "	Insigne, Manche; Légende: 32 SERVICE BATTALION; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 32 SVC BN "	900		900		100		100		100	
163	DSSPM 615-15	8455-20-008-9145	39 CER	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; Canadian Army; 39 Combat Engineer Regiment; light green embroidery on CADPAT(TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " 39 CER "	Insigne, Manche; Légende; Armée canadienne; 39 COMBAT ENGINEER REGIMENT; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 39 CER "	300		300		100		100		100	
164	DSSPM 641-15	8455-20-008-9147	CSOR	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; Canadian Army; Canadian Special Operations Regiment; light green embroidery on CADPAT(TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " CSOR "	Insigne, Manche; Légende; Armée canadienne; CANADIAN SPECIAL OPERATIONS REGIMENT; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " CSOR "	500		500		150		150		150	
165	DSSPM 642-15	8455-20-008-9148	ROSC	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; Canadian Army; LE RÉGIMENT D'OPÉRATIONS SPÉCIALES DU CANADA; light green embroidery on CADPAT(TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " ROSC "	Insigne, Manche; Légende; Armée canadienne; LE RÉGIMENT D'OPÉRATIONS SPÉCIALES DU CANADA; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " ROSC "	300		300		100		100		100	
166	DSSPM 705-15	8455-20-009-3114	NS HIGHRS	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; Canadian Army; NOVA SCOTIA HIGHLANDERS; light green embroidery on CADPAT(TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " NS HIGHRS "	Insigne, Manche; Légende; Armée Canadienne, Nova Scotia Highlanders; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " NS HIGHRS "	50		50		100		100		100	
167	DSSPM 606-16	8455-20-009-5679	RCChS	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; Royal Canadian Chaplain Service; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size, sew-on; " RCChS "	Insigne, Manche; Légende; Royal Canadian Chaplain Service ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " RCChS "	50		50		25		25		25	
168	DSSPM 750-18	8455-20-011-4937	RNBR	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; The Royal New Brunswick Regiment; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size, sew-on; "RNBR "	Insigne, Manche; Légende; The Royal New Brunswick Regiment ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: "RNBR"	500		500		150		150		150	
169	DSSPM 656B-12	8455-20-007-2797	AD REGT	Insignia, Shoulder Sleeve; 4 AIR DEFENCE REGIMENT (ROYAL CANADIAN ARTILLERY); light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " AD REGT "	Insigne, Manche; Légende; 4 AIR DEFENCE REGIMENT (ROYAL CANADIAN ARTILLERY) ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " AD REGT "	300		300		100		100		100	
170	DSSPM 699B-12	8455-20-007-2840	34 CER	Insignia, Shoulder Sleeve; 34 COMBAT ENGINEER REGIMENT; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " 34 CER "	Insigne, Manche; Légende; 34 Combat engineer regiment ; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " 34 CER "	500		500		150		150		150	
171	DSSPM 660-19	8455-20-012-1841	AEFC	Insignia, Shoulder Sleeve; Army Equipment Fielding Centre; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " AEFC "	Insigne, Manche; Légende; Army Equipment Fielding Centre; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " AEFC "	500		500		150		150		150	
172	DSSPM 663-19	8455-20-012-1844	CMSEA	Insignia, Shoulder Sleeve; Centre de Mise de L'Equipment de l'Armee; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; " CMSEA "	Insigne, Manche; Légende; Centre de Mise de L'Equipment de l'Armee; broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncée; à coudre, légende, grandeur petit: " CMSEA "	500		500		150		150		150	
															Applicable Taxes

**APPENDIX C TO ANNEX B TO W8486-217613
 RCAF RANK PATCH ON CANADIAN AVERAGE GREEN- LIST OF ITEMS**

Item Number	Sealed Pattern #	NSN	AIR FORCE RANK PATCHES	Estimated Quantities Year 1	Estimated Unit Price Year 1	Estimated Quantities Year 2	Estimated Unit Price Year 2	Estimated Quantity Extension Year 1	Estimated Unit Price Extension Year 1	Estimated Quantity Extension Year 2	Estimated Unit Price Extension Year 2	Estimated Quantity Extension Year 3	Estimated Unit Price Extension Year 3
1	DSSPM 743B-12	8455-20-007-3360	INSIGNIA,RANK,NONCOMMISSIONED OFFICER; Pte (Recruit), CF Air, Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green, 'CANADA'; patch-style with hook-back fastener tape	1150		1150		500		500		500	
2	DSSPM 604-15	8455-20-008-9115	INSIGNIA,RANK,NONCOMMISSIONED OFFICER; Aviator-Trained, RCAF, Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green, 'CANADA'; WEAR ON ECU COMBAT SHIRT, patch-style with hook-back fastener tape	500		500		500		500		500	
3	DSSPM 745B-12	8455-20-007-3363	INSIGNIA,RANK,NONCOMMISSIONED OFFICER; Cpl, CF Air, Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green, 'CANADA'; patch-style with hook-back fastener tape	2750		2750		800		800		800	
4	DSSPM 746B-12	8455-20-007-3364	INSIGNIA,RANK,NONCOMMISSIONED OFFICER; M/Cpl, CF Air, Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green, 'CANADA'; patch-style with hook-back fastener tape	1675		1675		600		600		600	
5	DSSPM 747B-12	8455-20-007-3365	INSIGNIA,RANK,NONCOMMISSIONED OFFICER; Sergeant, CF Air, Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green, 'CANADA'; patch-style with hook-back fastener tape	1250		1250		450		450		450	
6	DSSPM 725-13	8455-20-008-1065	INSIGNIA,RANK,NONCOMMISSIONED OFFICER; Warrant Officer, CF Air, Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green, 'CANADA'; patch-style with hook-back fastener tape	600		600		200		200		200	
7	DSSPM 749B-12	8455-20-007-3367	INSIGNIA,RANK,NONCOMMISSIONED OFFICER; Master Warrant Officer, CF Air, Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green, 'CANADA'; patch-style with hook-back fastener tape	350		350		125		125		125	
8	DSSPM 750B-12	8455-20-007-3368	INSIGNIA,RANK,NONCOMMISSIONED OFFICER; Chief Warrant Officer, CF Air, Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green, 'CANADA'; patch-style with hook-back fastener tape	100		100		25		25		25	
9	DSSPM 751B-12	8455-20-007-3369	INSIGNIA,RANK,NONCOMMISSIONED OFFICER; Senior Appointment, Chief Warrant Officer, Command, Group Formation, Wing CWO, CF Air, Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green, 'CANADA'; patch-style with hook-back fastener tape	12		12		12		12		12	
10	DSSPM 752B-12	8455-20-007-3370	INSIGNIA,RANK,NONCOMMISSIONED OFFICER; Chief Warrant Officer of the Air Force, CF Air, Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green, 'CANADA'; patch-style with hook-back fastener tape	12		12		12		12		12	
11	DSSPM 753B-12	8455-20-007-3371	INSIGNIA,RANK,NONCOMMISSIONED OFFICER; Canadian Forces Chief Warrant Officer, CF Air, Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green, 'CANADA'; patch-style with hook-back fastener tape	12		12		12		12		12	
12	DSSPM 754B-12	8455-20-007-3372	INSIGNIA,RANK,OFFICER; Officer Cadet, CF Air, Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green, 'CANADA'; patch-style with hook-back fastener tape	350		350		125		125		125	
13	DSSPM 755B-12	8455-20-007-3374	INSIGNIA,RANK,OFFICER; Second Lieutenant, CF Air, Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green, 'CANADA'; patch-style with hook-back fastener tape	310		310		120		120		120	

**APPENDIX C TO ANNEX B TO W8486-217613
 RCAF RANK PATCH ON CANADIAN AVERAGE GREEN- LIST OF ITEMS**

14	DSSPM 756B-12	8455-20-007-3375	INSIGNIA,RANK,OFFICER; Lieutenant, CF Air, Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green, 'CANADA'; patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, Insigne de grade Lieutenant, Forces Aérienne des Forces Canadiennes, broderie bleu sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée bleu foncé, ruban à crochets à l'endos	175			175			70			70				
15	DSSPM 757B-12	8455-20-007-3376	INSIGNIA,RANK,OFFICER; Captain, CF Air, Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green, 'CANADA'; patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, Insigne de grade Capitaine, Forces Aérienne des Forces Canadiennes, broderie bleu sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée bleu foncé, ruban à crochets à l'endos	1600			1600			600			600				
16	DSSPM 758B-12	8455-20-007-3377	INSIGNIA,RANK,OFFICER; Major, CF Air, Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green, 'CANADA'; patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, Insigne de grade Major, Forces Aérienne des Forces Canadiennes, broderie bleu sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée bleu foncé, ruban à crochets à l'endos	750			750			275			275				
17	DSSPM 759B-12	8455-20-007-3378	INSIGNIA,RANK,OFFICER; Lieutenant-Colonel, CF Air, Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green, 'CANADA'; patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, Insigne de grade Lieutenant-Colonel, Forces Aérienne des Forces Canadiennes, broderie bleu sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée bleu foncé, ruban à crochets à l'endos	260			260			80			80				
18	DSSPM 760B-12	8455-20-007-3380	INSIGNIA,RANK,OFFICER; Colonel, CF Air, Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green, 'CANADA'; patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, Insigne de grade Colonel, Forces Aérienne des Forces Canadiennes, broderie bleu sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée bleu foncé, ruban à crochets à l'endos	60			60			20			20				
19	DSSPM 761B-12	8455-20-007-3381	INSIGNIA,RANK,OFFICER; Brigadier-General, CF Air, Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green, 'CANADA'; patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, Insigne de grade Brigadier-Générale, Forces Aérienne des Forces Canadiennes, broderie bleu sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée bleu foncé, ruban à crochets à l'endos	12			12			12			12				
20	DSSPM 762B-12	8455-20-007-3382	INSIGNIA,RANK,OFFICER; Major-General, CF Air, Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green, 'CANADA'; patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, Insigne de grade Major-Générale, Forces Aérienne des Forces Canadiennes, broderie bleu sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée bleu foncé, ruban à crochets à l'endos	12			12			12			12				12
21	DSSPM 763B-12	8455-20-007-3383	INSIGNIA,RANK,OFFICER; Lieutenant-General, CF Air, Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green, 'CANADA'; patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, Insigne de grade Lieutenant- Générale, Forces Aérienne des Forces Canadiennes, broderie bleu sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée bleu foncé, ruban à crochets à l'endos	12			12			12			12				12
22	DSSPM 764B-12	8455-20-007-3384	INSIGNIA,RANK,OFFICER; General, CF Air, Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green, 'CANADA'; patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, Insigne de grade Générale, Forces Aérienne des Forces Canadiennes, broderie bleu sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée bleu foncé, ruban à crochets à l'endos	12			12			12			12				12
																		Applicable taxes

**APPENDIX D TO ANNEX B TO W8486-217613
RCAF LEGEND ON CANADIAN AVERAGE GREEN- LIST OF ITEMS**

Item Numer	Sealed Pattern Number / Part Number	NSN / Comments	LEGEND	AIR FORCE ECU LEGENDS	Estimated Quantities Year 1	Unit Price Year 1	Estimated Quantities Year 2	Unit Price Year 2	Estimated Quantity Extension Year 1	Unit Price Extension Year 1	Estimated Quantity Extension Year 2	Unit Price Extension Year 2	Estimated Quantity Extension Year 3	Unit Price Extension Year 3
1	DSSPM 765B-12	8455-20-007-3390	400 SQN	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 400 Squadron; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on; "400 SQN"	Insigne, Manche; Légende; 400 Squadron; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: "400 SQN"	250		250	75		75		75	
2	DSSPM 766B-12	8455-20-007-3391	403 SQN	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 403 Squadron; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on; "403 SQN"	Insigne, Manche; Légende; 403 Squadron; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: "403 SQN"	250		250	75		75		75	
3	DSSPM 767B-12	8455-20-007-3392	405 SQN	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 405 Squadron; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on; "405 SQN"	Insigne, Manche; Légende; 405 Squadron; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: "405 SQN"	250		250	75		75		75	
4	DSSPM 768B-12	8455-20-007-3393	407 SQN	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 407 Squadron; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on; "407 SQN"	Insigne, Manche; Légende; 407 Squadron; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: "407 SQN"	250		250	75		75		75	
5	DSSPM 769B-12	8455-20-007-3394	408 SQN	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 408 Squadron; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on; "408 SQN"	Insigne, Manche; Légende; 408 Squadron; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: "408 SQN"	250		250	75		75		75	
6	DSSPM 770B-12	8455-20-007-3395	409 SQN	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 409 Squadron; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on; "409 SQN"	Insigne, Manche; Légende; 409 Squadron; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: "409 SQN"	250		250	75		75		75	
7	DSSPM 771B-12	8455-20-007-3398	423 SQN	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 423 Squadron; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on; "423 SQN"	Insigne, Manche; Légende; 423 Squadron; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: "423 SQN"	250		250	75		75		75	
8	DSSPM 772B-12	8455-20-007-3399	425 ETAC	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 425 Escadron tactique de chasse; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on; "425 ETAC"	Insigne, Manche; Légende; 425 Escadron tactique de chasse ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: "425 ETAC"	250		250	75		75		75	
9	DSSPM 773B-12	8455-20-007-3400	427 SQN	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 427 Squadron; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on; "427 SQN"	Insigne, Manche; Légende; 427 Squadron; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: "427 SQN"	250		250	75		75		75	
10	DSSPM 774B-12	8455-20-007-3402	430 ETAH	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 430 Escadron tactique d'hélicoptères; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on; "430 ETAH"	Insigne, Manche; Légende; 430 Escadron tactique de chasse ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: "430 ETAC"	250		250	75		75		75	
11	DSSPM 775B-12	8455-20-007-3403	436 SQN	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 436 Squadron; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on; "436 SQN"	Insigne, Manche; Légende; 436 Squadron; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: "436 SQN"	250		250	75		75		75	
12	DSSPM 776B-12	8455-20-007-3404	437 SQN	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 437 Squadron; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on; "437 SQN"	Insigne, Manche; Légende; 437 Squadron; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: "437 SQN"	250		250	75		75		75	
13	DSSPM 777B-12	8455-20-007-3405	443 SQN	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 443 Squadron; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on; "443 SQN"	Insigne, Manche; Légende; 443 Squadron; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: "443 SQN"	250		250	75		75		75	
14	DSSPM 778B-12	8455-20-007-3407	VERITAS	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; Public Affairs Branch; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "VERITAS"	Insigne, Manche; Légende; Public Affairs Branch; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: "VERITAS"	50		50	20		20		20	
15	DSSPM 780B-12	8455-20-007-3409	JUSTITIA	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; Legal Branch; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "JUSTITIA"	Insigne, Manche; Légende; LEGAL Branch; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: "JUSTITIA"	50		50	20		20		20	
16	DSSPM 781B-12	8455-20-007-3410	MP	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; Military Police; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "MP"	Insigne, Manche; Légende; Military Police; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: "MP"	150		150	50		50		50	
17	DSSPM 782B-12	8455-20-007-3411	PM	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; Police Militaire; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "PM"	Insigne, Manche; Légende; Police Militaire; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: "PM"	25		25	10		10		10	
18	DSSPM 783B-12	8455-20-007-3412	INT	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; Intelligence Branch; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "INT"	Insigne, Manche; Légende; Intelligence Branch; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: "INT"	100		100	25		25		25	

**APPENDIX D TO ANNEX B TO W8486-217613
RCAF LEGEND ON CANADIAN AVERAGE GREEN- LIST OF ITEMS**

19	DSSPM 784B-12	8455-20-007-3413	RENS	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; Intelligence Branch; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "RENS"	Insigne, Manche; Légende; Intelligence Branch; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: "IRENS"	50	50	20	20	20	
20	DSSPM 785B-12	8455-20-007-3443	4 CES	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 4 Construction Engineering Squadron; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "4 CES"	Insigne, Manche; Légende; 4 Construction Engineering Squadron; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: "4 CES "	250	250	75	75	75	
21	DSSPM 786B-12	8455-20-007-3444	LOG	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; Logistics Branch; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "LOG"	Insigne, Manche; Légende; Logistics Branch; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: "LOG "	200	200	75	75	75	
22	DSSPM 789B-12	8455-20-007-3447	8 ACCS	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 8 Air Communication and Control Squadron; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "8 ACCS"	Insigne, Manche; Légende; 8 Air Communication and Control Squadron ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " 8 ACCS "	150	150	50	50	50	
23	DSSPM 790B-12	8455-20-007-3448	12 ER	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 12 Escadron Radar; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "12 ER"	Insigne, Manche; Légende; 12 Escadron Radar ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " 12 ER "	50	50	20	20	20	
24	DSSPM 791B-12	8455-20-007-3450	42 RADAR SQN	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 42 Radar Squadron; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "42 RADAR SQN"	Insigne, Manche; Légende; 42 Radar Squadron ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " 42 RADAR SQN "	50	50	20	20	20	
25	DSSPM 792B-12	8455-20-007-3451	1 ESU	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 1 Engineering Support Unit; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "1 ESU"	Insigne, Manche; Légende; 1 Engineering Support Unit ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " 1 ESU "	150	150	50	50	50	
26	DSSPM 793B-12	8455-20-007-3452	8 CES	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 8 Construction Engineering Squadron; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "8 CES"	Insigne, Manche; Légende; 8 Construction Engineering Squadron; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " 8 CES "	150	150	50	50	50	
27	DSSPM 794B-12	8455-20-007-3453	14 CES	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 14 Construction Engineering Squadron; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "14 CES"	Insigne, Manche; Légende; 14 Construction Engineering Squadron; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " 14 CES "	150	150	50	50	50	
28	DSSPM 688-15	8455-20-009-3146	3 CSU	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 3 Canadian Support Unit; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "3 CSU"	Insigne, Manche; Légende; 3 Canadian Support Unit ; broderie couleur blue aerienn sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " 3 CSU "	50	50	50	50	50	
29	DSSPM 689-15	8455-20-009-3147	3 USC	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 3 Unité de soutien du Canada; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "3 USC"	Insigne, Manche; Légende; 3 Unité de soutlene du Canada; broderie couleur blue aerienn sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " 3 USC "	50	50	50	50	50	
30	DSSPM 797B-12	8455-20-007-3457	P SEL	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; Personnel Selection Branch; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "P SEL"	Insigne, Manche; Légende; Personnel Selection Branch ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " P SEL "	25	25	10	10	10	
31	DSSPM 798B-12	8455-20-007-3458	S PERS	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; Selection du Personnel; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "S PERS"	Insigne, Manche; Légende; Selection du Personnel ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " S PERS "	15	15	5	5	5	
32	DSSPM 799B-12	8455-20-007-3460	5e Amb c	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 5e Ambulance de Campagne; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "5e Amb c"	Insigne, Manche; Légende; 5e Ambulance de Campagne; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " 5e Amb c "	50	50	20	20	20	
33	DSSPM 800B-12	8455-20-007-3461	5° RGC	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 5e Regiment de Genie; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "5e RGC"	Insigne, Manche; Légende; 5e Regiment de Genie; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " 5e RGC "	50	50	20	20	20	
34	DSSPM 801B-12	8455-20-007-3462	TRG DEV	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; Training and Development Branch; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "TRG DEV"	Insigne, Manche; Légende; Training and Development Branch; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " TRG DEV "	25	25	10	10	10	
35	DSSPM 802B-12	8455-20-007-3463	DEV I	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; Perfectionnement des methodes d'entrainement; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "DEV I"	Insigne, Manche; Légende; Perfectionnement des methodes d'entrainement ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " DEV I "	25	25	10	10	10	
36	DSSPM 803B-12	8455-20-007-3464	1 SVC BN	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 1 Service Battalion; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "1 SVC BN"	Insigne, Manche; Légende; 1 Service Battalion ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " 1 SVC BN "	200	200	75	75	75	

**APPENDIX D TO ANNEX B TO W8486-217613
RCAF LEGEND ON CANADIAN AVERAGE GREEN- LIST OF ITEMS**

37	DSSPM 804B-12	8455-20-007-3465	2 SVC BN	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 2 Service Battalion; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "2 SVC BN"	Insigne, Manche; Légende; 2 Service Battalion ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " 2 SVC BN "	200	200	75	75	75	
38	DSSPM 805B-12	8455-20-007-3466	5 ^e BN S du C	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 5e Bataillon Service du Canada; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "5 ^e BN S du C"	Insigne, Manche; Légende; 5e Bataillon du Canada ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " 5 ^e BN S du C "	100	100	25	25	25	
39	DSSPM 806B-12	8455-20-007-3467	1 Fd Amb	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 1 Field Ambulance; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "1 Fd Amb"	Insigne, Manche; Légende; 1 Field Ambulance ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " 1 Fd Amb "	50	50	20	20	20	
40	DSSPM 807B-12	8455-20-007-3468	2 Fd Amb	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 2 Field Ambulance; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "2 Fd Amb"	Insigne, Manche; Légende; 2 Field Ambulance ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " 2 Fd Amb "	50	50	20	20	20	
41	DSSPM 808B-12	8455-20-007-3469	1 CDN FD HOSP	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 1 Canadian Field Hospital; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "1 CDN FD HOSP"	Insigne, Manche; Légende; 1 Canadian Field Hospital ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " 1 CDN FD HOSP "	100	100	25	25	25	
42	DSSPM 809B-12	8455-20-007-3471	1 HC CA	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 1er Hôpital de Campagne du Canada; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "1 HC CA"	Insigne, Manche; Légende; 1er Hôpital de Campagne du Canada ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " 1 HC CA "	50	50	20	20	20	
43	DSSPM 810B-12	8455-20-007-3472	1 CER	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 1 Combat Engineer Regiment; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "1 CER"	Insigne, Manche; Légende; 1 Combat Engineer Regiment; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " 1 CER "	200	200	75	75	75	
44	DSSPM 811B-12	8455-20-007-3490	2 CER	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 2 Combat Engineer Regiment; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "2 CER"	Insigne, Manche; Légende; 2 Combat Engineer Regiment; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " 2 CER "	200	200	75	75	75	
45	DSSPM 812B-12	8455-20-007-3491	4 ESR	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 4 Engineer Support Regiment; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "4 ESR"	Insigne, Manche; Légende; 4 Engineer Support Regiment ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " 4 ESR "	150	150	50	50	50	
48	DSSPM 816B-12	8455-20-007-3496	435 SQN	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 435 Transport and Rescue Squadron; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "435 SQN"	Insigne, Manche; Légende; 435 Transport and Rescue Squadron ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " 435 SQN "	200	200	75	75	75	
49	DSSPM 817B-12	8455-20-007-3498	19 AMS	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 19 Air Maintenance Squadron; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "19 AMS"	Insigne, Manche; Légende; 19 Air Maintenance Squadron; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " 19 AMS "	16	16	6	6	6	
50	DSSPM 818B-12	8455-20-007-3499	442 SQN	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 442 Transport and Rescue Squadron; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "442 SQN"	Insigne, Manche; Légende; 442 Transport and Rescue Squadron; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " 442 SQN "	40	40	10	10	10	
51	DSSPM 819B-12	8455-20-007-3500	410 SQN	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 410 Tactical Fighter Operational Training Squadron; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "410 SQN"	Insigne, Manche; Légende; 410 Tactical Fighter Operational Training Squadron; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " 410 SQN "	50	50	20	20	20	
52	DSSPM 820B-12	8455-20-007-3501	417 SQN	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 417 Combat Support Squadron; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "417 SQN"	Insigne, Manche; Légende; 417 Combat Support Squadron; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " 417 SQN "	10	10	4	4	4	
53	DSSPM 821B-12	8455-20-007-3502	419 SQN	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 419 Tactical Fighter Training Squadron; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "419 SQN"	Insigne, Manche; Légende; 419 Tactical Fighter Training Squadron ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " 419 SQN "	10	10	4	4	4	
54	DSSPM 822B-12	8455-20-007-3504	431 SQN	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 431 Air Demonstration Squadron; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "431 SQN"	Insigne, Manche; Légende; 431 Air Demonstration Squadron ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " 431 SQN "	20	20	7	7	7	
55	DSSPM 823B-12	8455-20-007-3505	1 AMS	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 1 Air Maintenance Squadron; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "1 AMS"	Insigne, Manche; Légende; 1 Air Maintenance Squadron ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " 1 AMS "	60	60	20	20	20	
56	DSSPM 824B-12	8455-20-007-3506	10 EITA	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 10 Escadron d'Instruction Technique Appliquée; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "10 EITA"	Insigne, Manche; Légende; 10 Escadron d'Instruction Technique Appliquée ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " 10 EITA "	5	5	5	5	5	

**APPENDIX D TO ANNEX B TO W8486-217613
RCAF LEGEND ON CANADIAN AVERAGE GREEN- LIST OF ITEMS**

57	DSSPM 825B-12	8455-20-007-3507	10 FTTS	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 10 Fighter Technical Training Squadron, Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "10 FTTS"	Insigne, Manche; Légende: 10 Fighter Technical Training Squadron ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: "10 FTTS "	14	14	5	5	5	
58	DSSPM 826B-12	8455-20-007-3508	402 SQN	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 402 Squadron; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "402 SQN"	Insigne, Manche; Légende: 402 Squadron ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: "402 SQN "	25	25	10	10	10	
59	DSSPM 827B-12	8455-20-007-3509	440 SQN	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 440 Transport Squadron; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "440 SQN"	Insigne, Manche; Légende: 440 Transport Squadron ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: "440 SQN "	10	10	5	5	5	
60	DSSPM 828B-12	8455-20-007-3510	21 SQN	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 21 Aerospace Control & Warning Squadron; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "21 SQN"	Insigne, Manche; Légende: 21 Aerospace Control & Warning Squadron ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: "21 SQN "	30	30	10	10	10	
61	DSSPM 829B-12	8455-20-007-3511	51 SQN	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 51 Aerospace Control & Warning (Operational Training) Squadron; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on, "51 SQN"	Insigne, Manche; Légende: 51 Aerospace Control & Warning Squadron ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: "51 SQN "	4	4	4	4	4	
62	DSSPM 830B-12	8455-20-007-3512	2 ESEFA	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 2e Escadron de Soutien Expéditionnaire de la Force Aérienne; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on; "2 ESEFA"	Insigne, Manche; Légende: 2e Escadron de Soutien Expéditionnaire de la Force Aérienne ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: "2 ESEFA "	10	10	5	5	5	
63	DSSPM 831B-12	8455-20-007-3513	414 SQN	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 414 Electronic Warfare Squadron; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on; "414 SQN"	Insigne, Manche; Légende: 414 Electronic Warfare Squadron ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: "414 SQN "	10	10	5	5	5	
64	DSSPM 832B-12	8455-20-007-3515	439 ESC	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 439 Escadron de soutien au combat; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on; "439 ESC"	Insigne, Manche; Légende: 439 Escadron de soutien au combat ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: "439 ESC "	10	10	5	5	5	
65	DSSPM 833B-12	8455-20-007-3516	3 EMA	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 3 Escadron de Maintenance (Air); Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on; "3 EMA"	Insigne, Manche; Légende: 3 Escadron de Maintenance (Air) ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: "3 EMA "	45	45	15	15	15	
66	DSSPM 834B-12	8455-20-007-3572	444 SQN	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 444 Combat Support Squadron; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on; "444 SQN"	Insigne, Manche; Légende: 444 Combat Support Squadron; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: "444 SQN "	16	16	6	6	6	
67	DSSPM 835B-12	8455-20-007-3573	103 SQN	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 103 Search and Rescue Squadron; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on; "103 SQN"	Insigne, Manche; Légende: 103 Search and Rescue Squadron ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: "103 SQN "	8	8	4	4	4	
68	DSSPM 836B-12	8455-20-007-3574	404 SQN	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 404 Long Range Patrol & Training Squadron; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on; "404 SQN"	Insigne, Manche; Légende: 404 Long Range Patrol & Training Squadron ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: "404 SQN "	20	20	8	8	8	
69	DSSPM 837B-12	8455-20-007-3575	406 SQN	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 406 Maritime Operational Training Squadron; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on; "406 SQN"	Insigne, Manche; Légende: 406 Maritime Operational Training Squadron ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: "406 SQN "	30	30	10	10	10	
70	DSSPM 838B-12	8455-20-007-3576	413 SQN	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 413 Transport and Rescue Squadron; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on; "413 SQN"	Insigne, Manche; Légende: 413 Transport and Rescue Squadron ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: "413 SQN "	30	30	10	10	10	
71	DSSPM 839B-12	8455-20-007-3577	14 AMS	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 14 Air Maintenance Squadron; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on; "14 AMS"	Insigne, Manche; Légende: 14 Air Maintenance Squadron ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: "14 AMS "	70	70	25	25	25	
72	DSSPM 841B-12	8455-20-007-3579	2 AMS	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 2 Air Movements Squadron; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on; "2 AMS"	Insigne, Manche; Légende: 2 Air Movements Squadron ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: "2 AMS "	15	15	8	8	8	
73	DSSPM 842B-12	8455-20-007-3580	412 SQN	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 412 Transport Squadron; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on; "412 SQN"	Insigne, Manche; Légende: 412 Transport Squadron ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: "412 SQN "	6	6	4	4	4	
74	DSSPM 843B-12	8455-20-007-3581	424 SQN	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 424 Transport and Rescue Squadron; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on; "424 SQN"	Insigne, Manche; Légende: 424 Transport and Rescue Squadron ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: "424 SQN "	20	20	10	10	10	

**APPENDIX D TO ANNEX B TO W8486-217613
RCAF LEGEND ON CANADIAN AVERAGE GREEN- LIST OF ITEMS**

75	DSSPM 844B-12	8455-20-007-3582	426 SQN	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; 426 Training Squadron; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on; "426 SQN"	Insigne, Manche; Légende; 426 Training Squadron; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " 426 SQN "	25	25	10	10	10		
76	DSSPM 845B-12	8455-20-007-3583	429 SQN	Insignia, Shoulder Sleeve; 429 Transport Squadron; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on; "429 SQN"	Insigne, Manche; Légende; 429 Transport Squadron; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " 429 SQN "	30	30	10	10	10		
77	DSSPM 846B-12	8455-20-007-3584	450 SQN	Insignia, Shoulder Sleeve; 450 TACTICAL HELICOPTER SQUADRON; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on; "450 SQN"	Insigne, Manche; Légende; 450 TACTICAL HELICOPTER Squadron ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " 450 SQN "	250	250	80	80	80		
78	DSSPM 847B-12	8455-20-007-3585	8 AMS	Insignia, Shoulder Sleeve; 8 Air Maintenance Squadron; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on; "8 AMS"	Insigne, Manche; Légende; 8 Air Maintenance Squadron ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " 8 AMS "	140	140	50	50	50		
79	DSSPM 848B-12	8455-20-007-3587	12 AMS	Insignia, Shoulder Sleeve; 12 Air Maintenance Squadron; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on; "12 AMS"	Insigne, Manche; Légende; 12 Air Maintenance Squadron ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " 12 AMS "	60	60	20	20	20		
80	DSSPM 849B-12	8455-20-007-3588	AETE	Insignia, Shoulder Sleeve; Aerospace Engineering Test Establishment; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on; "AETE"	Insigne, Manche; Légende; Aerospace Engineering Test Establishment ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " AETE "	35	35	15	15	15		
81	DSSPM 851B-12	8455-20-007-3590	HOTEF	Insignia, Shoulder Sleeve; Helicopter Operational Test and Evaluation Facility; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on; "HOTEF"	Insigne, Manche; Légende; Helicopter Operational Test and Evaluation Facility ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " HOTEF "	10	10	4	4	4		
82	DSSPM 852B-12	8455-20-007-3591	ATESS	Insignia, Shoulder Sleeve; Aerospace and Telecommunications Engineering Support Squadron; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on; "ATESS"	Insigne, Manche; Légende; Aerospace and Telecommunications Engineering Support Squadron ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " ATESS "	45	45	15	15	15		
83	DSSPM 853B-12	8455-20-007-3592	438 ESC	Insignia, Shoulder Sleeve; 438 ESCADRILLE AERIENNE DE RESERVE; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on; "438 ESC"	Insigne, Manche; Légende; 438 ESCADRILLE AERIENNE DE RESERVE ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " 438 ESC "	250	250	80	80	80		
84	DSSPM 625-15	8455-20-008-9187	SAumRC	INSIGNIA, SHOULDER SLEEVE; LEGEND; RCAF; Service de l'Aumônerie royale canadienne; AIR FORCE INSIGNIA BLUE EMBROIDERY ON CANADIAN AVERAGE GREEN GROUND; SMALL SIZE; SEW-ON; 'SAumRC'	Insigne, Manche; Légende; Service de l'Aumônerie royale canadienne; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " SAumRC "	10	10	4	4	4		
85	DSSPM 694-14	8455-20-008-4717	RCMS	Insignia, Shoulder Sleeve; Royal Canadian Medical Services; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on; "RCMS"	Insigne, Manche; Légende; Royal Canadian Medical Services ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " RCMS "	150	150	50	50	50		
86	DSSPM 699-14	8455-20-008-4718	SSRC	Insignia, Shoulder Sleeve; Service Sante Royal Canadien; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on; "SSRC"	Insigne, Manche; Légende; Service Sante Royal Canadien ; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " SSRC "	150	150	50	50	50		
87	DSSPM 787B-12	8455-20-007-3445	ENGINEERS	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; Engineer Branch; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on; "ENGINEERS"	Insigne, Manche; Légende; Engineer Branch; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " ENGINEERS "	2000	2000	800	800	800		
88	DSSPM 788B-12	8455-20-007-3446	GENIE	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; Engineer Branch; Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on; "GENIE"	Insigne, Manche; Légende; Branche de Genie; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " GENIE "	800	800	300	300	300		
89	DSSPM 708-15	8455-20-009-3747	415 SQN	Insignia, Shoulder sleeve; Legend; Royal Canadian Air Force; 415 Long Range Patrol & force Development Squadron; AF blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on; "415 SQN"	Insigne, Manche; Légende; 415e Escadron de développement de la force de patrouille à long rayon d'action ; broderie couleur blue aeriene sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " 415 SQN "	50	50	50	50	50		
90	DSSPM 658-16	8455-20-009-5628	CFAWC	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; ROYAL CANADIAN AIR FORCE; CF Aerospace Warfare Centre (CFAWC); Air Force insignia blue embroidery on Canadian Average Green background; Small size; "CFAWC"	Insigne, Manche; Légende; CF Aerospace Warfare Centre (CFAWC) ; broderie couleur blue aeriene sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " CFAWC "	300	300	100	100	100		
91	DSSPM 659-16	8455-20-009-5631	401 SQN	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; ROYAL CANADIAN AIR FORCE; 401 TACTICAL FIGHTER SQUADRON; Air Force insignia blue embroidery on Canadian Average Green background; Small size; "401 SQN"	Insigne, Manche; Légende; 401 Tactical Fighter Squadron ; broderie couleur blue aeriene sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " 401 SQN "	500	500	200	200	200		

**APPENDIX D TO ANNEX B TO W8486-217613
RCAF LEGEND ON CANADIAN AVERAGE GREEN- LIST OF ITEMS**

92	DSSPM 660-16	8455-20-009-5632	433 ETAC	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; ROYAL CANADIAN AIR FORCE; 433 ESCADRON TACTIQUE DE CHASSE; Air Force insignia blue embroidery on Canadian Average Green background; Small size; "433 ETAC"	Insigne, Manche; Légende: 433 Escadron de Chasse ; broderie couleur blue aerienne sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " 433 ETAC "	300		300		100		100		100	
93	DSSPM 609-16	8455-20-009-5682	RCChS	Insignia, Shoulder Sleeve; Legend; ROYAL CANADIAN AIR FORCE; Royal Canadian Chaplain Service; Air Force insignia blue embroidery on Canadian Average Green background; SMALL size; RCChS	Insigne, Manche; Légende: Royal Canadian Chaplin Service ; broderie couleur blue aerienne sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " RCChS "	25		25		10		10		10	
94	DSSPM 604-19	8455-20-011-7680	433 SQN	Insignia Shoulder Sleeve; RCAF: Legend; 433 Squadron; blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on; "433 SQN"	Insigne, Manche; Légende: RCAF: Legend; 433 sqn broderie couleur blue aerienne sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: " 433 sqn "	300		300		100		100		100	
														Applicable Taxes	

**APPENDIX E TO ANNEX B TO W8486-217613
NAVY RANK PATCH, CANADIAN AVERAGE GREEN- LIST OF ITEMS**

Item Number	SEALED PATTERN #	NSN	Descriptions - NAVY RANK PATCHES	Estimated Quantities Year 1	Unit Price Year 1	Estimated Quantities Year 2	Unit Price Year 2	Estimated Quantities Extension Year 1	Unit Price Extension Year 1	Estimated Quantities Extension Year 2	Unit Price Extension Year 2	Estimated Quantities Extension Year 3	Unit Price Extension Year 3
1	DSSPM 859B-12	8455-20-007-3332	Insignia, Rank, NON-COMMISSIONED OFFICER; Ordinary Seaman, CF Sea, Black Embroidery on Canadian Average Green, "CANADA", patch-style with hook-back fastener tape	800		800		250		250		250	
2	DSSPM 860B-12	8455-20-007-3333	Insignia, Rank, NON-COMMISSIONED OFFICER; Able Seaman, CF Sea, Black Embroidery on Canadian Average Green, "CANADA", patch-style with hook-back fastener tape	375		375		150		150		150	
3	DSSPM 861B-12	8455-20-007-3334	Insignia, Rank, NON-COMMISSIONED OFFICER; Leading Seaman, CF Sea, Black Embroidery on Canadian Average Green, "CANADA", patch-style with hook-back fastener tape	1900		1900		600		600		600	
4	DSSPM 862B-12	8455-20-007-3336	Insignia, Rank, NON-COMMISSIONED OFFICER; Master Seaman, CF Sea, Black Embroidery on Canadian Average Green, "CANADA", patch-style with hook-back fastener tape	800		800		300		300		300	
5	DSSPM 863B-12	8455-20-007-3337	Insignia, Rank, NON-COMMISSIONED OFFICER; Petty Officer 2nd Class, CF Sea, Black Embroidery on Canadian Average Green, "CANADA", patch-style with hook-back fastener tape	800		800		300		300		300	
6	DSSPM 726-13	8455-20-008-1064	Insignia, Rank, NON-COMMISSIONED OFFICER; Petty Officer 1st Class, CF Sea, Black Embroidery on Canadian Average Green, "CANADA", patch-style with hook-back fastener tape	525		525		200		200		200	
7	DSSPM 865B-12	8455-20-007-3339	Insignia, Rank, NON-COMMISSIONED OFFICER; Chief Petty Officer 2nd Class, CF Sea, Black Embroidery on Canadian Average Green, "CANADA", patch-style with hook-back fastener tape	320		320		100		100		100	
8	DSSPM 866B-12	8455-20-007-3340	Insignia, Rank, NON-COMMISSIONED OFFICER; Chief Petty Officer 1st Class, CF Sea, Black Embroidery on Canadian Average Green, "CANADA", patch-style with hook-back fastener tape	75		75		25		25		25	
9	DSSPM 867B-12	8455-20-007-3341	Insignia, Rank, NON-COMMISSIONED OFFICER; Senior Appointment Chief Petty Officer 1st Class, CF Sea, Black Embroidery on Canadian Average Green, "CANADA", patch-style with hook-back fastener tape	12		12		12		12		12	
10	DSSPM 868B-12	8455-20-007-3343	Insignia, Rank, NON-COMMISSIONED OFFICER; Chief Petty Officer First Class of the Navy, CF Sea, Black Embroidery on Canadian Average Green, "CANADA", patch-style with hook-back fastener tape	12		12		12		12		12	
11	DSSPM 869B-12	8455-20-007-3344	Insignia, Rank, NON-COMMISSIONED OFFICER; Canadian Force Chief Petty Officer First Class, CF Sea, Black Embroidery on Canadian Average Green, "CANADA", patch-style with hook-back fastener tape	12		12		12		12		12	
12	DSSPM 870B-12	8455-20-007-3345	Insignia, Rank, OFFICER; Naval Cadet, CF Sea, Black Embroidery on Canadian Average Green, "CANADA", patch-style with hook-back fastener tape	200		200		70		70		70	
13	DSSPM 871B-12	8455-20-007-3346	Insignia, Rank, OFFICER; Acting Sub-Lieutenant, CF Sea, Black Embroidery on Canadian Average Green, EXECUTIVE CURL, "CANADA", patch-style with hook-back fastener tape	150		150		50		50		50	
14	DSSPM 872B-12	8455-20-007-3348	Insignia, Rank, OFFICER; Sub-Lieutenant, CF Sea, Black Embroidery on Canadian Average Green, EXECUTIVE CURL, "CANADA", patch-style with hook-back fastener tape	250		250		75		75		75	
15	DSSPM 873B-12	8455-20-007-3349	Insignia, Rank, OFFICER; Lieutenant (N), CF Sea, Black Embroidery on Canadian Average Green, EXECUTIVE CURL, "CANADA", patch-style with hook-back fastener tape	800		800		300		300		300	

**APPENDIX E TO ANNEX B TO W8486-217613
NAVY RANK PATCH, CANADIAN AVERAGE GREEN- LIST OF ITEMS**

16	DSSPM 874B-12	8455-20-007-3350	Insignia, Rank, OFFICER; Lieutenant Commander, CF Sea, Black Embroidery on Canadian Average Green, EXECUTIVE CURL, "CANADA", patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, INSIGNE Capitaine de corvette, Marine des Forces Canadiennes, broderie noir sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée noir, ruban à crochets à l'endos	425		425		150		150		150	
17	DSSPM 875B-12	8455-20-007-3351	Insignia, Rank, Commander, CF Sea, Black Embroidery on Canadian Average Green, EXECUTIVE CURL, "CANADA", patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, INSIGNE Capitaine de Frégate, Marine des Forces Canadiennes, broderie noir sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée noir, ruban à crochets à l'endos	150		150		50		50		50	
18	DSSPM 876B-12	8455-20-007-3352	Insignia, Rank, Captain (N), CF Sea, Black Embroidery on Canadian Average Green, EXECUTIVE CURL, "CANADA", patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, INSIGNE Capitaine de vaisseau, Marine des Forces Canadiennes, broderie noir sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée noir, ruban à crochets à l'endos	40		40		10		10		10	
19	DSSPM 877B-12	8455-20-007-3353	Insignia, Rank, Commodore, CF Sea, Black Embroidery on Canadian Average Green, "CANADA", patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, INSIGNE DE Commodore, Marine des Forces Canadiennes, broderie noir sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée noir, ruban à crochets à l'endos	12		12		12		12		12	
20	DSSPM 878B-12	8455-20-007-3354	Insignia, Rank, Rear-Admiral, CF Sea, Black Embroidery on Canadian Average Green, "CANADA", patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, INSIGNE Contre-Admiral, Marine des Forces Canadiennes, broderie noir sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée noir, ruban à crochets à l'endos	12		12		12		12		12	
21	DSSPM 879B-12	8455-20-007-3355	Insignia, Rank, Vice-Admiral, CF Sea, Black Embroidery on Canadian Average Green, "CANADA", patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, INSIGNE Vice-Admiral, Marine des Forces Canadiennes, broderie noir sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée noir, ruban à crochets à l'endos	6		6		6		6		6	
22	DSSPM 880B-12	8455-20-007-3356	Insignia, Rank, Admiral, CF Sea, Black Embroidery on Canadian Average Green, "CANADA", patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, INSIGNE Admiral, Marine des Forces Canadiennes, broderie noir sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée noir, ruban à crochets à l'endos	6		6		6		6		6	
														Applicable Taxes

**APPENDIX F TO ANNEX B TO W8486-217613
NAVY RANK PATCH, CF GOLD ON BLACK- LIST OF ITEMS**

Item Number	SEALED PATTERN #	NSN	Descriptions - NAVY RANK PATCHES	Estimated Usage Year 1	Unit Price Year 1	Estimated Usage Year 2	Unit Price Year 2	Estimated Usage Extension Year 1	Unit Price Extension Year 1	Estimated Usage Extension Year 2	Unit Price Extension Year 2	Estimated Usage Extension Year 3	Unit Price Extension Year 3
1	DSSPM 600-18	8455-20-010-9093	Insignia, Rank, Officer, Admiral, Navy, Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, Patch-style; hook back	10		10		10		10		10	
2	DSSPM 601-18	8455-20-010-9094	Insignia, Rank, Officer, Vice-Admiral, Navy, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, Patch-style; hook back	10		10		10		10		10	
3	DSSPM 602-18	8455-20-010-9095	Insignia, Rank, Officer, Rear-Admiral, Navy, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, Patch-style; hook back	10		10		10		10		10	
4	DSSPM 603-18	8455-20-010-9096	Insignia, Rank, Officer, Commodore, Navy, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, Patch-style; hook back	40		40		40		40		40	
5	DSSPM 604-18	8455-20-010-9097	Insignia, Rank, Officer, Captain (N), Navy, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, Patch-style; hook back	150		150		100		100		100	
6	DSSPM 605-18	8455-20-010-9098	Insignia, Rank, Officer, Commander, Navy, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, Patch-style; hook back	300		300		150		150		150	
7	DSSPM 606-18	8455-20-010-9099	Insignia, Rank, Officer, Lieutenant Commander, Navy, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, Patch-style; hook back	700		700		400		400		400	
8	DSSPM 607-18	8455-20-010-9100	Insignia, Rank, Officer, Lieutenant (N), Navy, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, Patch-style; hook back	1,300		1,300		700		700		700	
9	DSSPM 608-18	8455-20-010-9101	Insignia, Rank, Officer, Sub-Lieutenant, Navy, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, Patch-style; hook back	800		800		400		400		400	
10	DSSPM 609-18	8455-20-010-9102	Insignia, Rank, Officer, Acting Sub-Lieutenant, Navy, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, Patch-style; hook back	600		600		300		300		300	
11	DSSPM 610-18	8455-20-010-9103	Insignia, Rank, Office Cadet, Navy, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, Patch-style; hook back	500		500		300		300		300	
12	DSSPM 611-18	8455-20-010-9112	Insignia, Rank, Non-Commissioned Officer; Canadian Forces Chief Petty Officer 1st Class, Navy, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, Patch-style; hook back	15		15		15		15		15	
13	DSSPM 612-18	8455-20-010-9113	Insignia, Rank, Non-Commissioned Officer; Senior Appointment Chief Petty officer 1st Class of the Navy, Navy, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, Patch-style; hook back	15		15		15		15		15	
14	DSSPM 613-18	8455-20-010-9114	Insignia, Rank, Non-Commissioned Officer; Senior Appointment Chief Petty officer 1st Class, Navy, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, Patch-style; hook back	15		15		15		15		15	

**APPENDIX F TO ANNEX B TO W8486-217613
NAVY RANK PATCH, CF GOLD ON BLACK- LIST OF ITEMS**

15	DSSPM 614-18	8455-20-010-9115	Insignia, Rank, Non-Commissioned Officer; Chief Petty officer 1st Class, Navy, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, Patch-style; hook back	Insigne, Grade, militaire du rang, Premier Maître de 1re classe, Marine, broderie or pour emblème et broderie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, ruban à crochets à l'endos	160	160	100	100	100		
16	DSSPM 615-18	8455-20-010-9116	Insignia, Rank, Non-Commissioned Officer; Chief Petty officer 2nd Class, Navy, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, Patch-style; hook back	Insigne, Grade, militaire du rang, Premier Maître de 2e classe, Marine, broderie or pour emblème et broderie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, ruban à crochets à l'endos	160	160	100	100	100		
17	DSSPM 616-18	8455-20-010-9117	Insignia, Rank, Non-Commissioned Officer; Petty officer 1st Class, Navy, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, Patch-style; hook back	Insigne, Grade, militaire du rang, Maître de 1re classe, Marine, broderie or pour emblème et broderie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, ruban à crochets à l'endos	700	700	500	500	500		
18	DSSPM 617-18	8455-20-010-9118	Insignia, Rank, Non-Commissioned Officer; Petty officer 2nd Class, Navy, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, Patch-style; hook back	Insigne, Grade, militaire du rang, Maître de 2e classe, Marine, broderie or pour emblème et broderie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, ruban à crochets à l'endos	1,300	1,300	800	800	800		
19	DSSPM 618-18	8455-20-010-9119	Insignia, Rank, Non-Commissioned officer; Master Seaman, Navy, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, Patch-style; hook back	Insigne, Grade, militaire du rang, Matelot-chef, Marine, broderie or pour emblème et broderie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, ruban à crochets à l'endos	1,600	1,600	800	800	800		
20	DSSPM 619-18	8455-20-010-9120	Insignia, Rank, Non-Commissioned Officer; Leading Seaman, Navy, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, Patch-style; hook back	Insigne, Grade, militaire du rang, Matelot de 1re classe, Marine, broderie or pour emblème et broderie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, ruban à crochets à l'endos	3,500	3,500	2000	2000	2000		
21	DSSPM 620-18	8455-20-010-9121	Insignia, Rank, Non-Commissioned Officer; Able Seaman, Navy, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, Patch-style; hook back	Insigne, Grade, militaire du rang, Matelot de 2re classe, Marine, broderie or pour emblème et broderie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, ruban à crochets à l'endos	1000	1000	600	600	600		
22	DSSPM 621-18	8455-20-010-9122	Insignia, Rank, Non-Commissioned Officer; Ordinary Seaman, Navy, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, Patch-style; hook back	Insigne, Grade, militaire du rang, Matelot de 3re classe, Marine, broderie or pour emblème et broderie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, ruban à crochets à l'endos	3,000	3,000	1800	1800	1800		

Applicable Taxes	
------------------	--

**APPENDIX G TO ANNEX B TO W8486-217613
MILITARY POLICE RANK PATCH, CF GOLD ON BLACK- LIST OF ITEMS**

Item Number	SEALED PATTERN #	NSN	Descriptions - MILITARY POLICE RANK PATCHES		Estimated Usage Year 1	Unit Price Year 1	Estimated Usage Year 2	Unit Price Year 2	Estimated Usage Extension Year 1	Unit Price Extension Year 1	Estimated Usage Extension Year 2	Unit Price Extension Year 2	Estimated Usage Extension Year 3	Unit Price Extension Year 3
1	DSSPM 607-19	8455-20-012-5020	Insignia, Rank, Officer, Colonel, Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, (Military police, RCAF) Patch-style; hook back	Insigne, Grade, Officier, Colonel, broderie or pour emblème et broderie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, (Police militaire RCAF) ruban à crochets à l'endos	10		10		10		10		10	
2	DSSPM 608-19	8455-20-012-5021	Insignia, Rank, Officer, Lieutenant Colonel, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, (military police, RCAF) Patch-style; hook back	Insigne, Grade, Officier, Lieutenant Colonel, broderie or pour emblème et broderie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, (Police Militaire RCAF) ruban à crochets à l'endos	10		10		10		10		10	
3	DSSPM 609-19	8455-20-012-5022	Insignia, Rank, Officer, Major, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, (Military police, RCAF) Patch-style; hook back	Insigne, Grade, Officier, Major, broderie or pour emblème et broderie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, (Police Militaire RCAF) ruban à crochets à l'endos	25		25		25		25		25	
4	DSSPM 610-19	8455-20-012-5023	Insignia, Rank, Officer, Captain, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, (Military police, RCAF) Patch-style; hook back	Insigne, Grade, Officier, Capitaine, broderie or pour emblème et broderie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, (Police Militaire RCAF) ruban à crochets à l'endos	50		50		50		50		50	
5	DSSPM 611-19	8455-20-012-5024	Insignia, Rank, Officer, Lieutenant, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, (Military police, RCAF) Patch-style; hook back	Insigne, Grade, Officier, Lieutenant broderie or pour emblème et broderie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, (Police Militaire RCAF) ruban à crochets à l'endos	20		20		20		20		20	
6	DSSPM 612-19	8455-20-012-5025	Insignia, Rank, Officer, Second Lieutenant, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, (Military police, RCAF) Patch-style; hook back	Insigne, Grade, Officier, Sous Lieutenant, broderie or pour emblème et broderie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, (Police Militaire RCAF) ruban à crochets à l'endos	300		300		200		200		200	
7	DSSPM 613-19	8455-20-012-5026	Insignia, Rank, Non-Commissioned Officer; Aviator, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, (military police, RCAF) Patch-style; hook back	Insigne, Grade, Aviateur, broderie or pour emblème et broderie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, (Police Militaire RCAF) ruban à crochets à l'endos	700		700		400		400		400	
8	DSSPM 640-19	8455-20-012-5027	Insignia, Rank, Officer, Colonel, Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, (Military police, crown and two stars) Patch-style; hook back	Insigne, Grade, Officier, Colonel, broderie or pour emblème et broderie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, (Police Militaire) ruban à crochets à l'endos	10		10		10		10		10	
9	DSSPM 641-19	8455-20-012-5028	Insignia, Rank, Officer, Lieutenant Colonel, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, (military police, crown and star) Patch-style; hook back	Insigne, Grade, Officier, Lieutenant Colonel, broderie or pour emblème et broderie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, (Police Militaire) ruban à crochets à l'endos	10		10		10		10		10	
10	DSSPM 642-19	8455-20-012-5029	Insignia, Rank, Officer, Major, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, (Military police, crown) Patch-style; hook back	Insigne, Grade, Officier, Major, broderie or pour emblème et broderie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, (Police Militaire) ruban à crochets à l'endos	560		560		300		300		300	
11	DSSPM 643-19	8455-20-012-5030	Insignia, Rank, Officer, Captain, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, (Military police, three stars) Patch-style; hook back	Insigne, Grade, Officier, Capitaine, broderie or pour emblème et broderie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, (Police Militaire) ruban à crochets à l'endos	1000		1000		600		600		600	
12	DSSPM 644-19	8455-20-012-5031	Insignia, Rank, Officer, Lieutenant, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, (Military police, two stars) Patch-style; hook back	Insigne, Grade, Officier, Lieutenant, broderie or pour emblème et broderie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, (Police Militaire) ruban à crochets à l'endos	200		200		120		120		120	
13	DSSPM 645-19	8455-20-012-5032	Insignia, Rank, Officer, Second Lieutenant, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, (Military police, one star) Patch-style; hook back	Insigne, Grade, Officier, Second Lieutenant, broderie or pour emblème et broderie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, (Police Militaire) ruban à crochets à l'endos	200		200		120		120		120	
14	DSSPM 646-19	8455020-012-5033	Insignia, Rank, Officer, Officer Cadet, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, (military police, star and strip) Patch-style; hook back	Insigne, Grade, Officier, Officier Cadet, broderie or pour emblème et broderie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, (Police Militaire) ruban à crochets à l'endos	100		100		80		80		80	
													Applicable Taxes	

**APPENDIX H TO ANNEX B TO W8486-217613
BADGE QUALIFICATION, OLIVE ON CANADIAN AVERAGE GREEN - List of items**

Item Number	SEALED PATTERN #	NSN	Descriptions - BADGE QUALIFICATION, OLIVE ON CANADIAN AVERAGE GREEN	Estimated Usage Year 1	Unit Price Year 1	Estimated Usage Year 2	Unit Price Year 2	Estimated Usage Extension Year 1	Unit Price Extension Year 1	Estimated Usage Extension Year 2	Unit Price Extension Year 2	Estimated Usage Extension Year 3	Unit Price Extension Year 3
1	DSSPM 601-04	8455-20-001-2726	Badge, Qualification, Pilot, CF Air, Operations, Olive Tan Embroidery on Canadian Average Green, Size 4 x 2, Hook Back	10		10		10		10		10	
2	DSSPM 602-04	8455-20-001-2728	Badge, Qualification, Air Navigator, CF Air, Olive Tan Embroidery on Canadian Average Green, Size 4 x 2, Hook Back	10		10		10		10		10	
3	DSSPM 603-04	8455-20-001-2729	Badge, Qualification, Flight Engineer, CF Air, Operations, Olive Tan Embroidery on Canadian Average Green, Size 4 x 2, Hook Back	25		25		25		25		25	
4	DSSPM 604-04	8455-20-001-2730	Badge, Qualification, Loadmaster, CF Air, Operations, Olive Tan Embroidery on Canadian Average Green, Size 4 x 2, Hook Back	50		50		50		50		50	
5	DSSPM 605-04	8455-20-001-2731	Badge, Qualification, AIRBORNE ELECTRONIC SENSOR OPERATOR, AES OPS, CF Air, Operations, Olive Tan Embroidery on Canadian Average Green, Size 4 x 2, Hook Back	20		20		20		20		20	
6	DSSPM 606-04	8455-20-001-2732	Badge, Qualification, Flight Crew, CF Air, Operations, Olive Tan Embroidery on Canadian Average Green, Size 4 x 2, Hook Back	300		300		200		200		200	
7	CANCELLED DSSPM 607-04	8455-20-001-2733	Badge, Qualification, Airborne Warning Control, CF Air, Operations, Olive Tan Embroidery on Canadian Average Green, Size 4 x 2, Hook Back										
8	DSSPM 608-04	8455-20-001-2734	Badge, Qualification, Flight Test Engineer, CF Air Operations, Olive Tan Embroidery on Canadian Average Green, Size 4 x 2, Hook Back	10		10		10		10		10	
9	DSSPM 609-04	8455-20-001-2735	Badge, Qualification, Tach Helicopter, CF Air, Observer, Operations, Olive Tan Embroidery on Canadian Average Green, Size 4 x 2, Hook Back	10		10		10		10		10	
10	DSSPM 610-04	8455-20-001-2736	Badge, Qualification, Aeromed Evacuation, CF Air, Operations, Olive Tan Embroidery on Canadian Average Green, Size 4 x 2, Hook Back	560		560		300		300		300	
11	DSSPM 611-04	8455-20-001-2737	Badge, Qualification, Flight Surgeon, CF Air, Operations, Olive Tan Embroidery on Canadian Average Green, Size 4 x 2, Hook Back	1000		1000		600		600		600	
12	DSSPM 612-04	8455-20-001-2738	Badge, Qualification, Search And Rescue Technician, SAR TECH, CF Air, Operations, Olive Tan Embroidery on Canadian Average Green, Size 4 x 2, Hook Back	200		200		120		120		120	
												Applicable Taxes	



National
Defence

Défense
nationale



NOTICE
This documentation has been reviewed by the technical authority and does not contain controlled goods. Disclosure notices and handling instructions originally received with the document shall continue to apply.

AVIS
Cette documentation a été révisée par l'autorité technique et ne contient pas de marchandises contrôlées. Les avis de divulgation et les instructions de manutention reçues originellement doivent continuer de s'appliquer.

D-87-001-136/SF-001
2017-11-22
SUPERSEDES/REPLACE
D-87-001-136/SF-001
2011-01-01

**SPECIFICATION
FOR
BADGES AND INSIGNIA, EMBROIDERED**

**SPÉCIFICATION
POUR
ÉCUSSENS ET INSIGNES BRODÉS**

1. SCOPE

1.1 Scope. - This specification covers the materials, design, construction and inspection requirements for embroidered badges and insignia.

1. PORTÉE.

1.1 Portée. La présente spécification vise les exigences relatives aux matériaux, à la conception, à la fabrication et à l'inspection des écussons et insignes brodés.

2. APPLICABLE DOCUMENTS

2.1 Government documents- The following documents form part of this specification to the extent specified herein. Unless otherwise specified, the issue or amendment of documents effective for a particular contract shall be that in effect on the request for proposal or the contract.

2. DOCUMENTS APPLICABLES

2.1 Documents du gouvernement. Les documents suivants font partie intégrante de la présente spécification dans la mesure prescrite par cette dernière. À moins d'indication contraire, la version ou la modification de documents en vigueur pour un contrat donné doit être celle qui est en vigueur dans la demande de propositions ou le contrat.

SPECIFICATIONS AND STANDARDS

DSSPM 2-2-80-042	Cloth, Melton, Wool, 375 g/m ²
D-80-001-053/SF-001	Cloth, Gabardine, Polyester/Cotton 65/35, 290 g/m ²
DSSPM 2-2-80-067	Cloth, Drill, Cotton, 280 g/m ²
DSSPM 2-2-80-098	Cloth, Tropical, Wool/Polyester, 200 g/m ²

SPECIFICATIONS ET NORMES

DSSPM 2-2-80-042	Tissu de laine melton, 375 g/m ²
D-80-001-053/SF-001	Tissu de gabardine, polyester/coton 65/35, 290 g/m ²
DSSPM 2-2-80-067	Coutil de coton 280 g/m ²
DSSPM 2-2-80-098	Tissu de laine/polyester de type tropical, 200 g/m ²

APPENDIX I TO ANNEX B TO W8486-217613

DSSPM 2-2-80-099	Cloth, Serge, Wool/Polyester, 285 g/m ²	DSSPM 2-2-80-099	Serge, laine/polyester, 285 g/m ²
------------------	---	------------------	---

DSSPM 2-2-80-164	Cloth, Twill, Polyester, 216 g/m ²	DSSPM 2-2-80-164	Tissu, armure sergé, polyester, 216 g/m ²
------------------	--	------------------	---

2.2 Other publications- The following documents form part of this specification to the extent specified herein. Effective dates must be those in effect on the date of manufacture. Sources are as shown.

2.2 Autres publications. Les documents suivants font partie intégrante de la présente spécification dans la mesure prescrite par cette dernière. La version en vigueur à la date de fabrication s'applique. La source de diffusion est celle indiquée.

**American Association of Textile Chemists and Colorists,
Research Triangle Park,
P.O. Box 886,
Durham, North Carolina 27702, USA**

**American Association of Textile Chemists and Colorists
Research Triangle Park
C.P. 886
Durham, Caroline du Nord 27702
ÉTATS-UNIS**

American Association of Textile Chemists and Colorists Technical Manual

Manuel technique de l'American Association of Textile Chemists and Colorists

**The Textile Color Card Association of the United States,
200 Madison Avenue,
New York, New York, USA**

**The Textile Color Card Association of the United States
200 Madison Avenue
New York, NY
ÉTATS-UNIS**

Standard Color Card of America

Standard Color Card of America

**The Color Association of the United States Inc.,
343 Lexington Ave.,
New York, N.Y. 10016, USA**

**The Color Association of the United States Inc.,
343 Lexington Ave
New York, N.Y.10016
ÉTATS-UNIS**

United States Department of Defense Standard Color Card of Official Standardized Shades for Heraldic Yarns

United States Department of Defense Standard Color Card of Official Standardized Shades for Heraldic Yarns

Canadian General Standards Board Sales Centre

Centre des ventes de l'Office des normes générales du Canada

**11 Laurier Street,
Place du Portage, Phase III
Gatineau (Hull), Quebec, K1A 1G6**

**11, avenue Laurier
Place du Portage, Phase III
Gatineau, secteur Hull (Québec) K1A 1G6**

CAN/CGSB-4.2-M Textile Test Methods

CAN/CGSB-4.2-M Méthodes pour épreuves textiles

3. REQUIREMENTS

3.1 Sealed patterns- Sealed patterns, when available, will be supplied to the successful bidder. The sealed patterns will be used for the guidance of the contractor in all factors not covered by this specification.

3.2 Design- Badges and insignia must be in accordance with the applicable sealed patterns and/or drawings whichever is specified in the request for proposal. The design of the crown, maple leaf, lion, sword and baton must remain constant and must be in accordance with the approved designs shown (see Figures 1, 2, 3 and 4). The amount of detail that may be included will depend on the size of the badge or insignia being embroidered.

3.2.1 Base fabric- Base fabric must be in accordance with the applicable specification as cited in the request for proposal.

3.3 Materials. - Materials must conform to the referenced specifications and the requirements specified herein.

3.3.1 Padding- Padding must be light brown jute with a string core and must weigh not less than 500 g/m² nor more than 610 g/m². A commercially available 6.3 mm white felt in accordance with Table I must be acceptable.

3.3.2 Padding cover- The padding shall be covered with a commercially available fabric acceptable to the Quality Assurance Authority and must match the base fabric. A commercially available black polyester/cotton blend material in accordance with Table II will be acceptable.

3. EXIGENCES

3.1 Modèles réglementaires. Des modèles réglementaires, lorsque disponibles, seront fournis au soumissionnaire retenu. L'entrepreneur doit les utiliser à titre de référence pour toute propriété non définie dans la présente spécification.

3.2 Dessin. Les écussons et les insignes doivent être conformes aux modèles réglementaires ou dessins applicables, selon les précisions de la demande de propositions. Les dessins de la couronne, de la feuille d'érable, du lion, du sabre et du bâton doivent rester identiques et conformes aux dessins approuvés (illustrés dans les figures 1,2,3 à 4). La quantité de détails à inclure dépendra de la taille de l'écusson ou de l'insigne à broder.

3.2.1 Tissu de fond. Le tissu de fond doit être conforme à la spécification applicable énoncée dans la demande de propositions.

3.3 Matériaux. Les matériaux utilisés doivent être conformes aux spécifications de référence ainsi qu'aux exigences de la présente spécification.

3.3.1 Rembourrage. Le rembourrage doit être en ficelle de jute brun pâle et doit peser entre 500 g/m² et 610 g/m². Un feutre blanc du commerce de 6,3 mm conforme aux exigences du tableau I est acceptable.

3.3.2 Revêtement du rembourrage. Le rembourrage doit être recouvert d'un tissu du commerce assorti au tissu de fond et jugé acceptable par l'autorité responsable de l'assurance de la qualité. Un mélange de polyester et de coton noir du commerce conforme aux exigences du tableau II est acceptable.

APPENDIX I TO ANNEX B TO W8486-217613

3.3.3 Embroidery yarn- The embroidery yarn must be a semi dull continuous filament regenerated cellulose type rayon yarn. The yarn must be 150, 100, or 75 denier as applicable. Unless otherwise specified, the use of polyester is authorized in lieu of rayon except when 75 denier is specified. When polyester yarn is used, 135 denier will be substituted for 150 denier, 90 denier will be substituted for 100 denier, and 70 denier will be substituted for 75 denier rayon.

3.3.3.1 Metallic yarn- When specified, the metallic yarn must be an embroidery yarn with a nylon core wrapped spirally with a gold or silvered polyester. Proportion is 51 per cent polyester, 45 per cent nylon and 4 per cent silver or gold.

3.3.3.2 Colours- The colours of embroidery threads must be in accordance with the applicable drawing, the sealed pattern, or as specified in the request for proposal for each individual badge or insignia. Cable numbers shown on the applicable drawings must be in accordance with the Standard Color Card of America, the United States Department of Defense Color Card, or the DND sealed pattern.

3.3.3.3 Matching.- The colour must match the standard sample when viewed under filtered tungsten lamps which approximate artificial daylight having a correlated colour temperature of 7000 K. (+/- 500 K.) with illumination of 100 foot candles (+/-20 foot candles) and must be a good match to the sample under incandescent lamplight at 2300 K. (+/- 100 K.). The degree of lustre must be equal to the standards established in the DOD Standard Color Card of Official Standardized Shades for Heraldic Yarns for Embroidery and Ribbons, 1974.

3.3.3.4 Colour fastness- The threads must be colour fast at least equal to the requirements specified (see Table III).

3.3.3.5 Colour change- Colour change must be in accordance with the America Association of Textile Chemists and colorists (AATC) Grey Scale (refer to Table IV).

3.3.3 Fil de broderie. Le fil de broderie doit être un filament continu semi-mat, en rayonne du type à cellulose régénérée. Le fil doit être de 150, 100 ou 75 deniers, selon le cas. À moins d'indication contraire, l'utilisation du polyester au lieu de la rayonne est acceptée sauf lorsqu'un fil de 75 deniers est exigé. Lorsqu'un fil de polyester est utilisé, l'exigence de 135 deniers applicable à la rayonne devient 150 deniers, celle de 90 deniers devient 100 deniers et celle de 70 deniers devient 75 deniers.

3.3.3.1 Fil métallique. Lorsque prescrit, le fil métallique doit être un fil de broderie doté d'une bande de polyester dorée ou argentée enroulée en spirale autour d'une âme en nylon. La composition du fil doit être de 51 % de polyester, 45 % de nylon et 4 % d'argent ou d'or.

3.3.3.2 Couleurs. La couleur des fils de broderie doit être conforme au dessin applicable, au modèle réglementaire ou aux exigences de la demande de propositions pour chaque écusson ou insigne particulier. Les numéros de fils indiqués sur les dessins applicables doivent être conformes au Standard Color Card of America, au ministère de la défense des États-Unis (DOD) Color Card ou au modèle réglementaire du MDN.

3.3.3.3 Assortiment des couleurs. Les couleurs doivent être assorties à celles de l'échantillon réglementaire sous l'éclairage filtré de lampes à incandescence qui émettent une lumière du jour artificielle d'une température de couleur d'environ 7 000 K (+/- 500 K) et un éclairage de 100 pieds-bougies (+/- 20 pieds-bougies). Elles doivent aussi correspondre à l'échantillon sous la lumière d'une lampe à incandescence de 2 300 K (+/- 100 K). La brillance doit être conforme aux normes de couleur établies par le ministère de la défense des États-Unis (DOD) (Standard Color Card of Official Standardized Shades for Heraldic Yarns for Embroidery and Ribbons, 1974).

3.3.3.4 Solidité de la couleur. La solidité de la couleur des fils doit respecter, au minimum, les exigences prescrites (voir le tableau III).

3.3.3.5 Changement de couleur. Le changement de couleur doit être conforme à l'échelle de gris de l'Association américaine des chimistes et coloristes du secteur textile (AATCC) (se reporter au tableau IV).

APPENDIX I TO ANNEX B TO W8486-217613

3.3.4 Bottom threads- Bobbin yarn must be No. 60 two-ply cotton mercerized, polyester thread No. 62 or No. 72, 2-ply, or nylon No. 60 2-ply.

3.3.5 Badge or insignia backing- The backing must be a commercially available fabric acceptable to the Quality Assurance Authority. The backing must match the base fabric and must be glued or laminated to the base fabric. Polyethylene film may be used as badge backing provided the film meets the requirements of Table V and the colour matches the base material.

3.3.6 Badge or insignia backing adhesive- The adhesive must be a commercially available adhesive and must meet the requirements specified (refer to Table V). When vinyl stabilizing film or polyethylene film is used as backing adhesive, the film must be opaque for light and black for dark coloured base fabrics. The film must be full set with a melting temperature in excess of 149°C (300°F).

3.3.6.1 Embroidered slip-ons must be sealed using fusible interlining material to match the colour of the base material. The interlining material must have the following characteristics:

- (a) Fibre content - polyester/rayon/nylon;
- (b) Binder component - Acrylic latex;
- (c) Base material weight - 54 g/m²;
- (d) Fusible - Low density polyethylene additional 33 g/m².

3.4 Construction

3.4.1 Embroidery- The embroidery stitches must penetrate the base and backing materials and must be compactly placed to prevent the base material from showing between the stitches.

3.4.2 Padding- When padding is required, the material used must be as specified (refer to paragraphs 3.3.1 and 3.3.2).

3.3.4 Fils du dessous. Le fil de bobine doit être fait de deux brins de coton mercerisé n° 60 et de polyester n° 62 ou 72, ou encore, de nylon n° 60.

3.3.5 Tissu de renfort de l'écusson ou de l'insigne. Le tissu de renfort peut être un produit du commerce jugé acceptable par l'autorité responsable de l'assurance de la qualité. Il doit être assorti au tissu de fond ainsi que contrecollé ou stratifié sur ce dernier. Un feuil de polyéthylène peut être utilisé comme tissu de renfort de l'écusson ou de l'insigne, à condition que les exigences du tableau V soient respectées et que la couleur soit assortie au tissu de fond.

3.3.6 Adhésif du renfort de l'écusson ou de l'insigne. L'adhésif doit être un produit du commerce qui respecte les exigences définies (se reporter au tableau V). Lorsqu'un feuil stabilisateur de vinyle ou de polyéthylène est utilisé comme adhésif du renfort, le feuil doit être opaque dans le cas de tissus pâles ou noir dans le cas de tissus foncés. Le feuil doit être appliqué à une température de fusion supérieure à 149 °C (300 °F).

3.3.6.1 Les écussons ou insignes brodés amovibles doivent être scellés au moyen d'un entoilage thermocollant assorti à la couleur du tissu de fond. L'entoilage doit présenter les caractéristiques suivantes :

- a) Teneur en fibres – polyester/rayonne/nylon;
- b) Agent liant – latex acrylique;
- c) Masse du tissu de fond – 54 g/m²;
- d) Matériau thermocollant – polyéthylène supplémentaire, faible densité de 33 g/m².

3.4 Confection

3.4.1 Broderie. Les piqûres de broderie doivent traverser les tissus de fond et de renfort et doivent être serrées de sorte que le tissu de fond ne soit pas visible entre les piqûres.

3.4.2 Rembourrage. Lorsqu'un rembourrage est exigé, le tissu utilisé doit respecter les critères définis (se reporter aux paragraphes 3.3.1 et 3.3.2).

APPENDIX I TO ANNEX B TO W8486-217613

3.5 Border stitches- The raw edge of the base fabric must be border stitched in such a manner that the fabric is completely covered. The thread must match the base fabric as closely as possible, unless otherwise specified. The badge or insignia must be trimmed as close as possible to the stitched border. The base material must not protrude beyond the border.

NOTE: Border stitching by Schrage stitch or a combination of Blatt and Stiele stitches, equal in density to a Schrage stitch, have been found satisfactory.

3.5.1 Overedge stitching (Fray Proof Border) - The overedge border must match the base fabric as closely as possible, unless otherwise specified. On all shapes and designs, there must be an overlap of at least 15 rum (1/16-inch) of the overedge border. The start and finish of the border must be in a least noticeable place. There should be no fewer than 24 stitches per inch (2.5 cm) (tolerance of +/- 3 stitches per 2.5 cm (1 inch)). The overedge border must be continuous from start to finish. Corners must not be rounded off unless specified. The final free end of the overedge must be brought to the back of the insignia and secured with adhesive, fused down with a hot iron or pulled through the overlap with a latch needle.

3.6 Workmanship- The finished insignia must be clean and well made and must conform to the quality and grade of product established by this specification.

4. QUALITY CONTROL/INSPECTION

4.1 The contractor is responsible for the performance of all inspections and tests necessary to demonstrate that the materiel and services conform to the requirements of this specification. The contractor may utilize his own inspection and test equipment, or that of any other facility acceptable to the Quality Assurance Authority.

4.2 The Quality Assurance Authority reserves the right to perform any verification or test activities deemed necessary to confirm that the materiel and services conform to the contract requirements.

3.5 Points de finition du bord. Le bord du tissu de fond doit être fini de manière que les points recouvrent complètement le tissu. Le fil doit être assorti au tissu de fond, autant que possible, à moins d'indication contraire. L'écusson ou l'insigne doit être taillé aussi près que possible du bord, et le tissu de fond ne doit pas dépasser la bordure.

REMARQUE : Un bord fini aux points Schrage ou avec une combinaison de points Blatt et Stiele de même densité qu'un point Schrage est jugé acceptable.

3.5.1 Point de surfilage (anti-effilochage). Le bord surfilé doit être assorti au tissu de fond, autant que possible, à moins d'indication contraire. Le bord surfilé doit chevaucher d'au moins 15 rum (1/16 po) toutes les formes et tous les dessins. Le début et la fin de l'ourlet doivent se trouver à l'endroit le moins voyant possible. La couture doit comprendre au moins 24 points par 2,5 cm (1 po) (tolérance de +/- 3 points par 2,5 cm (1 po)). Le bord surfilé doit être continu du début à la fin. Les coins ne doivent pas être arrondis, à moins d'une demande précise en ce sens. L'extrémité libre du bord surfilé doit être rabattue vers le dos de l'insigne et maintenue en place au moyen d'un adhésif fondu au fer, ou encore, passée à travers les tissus superposés au moyen d'une aiguille à clapet.

3.6 Qualité d'exécution. L'insigne fini doit être propre, bien confectionné et conforme à la qualité de produit définie dans la présente spécification.

4. CONTRÔLE DE LA QUALITÉ/INSPECTION

4.1 L'entrepreneur est tenu d'exécuter toutes les inspections et tous les essais nécessaires pour démontrer que le matériel et les services sont conformes aux exigences énoncées dans la présente spécification. L'entrepreneur peut utiliser son propre équipement d'inspection et d'essai ou avoir recours à toute autre installation jugée acceptable par l'autorité responsable de l'assurance de la qualité.

4.2 L'autorité responsable de l'assurance de la qualité se réserve de droit d'effectuer toute vérification ou tout essai jugé nécessaire pour garantir que le matériel et les services sont

APPENDIX I TO ANNEX B TO W8486-217613

conformes aux exigences énoncées dans le contrat.

5. PACKAGING

5.1 Packaging and packing- Unless otherwise specified, packaging, packing and delivery must be in accordance with the terms of the contract.

6. NOTES

6.1 Ordering Data. Procurement documents must specify the following:

- (a) Title, Number and date of the specification.
- (b) Type of article required.
- (c) NATO stock number (NSN).
- (d) Preproduction requirements, if applicable.

- (e) Material and finish required.
- (f) Packaging requirements.
- (g) The Design and Inspection Authorities.

6.2 Definition of Terms

6.2.1 Design Authority. The Design Authority is the Government agency responsible for technical aspects of design and changes to design. The Design Authority is the Directorate Soldier Systems Program Management (DSSPM).

6.2.2 Master Sealed Pattern. A master sealed pattern is the authorized prototype of the item to be produced and is held only by the Government.

6.2.3 Sealed Pattern. A sealed pattern is an exact duplicate of the master sealed pattern and is available to the manufacturer to be used as a guide in production.

6.3 Drawings. Drawings referenced in this specification will be provided by the Government as required.

5. CONDITIONNEMENT

5.1 Conditionnement et emballage. Sauf indication contraire, le conditionnement, l'emballage et la livraison doivent être conformes aux modalités du contrat.

6. REMARQUES

6.1 Données de commande. Les documents de fourniture devraient spécifier ce qui suit :

- (a) Titre, nombre et date des spécifications.
- (b) Type d'article requis.
- (c) Numéro de nomenclature OTAN (NNO).
- (d) Conditions de pré-production, si c'est approprié.

- (e) Matériau et finition requis.
- (f) Conditions d'emballage.
- (g) Les autorités de conception et d'inspection.

6.2 Définitions

6.2.1 Autorité responsable de la conception. L'autorité responsable de la conception est l'organisme gouvernemental chargé des aspects techniques de la conception et des modifications connexes. Dans le cas de la présente spécification, il s'agit du directeur de l'Administration du Programme de l'équipement du soldat (DAPES).

6.2.2 Modèle réglementaire principal. Prototype autorisé de l'article qui doit être fabriqué et dont le gouvernement est le seul détenteur.

6.2.3 Modèle réglementaire. Copie exacte du modèle réglementaire principal mise à la disposition du fabricant, qui doit l'utiliser comme guide.

6.3 Dessins. Les dessins cités dans la présente spécification seront fournis par le gouvernement, au besoin.

APPENDIX I TO ANNEX B TO W8486-217613

6.4 Specification copies. Copies of this specification may be obtained from the Department of National Defence, Ottawa, Ontario, K1A 0K2, Attention: DPGS 3-6.

6.4 Copies de la spécification. Des copies de la présente spécification peuvent être obtenues du ministère de la Défense nationale, Ottawa (Ontario), K1A 0K2, à l'attention de : DPGS 3-6.

6.5 DND green procurement. The production of a product to this specification, or the evaluation of a product to this specification, may require the use of materials and/or equipment that could be hazardous. This specification does not purport to address all safety, health and environmental concerns, if any associated with its use. It is the responsibility of the user of this specification to establish appropriate safety, health and environmental practices and to determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

6.5 Approvisionnement écologique du MDN. La fabrication d'un produit ou son évaluation conformément à la présente spécification peut nécessiter l'utilisation de matériel ou d'équipement dangereux. La présente spécification n'a pas pour objet de traiter de toutes les préoccupations relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement liées à son utilisation. Il incombe à l'utilisateur de la présente spécification d'établir au préalable des méthodes appropriées qui tiennent compte des questions d'environnement, de santé et de sécurité, et de déterminer les restrictions réglementaires applicables.

Property	Test Method	Specified Requirements	Minimum acceptable	Maximum acceptable
Fibre Content (%)	14.3 (Note 1)	75% polyester 25% rayon	70% polyester 30% rayon	80% polyester 20% rayon
Mass (g/m ²)	5.A (Note 1)	874 g/m ²	830 g/m ²	917 g/m ²
Analysis of finishing materials (%)	94-1977 (Note2)			0.9%
Width (cm)	4 (Note1)	180 cm	170 cm	190 cm
Thickness (mm)	37 (Note1)	6.3 mm	6.0 mm	6.7 mm

APPENDIX I TO ANNEX B TO W8486-217613

NOTES

1. CAN/CGSB-4.2-M Textile Test Methods
2. American Association of Textile Chemists and Colorists (AATCC) Technical Manual

Table I Finished Felt

Propriété	Méthode d'essai	Exigences prescrites	Minimum acceptable	Maximum acceptable
Teneur en fibres (%)	14.3 (Nota 1)	75 % polyester 25 % rayonne	70 % polyester 30 % rayonne	80 % polyester 20 % rayonne
Masse (g/m ²)	5.A (Nota 1)	874 g/m ²	830 g/m ²	917 g/m ²
Analyse des matériaux de finition (%)	94-1977 (Nota 2)			0,9 %
Largeur (cm)	4 (Nota 1)	180 cm	170 cm	190 cm
Épaisseur (mm)	37 (Nota 1)	6,3 mm	6,0 mm	6,7 mm
<p>NOTA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CAN/CGSB-4.2-M Méthodes pour épreuves textiles 2. Manuel technique de l' AATCC (American Association of Textile Chemists and Colorists) 				

Tableau I Feutre fini

Property	Test Method	Specified Requirements	Minimum acceptable	Maximum acceptable
Fibre Content (%)	14.3 (Note 1)	50% polyester 50% rayon	45% polyester 55% rayon	55% polyester 45% rayon
Mass (g/m ²)	5.A (Note 1)	300 g/m ²	285 g/m ²	315 g/m ²
Analysis of finishing materials (%)	94-1977 (Note 2)			1.0%
Weave	2/1 Twill			
Width (cm)	4 (Note 1)	112 cm	110 cm	114 cm

APPENDIX I TO ANNEX B TO W8486-217613

Property	Test Method	Specified Requirements	Minimum acceptable	Maximum acceptable
Colourfastness To Washing	19.1 Test No. 3 (Note 1)	No change in colour and no staining. Grey scale 5	No marked change in colour and no appreciable change in staining. Grey scale 4.	
Colourfastness To Dry Cleaning	29.1 (Note 1)	No change in colour and no staining. Grey scale 5	No marked change in colour and no appreciable staining. Grey scale 5.	
Colourfastness To Crocking	22 (Note 1)	Dry– Grey Scale 4 Wet– Grey Scale 3	Dry– Grey Scale 3 Wet– Grey Scale 2	
<p>NOTES</p> <p>1. CAN/CGSB-4.2-M Textile Test Methods</p> <p>2. American Association of Textile Chemists and Colorists (AATCC) Technical Manual</p>				

Table II – Padding Cover, Outer Ply

Propriété	Méthode d'essai	Exigences prescrites	Minimum acceptable	Maximum acceptable
Teneur en fibres (%)	14.3 (Nota 1)	50 % polyester 50 % rayonne	45 % polyester 55 % rayonne	55 % polyester 45 % rayonne
Masse (g/m ²)	5.A (Nota 1)	300 g/m ²	285 g/m ²	315 g/m ²
Analyse des matériaux de	94-1977 (Nota 2)			1.0 %

APPENDIX I TO ANNEX C TO W8486-217613: D-87-001-136.SF-001 Specification for Badges and Insignia Dated 2017-11-22
5682597

APPENDIX I TO ANNEX B TO W8486-217613

Propriété	Méthode d'essai	Exigences prescrites	Minimum acceptable	Maximum acceptable
finition (%)				
Armure	2/1 Sergé			
Largeur (cm)	4 (Nota 1)	112 cm	110 cm	114 cm
Solidité de la couleur au lavage	19.1 Essai n° 3 (Nota 1)	Pas de changement de couleur ni de tachage. Échelle de gris 5	Pas de changement de couleur prononcé ni de tachage perceptible. Échelle de gris 4	
Solidité de la couleur au nettoyage à sec	29.1 (Nota 1)	Pas de changement de couleur ni de tachage. Échelle de gris 5	Pas de changement de couleur prononcé ni de tachage perceptible. Échelle de gris 5	
Solidité de la couleur au frottement (dégorgement)	22 (Nota 1)	Sec – échelle de gris 4 Mouillé – échelle de gris 3	Sec – échelle de gris 3 Mouillé – échelle de gris 2	

NOTA

1. CAN/CGSB-4.2-M Méthodes pour épreuves textiles
2. Manuel technique de l'AATCC (American Association of Textile Chemists and Colorists)

Tableau II – Revêtement du rembourrage, épaisseur externe

Property	CAN/CGSB-4.2-M Test Method	Specified Requirements
Colourfastness to Light	18.1	At least equal to Standard No. 6.

APPENDIX I TO ANNEX B TO W8486-217613

Property	CAN/CGSB-4.2-M Test Method	Specified Requirements
Colourfastness to Dry Cleaning	29.1	No appreciable change in colour and no appreciable staining of the attached white fabric. Grey Scale 4.
Colourfastness to Water	20	No appreciable change in colour and no appreciable staining of the attached white fabric. Grey Scale 4.

Table III – Colourfastness

Propriété	CAN/CGSB-4.2-M Méthode d'essai	Exigences prescrites
Solidité de la couleur à la lumière	18.1	Au moins égale à l'étalon n° 6.
Solidité de la couleur au nettoyage à sec	29.1	Pas de changement de couleur ni de tachage perceptibles du tissu blanc. Échelle de gris 4.
Solidité de la couleur à l'eau	20	Pas de changement de couleur ni de tachage perceptibles du tissu blanc. Échelle de gris 4.

Tableau III – Solidité de la couleur

Rating for both Grey Scales			
Accept		Reject	
Perfect	5	Poor	3
Excellent	4 – 5	Bad	2 – 3
Good	4	Very Bad	2
Fair	3 - 4	Worse	1 – 2
		Worst	1

Table IV – Grey Scale for evaluating changes in colour and staining

Pondération des deux échelles de gris			
Accepté		Rejeté	
Parfait	5	Faible	3
Excellent	4 – 5	Mauvais	2 – 3
Bon	4	Très mauvais	2
Acceptable	3 – 4	Médiocre	1 – 2
		Pire cas	1

Tableau IV – Échelle de gris pour l'évaluation du changement de couleur et du tachage

APPENDIX I TO ANNEX B TO W8486-217613

Property	Test Method	Specified Requirements	Minimum acceptable	Maximum acceptable
Analysis of polymer	See Note	Polyamide		
Thickness of polymer (mm)	See Note	0.1524 mm at 1 kPa	0.148 mm at 1 kPa	0.1600 mm at 1 kPa
or				
Vinyl stabilizing film (%)	See Note	65% polyvinyl chloride / 35% plasticizer	60% polyvinyl chloride/ 40% plasticizer	70% polyvinyl chloride/ 30% plasticizer
Thickness of stabilizing film (mm)	See Note	0.5 mm	0.4 mm	0.6 mm
or				
Homopolymer polyethylene film	See Note			
Thickness of polyethylene film (mm)	See Note	0.5 mm	0.4 mm	0.6 mm
NOTE				
Infrared spectrophotometry				

Table V – Badge Backing Adhesive

APPENDIX I TO ANNEX B TO W8486-217613

Propriété	Méthode d'essai	Exigences prescrites	Minimum acceptable	Maximum acceptable
Analyse du polymère	*	Polyamide		
Épaisseur du polymère (mm)	*	0,1524 mm à 1 kPa	0.148 mm à 1 kPa	0,1600 mm à 1 kPa
ou				
Feuil stabilisateur de vinyle (%)	*	65 % polychlorure de vinyle / 35 % plastifiant	60 % polychlorure de vinyle / 40 % plastifiant	70 % polychlorure de vinyle / 30 % plastifiant
Épaisseur du feuil stabilisateur (mm)	*	0.5 mm	0.4 mm	0.6 mm
ou				
Feuil de polyéthylène homopolymère	*			
Épaisseur du feuil de polyéthylène (mm)	*	0.5 mm	0.4 mm	0.6 mm
<p>Note</p> <p>Spectrophotométrie infrarouge</p>				

Tableau V – Adhésif du renfort de l'écusson




Figure 1 Crown, Embroidered
Figure 1 Couronne Brodée




Figure 2 Maple Leaf, Embroidered
Figure 2 Feuille d'érable brodée




Figure 3 Lion, Pssant-guardant, Embroidered
Figure 3 Léopard passant, brodée




Figure 4 Sword and Baton Crossed, Left and Right Embroidered
Figure 4 Épée et bâton croisées à gauche et à droite, brodées

APPENDIX J TO ANNEX B

DSSPM2-2-80-023
2012-01-31
SUPERCEDES/ REMPLACE
earlier dated versions of /
les versions antérieures de
DSSPM2-2-80-023 &
D-80-001-023/SF-001

NOTICE



This documentation has been reviewed by the technical authority and does not contain controlled goods. Disclosure notices and handling instructions originally received with the document shall continue to apply.

AVIS

Cette documentation a été révisée par l'autorité technique et ne contient pas de marchandises contrôlées. Les avis de divulgation et les instructions de manutention reçues originalement doivent continuer de s'appliquer.

SPECIFICATION

CLOTH, TWIST, NYLON/COTTON

LIGHTWEIGHT, 170 g/m²

1. SCOPE

1.1 Scope. This Specification covers the requirements for cloth, twist, nylon/cotton, lightweight, 170 g/m².

1.2 The information contained herein is Copyright to Her Majesty the Queen of Canada, as is its associated pattern. The term CADPAT™, with and without extensions, is a registered Trademark belonging to the Department of National Defence. Any of the data contained in this specification, and its associated pattern, may be used only for goods for Canada. The printed textile and any items made therefrom shall be for the sole end use of DND. There shall be no selling or offering for sale of goods incorporating the CADPAT™ pattern and colours to any person or entity other than Canada without the Minister's prior written authorization. Explicit in this is that any goods of not first quality produced shall not be released, sold, or offered for sale, directly or indirectly, to any person or corporation other than Canada without the Minister's prior written authorization.

SPÉCIFICATION

TISSU LÉGER DE NYLON/COTON SIMPLE

RETORS, 170 g/m²

1. PORTÉE

1.1 Portée. La présente spécification vise les exigences relatives au tissu léger de nylon/coton simple retors, 170 g/m².

1.2 L'information contenue dans le présent document, ainsi que le modèle associé, sont la propriété de Sa Majesté la Reine du Canada et protégés par droit d'auteur. Le terme DCamC^{MC}, avec ou sans extension, est une marque déposée, propriété du ministère de la Défense nationale. Les données contenues dans la présente spécification et le modèle associé ne peuvent être utilisés que pour des marchandises produites pour le Canada. Les tissus imprimés et tous les articles fabriqués dans ce tissu sont à l'usage final exclusif du MDN. Nul bien incorporant le motif et les couleurs du DCamC^{MC} ne peut être vendu ni offert à toute personne ou entité autre que le Canada sans l'autorisation préalable écrite du ministre. De façon explicite, tout bien qui n'est pas de première qualité ne peut être distribué, vendu ou offert en vente, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale autre que le Canada sans l'autorisation préalable écrite du ministre.

OPI/BPR: DSSPM 2-11



Canada

Copyright ©2012 by DND Canada

Tous droits réservés ©2012 Ministère de la Défense nationale du Canada

1.3 CADPAT™, Canadian Disruptive Pattern, is intended for use, when specified, for all textiles used by the Canadian Forces for operational clothing and personal equipment. Any allowed deviations from the requirements stated for CADPAT™ performance shall be clearly defined in procurement documents.

1.3 Le dessin de camouflage canadien, DCamC^{MC}, est destiné à être utilisé, lorsque cela est prescrit, pour tous les tissus employés par les Forces canadiennes dans la confection de vêtements opérationnels et d'équipement individuel. Tous les écarts autorisés par rapport aux exigences énoncées dans le présent document pour le rendement du DCamC^{MC} doivent être clairement définis dans les documents d'achat.

1.4 Classification. The fabric shall be classified as follows:

1.4 Classification. Les tissus doivent être classés comme suit :

Type I	Cloth, Twist, Nylon/Cotton, Lightweight, 170 g/m ² , CADPAT™ (TW) 8305-21-920-3746
Type II	Cloth, Twist, Nylon/Cotton, Lightweight, 170 g/m ² , Canadian Average Green 8305-21-874-1045
Type III	Cloth, Twist, Nylon/Cotton, Lightweight, 170 g/m ² , International Orange 8305-21-874-1044
Type IV	Cloth, Twist, Nylon/Cotton, Lightweight, 170 g/m ² , Air Force Blue 8305-21-920-3747
Type V	Cloth, Twist, Nylon/Cotton, Lightweight, 170 g/m ² , CADPAT™ (AR) 8305-21-921-7079
Type VI	Cloth, Twist, Nylon/Cotton, Lightweight, 170 g/m ² , United Nations (UN) Blue 8305-20-001-3075

Type I	Tissu léger de nylon/coton simple retors, 170 g/m ² , DCamC ^{MC} (RBT) 8305-21-920-3746
Type II	Tissu léger de nylon/coton simple retors, 170 g/m ² , vert canadien moyen 8305-21-874-1045
Type III	Tissu léger de nylon/coton simple retors, 170 g/m ² , orangé international 8305-21-874-1044
Type IV	Tissu léger de nylon/coton simple retors, 170 g/m ² , bleu de la Force Aérienne 8305-21-920-3747
Type V	Tissu léger de nylon/coton simple retors, 170 g/m ² , DCamC ^{MC} (RA) 8305-21-921-7079
Type VI	Tissu léger de nylon/coton simple retors, 170 g/m ² , bleu des Nations Unies (ONU) 8305-20-001-3075

2. APPLICABLE DOCUMENTS

2.1 Government Documents. The following publications form part of this Specification to the extent specified herein. The effective dates shall be those in effect on the date of the invitation to tender. Copies of this Specification may be obtained from the Department of National Defence, Ottawa, Ontario, Canada, K1A 0K2, Attention: DSSPM 2.

2. DOCUMENTS APPLICABLES

2.1 Documents du gouvernement. Les documents suivants font partie intégrante de la présente spécification dans la mesure prescrite dans cette dernière. La version en vigueur à la date de l'appel d'offres s'applique. Des copies de la présente spécification peuvent être obtenues du ministère de la Défense nationale, Ottawa (Ontario), Canada K1A 0K2, à l'attention de : DAPES 2.

SPECIFICATIONS

D-LM-008-002/SF-001 Marking for Storage and Shipment (Appendix 3)

SPÉCIFICATIONS

D-LM-008-002/SF-001 Spécification visant le marquage pour l'entreposage et l'expédition (Annexe 3)

CADPAT™ PATTERN REQUIREMENTS

DSSPM 2-2-80-500
D-80-001-500/SF-001 CADPAT™ (TW)
[temperate woodland] requirements for colour and
infra-red reflection

DSSPM 2-2-80-501
D-80-001-501/SF-001 CADPAT™ (AR) [arid
region] requirements for colour and infra-red
reflection

2.2 Other Publications. The following documents form part of this Specification to the extent specified herein. Effective dates shall be those in effect on the date of manufacture. Sources are as shown.

CAN/CGSB-4.2 Textile Test Methods
Canadian General Standards Board
11 Laurier Street
Place du Portage, Phase III
Hull, Quebec, K1A 1G6

FED-STD-191 Textile Test Methods
Defense Automated Printing Services,
Bldg. 4D (DPM-DODSSP)
700 Robbins Ave.,
Philadelphia PA 19111-5094 USA

Pantone Colour Chart
Pantone Inc.,
Carlstadt, New Jersey, USA
tel: 201-935-5500

2.3 Sealed Patterns. Sealed patterns are made available to the bidders and the contractor(s) as a guide to production. Sealed pattern numbers are:

DSSPM 259-01 Cloth, Twist, Nylon/Cotton,
Lightweight, CADPAT™(TW),
construction, colours, pattern,
finish, motif size, clarity,
penetration, hand, print quality

EXIGENCES RELATIVES AU DCamC^{MC}

DSSPM 2-2-80-500
D-80-001-500/SF-001 Exigences relatives à la
couleur et à la réflectance dans l'infrarouge pour le
DCamC^{MC} (RBT) [régions tempérées boisées]

DSSPM 2-2-80-501
D-80-001-501/SF-001 Exigences relatives à la
couleur et à la réflectance dans l'infrarouge pour le
DCamC^{MC} (RA) [régions arides]

2.2 Autres publications. Les publications suivantes font partie intégrante de la présente spécification selon les modalités indiquées ci-après. La date d'entrée en vigueur doit être celle en vigueur à la date de fabrication. La source de diffusion est celle qui est indiquée.

CAN/CGSB-4.2 Méthodes pour épreuves textiles
Office des normes générales du Canada
11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Gatineau (Québec) K1A 1G6

FED-STD-191 Textile Test Methods
Defense Automated Printing Services,
Bldg. 4D (DPM-DODSSP)
700 Robbins Ave.,
Philadelphia PA 19111-5094 ÉTATS-UNIS

Tableau des couleurs Pantone
Pantone Inc.,
Carlstadt, New Jersey ÉTATS-UNIS
Téléphone : 201-935-5500

2.3 Modèles réglementaires. Des modèles réglementaires sont mis à la disposition des soumissionnaires et des entrepreneurs comme guide pour la production. Voici les numéros des modèles réglementaires :

DSSPM 259-01 Tissu coton/nylon simple retors,
DCamC^{MC} (RBT), pour la
confection, les couleurs, la taille
des motifs, la distribution des
couleurs, la qualité de
l'impression, la pénétration, la
clarté et le fini à la main

DSSPM 281-01	Cloth, Twist, Nylon/Cotton, Lightweight, Canadian Average Green, construction, colour, IRR, hand (NOTE: Canadian Average Green is the predominant, darker, green)	DSSPM 281-01	Tissu léger de nylon/coton simple retors, vert canadien moyen, pour la construction, la couleur, la RIR et la main (REMARQUE : Le vert canadien moyen est le vert foncé prédominant)
DCGEM 263-78	Cloth, Nylon, Plain Weave, International Orange, colour only. Use 281-01 for construction	DCGEM 263-78	Tissu de nylon à armure unie, orangé international, couleur seulement. Utiliser 281-01 pour la confection
DCGEM 257-90	Cloth, Twist, Nylon/Cotton, Lightweight, Air Force Blue, colour only. Use 281-01 for construction	DCGEM 257-90	Tissu léger de nylon/coton simple retors, bleu pétrole, couleur seulement. Utiliser 281-01 pour la confection
DSSPM 253-02	Cloth, Twist, Nylon/Cotton, Lightweight, CADPAT™(AR), construction, colours, motif size, colour distribution, print quality, penetration, clarity, hand, finish	DSSPM 253-02	Tissu coton/nylon simple retors, DCamC ^{MC} (RA), pour la confection, les couleurs, la taille des motifs, la distribution des couleurs, la qualité de l'impression, la pénétration, la clarté, la main et le fini
DSSPM 252-04	Cloth, Twist, Nylon/Cotton, Lightweight, United Nations (UN) Blue, colour only. Use 281-01 for construction	DSSPM 252-04	Tissu léger de nylon/coton simple retors, bleu des Nations Unies (ONU), couleur seulement. Utiliser 281-01 pour la confection
DSSPM 2-2-1000	Package, Temperate Woodland, for pattern creation (NOTE: this will be applied for and obtained from the design authority, DSSPM 2, if required. See para 6.2.1)	DSSPM 2-2-1000	Ensemble de dessins, régions boisées tempérées, pour la création du motif (REMARQUE : Ce modèle devra être demandé au besoin à l'autorité responsable de la conception, DAPES 2-2, qui le fournira. Voir le paragraphe 6.2.1)
DSSPM 2-2-1001	Poster, Arid, for pattern creation (NOTE: this will be applied for and obtained from the design authority, DSSPM 2, if required. See para 6.2.1)	DSSPM 2-2-1001	Affiche, régions arides, pour la création de motifs (REMARQUE : Ce modèle devra être demandé au besoin à l'autorité responsable de la conception, DAPES 2-2, qui le fournira. Voir le paragraphe 6.2.1)

2.4 CADPAT™ Specifications. The technical requirement is defined and included in the applicable

2.4 Spécifications relatives au DCamC^{MC}. L'exigence technique est définie et incluse dans la spécification

DSSPM specification, either DSSPM 2-2-80-500 for CADPAT™(TW) or DSSPM 2-2-80-501 for CADPAT™(AR). *On request*, a full scale photograph showing the motif (pattern) size required and correct colour distribution may be made available. This is the CADPAT™(TW) Temperate Pattern Package DSSPM 2-2-1000. Note that there are colour measurement requirements for each of the 4 colours, individual IRR requirements for Canadian average green and black, and that the IRR requirement for colours light green and brown are the same - the light green curve is specified for both colours. Similarly, *on request*, a full scale poster for the pattern will be made available for CADPAT™ (AR), identified as DSSPM 2-2-1001. Each of the three colours is defined numerically, and each IRR curve is colour specific.

2.4.1 For bidding purposes, the sealed patterns for Types I and V, CADPAT™ printed cloth, DSSPM 259-01 and DSSPM 253-02, are supplied as a full metre. Under no circumstances are any Sealed Patterns to be mutilated or cut.

2.4.2 Canadian Average Green. The technical requirement is defined and included in this Specification as Appendix I. This includes requirements for colour and for Infra-red Reflection.

2.5 Order of Precedence

2.5.1 In the event of conflict between the documents referenced herein and the contents of this Specification, the contents of this document shall take precedence.

2.5.2 In the event of inconsistency within this Specification, including inconsistency between the two languages, the Design Authority (para 6.2.1) shall be contacted for clarification.

2.5.3 In the event of inconsistency between contract documents, such as contract, Specification, and Sealed Patterns, the order of precedence shall be contract, Specification, and then Sealed Pattern.

3. REQUIREMENTS

3.1 The cloth is a plain weave construction, to be made in accordance with the contract as Type I, II, III, IV, V, or VI. Its application is for operational combat clothing

DAPES applicable, soit DSSPM 2-2-80-500 pour le DCamC^{MC} (RBT) ou DSSPM 2-2-80-501 pour le DCamC^{MC} (RA). On peut obtenir *sur demande* une photographie grandeur nature montrant la taille requise du dessin (motif) et la bonne répartition des couleurs. Il s'agit du document DSSPM 2-2-1000, Ensemble de dessins pour le DCamC^{MC} (RBT). Veuillez prendre note qu'il existe des exigences de mesure des couleurs pour chacune des quatre couleurs, des exigences individuelles pour la mesure de la RIR pour le vert canadien moyen et le noir, et que les exigences relatives à la RIR pour le vert pâle et le brun sont les mêmes – la courbe pour le vert pâle est précisée pour les mêmes. De même, on peut obtenir *sur demande* une affiche grandeur nature pour le DCamC^{MC} (RA); il s'agit du document DSSPM 2-2-1001. Chacune des trois couleurs est définie numériquement, et chaque courbe RIR est propre à une couleur donnée.

2.4.1 Aux fins de soumissionner, les modèles réglementaires pour le tissu imprimé DCamC^{MC} de type I et V (DSSPM 259-01 et DSSPM 253-02) sont fournis comme mètre intégral. En aucun cas, les modèles réglementaires ne doivent être endommagés ni coupés.

2.4.2 Vert canadien moyen. Les exigences techniques sont définies et énoncées à l'annexe I de la présente spécification. Ces exigences portent notamment sur la couleur et la réflectance dans l'infrarouge.

2.5 Ordre de préséance

2.5.1 En cas de divergence entre les documents mentionnés aux présentes et le contenu de la présente spécification, cette dernière a préséance.

2.5.2 En cas d'incohérence dans l'énoncé de la spécification, incluant toute incohérence entre les deux langues, il faut communiquer avec l'autorité responsable de la conception (par. 6.2.1) pour obtenir des précisions.

2.5.3 En cas d'incohérence entre les documents contractuels, soit le contrat, la spécification et les modèles réglementaires, l'ordre de préséance est le suivant : le contrat, la spécification et les modèles réglementaires.

3. EXIGENCES

3.1 Le tissu doit être à armure unie et fabriqué conformément aux exigences du contrat pour les types I, II, III, IV, V ou VI. Ce tissu est employé pour les tenues

for the Canadian Forces, primarily for shirts, trousers, coveralls, hats, and helmet covers.

3.2 The materiel covered by this specification shall be free from imperfections or blemishes such as may adversely affect its appearance or serviceability. For inspection purposes, imperfections and blemishes shall be considered defects when clearly visible at a normal inspection distance of approximately one metre under good, preferably North Light, lighting conditions.

3.3 Sealed Patterns. Sealed patterns, when furnished, shall constitute the standard only in regard to any properties not defined in this Specification, and in association with any notes which may be included on the reverse side of the sealed pattern tag.

3.4 Yarns. The yarns for both warp and weft shall be continuous filament, bright, high tenacity nylon, twisted with cotton singles yarn.

3.5 Fabric. When tested in accordance with the applicable test methods, the finished fabric shall comply with the requirements specified in Table I for Types I and V; and in Table II for Types II, III, and IV, and VI.

3.6 Colour.

3.6.1 Types I and V shall be printed in a wet process with dyes. Printing is to be carried out on pre-dyed goods. Only vat dyestuffs for the cotton component and acid dyestuffs for the nylon component are acceptable for both dyeing and printing operations. Colours are defined numerically in DSSPM 2-2-80-500 and DSSPM 2-2-80-501 and allowed tolerances are included. The final colours achieved must meet these requirements, while the sealed patterns serve as visual guides to the colours. Overall print quality, including colour penetration (i.e. the overall colouring of the wrong side of the printed cloth), uniformity of each colour, clarity, definition, evenness, and all other qualities indicative of a good print must be at least as good as depicted by the respective Sealed Patterns DSSPM 259-01 and DSSPM 253-02. Minimal flare or metamerism is required when viewed under standard daylight, horizon, and fluorescent light for all colours.

Note: Colour measurement taken after 15 launderings

de combat opérationnelles des Forces canadiennes, principalement pour les chemises, pantalons, combinaisons, chapeaux et couvre-casque.

3.2 Le tissu visé par la présente spécification doit être exempt de défauts pouvant nuire à son aspect ou à sa tenue en service. À des fins d'inspection, sont considérés comme défauts ceux qui sont clairement visibles à une distance d'inspection normale d'environ un mètre sous un bon éclairage, de préférence la lumière du nord. Aucun défaut dans le tissage ou les fils n'est acceptable si l'intégrité de l'enduit est en cause.

3.3 Modèles réglementaires. Les modèles réglementaires, quand ils sont fournis, doivent constituer la norme uniquement en ce qui concerne les propriétés qui ne sont pas définies aux présentes, compte tenu des notes qui peuvent figurer au verso de l'étiquette du modèle réglementaire. Les modèles réglementaires sont par ailleurs fournis à titre indicatif.

3.4 Fils. Les fils de chaîne et de trame doivent être en filaments continus, lustrés, à haute ténacité, retors avec fils de coton simples.

3.5 Tissu. Lors des essais réalisés conformément aux méthodes d'essai applicables, le tissu fini doit être conforme aux exigences prescrites au tableau I, pour les types I et V, et au tableau II, pour les types II, III et IV et VI.

3.6 Couleur.

3.6.1 Les tissus de types I et V doivent être imprimés par un procédé au mouillé, avec des colorants.

L'impression doit être effectuée sur des tissus teints au préalable. Seuls des colorants de cuve pour les composants en coton et des colorants acides pour les composants de nylon sont acceptables pour les opérations de teinture et d'impression. Les couleurs sont définies numériquement dans les documents DSSPM 2-2-80-500 et DSSPM 2-2-80-501 et les tolérances autorisées y sont indiquées. Les couleurs finales obtenues doivent répondre à ces exigences, les modèles réglementaires servant de guides visuels pour les couleurs. La qualité globale de l'impression, y compris la pénétration de la couleur (c.-à-d. la coloration globale de l'envers du tissu imprimé), l'uniformité de chaque couleur, la clarté, la définition, la régularité, et toutes les autres qualités indicatives d'une bonne impression, doit être au moins aussi bonne que celle des modèles réglementaires respectifs DSSPM 259-01 et DSSPM 253-02. Les tissus doivent présenter un éclat ou un

when laundered in accordance with CAN/CGSB-4.2 Test Method 58 III.E.3 must be submitted when requested. Compliance with DSSPM 2-2-80-500 or DSSPM 2-2-80-501 is not required after 15 launderings for the time being.

3.6.2 Types II, III, IV, and VI shall be dyed in a wet process with the cotton component dyed with vat dyestuffs and the nylon component with acid or neutral pre-metalized dyestuffs. Colour requirements for Type II are defined in Appendix I. Sealed pattern DSSPM 281-01 may be used as a colour guide. For Types III, IV and VI the sealed patterns represent the colour required, and a good visual match under north daylight is required. Minimal flare or metamerism is required when viewed under standard daylight, horizon, and fluorescent light for all colours. For Type VI colour UN Blue, Pantone Textile Colour Number 16-413TC may be used as a guide, however, Sealed Pattern DSSPM 252-04 accurately represents the required and approved colour.

3.6.3 Complete penetration of both component fibres is required. Colour shall be uniform across both fibres such that colour speckling does not occur. After printing and/or dyeing in an aqueous medium the fabrics shall be stabilized by drying, heat setting, and sanforizing if required to achieve the desired properties defined in Tables I and II, and soft hand as depicted by the sealed patterns.

3.7 Infra-red Reflection. For Types I and V, the required IRR characteristics are defined in Specifications DSSPM 2-2-80-500 and DSSPM 2-2-80-501, as applicable. For Type II, the colour coordinates and IRR requirements are included in this specification in Appendix I. These requirements must be met both when manufactured and after 15 laundering cycles when laundered in accordance with CAN/CGSB-4.2 Test Method 58 (see Tables I and II).

métamérisme minimal lorsqu'on les examine à la lumière du jour, contre l'horizon et sous une lumière fluorescente, et ce, pour toutes les couleurs.

Remarque : Les résultats des mesures colorimétriques effectuées après 15 cycles de blanchissage effectués conformément à la norme CAN/CGSB-4.2 58, méthode d'essai III.E. 3, doivent être présentés sur demande. Le respect des documents DSSPM 2-2-80-500 ou DSSPM 2-2-80-501 n'est pas nécessaire après 15 cycles de blanchissage, pour le moment.

3.6.2 Les tissus de type II, III, IV et VI doivent être teints par un procédé au mouillé, les composants en coton étant teints avec des colorants de cuve et les composants de nylon avec un colorant acide ou prémétallisé neutre. Les exigences colorimétriques pour le tissu de type II sont définies à l'annexe I. On peut utiliser le modèle réglementaire DSSPM 281-01 comme guide des couleurs. Pour les tissus de type III, IV et VI, les modèles réglementaires représentent la couleur désirée, et un bon appariement visuel à la lumière diurne du nord est requis. Les tissus doivent présenter un éclat ou un métamérisme minimal lorsqu'on les examine à la lumière du jour, contre l'horizon et sous une lumière fluorescente, et ce, pour toutes les couleurs. Pour le tissu de type VI (bleu des Nations Unies), on peut utiliser la couleur de textile Pantone numéro 16-413TC comme guide; cependant, le modèle réglementaire DSSPM 252-04 représente précisément la couleur requise et approuvée.

3.6.3 La pénétration complète des deux fibres composant le tissu est requise. La couleur doit être homogène dans les deux fibres, de sorte qu'il n'y ait pas de tacheture des couleurs. Après l'impression ou la teinture dans un milieu aqueux, les tissus doivent être convenablement stabilisés par des procédés tels que le séchage, le thermofixage et le sanforisage au besoin, pour obtenir les propriétés désirées définies dans les tableaux I et II, et présenter un toucher doux selon les indications des modèles réglementaires.

3.7 Réflectance dans l'infrarouge. Pour les types I et V, les caractéristiques RIR sont définies dans les spécifications DSSPM 2-2-80-500 et DAPES 2-2-80-501, le cas échéant. Pour le type II, les coordonnées colorimétriques et les exigences pour la RIR sont incluses cette spécification, à la fin (Annexe I). Ces exigences doivent être respectées à la fabrication et après 15 cycles de blanchissage quand celui-ci est réalisé conformément à la norme CAN/CGSB-4.2, méthode d'essai 58 (voir les tableaux I et II).

3.8 Finish. No finish will be applied to obtain fabric stability. Fabric finish shall be in accordance with either Sealed Pattern DSSPM 259-01 for Type I CADPAT™(TW), DSSPM 281-01 for Types II, III, IV, and VI, and DSSPM 253-02 for Type V, and para 3.6.3.

3.9 Length.

3.9.1 For delivery to the Department of National Defence and unless otherwise specified in contractual documents, the cloth shall be delivered in pieces of approximately 100 metres with no more than two lengths per piece, the shorter of which shall be not less than 20 metres.

3.9.2 When made under contract to a Defence supplier and not for delivery direct to the Crown, para 3.9.1 above need not apply.

3.10 Piece Marking. Each piece shall have a label attached to the selvedge at one end. The label shall be made of linen or heavy cardboard, with a reinforced eyelet for attaching a tying cord, and shall be legibly marked with the following information:

- (a) Contractor's identification
- (b) Contract Number
- (c) Gross length in metres, including allowance
- (d) Net length in metres
- (e) Piece number
- (f) Number of lengths per piece
- (g) Nomenclature/Classification (para 1.2)
- (h) Colour
- (i) NATO Stock Number
- (j) Date of manufacture

All of the above information is required when the goods are contracted for and being delivered directly to the Crown. When contracted by a third party with delivery not to the Crown, only (a), (e), (g), (h), (j), and (k) are

3.8 Fini. Aucun fini ne sera appliqué pour obtenir une stabilité du tissu. Le tissu fini doit être conforme au modèle réglementaire DSSPM 259-01 pour le DCam^{MC} (RBT) type 1, DSSPM 281-01 pour les types II, III, IV et VI, et DSSPM 253-02 pour le type V, ainsi qu'aux exigences du paragraphe 3.6.3.

3.9 Longueur.

3.9.1 Sauf indication contraire dans les documents contractuels, le tissu doit être livré au ministère de la Défense nationale en pièces d'environ 100 m de longueur avec au plus deux longueurs par pièce, dont la plus courte ne doit pas être inférieure à 20 m.

3.9.2 Lorsque le tissu est fabriqué sous contrat pour un fournisseur du MDN et n'est pas livré directement au gouvernement, le paragraphe 3.8.1 ci-dessus ne s'applique pas.

3.10 Marquage des pièces. Chaque pièce de tissu doit porter, à une extrémité, une étiquette fixée à la lisière. L'étiquette doit être en toile de lin, en oléfine thermoliée ou en carton fort et percée d'un œillet renforcé permettant d'attacher une ficelle; elle doit porter les indications suivantes en caractères lisibles :

- (a) Identification de l'entrepreneur
- (b) Numéro du contrat
- (c) Longueur brute en mètres, y compris la réserve
- (d) Longueur nette en mètres
- (e) Numéro de la pièce
- (f) Nombre de longueurs par pièce
- (g) Nomenclature / classification (par. 1.2)
- (h) Couleur
- (i) Numéro de nomenclature OTAN
- (j) Date de fabrication

Tous les renseignements ci-dessus sont requis lorsque les marchandises sont obtenues dans le cadre d'un contrat et sont livrées directement au gouvernement. Lorsque les marchandises sont obtenues par contrat par

mandatory. The other information must be readily available to the Crown and/or its contractor if required.

une tierce partie sans être livrées au gouvernement, seuls les éléments a), e), g), h), j), et k) sont obligatoires. Les autres renseignements doivent être facilement accessibles pour le gouvernement ou son entrepreneur, le cas échéant.

4. QUALITY CONTROL/INSPECTION

4. CONTRÔLE DE LA QUALITÉ/INSPECTION

4.1 Unless otherwise specified in the contract or purchase order, the contractor is responsible for the performance of all inspections and tests as specified herein and to demonstrate that the materiel and services conform to the requirements specified in this Specification. Contractors may utilize their own or any other inspection facility acceptable to the Crown or its designated representative. Contractors may also utilize their own test facilities so long as Crown approval has been obtained in advance and the conditions stated in ISO quality and manufacturing publications are followed.

4.1 Sauf indication contraire dans le contrat ou les documents d'achat, l'entrepreneur est tenu d'effectuer toutes les inspections et les essais prescrits ci-après afin de démontrer que les matériaux et les services sont conformes aux exigences énoncées dans la présente spécification. L'entrepreneur peut utiliser ses propres installations d'inspection ou avoir recours à toute autre installation jugée acceptable par le gouvernement ou son représentant désigné. L'entrepreneur peut également utiliser ses propres installations d'essai, pourvu qu'il ait obtenu à l'avance l'approbation du gouvernement et que les conditions décrites dans les publications de l'ISO sur la fabrication et la qualité soient respectées.

4.2 The Crown reserves the right to perform any of the inspections or tests specified herein, where such are deemed necessary to ensure the materiel and/or services submitted to the Crown for acceptance meet all requirements of the contract. This applies equally to materiel contracted for delivery directly to the Department of National Defence or as component parts to a supplier with a contract for products for Defence use.

4.2 Le gouvernement se réserve le droit d'effectuer toute vérification ou tout essai jugé nécessaire pour s'assurer que le matériel et les services présentés au gouvernement pour acceptation sont conformes à toutes les exigences énoncées dans le contrat. Ceci s'applique également au matériel obtenu sous contrat qui doit être livré directement au ministère de la Défense nationale ou comme composants livrés à un fournisseur dans le cadre d'un contrat pour des produits à des fins militaires.

5. PACKAGING

5. CONDITIONNEMENT

5.1 Unless otherwise specified, packaging, packing, and marking of shipping containers shall be in accordance with the terms of the contract.

5.1 Sauf indication contraire, le conditionnement, l'emballage et le marquage des conteneurs d'expédition doivent être conformes aux modalités du contrat.

6. NOTES

6. REMARQUES

6.1 Ordering data. Procurement documents should specify the following:

6.1 Données de commande. Les documents d'achat doivent préciser :

(a) title, number and date of this Specification

(a) Titre, numéro et date de la présente spécification

(b) NATO Stock number of required item

(b) Numéro de nomenclature OTAN des articles requis

(c) Nomenclature/Classification (para 1.2)

(c) Nomenclature / classification (par. 1.2)

- | | |
|--|--|
| (d) Pre-production requirements | (d) Exigences de présérie |
| (e) Packaging, packing, and marking of shipping containers | (e) Conditionnement, emballage et marquage des conteneurs d'expédition |
| (f) The Design Authority | (f) Autorité responsable de la conception |
| (g) The Quality Assurance Authority | (g) Autorité responsable de l'assurance de la qualité |

6.2 Definition of Terms

6.2.1 Design Authority. The Design Authority is the Government agency responsible for the technical aspects of the design and for changes to the design. The Design Authority for this requirement is the Director of Soldier Systems Programme Management (DSSPM), Department of National Defence.

6.2.2 Quality Assurance Authority. The Quality Assurance Authority is the Government agency responsible for providing assurance the materiel and services supplied by the contractor are in accordance with the terms of the contract. The Quality Assurance Authority is the Directorate of Quality Assurance (DQA), Department of National Defence.

6.2.3 Master Sealed Pattern. A master sealed pattern is the authorized prototype of the item to be produced and is held only by the government.

6.2.4 Sealed Pattern. The sealed pattern is a duplicate of the master sealed pattern which is the Department of National Defence's authorized prototype of the item to be produced. Sealed patterns are available for the contractor to use as a *conceptual example for production*. Contractors should note that sealed patterns may not incorporate all the details cited in this Specification and the order of precedence prevails (see para 2.5).

6.2.5 Specification Copies. Copies of this Specification are available from the Department of National Defence, Directorate of Soldier Systems Programme Management, Ottawa, Ontario, K1A 0K2, Attention: DSSPM 2.

6.2 Définition des termes.

6.2.1 Autorité responsable de la conception. L'autorité responsable de la conception est l'organisme gouvernemental chargé des aspects techniques de la conception et des modifications connexes. Dans le cas des articles visés par la présente spécification, il s'agit de la Direction – Administration du programme de l'équipement du soldat (DAPES).

6.2.2 Autorité responsable de l'assurance de la qualité. L'autorité responsable de l'assurance de la qualité est l'organisme gouvernemental chargé d'assurer que le matériel et les services fournis par l'entrepreneur satisfont aux modalités du contrat. L'autorité responsable de l'assurance de la qualité est le directeur de l'assurance de la qualité, ministère de la Défense nationale du Canada.

6.2.3 Modèle réglementaire principal. Prototype autorisé de l'article qui doit être fabriqué et dont le gouvernement est le seul détenteur.

6.2.4 Modèle réglementaire. Copie exacte du modèle réglementaire principal, qui est le prototype autorisé par le ministère de la Défense nationale pour l'article qui doit être fabriqué. Les modèles réglementaires sont mis à la disposition de l'entrepreneur comme exemple conceptuel pour la production. Les entrepreneurs doivent prendre note que les modèles réglementaires n'incorporent pas nécessairement tous les détails indiqués aux présentes, en cas de divergence, l'ordre de préséance mentionné au paragraphe 2.5 prévaut.

6.2.5 Copies de la spécification. Des copies de la présente spécification peuvent être obtenues auprès du ministère de la Défense nationale, Direction de l'administration du programme de l'équipement du soldat, Ottawa (Ontario), K1A 0K2, à l'attention de : DAPES 2-2.

7. MANUFACTURING GUIDELINE

7. DIRECTIVES POUR LA FABRICATION

7.1 The information detailed below has been found satisfactory for the manufacture of fabric meeting the requirements of this Specification, and is given as a guide. As manufacturing conditions can introduce differences in performance, the use of this information is not a guarantee that the cloth will be acceptable, as all requirements of this whole Specification document must be met.

7.2 Yarns

7.2.1 Warp. Nylon: 1 end of 156 dtex continuous filament OR 2 ends of 78 dtex continuous filament.

Twist: ITPI "Z"

Cotton: 1 end 166 dtex

Twist factor: 3.75 "Z" twist

7.2.2 Weft. Same as warp (see para 7.2.1)

7.2.3 Ply Twist. Twist Factor: 3.75 "S" twist. Care shall be taken in applying tension to the twist components during the twisting operation, to ensure that yarn distortion of either component does not occur in weaving. It has been found in general that applying more tension to the cotton component than to the filament nylon is very helpful in reducing yarn distortion. Ply twist factors are as follows:

Selvedge	1 cm each side, yarn as warp
Weave	plain
Reed	14 by 4
Picks per cm	21 (greige)
Mass	170 g/sq. m. (greige)

7.1 Les informations ci-dessous ont été jugées satisfaisantes pour la fabrication du tissu répondant aux exigences de la présente spécification et sont présentées à titre indicatif. Comme les conditions de fabrication peuvent introduire des différences dans le rendement du produit, l'utilisation de ces informations ne garantit pas que le tissu sera acceptable, car toutes les exigences du présent document de spécification doivent être respectées.

7.2 Fils

7.2.1 Chaîne. Nylon: 1 fils de filaments continus de 156 dtex ou 2 fils de filaments continus de 78 dtex.

Torsion : « Z » ITPI

Coton : 1 fils 166 dtex

Facteur de torsion : 3,75 torsions « Z »

7.2.2 Trame. Identique à la chaîne (voir 7.2.1)

7.2.3 Torsion de retordage. Facteur de torsion : 3,75 torsions « S ». On doit prendre garde quand on applique la tension aux composants torsadés au cours de l'opération de torsion, afin qu'il n'y ait pas de distorsion des fils de l'un ou l'autre composant pendant le tissage. Il a été constaté en général que l'application d'une plus grande tension au composant en coton qu'au filament de nylon est très utile pour réduire la distorsion des fils. Les facteurs de torsion de retordage sont les suivants :

Lisière	1 cm de chaque côté, comme fil de chaîne
Armure	Unie
Peigne	14 par 4
Duites par cm	21 (tissu écru)
Masse	170 g/m ² (tissu écru)

Table I
Requirements for Finished Fabric, Types I & V, CADPAT™

PROPERTY	TEST METHOD	SPECIFIED REQUIREMENTS	MINIMUM ACCEPTABLE	MAXIMUM ACCEPTABLE
Fibre content	14.3*	50% cotton 50% nylon	45% cotton 45% nylon	55% cotton 55% nylon
Weave		plain		
Mass	5.1*	170 g/m ²	161 g/m ²	179 g/m ²
Width (excluding selvedge)	4.1*	152 cm	150 cm	154 cm
Woven Count yarns per cm	6*	warp: 25 weft: 22	warp: 24 weft: 20	
Breaking Strength	9.1* (Test 6.1)	warp: 1045N weft: 930N	warp: 934N weft: 840N	
Tear strength	12.1*	warp: 49N weft: 49N	warp: 36N weft: 36N	
Colour fastness to light, each colour	16** Option 3	Grey Scale 4 After 40 AATCC Fading Units	Grey Scale 3-4 After 40 AATCC Fading Units	
Colour fastness to crocking, each colour dry wet	116**	 Colour change GS 5 Colour change GS 5	 	 Colour change GS 3-4 Colour change GS 3
Colour fastness to laundering, each colour	19.1* Test 2	Colour change GS 5 Staining GS 5		Colour change GS 4 Staining GS 3
Colour fastness to water, each colour	20*	Colour change GS 5 Staining GS 5		Colour change GS 4 Staining GS 4
Colour fastness to perspiration, each colour	23*	Colour change GS 5 Staining GS 5		Colour change GS 4 Staining GS 4
Dimensional stability in laundering (after 3 cycles)	24.2* or 58* Test III.E.3			warp 2% weft 2%
Resistance to abrasion	5306*** 75 revolutions, H-18 calibrase wheels, 500 grams pressure			.08 gram weight loss
Air permeability	36*		55 cm ³ /cm ² .s ⁻¹	
pH	2811***	6.5 to 8.5		
IRR		para 3.7		
Colour		para 3.6.1		

* CAN/CGSB-4.2 Textile Test Methods

** AATCC Technical Manual

*** FED-STD-191 Textile Test Methods

Tableau I
Exigences pour le tissu fini, types I et V, DCamC^{MC}

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE D'ESSAI	EXIGENCES PRESCRITES	MINIMUM ACCEPTABLE	MAXIMUM ACCEPTABLE
Teneur en fibres	14.3*	50 % coton 50 % nylon	45 % coton 45 % nylon	55 % coton 55 % nylon
Armure		unie		
Masse	5.1*	170 g/m ²	161 g/m ²	179 g/m ²
Largeur (lisières non comprises)	4.1*	152 cm	150 cm	154 cm
Contexture	6*	Chaîne : 25 trame : 22	Chaîne : 24 Trame : 20	
Nombre de fils/cm				
Résistance à la rupture	9.1* (Essai 6.1)	Chaîne : 1045 N Trame : 930 N	Chaîne : 934 N Trame : 840 N	
Résistance au déchirement	12.1*	Chaîne : 49 N Trame : 49 N	Chaîne : 36 N Trame : 36 N	
Solidité de la couleur à la lumière	16** option 3	Échelle de gris 4 après l'exposition à 40 unités de décoloration de l'AATCC	Échelle de gris 3-4 après l'exposition à 40 unités de décoloration de l'AATCC	
Solidité de la couleur au frottement sec mouillé	116**	Changement de couleur : Échelle de gris 5 Changement de couleur : Échelle de gris 5		Changement de couleur Échelle de gris 3-4 Changement de couleur Échelle de gris 3
Solidité de la couleur au lavage	19.1* Essai n° 2	Changement de couleur : Échelle de gris 5 Tachage Échelle de gris 5		Changement de couleur Échelle de gris 4 Tachage Échelle de gris 3
Solidité de la couleur à l'eau	20*	Changement de couleur : Échelle de gris 5 Tachage Échelle de gris 5		Changement de couleur Échelle de gris 4 Tachage Échelle de gris 4
Solidité de la couleur à la sueur	23*	Changement de couleur Échelle de gris 5 Tachage Échelle de gris 5		Changement de couleur Échelle de gris 4 Tachage Échelle de gris 4
Stabilité dimensionnelle au blanchissage (après 3 cycles)	24.2* ou 58* Essai III.E.3			Chaîne 2 % Trame 2 %
Résistance à l'abrasion	5306*** 75 révolutions, roues à l'émeri H-18, pression de 500 g			Perte de poids de 0,08 g
Perméabilité à l'air	36*		55 cm ³ /cm ² .s ⁻¹	
pH	2811***	6.5 à 8.5		
RIR		3.7		
Couleur		3.6.1		

* CAN/CGSB-4.2 Méthodes pour épreuves textiles

** AATCC Technical Manual

*** FED-STD-191 Textile Test Methods

Table II
Requirements for Finished Fabric, Types II, III, IV, & VI

PROPERTY	TEST METHOD	SPECIFIED REQUIREMENTS	MINIMUM ACCEPTABLE	MAXIMUM ACCEPTABLE
Fibre content	14.3*	50% cotton 50% nylon	45% cotton 45% nylon	55% cotton 55% nylon
Weave		plain		
Mass	5.1*	170 g/m ²	161 g/m ²	179 g/m ²
Width (excluding selvedge)	4.1*	152 cm	150 cm	154 cm
Woven Count yarns per cm	6*	warp: 25 weft: 22	warp: 24 weft: 20	
Breaking Strength	9.1* (Test 6.1)	warp: 1045N weft: 930N	warp: 934N weft: 840N	
Tear strength	12.1*	warp: 49N weft: 49N	warp: 36N weft: 36N	
Colour fastness to light	16** Option 3	Grey Scale 4 After 40 AATCC Fading Units	Grey Scale 3-4 After 40 AATCC Fading Units	
Colour fastness to crocking dry wet	116**	Colour change GS 5 Staining GS 5 Colour change GS 5 Staining GS 5		Colour change GS 4 Staining GS 4 Colour change GS 4 Staining GS 4
Colour fastness to laundering	19.1* Test 2	Colour change GS 5		Colour change GS 4
Colour fastness to water	20*	Colour change GS 5 Staining GS 5		Colour change GS 4 Staining GS 4
Colour fastness to perspiration	23*	Colour change GS 5 Staining GS 5		Colour change GS 4 Staining GS 4
Dimensional stability in laundering (after 3 cycles)	24.2* or 58* Test III.E.3			warp 2% weft 2%
Resistance to abrasion	5306*** 75 revolutions, H-18 calibrase wheels, 500 grams pressure			.08 gram weight loss
Air permeability	36*		55 cm ³ /cm ² .s ⁻¹	
pH	2811***	6.5 to 8.5		
IRR for Type II		para 3.7		
Colour		para 3.6.2		

* CAN/CGSB-4.2 Textile Test Methods

** AATCC Technical Manual

*** FED-STD-191 Textile Test Method

Tableau II
Exigences pour le tissu fini, types, types II, III, IV et VI

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE D'ESSAI	EXIGENCES PRESCRITES	MINIMUM ACCEPTABLE	MAXIMUM ACCEPTABLE
Teneur en fibres	14.3*	50 % coton 50 % nylon	45 % coton 45 % nylon	55 % coton 55 % nylon
Armure		unie		
Masse	5.1*	170 g/m ²	161 g/m ²	179 g/m ²
Largeur (lisières non comprises)	4.1*	152 cm	150 cm	154 cm
Contexture Nombre de fils/cm	6*	Chaîne : 25 Trame : 22	Chaîne : 24 Trame : 20	
Résistance à la rupture	9.1* (Essai 6.1)	Chaîne : 1045 N Trame : 930 N	Chaîne : 934 N Trame : 840 N	
Résistance au déchirement	12.1*	Chaîne : 49 N Trame : 49 N	Chaîne : 36 N Trame : 36 N	
Solidité de la couleur à la lumière	16** option 3	Échelle de gris 4 après l'exposition à 40 unités de décoloration de l'AATCC	Échelle de gris 3-4 après l'exposition à 40 unités de décoloration de l'AATCC	
Solidité de la couleur au frottement sec mouillé	116**	Changement de couleur : Échelle de gris 5 Tachage Échelle de gris 5 Changement de couleur : Échelle de gris 5 Tachage Échelle de gris 5		Changement de couleur Échelle de gris 4 Tachage Échelle de gris 4 Changement de couleur Échelle de gris 4 Tachage Échelle de gris 4
Solidité de la couleur au lavage	19.1* Essai n° 2	Changement de couleur : GS 5		Changement de couleur Échelle de gris 4
Solidité de la couleur à l'eau	20*	Changement de couleur : Échelle de gris 5 Tachage Échelle de gris 5		Changement de couleur Échelle de gris 4 Tachage Échelle de gris 4
Solidité de la couleur à la sueur	23*	Changement de couleur Échelle de gris 5 Tachage Échelle de gris 5		Changement de couleur Échelle de gris 4 Tachage Échelle de gris 4
Stabilité dimensionnelle au blanchissage (après 3 cycles)	24.2* ou 58* Essai III.E.3			chaîne 2 % trame 2 %
Résistance à l'abrasion	5306*** 75 révolutions, roues à l'émeri H-18, pression de 500 g			Perte de poids de 0,08 g
Perméabilité à l'air	36*		55 cm ³ /cm ² .s ⁻¹	
pH	2811***	6.5 à 8.5		
RIR pour le type II		par. 3.7		
Couleur		par. 3.6.2		

* CAN/CGSB-4.2 Méthodes pour épreuves textiles

** AATCC Technical Manual

*** FED-STD-191 Textile Test Method

DSSPM 2-2-80-023**REQUIREMENTS FOR CANADIAN
AVERAGE GREEN FOR COLOUR AND
INFRA-RED REFLECTION**

1. The colour requirements and IRR requirements are found on the following pages.
2. All measurements are to be made in accordance with CIE publication 15.2 and ASTM E308.99 using CIE Illuminant C and a 2 degree observer, specular component included. These conditions of measurement must be followed and included in all test reports. ^{see notes}
3. Sample preparation for all chromaticity and IRR measurements shall be in accordance with AATCC Instrumental Measurement Procedure #6, A1.3, non-opaque samples. ^{see notes} (It has been found that 3 layers of self fabric on a black backing may provide consistent readings. It is the responsibility of the operator to determine and follow a standard sample preparation which meets the stated conditions.)
4. Tolerance is plus/minus 1.5 CIE LAB units for each coordinate (L*a*b* values, not deltas). Maximum tolerance is 2 CIE LAB units.
5. Gloss values shall be less than 1 unit at 20, 60, and 85 degrees.
6. Infra-red values shall lie between the proscribed plus/minus standard deviation (SD) and are to be applied to the substrate as follows:

Canadian Average Green - as specified
(average reflectance)

7. Infra-red requirements must be met both when

DAPES 2-2-80-023**EXIGENCES RELATIVES À LA COULEUR
ET À LA RÉFLECTANCE DANS
L'INFRAROUGE POUR LE VERT
CANADIEN MOYEN**

1. Les exigences pour la couleur et la RIR sont présentées dans les pages suivantes.
2. Toutes les mesures doivent être effectuées conformément aux publications CIE 15.2 et ASTM E308.99 à l'aide de l'illuminant C et de l'observateur à 2° de la CIE, composante spéculaire incluse. Ces conditions de mesure doivent être respectées et incluses dans tous les rapports d'essai. ^{Voir les notes.}
3. La préparation des échantillons pour toutes les mesures de couleur et de RIR doit être réalisée conformément à la procédure de mesure instrumentale n° 6 de l'American Association of Textile Chemists and Colorists (AATCC), A1.3, pour des échantillons non opaques. ^{Voir les notes.} (On a constaté que trois épaisseurs de tissu extérieur sur un fond noir peuvent donner une lecture uniforme.) Il incombe à l'opérateur de déterminer et de suivre un protocole standard de préparation des échantillons qui répond aux conditions énoncées.
4. La tolérance est de $\pm 1,5$ unité CIE LAB pour chaque coordonnée (valeurs L*a*b, pas les valeurs delta). La tolérance maximale est de 2 unités CIE LAB.
5. Les valeurs de lustre doivent être inférieures à une (1) unité à 20°, 60° et 85° lorsque le lustre est une exigence prescrite.
6. Les valeurs dans l'infrarouge doivent être comprises en deçà de l'écart type indiqué (\pm) et être appliquées au substrat comme suit :

Vert canadien moyen – selon ce qui est indiqué
(réflectance moyenne)

7. Les exigences pour l'infrarouge doivent être

manufactured (new) and after 15 laundering cycles when laundered in accordance with CAN/CGSB-4.2 Test Method 58, III.E.3.

8. The on-going Canadian requirement is for IRR values ranging from 400nm to 2000nm as shown in the following pages. Currently compliance is mandatory from 400nm to 1300nm. Every effort should be made to meet the required curves beyond 1300nm, however compliance is not mandatory at this time. Because the specification calls for 400 to 2000 nm, testing must be conducted over this full range, not just the mandatory range.

Note 1: Referee conditions are: - diffuse spectral 8° /hemispherical reflectance factors using a 150 mm diameter integrating sphere accessory coated with BaSO₄
- measurements made at 1 mm intervals over the entire required range with a fixed spectral bandpass of 5 nm up to 860 nm and a variable spectral bandpass of <20 nm from 860 nm to 2000 nm
- measurement geometry 8° incidence, hemispherical collection ($8^{\circ}/t$), with the spectral component included

Note 2: Referee sample measurement: the irradiated area to be 8 mm x 15 mm with a bandpass of 5 nm (preferred)
- where sample necessary, irradiated area may be reduced to 4 mm x 9 mm with the bandpass also reduced to 2 nm

Note 3: Where it is impractical to follow this preparation method, a single layer of the sample may be backed by NRC (National Research Council) standard black felt backing, Reference REN09870.DAT

respectées pour les tissus fabriqués (neufs) et après 15 cycles de blanchissage selon la norme CAN/CGSB-4.2, procédure d'essai 58, III.E.3.

8. Selon les exigences canadiennes actuelles, on doit respecter les valeurs RIR entre 400 et 2 000 nm, comme il est indiqué dans les pages qui suivent. Actuellement, la plage obligatoire va de 400 à 1 300 nm. On ne devrait ménager aucun effort pour respecter les courbes requises au-delà de 1 300 nm; toutefois, cette exigence n'est pas obligatoire pour le moment. Comme la spécification précise la plage de 400 à 2 000 nm, des essais doivent être réalisés dans toute cette plage, et non seulement dans la plage obligatoire

Remarque 1 : Conditions de référence : - Facteurs de réflectance spectrale 8° / hémisphérique diffuse utilisant une sphère intégrante de 150 mm de diamètre, enduite de BaSO₄.
- Mesures effectuées à intervalles de 1 mm sur toute la plage requise avec une bande passante spectrale fixe de 5 nm à 860 nm et une bande passante spectrale variable < 20 nm entre 860 nm et 2 000 nm.
- Géométrie de mesure avec incidence de 8° et collecte hémisphérique ($8^{\circ}/t$), composante spectrale incluse.

Remarque 2 : Mesure des échantillons de référence : la zone irradiée doit être de 8 mm x 15 mm avec une bande passante de 5 nm (de préférence).
- Lorsque la taille des échantillons ou d'autres conditions l'exigent, la zone irradiée peut être réduite à 4 mm x 9 mm et la bande passante à 2 nm.

Remarque 3 : Quand il est impossible de suivre ce protocole de préparation, on peut placer une seule épaisseur de l'échantillon contre un fond en feutre noir standard du CNRC (Conseil national de recherches du Canada), référence REN09870.DAT.

Colour Requirements: Canadian Average Green (single colour fabric)
Exigences relatives aux couleurs : Vert canadien moyen (tissu de même couleur)

SPECIFICATIONS:	x	0.348 - 0.372
	y	0.374 - 0.386
CIE 1931/CIE LAB 1976	Y%	7.00 maximum
ILLUMINANT C, 2 deg.	DW.nm	569,36
	S%	38,50
	L*	27,41
	a*	-6,78
	b*	16,46

Wavelength	Reflection	ST.DEV.	Refl. Min	Refl. Max	Wavelength	Reflection	ST.DEV.	Refl. Min	Refl. Max
nm	%	%	%	%	nm	%	%	%	%
400	1,89	0,77	1,12	8,67	840	42,14	14,80	27,35	62,94
410	1,95	0,85	1,10	8,79	850	42,50	14,90	27,60	63,39
420	2,00	0,93	1,07	8,93	860	42,85	15,00	27,85	63,85
430	2,11	1,04	1,07	9,16	870	43,20	15,11	28,09	64,31
440	2,26	1,17	1,09	9,43	880	43,20	15,05	28,15	64,24
450	2,39	1,28	1,11	9,67	890	43,16	14,99	28,16	64,15
460	2,46	1,33	1,14	9,79	900	43,11	14,94	28,17	64,06
470	2,53	1,37	1,16	9,90	910	43,07	14,90	28,17	63,97
480	2,62	1,43	1,19	10,10	920	43,03	14,86	28,18	63,89
490	2,72	1,50	1,22	10,22	930	43,00	14,82	28,18	63,82
500	2,95	1,63	1,32	10,58	940	42,82	14,76	28,06	63,58
510	3,70	2,02	1,68	11,72	950	42,64	14,70	27,94	63,33
520	4,45	2,44	2,01	12,88	960	42,45	14,64	27,81	63,09
530	5,24	2,84	2,40	14,09	970	42,28	14,60	27,68	62,87
540	6,05	3,26	2,79	15,31	980	42,09	14,56	27,53	62,64
550	6,65	3,59	3,06	16,24	990	41,91	14,52	27,39	62,44
560	6,41	3,53	2,88	15,94	1000	42,56	14,65	27,91	63,20
570	6,17	3,49	2,68	15,65	1010	43,21	14,77	28,43	63,98
580	5,84	3,36	2,48	15,20	1020	43,85	14,90	28,95	64,76
590	5,47	3,22	2,26	14,69	1030	44,45	15,04	29,41	65,49
600	5,14	3,08	2,05	14,22	1040	45,15	15,18	29,97	66,33
610	4,86	2,97	1,89	13,84	1050	45,51	15,22	30,30	66,73
620	4,60	2,88	1,72	13,48	1060	45,59	15,15	30,43	66,74
630	4,39	2,78	1,61	13,16	1070	45,66	15,09	30,56	66,75
640	4,19	2,67	1,52	12,87	1080	45,73	15,04	30,69	66,76
650	3,96	2,54	1,42	12,50	1090	45,81	14,99	30,82	66,79
660	3,65	2,33	1,32	11,98	1100	45,88	14,94	30,94	66,81
670	3,34	2,13	1,21	11,47	1110	44,88	14,74	30,14	65,61
680	4,52	2,71	1,81	13,23	1120	43,87	14,55	29,32	64,42
690	5,87	3,42	2,45	15,30	1130	42,87	14,39	28,48	63,25
700	8,94	4,60	4,34	19,54	1140	41,87	14,24	27,63	62,10
710	14,61	6,69	7,92	27,30	1150	40,86	14,11	26,76	60,97
720	20,27	8,94	11,33	35,21	1160	39,87	14,00	25,87	59,86
730	26,37	10,48	15,89	42,86	1170	38,72	13,46	25,26	58,18
740	32,48	12,31	20,17	50,78	1180	37,49	13,01	24,49	56,50
750	35,95	13,20	22,75	55,15	1190	36,27	12,66	23,61	54,93
760	36,58	13,40	23,18	55,99	1200	35,04	12,43	22,61	53,47
770	37,52	13,62	23,91	57,14	1210	36,48	12,40	24,08	54,88
780	38,46	13,84	24,62	58,29	1220	36,68	12,37	24,31	55,05
790	39,40	14,06	25,34	59,46	1230	36,87	12,35	24,53	55,22
800	40,33	14,29	26,04	60,62	1240	37,07	12,33	24,75	55,40
810	41,28	14,53	26,75	61,81	1250	37,26	12,30	24,96	55,57
820	41,44	14,60	26,83	62,04	1260	37,46	12,28	25,18	55,75
830	41,79	14,70	27,09	62,49	1270	37,65	12,27	25,39	55,92


Wavelength nm	Reflection %	ST.DEV. %	Refl. Min %	Refl. Max %	Wavelength nm	Reflection %	ST.DEV. %	Refl. Min %	Refl. Max %
1280	37,85	12,25	25,60	56,10	1720	17,30	7,49	9,81	30,79
1290	38,05	12,24	25,81	56,28	1730	17,11	7,45	9,66	30,56
1300	37,40	12,05	25,36	55,45	1740	16,92	7,42	9,50	30,34
1310	36,75	11,87	24,88	54,62	1750	16,72	7,34	9,38	30,07
1320	36,10	11,71	24,39	53,81	1760	16,52	7,26	9,26	29,79
1330	35,45	11,57	23,88	53,01	1770	16,33	7,18	9,14	29,51
1340	34,80	11,44	23,36	52,23	1780	16,12	7,11	9,02	29,23
1350	34,15	11,32	22,83	51,47	1790	15,92	7,03	8,89	28,96
1360	31,04	10,44	20,61	47,48	1800	15,72	6,96	8,76	28,68
1370	27,94	9,55	18,39	43,49	1810	14,93	6,63	8,30	27,55
1380	24,83	8,66	16,17	39,50	1820	14,13	6,29	7,85	26,42
1390	21,73	7,78	13,95	35,50	1830	13,34	5,95	7,39	25,29
1400	18,62	6,89	11,73	31,51	1840	12,55	5,62	6,93	24,16
1410	15,52	6,00	9,51	27,52	1850	11,75	5,28	6,47	23,03
1420	12,41	5,12	7,29	23,53	1860	10,96	4,94	6,01	21,90
1430	11,67	4,90	6,76	22,57	1870	10,16	4,61	5,56	20,77
1440	10,93	4,70	6,23	21,63	1880	9,37	4,27	5,10	19,64
1450	10,19	4,52	5,67	20,71	1890	8,57	3,94	4,64	18,51
1460	9,46	4,35	5,10	19,81	1900	7,78	3,60	4,18	17,38
1470	9,85	4,52	5,33	20,37	1910	6,99	3,26	3,72	16,25
1480	10,26	4,69	5,56	20,95	1920	6,19	2,93	3,26	15,12
1490	10,66	4,87	5,79	21,53	1930	5,65	2,58	3,07	14,23
1500	11,06	5,05	6,01	22,11	1940	5,32	2,41	2,91	13,73
1510	11,46	5,24	6,22	22,70	1950	4,99	2,28	2,71	13,26
1520	11,86	5,42	6,44	23,39	1960	4,67	2,19	2,48	12,86
1530	12,27	5,61	6,66	23,88	1970	4,33	2,16	2,18	12,49
1540	12,98	5,83	7,16	24,81	1980	4,48	2,21	2,27	12,69
1550	13,69	6,10	7,59	25,79	1990	4,63	2,27	2,36	12,90
1560	14,41	6,42	7,99	26,82	2000	4,79	2,33	2,46	13,12
1570	15,12	6,78	8,34	27,89					
1580	15,83	7,17	8,66	29,00					
1590	16,55	7,60	8,95	30,15					
1600	17,26	8,05	9,21	31,31					
1610	17,40	7,86	9,54	31,26					
1620	17,54	7,72	9,82	31,25					
1630	17,67	7,61	10,06	31,29					
1640	17,82	7,56	10,26	31,38					
1650	17,96	7,55	10,40	31,51					
1660	18,09	7,59	10,49	31,68					
1670	18,23	7,68	10,55	31,92					
1680	18,04	7,64	10,40	31,69					
1690	17,85	7,60	10,25	31,45					
1700	17,67	7,56	10,11	31,23					
1710	17,49	7,52	9,96	31,01					

FIGURE 1 CADPAT™ (TW)

COULEUR: CANADIAN AVERAGE GREEN

FIGURE 1 DCamC™ (RBT)

COULEUR: VERT CANADIEN MOYEN



APPENDIX K TO ANNEX B

NOTICE

This documentation has been reviewed by the technical authority and does not contain controlled goods. Disclosure notices and handling instructions originally received with the document shall continue to apply.



AVIS

Cette documentation a été révisée par l'autorité technique et ne contient pas de marchandises contrôlées. Les avis de divulgation et les instructions de manutention reçues originalement doivent continuer de s'appliquer.

SPECIFICATION

FOR

CLOTH, TWILL, POLYESTER, 216 g/m²

1. SCOPE

1.1 Scope. This specification in its entirety covers the requirements for cloth, twill, polyester, 216 g/m² used for badge backings and accoutrements.

1.2 Classification. The cloth is classified as follows:

Type I Cloth, Twill, Polyester, 216 g/m²,
White
NSN 8305-21-897-9060

Type II Cloth, Twill, Polyester, 216 g/m²,
Black
NSN 8305-21-900-3839

Cloth, Twill, Polyester, 216 g/m²,
Air Force Blue
NSN 8305-21-907-5453

Cloth, Twill, Polyester, 216 g/m²,
Canadian Average Green
NSN 8305-21-904-3191

Cloth, Twill, Polyester, 216 g/m²,
Dark Green
NSN 8305-21-904-3215

Cloth, Twill, Polyester, 216 g/m²,
Red
NSN 8305-21-905-6602

SPÉCIFICATION

POUR

TISSU, ARMURE SERGÉ, POLYESTER, 216 g/m²

1. PORTÉE

1.1 Portée. La présente spécification dans sa totalité vise les exigences pour le tissu, armure sergé, polyester, 216 g/m² utilisé comme tissu de renfort de l'écusson et des attributs.

1.2 Classification. Le tissu est classé comme suit:

Type I Tissu, armure sergé, polyester,
216 g/m², blanc
NNO 8305-21-897-9060

Type II Tissu, armure sergé, polyester,
216 g/m², noir
NNO 8305-21-900-3839

Tissu, armure sergé, polyester,
216 g/m², bleu force aérienne
NNO 8305-21-907-5453

Tissu, armure sergé, polyester,
216 g/m², vert canadien moyen
NNO 8305-21-904-3191

Tissu, armure sergé, polyester,
216 g/m², vert foncé
NNO 8305-21-904-3215

Tissu, armure sergé, polyester,
216 g/m², rouge
NNO 8305-21-905-6602

2. APPLICABLE DOCUMENTS

2.1 Government documents. Not applicable.

2.2 Other publications. The following publications form part of this specification to the extent specified herein. The effective date is that in effect on the date of the invitation to tender. Sources are as shown.

AATCC Test Methods

AATCC
PO Box 12215
Research Triangle Park, NC
27709-2215 USA
Telephone: 919-549-3526
Website: www.aatcc.org

CGSB Standards

Canadian General Standards Board
Place du Portage III, 6B1
11 Laurier Street
Gatineau, Quebec
K1A 1G6 Canada
Telephone: 819-956-0425 or 1-800-665-2472
Email: ncr.cgsb-ongc@tpsgc-pwgsc.gc.ca
Website: <http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc-cgsb/index-eng.html>

2.3 Sealed patterns.

DCGEM 290-85	Cloth, Twill, Polyester, 216 g/m ² , White for colour and finish
DCGEM 291-85	Cloth, serge, wool/polyester, 185 g/m ² , black for colour only
DCGEM 272-88	Cloth, Melton, Wool, 375 g/m ² , Scarlet for colour only
DSSPM 281-01	Cloth, Twist, Nylon/Cotton, 170 g/m ² , Canadian Average Green for colour only
DSSPM 314-05	Cloth, Twill, Polyester, 216 g/m ² , Air Force Blue for colour, construction and finish
DSSPM 315-05	Cloth, Twill, Polyester, 216 g/m ² , Dark Green for

2. DOCUMENTS APPLICABLES

2.1 Documents du gouvernement. Sans objet.

2.2 Autres publications. Les publications suivantes font partie intégrante de la présente spécification dans la mesure prescrite par cette dernière. La version en vigueur à la date d'appel d'offres s'applique. La source de diffusion est celle qui est indiquée.

AATCC Test Methods

AATCC
PO Box 12215
Research Triangle Park, NC
27709-2215 États-Unis
Téléphone: 919-549-3526
Site Internet: www.aatcc.org

Normes de l'ONGC

Office des normes générales du Canada
Place du Portage III, 6B1
11, rue Laurier
Gatineau (Québec)
K1A 1G6 Canada
Téléphone: 819-956-0425 ou 1-800-665-2472
Courriel: ncr.cgsb-ongc@tpsgc-pwgsc.gc.ca
Site Internet: <http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc-cgsb/index-fra.html>

2.3 Modèles approuvés.

DCGEM 290-85	Tissu, armure sergé, polyester, 216 g/m ² , blanc pour la couleur et le fini
DCGEM 291-85	Tissu, armure sergé, laine/polyester, 185 g/m ² , noir pour la couleur seulement
DCGEM 272-88	Tissu de laine melton, 375 g/m ² , écarlate pour la couleur seulement
DSSPM 281-01	Tissu en nylon/coton, simple retors, 170 g/m ² , vert canadien moyen pour la couleur seulement
DSSPM 314-05	Tissu, armure sergé, polyester, 216 g/m ² , bleu force aérienne pour la couleur, la confection et le fini
DSSPM 315-05	Tissu, armure sergé, polyester, 216 g/m ² , vert

colour, construction and finish

foncé pour la couleur, la
confection et le fini

2.4 Order of precedence.

2.4.1 In the event of any inconsistency in contract documents such as contract, specification and sealed patterns, the order of precedence will be contract, specification, and sealed pattern.

2.4.2 In the event of a conflict between the text of this specification and the references cited herein, the text of this specification takes precedence.

2.4.3 In the event of inconsistency within the specification, including inconsistency between languages, the Design Authority (DSSPM 2-11) must be contacted for clarification.

3. REQUIREMENTS

3.1 Workmanship. The material covered by this specification must be free of imperfections or blemishes such as may adversely affect its appearance or serviceability. For inspection purposes, imperfections and blemishes will be considered defects when clearly visible at a normal inspection distance of approximately 1 metre under good, preferably North Light, lighting conditions.

3.2 Sealed patterns. Sealed patterns, when furnished, will constitute the standard only to the extent defined in this specification. Note that the order of precedence prevails (para 2.4). Sealed patterns must be returned to the Crown and under no circumstances may be mutilated or cut.

3.3 Yarns.

3.3.1 Type I. The yarns in both warp and weft must be polyester, textured, 2-ply, 165 tex.

3.3.2 Type II. The yarns in both warp and weft must be dull polyester, textured, 2-ply, 165 tex.

3.4 Fabric.

3.4.1 Type I. The fabric must be a 2/1 right hand twill weave.

3.4.1.1 When tested in accordance with the applicable test methods, the finished fabric must meet the requirements of Table I.

2.4 Ordre de préséance.

2.4.1 En cas de divergence entre les documents contractuels, tels le contrat, la spécification et les modèles approuvés, l'ordre de préséance sera: le contrat, la spécification et les modèles approuvés.

2.4.2 En cas de divergence entre les documents mentionnés aux présentes et le contenu de la présente spécification, cette dernière a préséance.

2.4.3 En cas d'incohérence dans l'énoncé de la spécification, incluant l'incohérence entre les langues, il faut communiquer avec l'autorité responsable de la conception (DAPES 2-11) pour obtenir des précisions.

3. EXIGENCES

3.1 Qualité d'exécution. Le tissu visé par la présente spécification doit être exempt de défauts pouvant nuire à son aspect, sa qualité ou à sa tenue en service. Aux fins d'inspection, les imperfections et les défauts seront considérées comme des défauts lorsqu'elles sont clairement visibles à une distance d'inspection normale d'environ 1 mètre sous bonne conditions d'éclairage, de préférence la lumière du nord.

3.2 Modèles approuvés. Lorsque fourni, le modèle approuvé doit constituer la norme en ce qui a trait seulement dans la mesure définie dans la présente spécification. Nota – L'ordre de préséance (par. 2.4) doit être respecté. Les modèles approuvés doivent être renvoyés au gouvernement et en aucun cas peut être endommagés ni coupés.

3.3 Fils.

3.3.1 Type I. Les fils de chaîne et de trame doivent être en polyester texturé, deux brins, 165 tex.

3.3.2 Type II. Les fils de chaîne et de trame doivent être en polyester texturé mat, deux brins, 165 tex.

3.4 Tissu.

3.4.1 Type I. Le tissu doit être un sergé 2/1 à droite.

3.4.1.1 Le tissu fini doit respecter les exigences du tableau I lorsqu'il est mis à l'essai conformément aux méthodes d'essai applicables.

3.4.2 Type II. The fabric must be a 2/1 right hand twill weave.

3.4.2.1 When tested in accordance with the applicable test methods, the finished fabric must meet the requirements of Table II.

3.5 Colour. Colour must be as specified in the procurement documents.

3.5.1 The colour required must match the applicable sealed pattern or numerical colour co-ordinates, whichever is specified.

3.5.2 Visual colour matching must be carried out in North sky light in the Northern hemisphere (Daylight D65) conditions in accordance with AATCC Evaluation Procedure 9, Visual Assessment of Colour Difference of Textiles, Option B. Unless otherwise specified, the colour difference between sealed pattern and the proposed fabric sample should be GS 4 or better.

3.5.2.1 There must be minimal “flare” or metamerism when the light source changes (for example, no greater than a difference of GS 4).

3.5.3 Colour coordinates: Although CIE L*a*b* coordinates are not specified for some colours, instrumental colour readings, should be used *in conjunction with the visual evaluation*. Visual match will prevail.

3.5.3.1 Illuminant D65, 10 degree observer, 8°/t geometry of illumination and viewing with specular component included, must be used for instrumental measurement and colour calculation.

3.5.3.2 Sample preparation for all colour measurements must be in accordance with AATCC Instrumental Measurement Procedure #6, A1.3, non-opaque samples. It has been found that at least 4 layers of self-fabric are usually required to provide consistent readings. A standard black backing is recommended. It is the responsibility of the operator to determine and follow a standard sample preparation which meets the stated conditions.

3.5.3.3 For colour comparison and acceptance purposes, the applicable sealed pattern and the subject fabric sample must be measured using the same instrument on the same date under the same conditions.

3.5.3.3.1 The measured CIE L*a*b* colour coordinates

3.4.2 Type II. Le tissu doit être un sergé 2/1 à droite.

3.4.2.1 Le tissu fini doit respecter les exigences du tableau II lorsqu’il est mis à l’essai conformément aux méthodes d’essai applicables.

3.5 Couleur. La couleur doit être celle qui est précisée dans les documents d’achat.

3.5.1 La couleur doit correspondre au modèle approuvé applicable ou aux couleurs numériques coordonnées, selon le cas.

3.5.2 L’appariement des couleurs visibles doit être réalisé sous la lumière du nord dans les conditions de l’hémisphère Nord (lumière du jour D65), conformément à la procédure d’évaluation n° 9 de l’AATCC, option B (évaluation visuelle de la différence de couleur des textiles). Sauf indication contraire, la différence de couleur entre le modèle réglementaire et l’échantillon de tissu proposé doit être de 4 ou plus sur l’échelle de gris.

3.5.2.1 Le métamérisme doit être minimal lorsque la source de lumière change (par exemple, une différence d’au plus 4 sur l’échelle de gris).

3.5.3 Coordonnées de couleur : Bien que les coordonnées CIE L*a*b* ne sont pas indiquées pour certaines couleurs, on devrait utiliser les lectures des couleurs sur appareil *avec l’évaluation visuelle*. Le match visuel prévaudra.

3.5.3.1 L’illuminant D65, à 10°, 8°/t géométrie d’illumination et de la visualisation avec composante spéculaire incluse, doit être utilisé pour la mesure instrumentale et le calcul de la couleur.

3.5.3.2 La préparation d’un échantillon pour toutes les mesures de couleur doit se faire conformément à la procédure n° 6, Instrumental Measurement Procedure de l’AATCC, A1.3, échantillons non opaques. Il a été découvert qu’au moins quatre épaisseurs de tissu à même sont généralement requises pour fournir des lectures constantes. Un support noir standard est recommandé. C’est la responsabilité de l’exploitant de déterminer et de suivre une procédure de préparation d’un échantillon standard qui satisfait aux conditions énoncées.

3.5.3.3 Aux fins de comparaison des couleurs et d’acceptation, le modèle réglementaire et l’échantillon de tissu sujet applicables doivent être mesurés avec le même appareil, à la même date et dans les mêmes conditions.

3.5.3.3.1 Les coordonnées de couleur CIE L*a*b*

for both the sealed pattern and the subject fabric must be reported.

3.5.3.3.2 The $\Delta E_{CMC(2:1)}$ colour difference between the two must be calculated and reported.

3.5.3.3.3 The $\Delta E_{CMC(2:1)}$ between the sealed pattern and the proposed fabric must be no greater than 1.0.

3.6 Finish.

3.6.1 Both Type I and Type II cloth must be heat set at a minimum temperature of 182°C after dyeing.

3.6.2 Type I cloth must have a soil release finish.

3.6.3 Type II cloth does not require a soil release finish and must be free from any chemical finish additives.

3.7 Length. Unless otherwise specified, the cloth is to be delivered in lengths of approximately 80 metres with not more than two lengths per piece, the shorter of which may not be less than 20 metres.

3.8 Piece marking. Each piece of cloth must have a label attached to the selvedge at one end.

3.8.1 The label is to be made of linen, spun-bonded olefin or heavy cardboard with a reinforced eyelet for attaching a tying cord.

3.8.2 The label must be legibly printed with the following information:

- a) Contractor's identification
- b) Gross length in metres (including allowance)
- c) Net length in metres
- d) Piece number
- e) Number of lengths per piece
- f) Nomenclature
- g) Colour
- h) Specification number
- i) Contract number, month and year
- j) NATO Stock Number

4. QUALITY CONTROL / INSPECTION

4.1 Unless otherwise specified in the contract or procurement documents, the contractor is responsible for the performance of all inspection requirements as specified herein. Contractors may utilize their own or

mesurées pour le modèle réglementaire et le tissu sujet doivent être consignées dans un rapport.

3.5.3.3.2 La différence de couleur $\Delta E_{CMC(2:1)}$ entre les deux doit être calculée et consignée dans un rapport.

3.5.3.3.3 La différence $\Delta E_{CMC(2:1)}$ entre le modèle réglementaire et le tissu proposé ne doit pas dépasser 1,0.

3.6 Fini.

3.6.1 Les tissus de type I et II doivent être thermocollés à une température d'au moins 182°C après teinture.

3.6.2 Le tissu de type I doit comporter une finition facilitant le lavage.

3.6.2.1 Le tissu de type II ne nécessite pas de finition facilitant le lavage et ne doit contenir aucun additif de finition chimique.

3.7 Longueur. Sauf indication contraire, le tissu doit être livré en longueurs d'environ 80 m avec au plus deux longueurs par pièce, dont la plus courte ne doit pas être inférieure à 20 m.

3.8 Marquage des pièces. Une étiquette doit être apposée sur la lisière à une extrémité de chaque pièce.

3.8.1 L'étiquette doit être en toile de lin, en oléfine thermoliée ou en carton fort et percée d'un œillet renforcé permettant d'attacher une ficelle.

3.8.2 L'étiquette doit porter les indications suivantes en caractères lisibles:

- a) Identification de l'entrepreneur
- b) Longueur brute en mètres (y compris la réserve)
- c) Longueur nette en mètres
- d) Numéro de la pièce
- e) Nombre de longueurs par pièce
- f) Nomenclature
- g) Couleur
- h) Numéro de la spécification
- i) Numéro, mois et année du contrat
- j) Numéro de nomenclature OTAN

4. CONTRÔLE DE LA QUALITÉ / INSPECTION

4.1 Sauf indication contraire dans le contrat ou les documents d'achat, l'entrepreneur est tenu d'effectuer les inspections mentionnées dans la présente spécification. Il peut utiliser à cette fin son propre

any other inspection facility acceptable to the Government or its designated representative. The Government reserves the right to perform any of the inspections specified herein, where such inspections are deemed necessary to ensure material and services conform to prescribed requirements. The contractor is responsible for ensuring that all material or services submitted to the Government for acceptance comply with all requirements of the contract.

5. PACKAGING

5.1 Packaging and Packing. Unless otherwise specified, packaging, packing, delivery and marking must be in accordance with the terms of the contract.

6. NOTES

6.1 Ordering data. Procurement documents should specify the following:

- a) Title, number and date of this specification
- b) Type of cloth required
- c) Colour required
- d) Packaging and marking of shipping containers
- e) The Design Authority
- f) The Quality Assurance Authority

6.2 Definition of terms.

6.2.1 Design Authority. The Design Authority is the Government agency responsible for technical aspects of design and changes to design. Unless otherwise specified in the contract, the Design Authority is the Director Soldier Systems Program Management, DSSPM.

6.2.2 Quality Assurance Authority. The Quality Assurance Authority is the Government agency responsible for providing assurance that material and services supplied by the contractor conform to specified requirements. The Quality Assurance Authority is the Director Quality Assurance.

6.2.3 Master sealed pattern. A master sealed pattern is the authorized prototype of the item to be produced and is held only by the Government.

6.2.4 Sealed pattern. A sealed pattern is an exact

matériel d'inspection ou celui de tout autre établissement acceptable au gouvernement du Canada ou à son représentant désigné. Le gouvernement se réserve le droit d'effectuer les inspections mentionnées dans la présente spécification, lorsqu'elles sont nécessaires pour garantir que le matériel et les services sont conformes aux exigences prescrites. L'entrepreneur doit s'assurer que le matériel et les services proposés au gouvernement sont conformes aux exigences du contrat.

5. CONDITIONNEMENT

5.1 Conditionnement et emballage. Sauf indication contraire, le conditionnement, l'emballage, la livraison et le marquage des contenants d'expédition doivent être conformes aux modalités du contrat.

6. REMARQUES

6.1 Données de commande. Les documents d'achat devraient préciser:

- a) Titre, numéro et date de la présente spécification
- b) Type de tissu requis
- c) Couleur requise
- d) Conditionnement et marquage des contenants d'expédition
- e) Autorité responsable de la conception
- f) Autorité responsable de l'assurance de la qualité.

6.2 Définition des termes.

6.2.1 Autorité responsable de la conception. L'autorité responsable de la conception est l'organisme gouvernemental chargé des aspects techniques de la conception et des modifications connexes. Sauf indication contraire dans le contrat, il s'agit de la Direction, Administration du programme de l'équipement du soldat (DAPES).

6.2.2 Autorité responsable de l'assurance de la qualité. Organisme gouvernemental chargé d'assurer que le matériel et les services fournis par l'entrepreneur respectent les exigences prescrites. L'autorité responsable de l'assurance de la qualité est le directeur de l'assurance de la qualité.

6.2.3 Modèle approuvé principal. Prototype autorisé de l'article qui doit être fabriqué et dont le gouvernement est le détenteur.

6.2.4 Modèle approuvé. Copie exacte du modèle

duplicate of the master sealed pattern and is available to the manufacturer to be used as a guide in production.

approuvé principal mis à la disposition du fabricant qui doit l'utiliser comme un guide.

7. ENVIRONMENTAL, HEALTH, AND SAFETY

7. ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ

7.1 Recycled, recovered, and/or environmentally preferable materials. Recycled, recovered, and/or environmentally preferable materials should be used to the maximum extent possible, provided that the materials meet or exceed the operational and maintenance requirements, and promote economically advantageous life cycle costs.

7.1 Matériaux recyclés, récupérés et/ou écologiques. Des matériaux recyclés, récupérés et/ou écologiques devraient être utilisés autant que possible, pourvu qu'ils respectent les exigences opérationnelles et les exigences en matière d'entretien, ou les dépassent, et qu'ils favorisent des économies pendant le cycle de vie des articles.

7.1.1 Manufacturing processes with minimal environmental impact are encouraged.

7.1.1 Les procédés de fabrication ayant une incidence minimale sur l'environnement sont recommandés.

7.1.2 The use of environmentally preferable materials and manufacturing methods applies to the items covered by this specification as well as to any of the packaging and shipping materials and methods required for delivery.

7.1.2 L'utilisation de matériaux et de procédés de fabrication écologiques s'applique aux articles visés par la présente spécification ainsi qu'aux matériaux et méthodes de conditionnement et d'emballage nécessaires pour la livraison.

7.2 Although certification is not a requirement at this time, textile materials covered by this specification should be eligible for certification to OEKO-TEX Standard 100 for class III products.

7.2 Bien que la certification ne soit pas une exigence en ce moment, les textiles visés par la présente spécification devraient être admissibles à une certification selon la norme 100 d'OEKO-TEX pour les produits de classe III.

7.3 The production of a product to this specification, or the evaluation of a product to this specification, may require the use of materials and/or equipment that could be hazardous. This specification does not purport to address all safety, health and environmental concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this specification to establish appropriate safety, health and environmental practices and to determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

7.3 La fabrication ou l'évaluation d'un produit conformément à la présente spécification pourrait nécessiter l'utilisation de matériel ou d'équipement dangereux. La présente spécification n'a pas pour objet de traiter de toutes les préoccupations relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement liées à son utilisation. Il incombe à l'utilisateur de la spécification d'établir au préalable des méthodes appropriées qui tiennent compte des questions d'environnement, de santé et de sécurité, et de déterminer les restrictions approuvées applicables.

Table I Requirements for Finished Fabric, Type I (white)

Property	Test Method	Minimum Acceptable	Maximum Acceptable
Mass	CAN/CGSB-4.2 No. 5.1	206 g/m ²	226 g/m ²
Width (excluding selvage)	CAN/CGSB-4.2 No. 4.1	148 cm	152 cm
Fabric Count (yarns per cm)	CAN/CGSB-4.2 No. 6	Warp: 25.5 Weft: 20	Warp: 28.5 Weft: 25
Tearing Strength	CAN/CGSB-4.2 No. 12.1	Warp: 50 N Weft: 45 N	
Breaking Strength	CAN/CGSB-4.2 No. 9.1	Warp: 1200 N Weft: 1000 N	
Dimensional Change in Wetting (tensionless pressing)	CAN/CGSB-4.2 No. 25.1		Warp: 0% Weft: 0%
Colourfastness to Light	AATCC 16.3 (Option 3)	Sample Grey Scale 4 after 40 AATCC Fading Units	

Tableau I Exigences relatives au tissu fini, Type I (le tissu blanc)

Propriété	Méthode d'essai	Exigences minimales	Exigences maximales
Masse	CAN/CGSB-4.2 N° 5.1	206 g/m ²	226 g/m ²
Largeur (sauf lisières)	CAN/CGSB-4.2 N° 4.1	148 cm	152 cm
Contexture (fils par cm)	CAN/CGSB-4.2 N° 6	Chaîne: 25.5 Trame: 20	Chaîne: 28.5 Trame: 25
Résistance à la déchirure	CAN/CGSB-4.2 N° 12.1	Chaîne: 50 N Trame: 45 N	
Résistance à la rupture	CAN/CGSB-4.2 N° 9.1	Chaîne: 1200 N Trame: 1000 N	
Variation dimensionnelle au trempage dans l'eau (avec pressage sans tension)	CAN/CGSB-4.2 N° 25.1		Chaîne: 0% Trame: 0%
Solidité de la teinture à la lumière	AATCC 16.3 (Option 3)	Échantillon – Échelle de gris 4 après l'exposition à 40 unités de l'AATCC	

Table II Requirements for Finished Fabric, Type II (black and colours)

Property	Test Method	Minimum Acceptable	Maximum Acceptable
Mass	CAN/CGSB-4.2 No. 5.1	206 g/m ²	226 g/m ²
Width (excluding selvedge)	CAN/CGSB-4.2 No. 4.1	148 cm	152 cm
Fabric Count (yarns per cm)	CAN/CGSB-4.2 No. 6	Warp: 25.5 Weft: 20	Warp: 28.5 Weft: 25
Tearing Strength	CAN/CGSB-4.2 No. 12.1	Warp: 50 N Weft: 45 N	
Breaking Strength	CAN/CGSB-4.2 No. 9.1	Warp: 1200 N Weft: 1000 N	
Dimensional Change in Wetting (tensionless pressing)	CAN/CGSB-4.2 No. 25.1		Warp: 0% Weft: 0%
Colourfastness to Crocking	CAN/CGSB-4.2 No. 22 (Tests 6.1 & 6.2)		Colour change: Dry: GS 5 Wet: GS 5 Staining: Dry: GS 5 Wet: GS 5
Colourfastness to Washing	CAN/CGSB-4.2 No. 19.1 (Test No. 2) cotton and polyester white test fabrics		Colour change: GS 4 Staining: GS 4
Colourfastness to Light	AATCC 16.3 (Option 3)	Sample Grey Scale 4 after 40 AATCC Fading Units	
Colourfastness to Dry Cleaning Solvent	CAN/CGSB-4.2 No. 29.1		Colour change: GS 5
Colourfastness to Hot Pressing	CAN/CGSB-4.2 No. 31 dry press at 185°C for 20 seconds with a multifibre test fabric next to test specimen		No staining of the polyester in the multifibre test fabric.

Tableau II Exigences relatives au tissu fini, Type II (les tissus noirs et des couleurs)

Propriété	Méthode d'essai	Exigences minimales	Exigences maximales
Masse	CAN/CGSB-4.2 N° 5.1	206 g/m ²	226 g/m ²
Largeur (sauf lisières)	CAN/CGSB-4.2 N° 4.1	148 cm	152 cm
Contexture (fils par cm)	CAN/CGSB-4.2 N° 6	Chaîne: 25.5 Trame: 20	Chaîne: 28.5 Trame: 25
Résistance à la déchirure	CAN/CGSB-4.2 N° 12.1	Chaîne: 50 N Trame: 45 N	
Résistance à la rupture	CAN/CGSB-4.2 N° 9.1 (essai 6.1)	Chaîne: 1200 N Trame: 1000 N	
Variation dimensionnelle au trempage dans l'eau (avec pressage sans tension)	CAN/CGSB-4.2 N° 25.1		Chaîne: 0% Trame: 0%
Solidité de la couleur au frottement (dégorgement)	CAN/CGSB-4.2 N° 22 (essais 6.1 & 6.2)		Changement de couleur et tachage: sec: échelle de gris 5 mouillé: échelle de gris 5
Solidité de la couleur au lavage	CAN/CGSB-4.2 N° 19.1 (essai n° 2) essais sur tissus blancs en coton et polyester		Changement de couleur et tachage: échelle de gris 4
Solidité de la teinture à la lumière	AATCC 16.3 (Option 3)	Échantillon – Échelle de gris 4 après l'exposition à 40 unités de l'AATCC	
Solidité de la couleur au solvant de nettoyage à sec	CAN/CGSB-4.2 N° 29.1		Changement de couleur: échelle de gris 5
Solidité des teintures au repassage à chaud	CAN/CGSB-4.2 N° 31 pressage sec à 185°C pendant 20 secondes avec un tissu de test multifibres à côté de l'échantillon à tester		Aucun tachage du polyester dans le tissu de test multifibre.

ATTACHMENT 1 TO APPENDIX A TO ANNEX B TO W8486-217613 TECHNICAL SUPPLEMENT FOR ARMY RANK PATCH, CADPAT (TW)

Specification governing all these new rank patches / Spécification applicable à tous ces nouveaux insignes de grade	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
	1 of 22	1 de 22
NATO Stock Number / Numéro de nomenclature OTAN	8455-20-006-9452	8455-20-006-9452
Nomenclature	INSIGNIA, RANK, NONCOMMISSIONED MEMBER; Insignia, Rank, Pte, Canadian Army, Light Green Embroidery on CADPAT (TW) Background, Patch-style; Dark Green Embroidery Border; hook back	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, insigne de grade, Sdt, L'ARMEE CANADIENNE, broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncé, ruban à crochets à l'endos.
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 622-12	DSSPM 622-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	CADPAT NSN 8305-21-920-3746 TYPE 1 (Cloth Twist Nylon/Cotton Lightweight 170g/m2 Type 1)	DCamC NNO 8305-21-920-3746 TYPE 1 (tissu léger de nylon et coton simple retors, 170 g/m ² , type 1)
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, 24 Tex cotton or 40 Tex cotton, matte finish in accordance with sealed pattern for merrowed edge	Fil de broderie, coton, 24 ou 40 tex, fini mat conforme au modèle réglementaire pour la bordure au point merrow.
Metallic Yarn / Fil métallique	N/A	S.O.
Backing / Endos	As per Para 3.3.5	Conformément au paragraphe 3.3.5.
Edge / Bord	Merrow edging in dark green in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow vert foncé conforme au modèle réglementaire.
Colours / Couleur	Light-green matte finish for embroidery Dark green matte finish for merrowed edge	Fini mat vert pâle pour la broderie Fini mat vert foncé pour la bordure au point merrow
Notes	Item is to Match Sealed Sample in Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire.
Date Prepared / Date de préparation	25-Apr-12	25-Apr-12
Date Modified / Date de modification	20-Nov-20	20-Nov-20
	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22 2 of 22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22 2 de 22
NATO Stock Number / Numéro de nomenclature OTAN	8455-20-006-9453	8455-20-006-9453
Nomenclature	INSIGNIA, RANK, NONCOMMISSIONED MEMBER; Insignia, Rank, Pte, Level 4, Canadian Army, Light Green Embroidery on CADPAT (TW) Background, Patch-style; Dark Green Embroidery Border; hook back	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, insigne de grade, Sdt, niveau 4, L'ARMEE CANADIENNE, broderie vert pâle sur fond DCamC (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncé, ruban à crochets à l'endos.
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 623-12	DSSPM 623-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	CADPAT NSN 8305-21-920-3746 TYPE 1 (Cloth Twist Nylon/Cotton Lightweight 170g/m2 Type 1)	DCamC NNO 8305-21-920-3746 TYPE 1 (tissu léger de nylon et coton simple retors, 170 g/m ² , type 1)
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, 24 Tex cotton, matte finish, in accordance with sealed pattern for embroidery and 24 Tex cotton or 40 Tex cotton, matte finish in accordance with sealed pattern for merrowed edge	Fil de broderie, coton, 24 tex, fini mat conforme au modèle réglementaire pour la broderie et coton, 24 ou 40 tex, fini mat conforme au modèle réglementaire pour la bordure au point merrow.
Metallic Yarn / Fil métallique	N/A	S.O.
Backing / Endos	As per Para 3.3.5	Conformément au paragraphe 3.3.5.
Edge / Bord	Merrow edging in dark green in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow vert foncé conforme au modèle réglementaire.
Colours / Couleur	Light-green matte finish for embroidery Dark green matte finish for merrowed edge	Fini mat vert pâle pour la broderie Fini mat vert foncé pour la bordure au point merrow
Notes	Item is to Match Sealed Sample in Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire.
Date Prepared / Date de préparation	25-Apr-12	25-Apr-12
Date Modified / Date de modification	20-Nov-20	20-Nov-20

ATTACHMENT 1 TO APPENDIX A TO ANNEX B TO W8486-217613 TECHNICAL SUPPLEMENT FOR ARMY RANK PATCH, CADPAT (TW)

	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22 3 of 22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22 3 de 22
NATO Stock Number / Numéro de nomenclature OTAN	8455-20-006-9454	8455-20-006-9454
Nomenclature	Insignia, Rank, Pte, Cpl, Non Commissioned Member, CF LAND, Light Green Embroidery on CADPAT (TW) Background, Patch-style; Dark Green Embroidery Border; hook back	Insigne de grade, Sdt, Cpl, militaire du rang, L'ARMEE CANADIENNE, broderie vert pâle sur fond DCamC (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncé, ruban à crochets à l'endos.
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 624-12	DSSPM 624-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	CADPAT NSN 8305-21-920-3746 TYPE 1 (Cloth Twist Nylon/Cotton Lightweight 170g/m2 Type 1)	DCamC NNO 8305-21-920-3746 TYPE 1 (tissu léger de nylon et coton simple retors, 170 g/m ² , type 1)
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, 24 Tex cotton, matte finish, in accordance with sealed pattern for embroidery and 24 Tex cotton or 40 Tex cotton, matte finish in accordance with sealed pattern for merrowed edge	Fil de broderie, coton, 24 tex, fini mat conforme au modèle réglementaire pour la broderie et coton, 24 ou 40 tex, fini mat conforme au modèle réglementaire pour la bordure au point merrow.
Metallic Yarn / Fil métallique	N/A	S.O.
Backing / Endos	As per Para 3.3.5	Conformément au paragraphe 3.3.5.
Edge / Bord	Merrow edging in dark green in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow vert foncé conforme au modèle réglementaire.
Colours / Couleur	Light-green matte finish for embroidery Dark green matte finish for merrowed edge	Fini mat vert pâle pour la broderie Fini mat vert foncé pour la bordure au point merrow
Notes	Item is to Match Sealed Sample in Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire.
Date Prepared / Date de préparation	25-Apr-12	25-Apr-12
Date Modified / Date de modification	20-Nov-20	20-Nov-20
	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22 4 of 22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22 4 de 22
NATO Stock Number / Numéro de nomenclature OTAN	8455-20-006-9455	8455-20-006-9455
Nomenclature	Insignia, Rank, M/Cpl, Non-Commissioned Officer, CF LAND, Light Green Embroidery on CADPAT (TW) Background, Patch-style; Dark Green Embroidered Border; hook back	Insigne de grade, Cplc, militaire du rang, L'ARMEE CANADIENNE, broderie vert pâle sur fond DCamC (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncé, ruban à crochets à l'endos.
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 625-12	DSSPM 625-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	CADPAT NSN 8305-21-920-3746 TYPE 1 (Cloth Twist Nylon/Cotton Lightweight 170g/m2 Type 1)	DCamC NNO 8305-21-920-3746 TYPE 1 (tissu léger de nylon et coton simple retors, 170 g/m ² , type 1)
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, 24 Tex cotton, matte finish, in accordance with sealed pattern for embroidery and 24 Tex cotton or 40 Tex cotton, matte finish in accordance with sealed pattern for merrowed edge	Fil de broderie, coton, 24 tex, fini mat conforme au modèle réglementaire pour la broderie et coton, 24 ou 40 tex, fini mat conforme au modèle réglementaire pour la bordure au point merrow.
Metallic Yarn / Fil métallique	N/A	S.O.
Backing / Endos	As per Para 3.3.5	Conformément au paragraphe 3.3.5.
Edge / Bord	Merrow edging in dark green in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow vert foncé conforme au modèle réglementaire.
Colours / Couleur	Light-green matte finish for embroidery Dark green matte finish for merrowed edge	Fini mat vert pâle pour la broderie Fini mat vert foncé pour la bordure au point merrow
Notes	Item is to Match Sealed Sample in Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire.
Date Prepared / Date de préparation	25-Apr-12	25-Apr-12
Date Modified / Date de modification	20-Nov-20	20-Nov-20

ATTACHMENT 1 TO APPENDIX A TO ANNEX B TO W8486-217613 TECHNICAL SUPPLEMENT FOR ARMY RANK PATCH, CADPAT (TW)

	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22 5 of 22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22 5 de 22
NATO Stock Number / Numéro de nomenclature OTAN	8455-20-006-9456	8455-20-006-9456
Nomenclature	Insignia, Rank, Sgt, Non-Commissioned Officer, CF LAND, Light Green Embroidery on CADPAT (TW) Background, patch-style; Dark Green Embroidered Border; hook back	Insigne de grade, Sgt, militaire du rang, L'ARMÉE CANADIENNE, broderie vert pâle sur fond DCamC (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncé, ruban à crochets à l'endos.
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 626-12	DSSPM 626-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	CADPAT NSN 8305-21-920-3746 TYPE 1 (Cloth Twist Nylon/Cotton Lightweight 170g/m2 Type 1)	DCamC NNO 8305-21-920-3746 TYPE 1 (tissu léger de nylon et coton simple retors, g/m ² , type 1)
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, 24 Tex cotton, matte finish, in accordance with sealed pattern for embroidery and 24 Tex cotton or 40 Tex cotton, matte finish in accordance with sealed pattern for merrowed edge	Fil de broderie, coton, 24 tex, fini mat conforme au modèle réglementaire pour la broderie et coton, 24 ou 40 tex, fini mat conforme au modèle réglementaire pour la bordure au point merrow.
Metallic Yarn / Fil métallique	N/A	S.O.
Backing / Endos	As per Para 3.3.5	Conformément au paragraphe 3.3.5.
Edge / Bord	Merrow edging in dark green in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow vert foncé conforme au modèle réglementaire.
Colours / Couleur	Light-green matte finish for embroidery Dark green matte finish for merrowed edge	Fini mat vert pâle pour la broderie Fini mat vert foncé pour la bordure au point merrow
Notes	Item is to Match Sealed Sample in Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire.
Date Prepared / Date de préparation	25-Apr-12	25-Apr-12
Date Modified / Date de modification	20-Nov-20	20-Nov-20
	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22 6 of 22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22 6 de 22
NATO Stock Number / Numéro de nomenclature OTAN	8455-20-008-0985	8455-20-008-0985
Nomenclature	Insignia, Rank, Warrant Officer, CF LAND, Light Green Embroidery on CADPAT (TW) Background, patch-style; Dark Green Embroidered Border, hook back (large crown)	Insigne de grade, adjudant, L'ARMÉE CANADIENNE, broderie vert pâle sur fond DCamC (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncé, ruban à crochets à l'endos «grande couronne»
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 712-13	DSSPM 712-13
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	CADPAT NSN 8305-21-920-3746 TYPE 1 (Cloth Twist Nylon/Cotton Lightweight 170g/m2 Type 1)	DCamC NNO 8305-21-920-3746 TYPE 1 (tissu léger de nylon et coton simple retors, 170 g/m2, type 1)
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, 24 Tex cotton, matte finish, in accordance with sealed pattern for embroidery and 24 Tex cotton or 40 Tex cotton, matte finish in accordance with sealed pattern for merrowed edge	Fil de broderie, coton, 24 tex, fini mat conforme au modèle réglementaire pour la broderie et coton, 24 ou 40 tex, fini mat conforme au modèle réglementaire pour la bordure au point merrow.
Metallic Yarn / Fil métallique	N/A	S.O.
Backing / Endos	As per Para 3.3.5	Conformément au paragraphe 3.3.5.
Edge / Bord	Merrow edging in dark green in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow vert foncé conforme au modèle réglementaire.
Colours / Couleur	Light-green matte finish for embroidery Dark green matte finish for merrowed edge	Fini mat vert pâle pour la broderie Fini mat vert foncé pour la bordure au point merrow
Notes	Item is to Match Sealed Sample in Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire.
Date Prepared / Date de préparation	25-Apr-12	25-Apr-12
Date Modified / Date de modification	20-Nov-20	20-Nov-20

ATTACHMENT 1 TO APPENDIX A TO ANNEX B TO W8486-217613 TECHNICAL SUPPLEMENT FOR ARMY RANK PATCH, CADPAT (TW)

	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22 7 of 22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22 7 de 22
NATO Stock Number / Numéro de nomenclature OTAN	8455-20-006-9458	8455-20-006-9458
Nomenclature	Insignia, Rank, Master Warrant Officer, CF LAND, Light Green Embroidery on CADPAT (TW) Background, patch-style; Dark Green Embroidered Border, hook back	Insigne de grade, adjudant-maître, L'ARMEE CANADIENNE, broderie vert pâle sur fond DCamC (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncé, ruban à crochets à l'endos.
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 628-12	DSSPM 628-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	CADPAT NSN 8305-21-920-3746 TYPE 1 (Cloth Twist Nylon/Cotton Lightweight 170g/m2 Type 1)	DCamC NNO 8305-21-920-3746 TYPE 1 (tissu léger de nylon et coton simple retors, 170 g/m ² , type 1)
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, 24 Tex cotton, matte finish, in accordance with sealed pattern for embroidery and 24 Tex cotton or 40 Tex cotton, matte finish in accordance with sealed pattern for merrowed edge	Fil de broderie, coton, 24 tex, fini mat conforme au modèle réglementaire pour la broderie et coton, 24 ou 40 tex, fini mat conforme au modèle réglementaire pour la bordure au point merrow.
Metallic Yarn / Fil métallique	N/A	S.O.
Backing / Endos	As per Para 3.3.5	Conformément au paragraphe 3.3.5.
Edge / Bord	Merrow edging in dark green in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow vert foncé conforme au modèle réglementaire.
Colours / Couleur	Light-green matte finish for embroidery Dark green matte finish for merrowed edge	Fini mat vert pâle pour la broderie Fini mat vert foncé pour la bordure au point merrow
Notes	Item is to Match Sealed Sample in Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire.
Date Prepared / Date de préparation	25-Apr-12	25-Apr-12
Date Modified / Date de modification	20-Nov-20	20-Nov-20
	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22 8 of 22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22 8 de 22
NATO Stock Number / Numéro de nomenclature OTAN	8455-20-006-9459	8455-20-006-9459
Nomenclature	Insignia, Rank, Chief Warrant Officer, CF LAND, Light Green Embroidery on CADPAT (TW) Background, patch-style; Dark Green Embroidered Border, hook back	Insigne de grade, adjudant-chef, L'ARMEE CANADIENNE, broderie vert pâle sur fond DCamC (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncé, ruban à crochets à l'endos.
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 629-12	DSSPM 629-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	CADPAT NSN 8305-21-920-3746 TYPE 1 (Cloth Twist Nylon/Cotton Lightweight 170g/m2 Type 1)	DCamC NNO 8305-21-920-3746 TYPE 1 (tissu léger de nylon et coton simple retors, 170 g/m ² , type 1)
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, 24 Tex cotton, matte finish, in accordance with sealed pattern for embroidery and 24 Tex cotton or 40 Tex cotton, matte finish in accordance with sealed pattern for merrowed edge	Fil de broderie, coton, 24 tex, fini mat conforme au modèle réglementaire pour la broderie et coton, 24 ou 40 tex, fini mat conforme au modèle réglementaire pour la bordure au point merrow.
Metallic Yarn / Fil métallique	N/A	S.O.
Backing / Endos	As per Para 3.3.5	Conformément au paragraphe 3.3.5.
Edge / Bord	Merrow edging in dark green in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow vert foncé conforme au modèle réglementaire.
Colours / Couleur	Light-green matte finish for embroidery Dark green matte finish for merrowed edge	Fini mat vert pâle pour la broderie Fini mat vert foncé pour la bordure au point merrow
Notes	Item is to Match Sealed Sample in Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire.
Date Prepared / Date de préparation	25-Apr-12	25-Apr-12
Date Modified / Date de modification	20-Nov-20	20-Nov-20

ATTACHMENT 1 TO APPENDIX A TO ANNEX B TO W8486-217613 TECHNICAL SUPPLEMENT FOR ARMY RANK PATCH, CADPAT (TW)

	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22 9 of 22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22 9 de 22
NATO Stock Number / Numéro de nomenclature OTAN	8455-20-006-9460	8455-20-006-9460
Nomenclature	INSIGNIA, RANK; Senior Appointment., Chief Warrant Officer, CF Land, Embroidered Cdn C Of A with CF Crest Below in Light Green Embroidery on CADPAT (TW) Background, patch style; Dark Green Embroidered Border, hook back, "CANADA"	INSIGNE DE GRADE, poste supérieur, adjudant-chef, L'ARMÉE CANADIENNE, armoiries du Canada brodées au-dessus de l'écusson des FC brodé en vert pâle sur fond DCamC (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncé, ruban à crochets à l'endos, « CANADA ».
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 630-12	DSSPM 630-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	CADPAT NSN 8305-21-920-3746 TYPE 1 (Cloth Twist Nylon/Cotton Lightweight 170g/m2 Type 1)	DCamC NNO 8305-21-920-3746 TYPE 1 (tissu léger de nylon et coton simple retors, 170 g/m ² , type 1)
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, 24 Tex cotton, matte finish, in accordance with sealed pattern for embroidery and 24 Tex cotton or 40 Tex cotton, matte finish in accordance with sealed pattern for merrowed edge	Fil de broderie, coton, 24 tex, fini mat conforme au modèle réglementaire pour la broderie et coton, 24 ou 40 tex, fini mat conforme au modèle réglementaire pour la bordure au point merrow.
Metallic Yarn / Fil métallique	N/A	S.O.
Backing / Endos	As per Para 3.3.5	Conformément au paragraphe 3.3.5.
Edge / Bord	Merrow edging in dark green in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow vert foncé conforme au modèle réglementaire.
Colours / Couleur	Light-green matte finish for embroidery Dark green matte finish for merrowed edge	Fini mat vert pâle pour la broderie Fini mat vert foncé pour la bordure au point merrow
Notes	Item is to Match Sealed Sample in Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire.
Date Prepared / Date de préparation	25-Apr-12	25-Apr-12
Date Modified / Date de modification	20-Nov-20	20-Nov-20
	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22 10 of 22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22 10 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-006-9461	8455-20-006-9461
Nomenclature	Insignia, Rank, Army Sergeant Major, CF LAND, Light Green Embroidery on CADPAT (TW) Background, patch-style; Dark Green Embroidered Border, hook back, "CANADA"	Insigne de grade, sergent-major de l'armée, L'ARMÉE CANADIENNE, broderie vert pâle sur fond DCamC (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncé, ruban à crochets à l'endos, « CANADA ».
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 631-12	DSSPM 631-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	CADPAT NSN 8305-21-920-3746 TYPE 1 (Cloth Twist Nylon/Cotton Lightweight 170g/m2 Type 1)	DCamC NNO 8305-21-920-3746 TYPE 1 (tissu léger de nylon et coton simple retors, 170 g/m ² , type 1)
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, 24 Tex cotton, matte finish, in accordance with sealed pattern for embroidery and 24 Tex cotton or 40 Tex cotton, matte finish in accordance with sealed pattern for merrowed edge	Fil de broderie, coton, 24 tex, fini mat conforme au modèle réglementaire pour la broderie et coton, 24 ou 40 tex, fini mat conforme au modèle réglementaire pour la bordure au point merrow.
Metallic Yarn / Fil métallique	N/A	S.O.
Backing / Endos	As per Para 3.3.5	Conformément au paragraphe 3.3.5.
Edge / Bord	Merrow edging in dark green in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow vert foncé conforme au modèle réglementaire.
Colours / Couleur	Light-green matte finish for embroidery Dark green matte finish for merrowed edge	Fini mat vert pâle pour la broderie Fini mat vert foncé pour la bordure au point merrow
Notes	Item is to Match Sealed Sample in Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire.
Date Prepared / Date de préparation	25-Apr-12	25-Apr-12
Date Modified / Date de modification	20-Nov-20	20-Nov-20

ATTACHMENT 1 TO APPENDIX A TO ANNEX B TO W8486-217613 TECHNICAL SUPPLEMENT FOR ARMY RANK PATCH, CADPAT (TW)

	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22 11 of 22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22 11 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-006-9462	8455-20-006-9462
Nomenclature	Insignia, Rank, Canadian Forces CWO, CF LAND, Light Green Embroidery on CADPAT (TW) Background, patch-style; Dark Green Embroidered Border, hook back, "CANADA"	Insigne de grade, Adjud des Forces canadiennes, L'ARMEE CANADIENNE, broderie vert pâle sur fond DCamC (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncé, ruban à crochets à l'endos, « CANADA ».
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 632-12	DSSPM 632-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	CADPAT NSN 8305-21-920-3746 TYPE 1 (Cloth Twist Nylon/Cotton Lightweight 170g/m2 Type 1)	DCamC NNO 8305-21-920-3746 TYPE 1 (tissu léger de nylon et coton simple retors, 170 g/m ² , type 1)
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, 24 Tex cotton, matte finish, in accordance with sealed pattern for embroidery and 24 Tex cotton or 40 Tex cotton, matte finish in accordance with sealed pattern for merrowed edge	Fil de broderie, coton, 24 tex, fini mat conforme au modèle réglementaire pour la broderie et coton, 24 ou 40 tex, fini mat conforme au modèle réglementaire pour la bordure au point merrow.
Metallic Yarn / Fil métallique	N/A	S.O.
Backing / Endos	As per Para 3.3.5	Conformément au paragraphe 3.3.5.
Edge / Bord	Merrow edging in dark green in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow vert foncé conforme au modèle réglementaire.
Colours / Couleur	Light-green matte finish for embroidery Dark green matte finish for merrowed edge	Fini mat vert pâle pour la broderie Fini mat vert foncé pour la bordure au point merrow
Notes	Item is to Match Sealed Sample in Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire.
Date Prepared / Date de préparation	25-Apr-12	25-Apr-12
Date Modified / Date de modification	20-Nov-20	20-Nov-20
	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22 12 of 22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22 12 de 22
NATO Stock Number / Numéro de nomenclature OTAN	8455-20-008-0986	8455-20-008-0986
Nomenclature	Insignia, Rank, Officer Cadet, CF LAND, Light Green Embroidery on CADPAT (TW) Background, patch-style; Dark Green Embroidered Border, (STAR & STRIP), hook back	Insigne de grade, élève-officier, L'ARMEE CANADIENNE, broderie vert pâle sur fond DCamC (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncé, (ÉTOILE SUR RUBAN), ruban à crochets à l'endos.
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 713-13	DSSPM 713-13
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	CADPAT NSN 8305-21-920-3746 TYPE 1 (Cloth Twist Nylon/Cotton Lightweight 170g/m2 Type 1)	DCamC NNO 8305-21-920-3746 TYPE 1 (tissu léger de nylon et coton simple retors, 170 g/m ² , type 1)
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, 24 Tex cotton, matte finish, in accordance with sealed pattern for embroidery and 24 Tex cotton or 40 Tex cotton, matte finish in accordance with sealed pattern for merrowed edge	Fil de broderie, coton, 24 tex, fini mat conforme au modèle réglementaire pour la broderie et coton, 24 ou 40 tex, fini mat conforme au modèle réglementaire pour la bordure au point merrow.
Metallic Yarn / Fil métallique	N/A	S.O.
Backing / Endos	As per Para 3.3.5	Conformément au paragraphe 3.3.5.
Edge / Bord	Merrow edging in dark green in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow vert foncé conforme au modèle réglementaire.
Colours / Couleur	Light-green matte finish for embroidery Dark green matte finish for merrowed edge	Fini mat vert pâle pour la broderie Fini mat vert foncé pour la bordure au point merrow
Notes	Item is to Match Sealed Sample in Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire.
Date Prepared / Date de préparation	25-Apr-12	25-Apr-12
Date Modified / Date de modification	20-Nov-20	20-Nov-20

ATTACHMENT 1 TO APPENDIX A TO ANNEX B TO W8486-217613 TECHNICAL SUPPLEMENT FOR ARMY RANK PATCH, CADPAT (TW)

	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22 13 of 22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22 13 de 22
NATO Stock Number / Numéro de nomenclature OTAN	8455-20-008-0988	8455-20-008-0988
Nomenclature	Insignia, Rank, Second Lieutenant, CF LAND, Light Green Embroidery on CADPAT (TW) Background, patch-style; Dark Green Embroidered Border, (STAR), hook back	Insigne de grade, sous-lieutenant, L'ARMÉE CANADIENNE, broderie vert pâle sur fond DCamC (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncé, (ÉTOILE)ruban à crochets à l'endos.
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 714-13	DSSPM 714-13
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	CADPAT NSN 8305-21-920-3746 TYPE 1 (Cloth Twist Nylon/Cotton Lightweight 170g/m2 Type 1)	DCamC NNO 8305-21-920-3746 TYPE 1 (tissu léger de nylon et coton simple retors, 170 g/m ² , type 1)
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, 24 Tex cotton, matte finish, in accordance with sealed pattern for embroidery and 24 Tex cotton or 40 Tex cotton, matte finish in accordance with sealed pattern for merrowed edge	Fil de broderie, coton, 24 tex, fini mat conforme au modèle réglementaire pour la broderie et coton, 24 ou 40 tex, fini mat conforme au modèle réglementaire pour la bordure au point merrow.
Metallic Yarn / Fil métallique	N/A	S.O.
Backing / Endos	As per Para 3.3.5	Conformément au paragraphe 3.3.5.
Edge / Bord	Merrow edging in dark green in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow vert foncé conforme au modèle réglementaire.
Colours / Couleur	Light-green matte finish for embroidery Dark green matte finish for merrowed edge	Fini mat vert pâle pour la broderie Fini mat vert foncé pour la bordure au point merrow
Notes	Item is to Match Sealed Sample in Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire.
Date Prepared / Date de préparation	25-Apr-12	25-Apr-12
Date Modified / Date de modification	20-Nov-20	20-Nov-20
	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22 14 of 22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22 14 de 22
NATO Stock Number / Numéro de nomenclature OTAN	8455-20-008-0989	8455-20-008-0989
Nomenclature	Insignia, Rank, Lieutenant, CF LAND, Light Green Embroidery on CADPAT (TW) Background, patch-style; Dark Green Embroidered Border, (TWO STARS), hook back	Insigne de grade, lieutenant, L'ARMÉE CANADIENNE, broderie vert pâle sur fond DCamC (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncé, (DEUX ÉTOILE), ruban à crochets à l'endos.
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 715-13	DSSPM 715-13
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	CADPAT NSN 8305-21-920-3746 TYPE 1 (Cloth Twist Nylon/Cotton Lightweight 170g/m2 Type 1)	DCamC NNO 8305-21-920-3746 TYPE 1 (tissu léger de nylon et coton simple retors, 170 g/m ² , type 1)
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, 24 Tex cotton, matte finish, in accordance with sealed pattern for embroidery and 24 Tex cotton or 40 Tex cotton, matte finish in accordance with sealed pattern for merrowed edge	Fil de broderie, coton, 24 tex, fini mat conforme au modèle réglementaire pour la broderie et coton, 24 ou 40 tex, fini mat conforme au modèle réglementaire pour la bordure au point merrow.
Metallic Yarn / Fil métallique	N/A	S.O.
Backing / Endos	As per Para 3.3.5	Conformément au paragraphe 3.3.5.
Edge / Bord	Merrow edging in dark green in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow vert foncé conforme au modèle réglementaire.
Colours / Couleur	Light-green matte finish for embroidery Dark green matte finish for merrowed edge	Fini mat vert pâle pour la broderie Fini mat vert foncé pour la bordure au point merrow
Notes	Item is to Match Sealed Sample in Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire.
Date Prepared / Date de préparation	25-Apr-12	25-Apr-12
Date Modified / Date de modification	20-Nov-20	20-Nov-20

ATTACHMENT 1 TO APPENDIX A TO ANNEX B TO W8486-217613 TECHNICAL SUPPLEMENT FOR ARMY RANK PATCH, CADPAT (TW)

	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22 15 of 22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22 15 de 22
NATO Stock Number / Numéro de nomenclature OTAN	8455-20-008-0990	8455-20-008-0990
Nomenclature	Insignia, Rank, Captain, CF LAND, Light Green Embroidery on CADPAT (TW) Background, patch-style; Dark Green Embroidered Border, (THREE STARS)hook back	Insigne de grade, capitaine, L'ARMEE CANADIENNE, broderie vert pâle sur fond DCamC (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncé, (TROIS ÉTOILES), ruban à crochets à l'endos.
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 716-13	DSSPM 716-13
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	CADPAT NSN 8305-21-920-3746 TYPE 1 (Cloth Twist Nylon/Cotton Lightweight 170g/m2 Type 1)	DCamC NNO 8305-21-920-3746 TYPE 1 (tissu léger de nylon et coton simple retors, 170 g/m ² , type 1)
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, 24 Tex cotton, matte finish, in accordance with sealed pattern for embroidery and 24 Tex cotton or 40 Tex cotton, matte finish in accordance with sealed pattern for merrowed edge	Fil de broderie, coton, 24 tex, fini mat conforme au modèle réglementaire pour la broderie et coton, 24 ou 40 tex, fini mat conforme au modèle réglementaire pour la bordure au point merrow.
Metallic Yarn / Fil métallique	N/A	S.O.
Backing / Endos	As per Para 3.3.5	Conformément au paragraphe 3.3.5.
Edge / Bord	Merrow edging in dark green in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow vert foncé conforme au modèle réglementaire.
Colours / Couleur	Light-green matte finish for embroidery Dark green matte finish for merrowed edge	Fini mat vert pâle pour la broderie Fini mat vert foncé pour la bordure au point merrow
Notes	Item is to Match Sealed Sample in Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire.
Date Prepared / Date de préparation	25-Apr-12	25-Apr-12
Date Modified / Date de modification	20-Nov-20	20-Nov-20
	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22 16 of 22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22 16 de 22
NATO Stock Number / Numéro de nomenclature OTAN	8455-20-008-0991	8455-20-008-0991
Nomenclature	Insignia, Rank, Major, CF LAND, Light Green Embroidery on CADPAT (TW) Background, patch-style; Dark Green Embroidered Border, (CROWN), hook back	Insigne de grade, major, L'ARMEE CANADIENNE, broderie vert pâle sur fond DCamC (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncé, (COURONNE), ruban à crochets à l'endos.
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 717-13	DSSPM 717-13
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	CADPAT NSN 8305-21-920-3746 TYPE 1 (Cloth Twist Nylon/Cotton Lightweight 170g/m2 Type 1)	DCamC NNO 8305-21-920-3746 TYPE 1 (tissu léger de nylon et coton simple retors, 170 g/m ² , type 1)
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, 24 Tex cotton, matte finish, in accordance with sealed pattern for embroidery and 24 Tex cotton or 40 Tex cotton, matte finish in accordance with sealed pattern for merrowed edge	Fil de broderie, coton, 24 tex, fini mat conforme au modèle réglementaire pour la broderie et coton, 24 ou 40 tex, fini mat conforme au modèle réglementaire pour la bordure au point merrow.
Metallic Yarn / Fil métallique	N/A	S.O.
Backing / Endos	As per Para 3.3.5	Conformément au paragraphe 3.3.5.
Edge / Bord	Merrow edging in dark green in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow vert foncé conforme au modèle réglementaire.
Colours / Couleur	Light-green matte finish for embroidery Dark green matte finish for merrowed edge	Fini mat vert pâle pour la broderie Fini mat vert foncé pour la bordure au point merrow
Notes	Item is to Match Sealed Sample in Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire.
Date Prepared / Date de préparation	25-Apr-12	25-Apr-12
Date Modified / Date de modification	20-Nov-20	20-Nov-20

ATTACHMENT 1 TO APPENDIX A TO ANNEX B TO W8486-217613 TECHNICAL SUPPLEMENT FOR ARMY RANK PATCH, CADPAT (TW)

	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22 17 of 22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22 17 de 22
NATO Stock Number / Numéro de nomenclature OTAN	8455-20-008-0993	8455-20-008-0993
Nomenclature	Insignia, Rank, Lieutenant Colonel, CF LAND, Light Green Embroidery on CADPAT (TW) Background, patch-style; Dark Green Embroidered Border, (CROWN & STAR), hook back	Insigne de grade, lieutenant-colonel, L'ARMÉE CANADIENNE, broderie vert pâle sur fond DCamC, (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncé, (COURONNE & ÉTOILE), ruban à crochets à l'endos.
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 718-13	DSSPM 718-13
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	CADPAT NSN 8305-21-920-3746 TYPE 1 (Cloth Twist Nylon/Cotton Lightweight 170g/m2 Type 1)	DCamC NNO 8305-21-920-3746 TYPE 1 (tissu léger de nylon et coton simple retors, 170 g/m ² , type 1)
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, 24 Tex cotton, matte finish, in accordance with sealed pattern for embroidery and 24 Tex cotton or 40 Tex cotton, matte finish in accordance with sealed pattern for merrowed edge	Fil de broderie, coton, 24 tex, fini mat conforme au modèle réglementaire pour la broderie et coton, 24 ou 40 tex, fini mat conforme au modèle réglementaire pour la bordure au point merrow.
Metallic Yarn / Fil métallique	N/A	S.O.
Backing / Endos	As per Para 3.3.5	Conformément au paragraphe 3.3.5.
Edge / Bord	Merrow edging in dark green in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow vert foncé conforme au modèle réglementaire.
Colours / Couleur	Light-green matte finish for embroidery Dark green matte finish for merrowed edge	Fini mat vert pâle pour la broderie Fini mat vert foncé pour la bordure au point merrow
Notes	Item is to Match Sealed Sample in Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire.
Date Prepared / Date de préparation	25-Apr-12	25-Apr-12
Date Modified / Date de modification	20-Nov-20	20-Nov-20
	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22 18 of 22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22 18 de 22
NATO Stock Number / Numéro de nomenclature OTAN	8455-20-008-0994	8455-20-008-0994
Nomenclature	Insignia, Rank, Colonel, CF LAND, Light Green Embroidery on CADPAT (TW) Background, patch-style; Dark Green Embroidered Border, (CROWN & TWO STARS), hook back	Insigne de grade, colonel, L'ARMÉE CANADIENNE, broderie vert pâle sur fond DCamC (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncé, (COURONNE & DEUX ÉTOILES), ruban à crochets à l'endos.
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 719-13	DSSPM 719-13
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	CADPAT NSN 8305-21-920-3746 TYPE 1 (Cloth Twist Nylon/Cotton Lightweight 170g/m2 Type 1)	DCamC NNO 8305-21-920-3746 TYPE 1 (tissu léger de nylon et coton simple retors, 170 g/m ² , type 1)
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, 24 Tex cotton, matte finish, in accordance with sealed pattern for embroidery and 24 Tex cotton or 40 Tex cotton, matte finish in accordance with sealed pattern for merrowed edge	Fil de broderie, coton, 24 tex, fini mat conforme au modèle réglementaire pour la broderie et coton, 24 ou 40 tex, fini mat conforme au modèle réglementaire pour la bordure au point merrow.
Metallic Yarn / Fil métallique	N/A	S.O.
Backing / Endos	As per Para 3.3.5	Conformément au paragraphe 3.3.5.
Edge / Bord	Merrow edging in dark green in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow vert foncé conforme au modèle réglementaire.
Colours / Couleur	Light-green matte finish for embroidery Dark green matte finish for merrowed edge	Fini mat vert pâle pour la broderie Fini mat vert foncé pour la bordure au point merrow
Notes	Item is to Match Sealed Sample in Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire.
Date Prepared / Date de préparation	25-Apr-12	25-Apr-12
Date Modified / Date de modification	20-Nov-20	20-Nov-20

ATTACHMENT 1 TO APPENDIX A TO ANNEX B TO W8486-217613 TECHNICAL SUPPLEMENT FOR ARMY RANK PATCH, CADPAT (TW)

	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22 19 of 22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22 19 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-006-9469	8455-20-006-9469
Nomenclature	Insignia, Rank, B/General, CF LAND, Light Green Embroidery on CADPAT (TW) Background, patch-style; Dark Green Embroidered Border, (CROSSED SWORD & BATON), hook back, "CANADA"	Insigne de grade, brigadier-général, L'ARMÉE CANADIENNE, broderie vert pâle sur fond DCamC (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncé, (ÉPÉE CROISÉ & BATON), ruban à crochets à l'endos, « CANADA ».
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 640-12	DSSPM 640-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	CADPAT NSN 8305-21-920-3746 TYPE 1 (Cloth Twist Nylon/Cotton Lightweight 170g/m2 Type 1)	DCamC NNO 8305-21-920-3746 TYPE 1 (tissu léger de nylon et coton simple retors, 170 g/m ² , type 1)
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, 24 Tex cotton, matte finish, in accordance with sealed pattern for embroidery and 24 Tex cotton or 40 Tex cotton, matte finish in accordance with sealed pattern for merrowed edge	Fil de broderie, coton, 24 tex, fini mat conforme au modèle réglementaire pour la broderie et coton, 24 ou 40 tex, fini mat conforme au modèle réglementaire pour la bordure au point merrow.
Metallic Yarn / Fil métallique	N/A	S.O.
Backing / Endos	As per Para 3.3.5	Conformément au paragraphe 3.3.5.
Edge / Bord	Merrow edging in dark green in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow vert foncé conforme au modèle réglementaire.
Colours / Couleur	Light-green matte finish for embroidery Dark green matte finish for merrowed edge	Fini mat vert pâle pour la broderie Fini mat vert foncé pour la bordure au point merrow
Notes	Item is to Match Sealed Sample in Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire.
Date Prepared / Date de préparation	25-Apr-12	25-Apr-12
Date Modified / Date de modification	20-Nov-20	20-Nov-20
	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22 20 of 22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22 20 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-006-9470	8455-20-006-9470
Nomenclature	Insignia, Rank, M/General, CF LAND, Light Green Embroidery on CADPAT (TW) Background, patch-style; Dark Green Embroidered Border, (STAR AND CROSSED SWORD & BATON), hook back, "CANADA"	Insigne de grade, major-général, L'ARMÉE CANADIENNE, broderie vert pâle sur fond DCamC (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncé, (ÉTOILE ET ÉPÉE CROISÉ & BATON), ruban à crochets à l'endos, « CANADA ».
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 641-12	DSSPM 641-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	CADPAT NSN 8305-21-920-3746 TYPE 1 (Cloth Twist Nylon/Cotton Lightweight 170g/m2 Type 1)	DCamC NNO 8305-21-920-3746 TYPE 1 (tissu léger de nylon et coton simple retors, 170 g/m ² , type 1)
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, 24 Tex cotton, matte finish, in accordance with sealed pattern for embroidery and 24 Tex cotton or 40 Tex cotton, matte finish in accordance with sealed pattern for merrowed edge	Fil de broderie, coton, 24 tex, fini mat conforme au modèle réglementaire pour la broderie et coton, 24 ou 40 tex, fini mat conforme au modèle réglementaire pour la bordure au point merrow.
Metallic Yarn / Fil métallique	N/A	S.O.
Backing / Endos	As per Para 3.3.5	Conformément au paragraphe 3.3.5.
Edge / Bord	Merrow edging in dark green in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow vert foncé conforme au modèle réglementaire.
Colours / Couleur	Light-green matte finish for embroidery Dark green matte finish for merrowed edge	Fini mat vert pâle pour la broderie Fini mat vert foncé pour la bordure au point merrow
Notes	Item is to Match Sealed Sample in Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire.
Date Prepared / Date de préparation	25-Apr-12	25-Apr-12
Date Modified / Date de modification	20-Nov-20	20-Nov-20

ATTACHMENT 1 TO APPENDIX A TO ANNEX B TO W8486-217613 TECHNICAL SUPPLEMENT FOR ARMY RANK PATCH, CADPAT (TW)

	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22 21 of 22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22 21 de 22
NATO Stock Number / Numéro de nomenclature OTAN	8455-20-006-9471	8455-20-006-9471
Nomenclature	Insignia, Rank, L/General, CF LAND, Light Green Embroidery on CADPAT (TW) Background, patch-style; Dark Green Embroidered Border, (CROWN AND CROSSED SWORD & BATON), hook back, "CANADA"	Insigne de grade, lieutenant-général, L'ARMÉE CANADIENNE, broderie vert pâle sur fond DCamC (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncé, (COURONNE ET ÉPÉE CROISÉ & BATON), ruban à crochets à l'endos, « CANADA ».
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 642-12	DSSPM 642-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	CADPAT NSN 8305-21-920-3746 TYPE 1 (Cloth Twist Nylon/Cotton Lightweight 170g/m2 Type 1)	DCamC NNO 8305-21-920-3746 TYPE 1 (tissu léger de nylon et coton simple retors, 170 g/m ² , type 1)
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, 24 Tex cotton, matte finish, in accordance with sealed pattern for embroidery and 24 Tex cotton or 40 Tex cotton, matte finish in accordance with sealed pattern for merrowed edge	Fil de broderie, coton, 24 tex, fini mat conforme au modèle réglementaire pour la broderie et coton, 24 ou 40 tex, fini mat conforme au modèle réglementaire pour la bordure au point merrow.
Metallic Yarn / Fil métallique	N/A	S.O.
Backing / Endos	As per Para 3.3.5	Conformément au paragraphe 3.3.5.
Edge / Bord	Merrow edging in dark green in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow vert foncé conforme au modèle réglementaire.
Colours / Couleur	Light-green matte finish for embroidery Dark green matte finish for merrowed edge	Fini mat vert pâle pour la broderie Fini mat vert foncé pour la bordure au point merrow
Notes	Item is to Match Sealed Sample in Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire.
Date Prepared / Date de préparation	25-Apr-12	25-Apr-12
Date Modified / Date de modification	20-Nov-20	20-Nov-20
	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22 22 of 22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22 22 de 22
NATO Stock Number / Numéro de nomenclature OTAN	8455-20-006-9472	8455-20-006-9472
Nomenclature	Insignia, Rank, General, CF LAND, Light Green Embroidery on CADPAT (TW) Background, patch-style; Dark Green Embroidered Border, (CROWN, STAR AND CROSSED SWORD & BATON), hook back, "CANADA"	Insigne de grade, général, L'ARMÉE CANADIENNE, broderie vert pâle sur fond DCamC (RBT), appliqué, bordure brodée vert foncé, (COURONNE, ÉTOILE ET ÉPÉE CROISÉ & BATON), ruban à crochets à l'endos, « CANADA ».
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 643-12	DSSPM 643-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	CADPAT NSN 8305-21-920-3746 TYPE 1 (Cloth Twist Nylon/Cotton Lightweight 170g/m2 Type 1)	DCamC NNO 8305-21-920-3746 TYPE 1 (tissu léger de nylon et coton simple retors, 170 g/m ² , type 1)
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, 24 Tex cotton, matte finish, in accordance with sealed pattern for embroidery and 24 Tex cotton or 40 Tex cotton, matte finish in accordance with sealed pattern for merrowed edge	Fil de broderie, coton, 24 tex, fini mat conforme au modèle réglementaire pour la broderie et coton, 24 ou 40 tex, fini mat conforme au modèle réglementaire pour la bordure au point merrow.
Metallic Yarn / Fil métallique	N/A	S.O.
Backing / Endos	As per Para 3.3.5	Conformément au paragraphe 3.3.5.
Edge / Bord	Merrow edging in dark green in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow vert foncé conforme au modèle réglementaire.
Colours / Couleur	Light-green matte finish for embroidery Dark green matte finish for merrowed edge	Fini mat vert pâle pour la broderie Fini mat vert foncé pour la bordure au point merrow
Notes	Item is to Match Sealed Sample in Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire.
Date Prepared / Date de préparation	25-Apr-12	25-Apr-12
Date Modified / Date de modification	20-Nov-20	20-Nov-20

Specification governing all these new badges / Spécification applicable à tous ces nouveaux insignes	Specification D-87-001-136/SF-001, 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001, 2017-11-22
NATO Stock Number / No de nomenclature	See attached list	Voir la list jointe
Nomenclature	Insignia Shoulder Sleeve; Legend; XXXXXXX; light green embroidery on CADPAT (TW); dark green embroidered border; small size; sew-on; "XXXXX"	Insigne, Manche; Légende; XXXXXXX; broderie couleur vert pale sur DCamC(RBT), bordure vert foncé; grandeur petit: à coudre, «XXXXXXXXXX»
Legend	See attached list	Voir la list jointe
Drawings / Dessins	Size: 43mm X 13 mm	Grandeur: 43 mm x 13 mm
Material / Matériau	CADPAT NSN 8305-21-920-3746 TYPE 1 (Cloth Twist Nylon/Cotton Lightweight 170g/m2 Type 1)	DCamC NNO 8305-21-920-3746 Type 1 (tissu, armure sergé, nylon/cotton 170 g/m2 type 1)
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Lettering: Thread, Embroidery, light green matte finish poly/cotton	Lettre: fil, broderie, couleur vert pale, fini mat poly/cotton
	Border: Thread, Embroidery, dark green matte finish poly/cotton	Bordure: fil, broderie, couleur vert foncé, fini mat poly/cotton
Backing / Endos	As per Para 3.3.6 (D-87-001-136)	Selon le para. 3.3.6 (D-87-001-136)
Colours / Couleurs	light green & dark green	vert pale & vert foncé
Notes	Legend to have Stitched Border	Légende doit avoir une bordure piqué
Date Prepared / Date de préparation	16-Oct-12	16-Oct-12
Revised Date / Date modifiée	21-Aug-15	21-Aug-15

8455-20-007-2670	WEST NSR	DSSPM 857-12
8455-20-007-2671	R de MAIS	DSSPM 858-12
8455-20-007-2672	R WPG RIF	DSSPM 859-12
8455-20-007-2673	E & K SCOT	DSSPM 860-12
8455-20-007-2674	48 HIGHRS	DSSPM 861-12
8455-20-007-2675	R du SAG	DSSPM 862-12
8455-20-007-2676	ALQ R	DSSPM 863-12
8455-20-007-2677	N SASK R	DSSPM 864-12
8455-20-007-2678	CALG HIGHRS	DSSPM 868-12
8455-20-007-2679	RM RANG	DSSPM 867-12
8455-20-007-2680	L EDMN R	DSSPM 866-12
8455-20-007-2681	RRR	DSSPM 865-12
8455-20-007-2682	FUS de SHER	DSSPM 869-12
8455-20-007-2683	R WESTMR R	DSSPM 870-12
8455-20-007-2684	C SCOT R	DSSPM 871-12
8455-20-007-2685	RMR	DSSPM 872-12
8455-20-007-2686	2 IR RC	DSSPM 873-12
8455-20-007-2687	TOR SCOT R	DSSPM 874-12
8455-20-007-2688	1 R NFLD R	DSSPM 875-12
8455-20-007-2689	32 CER	DSSPM 876-12
8455-20-007-2690	35 RGC	DSSPM 877-12
8455-20-007-2693	GGFG	DSSPM 880-12
8455-20-007-2694	HAST & PER	DSSPM 887-12
8455-20-007-2695	LORNE SCOTS	DSSPM 888-12
8455-20-007-2696	BROCK RIF	DSSPM 889-12
8455-20-007-2697	FUS du ST-L	DSSPM 890-12
8455-20-007-2698	R de CHAUD	DSSPM 891-12
8455-20-007-2699	ONT R	DSSPM 893-12
8455-20-007-2700	PWOR	DSSPM 886-12
8455-20-007-2701	RHLI	DSSPM 885-12
8455-20-007-2702	R REGT C	DSSPM 884-12
8455-20-007-2703	VOLTIGEURS	DSSPM 883-12
8455-20-007-2704	RHC	DSSPM 882-12
8455-20-007-2705	CGG	DSSPM 881-12
8455-20-007-2706	GGHG	DSSPM 892-12
8455-20-007-2709	FGH	DSSPM 833-12
8455-20-007-2710	LdSH(RC)	DSSPM 834-12
8455-20-007-2711	PPCLI	DSSPM 835-12
8455-20-007-2712	RCA	DSSPM 836-12
8455-20-007-2713	RCD	DSSPM 837-12
8455-20-007-2714	RCHA	DSSPM 838-12

8455-20-007-2715	RCR	DSSPM 839-12
8455-20-007-2716	R 22 ^e R	DSSPM 840-12
8455-20-007-2717	VIII CH	DSSPM 841-12
8455-20-007-2719	RALC	DSSPM 843-12
8455-20-007-2720	1 SVC BN	DSSPM 844-12
8455-20-007-2721	2 SVC BN	DSSPM 845-12
8455-20-007-2723	1 Fd Amb	DSSPM 847-12
8455-20-007-2725	33 CER	DSSPM 849-12
8455-20-007-2729	FUS MR	DSSPM 853-12
8455-20-007-2730	PLF	DSSPM 854-12
8455-20-007-2733	QY RANG	DSSPM 894-12
8455-20-007-2734	SHER H	DSSPM 895-12
8455-20-007-2735	PEIR	DSSPM 897-12
8455-20-007-2736	RCH	DSSPM 898-12
8455-20-007-2737	BCR	DSSPM 899-12
8455-20-007-2738	SALH	DSSPM 900-12
8455-20-007-2739	SASK D	DSSPM 601B-12
8455-20-007-2740	KO CALG R	DSSPM 602B-12
8455-20-007-2741	BCD	DSSPM 603B-12
8455-20-007-2742	WINDSOR R	DSSPM 604B-12
8455-20-007-2743	2 R NFLD R	DSSPM 605B-12
8455-20-007-2744	1 H	DSSPM 896-12
8455-20-007-2745	CIE MED/DENT	DSSPM 606B-12
8455-20-007-2746	QOR	DSSPM 607B-12
8455-20-007-2747	LINC & WELD	DSSPM 608B-12
8455-20-007-2748	G AND SF	DSSPM 609B-12
8455-20-007-2749	R de HULL	DSSPM 610B-12
8455-20-007-2750	SD & G HIGHRS	DSSPM 611B-12
8455-20-007-2751	A & SH OF C	DSSPM 612B-12
8455-20-007-2752	LSSR	DSSPM 613B-12
8455-20-007-2753	CAMERONS	DSSPM 614B-12
8455-20-007-2754	CAMERON	DSSPM 615B-12
8455-20-007-2755	SEAFORTH	DSSPM 616B-12
8455-20-007-2756	5 ^e Amb c	DSSPM 617B-12
8455-20-007-2759	2 Fd Amb	DSSPM 620B-12
8455-20-007-2762	MP	DSSPM 623B-12
8455-20-007-2763	PM	DSSPM 624B-12
8455-20-007-2766	1 CER	DSSPM 627B-12
8455-20-007-2767	2 CER	DSSPM 628B-12
8455-20-007-2768	5 ^e RGC	DSSPM 629B-12
8455-20-007-2784	31 SVC BN	DSSPM 643B-12
8455-20-007-2785	33 SVC BN	DSSPM 644B-12
8455-20-007-2787	36 SVC BN	DSSPM 646B-12
8455-20-007-2790	ARC	DSSPM 649B-12
8455-20-007-2792	1 CDN FD HOSP	DSSPM 651B-12
8455-20-007-2797	4 AD REGT	DSSPM 656B-12
8455-20-007-2798	CIC	DSSPM 657B-12
8455-20-007-2799	4 CIE RENS	DSSPM 658B-12
8455-20-007-2800	INT	DSSPM 659B-12
8455-20-007-2801	RENS	DSSPM 660B-12
8455-20-007-2805	31 CER	DSSPM 664B-12
8455-20-007-2809	32 GS COY	DSSPM 668B-12
8455-20-007-2813	RHFC	DSSPM 672B-12
8455-20-007-2814	4 ESR	DSSPM 673B-12
8455-20-007-2815	JUSTITIA	DSSPM 674B-12
8455-20-007-2818	P SEL	DSSPM 677B-12
8455-20-007-2819	12 Fd Amb	DSSPM 678B-12
8455-20-007-2820	15 Fd Amb	DSSPM 679B-12
8455-20-007-2821	16 Fd Amb	DSSPM 680B-12
8455-20-007-2822	17 Fd Amb	DSSPM 681B-12
8455-20-007-2823	18 Fd Amb	DSSPM 682B-12
8455-20-007-2824	23 Fd Amb	DSSPM 683B-12
8455-20-007-2825	TRG DEV	DSSPM 693B-12
8455-20-007-2826	25 Fd Amb	DSSPM 684B-12
8455-20-007-2827	28 Fd Amb	DSSPM 685B-12
8455-20-007-2828	33 Fd Amb	DSSPM 686B-12
8455-20-007-2829	35 Fd Amb	DSSPM 687B-12
8455-20-007-2830	52 ^e Amb c	DSSPM 688B-12
8455-20-007-2831	51 ^e Amb c	DSSPM 689B-12
8455-20-007-2832	55 ^e Amb c	DSSPM 690B-12
8455-20-007-2833	11 Fd Amb	DSSPM 691B-12
8455-20-007-2834	VERITAS	DSSPM 692B-12
8455-20-007-2835	DEV I	DSSPM 694B-12
8455-20-007-2836	1 ESU	DSSPM 695B-12
8455-20-007-2838	41 CER	DSSPM 697B-12
8455-20-007-2840	34 CER	DSSPM 699B-12

ATTACHMENT 1 TO APPENDIX B TO ANNEX B TO W8486-217613: TECHNICAL SUPPLEMENT FOR ARMY ECU LEGENDS

8455-20-007-2841	HAL RIF	DSSPM 700B-12
8455-20-007-2842	1 CRPG	DSSPM 701B-12
8455-20-007-2843	2 GPRC	DSSPM 702B-12
8455-20-007-2844	3 CRPG	DSSPM 703B-12
8455-20-007-2845	4 CRPG	DSSPM 704B-12
8455-20-007-2846	5 CRPG	DSSPM 705B-12
8455-20-007-2847	S PERS	DSSPM 706B-12
8455-20-007-2848	1 HC CA	DSSPM 707B-12
8455-20-007-2852	33 BON SVC	DSSPM 733B-12
8455-20-007-2853	34 BON SVC	DSSPM 734B-12
8455-20-007-2854	35 BON SVC	DSSPM 735B-12
8455-20-007-2855	37 SVC BN	DSSPM 736B-12
8455-20-007-2856	38 SVC BN	DSSPM 737B-12
8455-20-007-2858	39 SVC BN	DSSPM 738B-12
8455-20-007-2859	41 SVC BN	DSSPM 739B-12
8455-20-007-5153	NS(NB)R	DSSPM 618-13
8455-20-007-5635	36 CER	DSSPM 635-13
8455-20-007-5636	37 CER	DSSPM 636-13
8455-20-007-5637	38 CER	DSSPM 637-13
8455-20-007-7441	1 MP REGT	DSSPM 652-13
8455-20-007-7443	2 MP REGT	DSSPM 654-13
8455-20-007-7445	3 MP REGT	DSSPM 656-13
8455-20-007-7447	5 REGT PM	DSSPM 658-13
8455-20-007-7460	5 BON SVC	DSSPM 665-13
8455-20-008-1074	RCAC	DSSPM 686-13
8455-20-008-1076	CBRC	DSSPM 687-13
8455-20-008-1077	RCE	DSSPM 688-13
8455-20-008-1078	GRC	DSSPM 689-13
8455-20-008-1079	RCCS	DSSPM 690-13
8455-20-008-1080	CTRC	DSSPM 691-13
8455-20-008-1081	RCIC	DSSPM 692-13
8455-20-008-1082	CIRC	DSSPM 693-13
8455-20-008-1084	RCEME	DSSPM 694-13
8455-20-008-1085	GEMRC	DSSPM 695-13
8455-20-008-4721	RCDC	DSSPM 685-14
8455-20-008-4724	CDRC	DSSPM 688-14
8455-20-008-4725	RCMS	DSSPM 691-14
8455-20-008-4726	SSRC	DSSPM 696-14
8455-20-008-5549	4 CES	DSSPM 704-14
8455-20-008-5550	CB HIGHRS	DSSPM 701-14
8455-20-008-7544	32 SVC BN	DSSPM 709-14
8455-20-008-9141	LOGISTICS	DSSPM 611-15
8455-20-008-9142	LOGISTIQUE	DSSPM 612-15
8455-20-008-9144	SAumRC	DSSPM 614-15
8455-20-008-9145	39 CER	DSSPM 615-15
8455-20-008-9146	12 ^o RBC	DSSPM 616-15
8455-20-008-9147	CSOR	DSSPM 641-15
8455-20-008-9148	ROSC	DSSPM 642-15
8455-20-009-3113	3 CSU	DSSPM 686-15
8455-20-009-3114	NS HIGHRS	DSSPM 705-15
8455-20-009-3115	3 USC	DSSPM 687-15
8455-20-009-5679	RCChS	DSSPM 606-16
8455-20-011-4937	RNBR	DSSPM 750-18
8455-20-012-1841	AEFC	DSSPM 660-19
8455-20-012-1844	CMSEA	DSSPM 663-19

Specification governing all these new rank patches / Spécification applicable à tous ces nouveaux insignes de grade	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
	1 of 22	1 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-007-3360	8455-20-007-3360
Nomenclature	INSIGNIA,RANK,NONCOMMISSIONED OFFICER; Aviator (Recruit), CF Air, Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green, 'CANADA'; patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, Insigne de grade Aviateur (recrue), Forces Aérienne des Forces Canadiennes, broderie bleu sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée bleu foncé, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 743B-12	DSSPM 743B-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	Cloth, Twill Polyester, 216g/m2, Canadian Average Green, NSN 8305-21-904-3191	Tissu, armure sergé, polyester, 216g/m2, vert canadien moyen NNO 8305-21-904-3191
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour; CF Air Insignia Blue Pantone Colour Reference 289C, Thread Colour #1944 (Suppliers CANSEW and AMERICAN EFIRD)	Fil de broderie, Couleur, Force Canadienne insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C. Couleur du file de broderie # 1944 (Fournisseuse CANSEC et AMERICAN EFIRD)
Backing / Endos	As per , para 3.3.5	Conformément au paragraphe 3.3.5
Edge /Bord	Marrow edging in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow bleu foncé confirme au modele réglementaire
Colours / Couleur	CF Air Insignia Blue pantone colour ref 289C	Force Canadienne insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	16-Nov-12	16-Nov-12
	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
	2 of 22	2 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-008-9115	8455-20-008-9115
Nomenclature	INSIGNIA,RANK,NONCOMMISSIONED OFFICER; Aviator-Trained,CF Air, Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green, 'CANADA'; patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, Insigne de grade Aviateur-Qualifier, Forces Aérienne des Forces Canadiennes, broderie bleu sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée bleu foncé, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 604-15	DSSPM 604-15
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	Cloth, Twill Polyester, 216g/m2, Canadian Average Green, NSN 8305-21-904-3191	Tissu, armure sergé, polyester, 216g/m2, vert canadien moyen NNO 8305-21-904-3191
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour; CF Air Insignia Blue Pantone Colour Reference 289C, Thread Colour #1944 (Suppliers CANSEW and AMERICAN EFIRD)	Fil de broderie, Couleur, Force Canadienne insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C. Couleur du file de broderie # 1944 (Fournisseuse CANSEC et AMERICAN EFIRD)
Backing / Endos	As per , para 3.3.5	Conformément au paragraphe 3.3.5
Edge /Bord	Marrow edging in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow bleu foncé confirme au modele réglementaire
Colours / Couleur	CF Air Insignia Blue pantone colour ref 289C	Force Canadienne insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	16-Nov-12	16-Nov-12

	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Specification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
	3 of 22	3 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-007-3363	8455-20-007-3363
Nomenclature	INSIGNIA,RANK,NONCOMMISSIONED OFFICER; Cpl, CF Air, Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green, 'CANADA'; patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, Insigne de grade Caporal, Forces Aérienne des Forces Canadiennes, broderie bleu sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée bleu foncé, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 745B-12	DSSPM 745B-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	Cloth, Twill Polyester, 216g/m2, Canadian Average Green, NSN 8305-21-904-3191	Tissu, armure sergé, polyester, 216g/m2, vert canadien moyen NNO 8305-21-904-3191
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour; CF Air Insignia Blue Pantone Colour Reference 289C, Thread Colour #1944 (Suppliers CANSEW and AMERICAN EFIRD)	Fil de broderie, Couleur, Force Canadienne insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C. Couleur du file de broderie # 1944 (Fournisseure CANSEC et AMERICAN EFIRD)
Backing / Endos	As per , para 3.3.5	Conformément au paragraphe 3.3.5
Edge /Bord	Marrow edging in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow bleu foncé confirme au modele réglementaire
Colours / Couleur	CF Air Insignia Blue pantone colour ref 289C	Force Canadienne insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	16-Nov-12	16-Nov-12
	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
	4 of 22	4 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-007-3364	8455-20-007-3364
Nomenclature	INSIGNIA,RANK,NONCOMMISSIONED OFFICER; M/Cpl, CF Air, Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green, 'CANADA'; patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, Insigne de grade Caporal-chef, Forces Aérienne des Forces Canadiennes, broderie bleu sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée bleu foncé, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 746B-12	DSSPM 746B-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	Cloth, Twill Polyester, 216g/m2, Canadian Average Green, NSN 8305-21-904-3191	Tissu, armure sergé, polyester, 216g/m2, vert canadien moyen NNO 8305-21-904-3191
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour; CF Air Insignia Blue Pantone Colour Reference 289C, Thread Colour #1944 (Suppliers CANSEW and AMERICAN EFIRD)	Fil de broderie, Couleur, Force Canadienne insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C. Couleur du file de broderie # 1944 (Fournisseure CANSEC et AMERICAN EFIRD)
Backing / Endos	As per , para 3.3.5	Conformément au paragraphe 3.3.5
Edge /Bord	Marrow edging in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow bleu foncé confirme au modele réglementaire
Colours / Couleur	CF Air Insignia Blue pantone colour ref 289C	Force Canadienne insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	16-Nov-12	16-Nov-12

	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
	5 of 22	5 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-007-3365	8455-20-007-3365
Nomenclature	INSIGNIA,RANK,NONCOMMISSIONED OFFICER; Sergeant, CF Air, Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green, 'CANADA'; patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, Insigne de grade Sergent, Forces Aérienne des Forces Canadiennes, broderie bleu sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée bleu foncé, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 747B-12	DSSPM 747B-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	Cloth, Twill Polyester, 216g/m2, Canadian Average Green, NSN 8305-21-904-3191	Tissu, armure sergé, polyester, 216g/m2, vert canadien moyen NNO 8305-21-904-3191
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour; CF Air Insignia Blue Pantone Colour Reference 289C, Thread Colour #1944 (Suppliers CANSEW and AMERICAN EFIRD)	Fil de broderie, Couleur, Force Canadienne insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C. Couleur du file de broderie # 1944 (Fournisseure CANSEC et AMERICAN EFIRD)
Backing / Endos	As per , para 3.3.5	Conformément au paragraphe 3.3.5
Edge /Bord	Marrow edging in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow bleu foncé confirme au modele réglementaire
Colours / Couleur	CF Air Insignia Blue pantone colour ref 289C	Force Canadienne insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	16-Nov-12	16-Nov-12
	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
	6 of 22	6 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-008-1065	8455-20-008-1065
Nomenclature	INSIGNIA,RANK,NONCOMMISSIONED OFFICER; Warrant Officer, CF Air, Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green, 'CANADA'; patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, Insigne de grade Adjudant, Forces Aérienne des Forces Canadiennes, broderie bleu sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée bleu foncé, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 725-13	DSSPM 725-13
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	Cloth, Twill Polyester, 216g/m2, Canadian Average Green, NSN 8305-21-904-3191	Tissu, armure sergé, polyester, 216g/m2, vert canadien moyen NNO 8305-21-904-3191
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour; CF Air Insignia Blue Pantone Colour Reference 289C, Thread Colour #1944 (Suppliers CANSEW and AMERICAN EFIRD)	Fil de broderie, Couleur, Force Canadienne insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C. Couleur du file de broderie # 1944 (Fournisseure CANSEC et AMERICAN EFIRD)
Backing / Endos	As per , para 3.3.5	Conformément au paragraphe 3.3.5
Edge /Bord	Marrow edging in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow bleu foncé confirme au modele réglementaire
Colours / Couleur	CF Air Insignia Blue pantone colour ref 289C	Force Canadienne insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	16-Nov-12	16-Nov-12

	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
	7 of 22	7 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-007-3367	8455-20-007-3367
Nomenclature	INSIGNIA,RANK,NONCOMMISSIONED OFFICER; Master Warrant Officer, CF Air, Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green, 'CANADA'; patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, Insigne de grade Adjudant-maître, Forces Aérienne des Forces Canadiennes, broderie bleu sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée bleu foncé, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 749B-12	DSSPM 749B-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	Cloth, Twill Polyester, 216g/m2, Canadian Average Green, NSN 8305-21-904-3191	Tissu, armure sergé, polyester, 216g/m2, vert canadien moyen NNO 8305-21-904-3191
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour; CF Air Insignia Blue Pantone Colour Reference 289C, Thread Colour #1944 (Suppliers CANSEW and AMERICAN EFIRD)	Fil de broderie, Couleur, Force Canadienne insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C. Couleur du file de broderie # 1944 (Fournisseure CANSEC et AMERICAN EFIRD)
Backing / Endos	As per , para 3.3.5	Conformément au paragraphe 3.3.5
Edge /Bord	Marrow edging in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow bleu foncé confirme au modele réglementaire
Colours / Couleur	CF Air Insignia Blue pantone colour ref 289C	Force Canadienne insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	16-Nov-12	16-Nov-12
	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
	8 of 22	8 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-007-3368	8455-20-007-3368
Nomenclature	INSIGNIA,RANK,NONCOMMISSIONED OFFICER; Chief Warrant Officer, CF Air, Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green, 'CANADA'; patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, Insigne de grade Adjudant-Chef, Forces Aérienne des Forces Canadiennes, broderie bleu sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée bleu foncé, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 750B-12	DSSPM 750B-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	Cloth, Twill Polyester, 216g/m2, Canadian Average Green, NSN 8305-21-904-3191	Tissu, armure sergé, polyester, 216g/m2, vert canadien moyen NNO 8305-21-904-3191
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour; CF Air Insignia Blue Pantone Colour Reference 289C, Thread Colour #1944 (Suppliers CANSEW and AMERICAN EFIRD)	Fil de broderie, Couleur, Force Canadienne insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C. Couleur du file de broderie # 1944 (Fournisseure CANSEC et AMERICAN EFIRD)
Backing / Endos	As per , para 3.3.5	Conformément au paragraphe 3.3.5
Edge /Bord	Marrow edging in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow bleu foncé confirme au modele réglementaire
Colours / Couleur	CF Air Insignia Blue pantone colour ref 289C	Force Canadienne insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	16-Nov-12	16-Nov-12

	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
	9 of 22	9 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-007-3369	8455-20-007-3369
Nomenclature	INSIGNIA,RANK,NONCOMMISSIONED OFFICER; Senior Appointment, Chief Warrant Officer, Command, Group Formation, Wing CWO, CF Air, Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green, 'CANADA'; patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, Insigne de grade Adjudant-chef du Commandement, du groupe, de la formation, de l'escadre, Forces Aérienne des Forces Canadiennes, broderie bleu sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée bleu foncé, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 751B-12	DSSPM 751B-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	Cloth, Twill Polyester, 216g/m2, Canadian Average Green, NSN 8305-21-904-3191	Tissu, armure sergé, polyester, 216g/m2, vert canadien moyen NNO 8305-21-904-3191
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour; CF Air Insignia Blue Pantone Colour Reference 289C, Thread Colour #1944 (Suppliers CANSEW and AMERICAN EFIRD)	Fil de broderie, Couleur, Force Canadienne insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C. Couleur du file de broderie # 1944 (Fournisseure CANSEC et AMERICAN EFIRD)
Backing / Endos	As per , para 3.3.5	Conformément au paragraphe 3.3.5
Edge /Bord	Marrow edging in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow bleu foncé confirme au modele réglementaire
Colours / Couleur	CF Air Insignia Blue pantone colour ref 289C	Force Canadienne insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	16-Nov-12	16-Nov-12
	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
	10 of 22	10 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-007-3370	8455-20-007-3370
Nomenclature	INSIGNIA,RANK,NONCOMMISSIONED OFFICER; Chief Warrant Officer of the Air Force, CF Air, Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green, 'CANADA'; patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, Insigne de grade Adjudant-chef de la Force Aérienne, Forces Aérienne des Forces Canadiennes, broderie bleu sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée bleu foncé, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 752B-12	DSSPM 752B-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	Cloth, Twill Polyester, 216g/m2, Canadian Average Green, NSN 8305-21-904-3191	Tissu, armure sergé, polyester, 216g/m2, vert canadien moyen NNO 8305-21-904-3191
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour; CF Air Insignia Blue Pantone Colour Reference 289C, Thread Colour #1944 (Suppliers CANSEW and AMERICAN EFIRD)	Fil de broderie, Couleur, Force Canadienne insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C. Couleur du file de broderie # 1944 (Fournisseure CANSEC et AMERICAN EFIRD)
Backing / Endos	As per , para 3.3.5	Conformément au paragraphe 3.3.5
Edge /Bord	Marrow edging in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow bleu foncé confirme au modele réglementaire
Colours / Couleur	CF Air Insignia Blue pantone colour ref 289C	Force Canadienne insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	16-Nov-12	16-Nov-12

	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
	11 of 22	11 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-007-3371	8455-20-007-3371
Nomenclature	INSIGNIA,RANK,NONCOMMISSIONED OFFICER; Canadian Forces Chief Warrant Officer, CF Air, Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green, 'CANADA'; patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, Insigne de grade Adjudant-chef des Forces Canadiennes, Forces Aérienne des Forces Canadiennes, broderie bleu sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée bleu foncé, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 753B-12	DSSPM 753B-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	Cloth, Twill Polyester, 216g/m2, Canadian Average Green, NSN 8305-21-904-3191	Tissu, armure sergé, polyester, 216g/m2, vert canadien moyen NNO 8305-21-904-3191
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour; CF Air Insignia Blue Pantone Colour Reference 289C, Thread Colour #1944 (Suppliers CANSEW and AMERICAN EFIRD)	Fil de broderie, Couleur, Force Canadienne insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C. Couleur du file de broderie # 1944 (Fournisseure CANSEC et AMERICAN EFIRD)
Backing / Endos	As per , para 3.3.5	Conformément au paragraphe 3.3.5
Edge /Bord	Marrow edging in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow bleu foncé confirme au modele réglementaire
Colours / Couleur	CF Air Insignia Blue pantone colour ref 289C	Force Canadienne insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	16-Nov-12	16-Nov-12
	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
	12 of 22	12 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-007-3372	8455-20-007-3372
Nomenclature	INSIGNIA,RANK,OFFICER; Officer Cadet, CF Air, Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green, 'CANADA'; patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, Insigne de grade Élève-officier, Forces Aérienne des Forces Canadiennes, broderie bleu sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée bleu foncé, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 754B-12	DSSPM 754B-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	Cloth, Twill Polyester, 216g/m2, Canadian Average Green, NSN 8305-21-904-3191	Tissu, armure sergé, polyester, 216g/m2, vert canadien moyen NNO 8305-21-904-3191
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour; CF Air Insignia Blue Pantone Colour Reference 289C, Thread Colour #1944 (Suppliers CANSEW and AMERICAN EFIRD)	Fil de broderie, Couleur, Force Canadienne insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C. Couleur du file de broderie # 1944 (Fournisseure CANSEC et AMERICAN EFIRD)
Backing / Endos	As per , para 3.3.5	Conformément au paragraphe 3.3.5
Edge /Bord	Marrow edging in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow bleu foncé confirme au modele réglementaire
Colours / Couleur	CF Air Insignia Blue pantone colour ref 289C	Force Canadienne insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	16-Nov-12	16-Nov-12

	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
	13 of 22	13 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-007-3374	8455-20-007-3374
Nomenclature	INSIGNIA,RANK,OFFICER; Second Lieutenant, CF Air, Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green, 'CANADA'; patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, Insigne de grade Sous-lieutenant, Forces Aérienne des Forces Canadiennes, broderie bleu sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée bleu foncé, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 755B-12	DSSPM 755B-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	Cloth, Twill Polyester, 216g/m2, Canadian Average Green, NSN 8305-21-904-3191	Tissu, armure sergé, polyester, 216g/m2, vert canadien moyen NNO 8305-21-904-3191
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour; CF Air Insignia Blue Pantone Colour Reference 289C, Thread Colour #1944 (Suppliers CANSEW and AMERICAN EFIRD)	Fil de broderie, Couleur, Force Canadienne insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C. Couleur du fil de broderie # 1944 (Fournisseur CANSEC et AMERICAN EFIRD)
Backing / Endos	As per , para 3.3.5	Conformément au paragraphe 3.3.5
Edge /Bord	Marrow edging in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow bleu foncé confirme au modele réglementaire
Colours / Couleur	CF Air Insignia Blue pantone colour ref 289C	Force Canadienne insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	16-Nov-12	16-Nov-12
	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
	14 of 22	14 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-007-3375	8455-20-007-3375
Nomenclature	INSIGNIA,RANK,OFFICER; Lieutenant, CF Air, Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green, 'CANADA'; patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, Insigne de grade Lieutenant, Forces Aérienne des Forces Canadiennes, broderie bleu sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée bleu foncé, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 756B-12	DSSPM 756B-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	Cloth, Twill Polyester, 216g/m2, Canadian Average Green, NSN 8305-21-904-3191	Tissu, armure sergé, polyester, 216g/m2, vert canadien moyen NNO 8305-21-904-3191
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour; CF Air Insignia Blue Pantone Colour Reference 289C, Thread Colour #1944 (Suppliers CANSEW and AMERICAN EFIRD)	Fil de broderie, Couleur, Force Canadienne insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C. Couleur du fil de broderie # 1944 (Fournisseur CANSEC et AMERICAN EFIRD)
Backing / Endos	As per , para 3.3.5	Conformément au paragraphe 3.3.5
Edge /Bord	Marrow edging in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow bleu foncé confirme au modele réglementaire
Colours / Couleur	CF Air Insignia Blue pantone colour ref 289C	Force Canadienne insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	16-Nov-12	16-Nov-12

	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
	15 of 22	15 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-007-3376	8455-20-007-3376
Nomenclature	INSIGNIA,RANK,OFFICER; Captain, CF Air, Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green, 'CANADA'; patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, Insigne de grade Capitaine, Forces Aérienne des Forces Canadiennes, broderie bleu sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée bleu foncé, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 757B-12	DSSPM 757B-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	Cloth, Twill Polyester, 216g/m2, Canadian Average Green, NSN 8305-21-904-3191	Tissu, armure sergé, polyester, 216g/m2, vert canadien moyen NNO 8305-21-904-3191
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour; CF Air Insignia Blue Pantone Colour Reference 289C, Thread Colour #1944 (Suppliers CANSEW and AMERICAN EFIRD)	Fil de broderie, Couleur, Force Canadienne insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C. Couleur du fil de broderie # 1944 (Fournisseuse CANSEC et AMERICAN EFIRD)
Backing / Endos	As per , para 3.3.5	Conformément au paragraphe 3.3.5
Edge /Bord	Merrow edging in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow bleu foncé confirme au modele réglementaire
Colours / Couleur	CF Air Insignia Blue pantone colour ref 289C	Force Canadienne insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	16-Nov-12	16-Nov-12
	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
	16 of 22	16 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-007-3377	8455-20-007-3377
Nomenclature	INSIGNIA,RANK,OFFICER; Major, CF Air, Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green, 'CANADA'; patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, Insigne de grade Major, Forces Aérienne des Forces Canadiennes, broderie bleu sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée bleu foncé, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 758B-12	DSSPM 758B-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	Cloth, Twill Polyester, 216g/m2, Canadian Average Green, NSN 8305-21-904-3191	Tissu, armure sergé, polyester, 216g/m2, vert canadien moyen NNO 8305-21-904-3191
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour; CF Air Insignia Blue Pantone Colour Reference 289C, Thread Colour #1944 (Suppliers CANSEW and AMERICAN EFIRD)	Fil de broderie, Couleur, Force Canadienne insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C. Couleur du fil de broderie # 1944 (Fournisseuse CANSEC et AMERICAN EFIRD)
Backing / Endos	As per , para 3.3.5	Conformément au paragraphe 3.3.5
Edge /Bord	Merrow edging in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow bleu foncé confirme au modele réglementaire
Colours / Couleur	CF Air Insignia Blue pantone colour ref 289C	Force Canadienne insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	16-Nov-12	16-Nov-12

	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
	17 of 22	17 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-007-3378	8455-20-007-3378
Nomenclature	INSIGNIA,RANK,OFFICER; Lieutenant-Colonel, CF Air, Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green, 'CANADA'; patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, Insigne de grade Lieutenant-Colonel, Forces Aérienne des Forces Canadiennes, broderie bleu sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée bleu foncé, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 759B-12	DSSPM 759B-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	Cloth, Twill Polyester, 216g/m2, Canadian Average Green, NSN 8305-21-904-3191	Tissu, armure sergé, polyester, 216g/m2, vert canadien moyen NNO 8305-21-904-3191
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour; CF Air Insignia Blue Pantone Colour Reference 289C, Thread Colour #1944 (Suppliers CANSEW and AMERICAN EFIRD)	Fil de broderie, Couleur, Force Canadienne insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C. Couleur du file de broderie # 1944 (Fournisseuse CANSEC et AMERICAN EFIRD)
Backing / Endos	As per , para 3.3.5	Conformément au paragraphe 3.3.5
Edge /Bord	Marrow edging in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow bleu foncé confirme au modele réglementaire
Colours / Couleur	CF Air Insignia Blue pantone colour ref 289C	Force Canadienne insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	16-Nov-12	16-Nov-12
	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
	18 of 22	18 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-007-3380	8455-20-007-3380
Nomenclature	INSIGNIA,RANK,OFFICER; Colonel, CF Air, Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green, 'CANADA'; patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, Insigne de grade Colonel, Forces Aérienne des Forces Canadiennes, broderie bleu sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée bleu foncé, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 760B-12	DSSPM 760B-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	Cloth, Twill Polyester, 216g/m2, Canadian Average Green, NSN 8305-21-904-3191	Tissu, armure sergé, polyester, 216g/m2, vert canadien moyen NNO 8305-21-904-3191
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour; CF Air Insignia Blue Pantone Colour Reference 289C, Thread Colour #1944 (Suppliers CANSEW and AMERICAN EFIRD)	Fil de broderie, Couleur, Force Canadienne insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C. Couleur du file de broderie # 1944 (Fournisseuse CANSEC et AMERICAN EFIRD)
Backing / Endos	As per , para 3.3.5	Conformément au paragraphe 3.3.5
Edge /Bord	Marrow edging in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow bleu foncé confirme au modele réglementaire
Colours / Couleur	CF Air Insignia Blue pantone colour ref 289C	Force Canadienne insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	16-Nov-12	16-Nov-12

	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
	19 of 22	19 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-007-3381	8455-20-007-3381
Nomenclature	INSIGNIA,RANK,OFFICER; Brigadier-General, CF Air, Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green, 'CANADA'; patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, Insigne de grade Brigadier-Générale, Forces Aérienne des Forces Canadiennes, broderie bleu sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée bleu foncé, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 761B-12	DSSPM 761B-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	Cloth, Twill Polyester, 216g/m2, Canadian Average Green, NSN 8305-21-904-3191	Tissu, armure sergé, polyester, 216g/m2, vert canadien moyen NNO 8305-21-904-3191
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour; CF Air Insignia Blue Pantone Colour Reference 289C, Thread Colour #1944 (Suppliers CANSEW and AMERICAN EFIRD)	Fil de broderie, Couleur, Force Canadienne insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C. Couleur du file de broderie # 1944 (Fournisseure CANSEC et AMERICAN EFIRD)
Backing / Endos	As per , para 3.3.5	Conformément au paragraphe 3.3.5
Edge /Bord	Merrow edging in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow bleu foncé confirme au modele réglementaire
Colours / Couleur	CF Air Insignia Blue pantone colour ref 289C	Force Canadienne insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	16-Nov-12	16-Nov-12
	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
	20 of 22	20 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-007-3382	
Nomenclature	INSIGNIA,RANK,OFFICER; Major-General, CF Air, Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green, 'CANADA'; patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, Insigne de grade Major-Générale, Forces Aérienne des Forces Canadiennes, broderie bleu sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée bleu foncé, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 762B-12	DSSPM 762B-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	Cloth, Twill Polyester, 216g/m2, Canadian Average Green, NSN 8305-21-904-3191	Tissu, armure sergé, polyester, 216g/m2, vert canadien moyen NNO 8305-21-904-3191
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour; CF Air Insignia Blue Pantone Colour Reference 289C, Thread Colour #1944 (Suppliers CANSEW and AMERICAN EFIRD)	Fil de broderie, Couleur, Force Canadienne insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C. Couleur du file de broderie # 1944 (Fournisseure CANSEC et AMERICAN EFIRD)
Backing / Endos	As per , para 3.3.5	Conformément au paragraphe 3.3.5
Edge /Bord	Merrow edging in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow bleu foncé confirme au modele réglementaire
Colours / Couleur	CF Air Insignia Blue pantone colour ref 289C	Force Canadienne insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	16-Nov-12	16-Nov-12

	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
	21 of 22	21 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-007-3383	8455-20-007-3383
Nomenclature	INSIGNIA,RANK,OFFICER; Lieutenant-General, CF Air, Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green, 'CANADA'; patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, Insigne de grade Lieutenant-Générale, Forces Aérienne des Forces Canadiennes, broderie bleu sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée bleu foncé, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 763B-12	DSSPM 763B-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	Cloth, Twill Polyester, 216g/m2, Canadian Average Green, NSN 8305-21-904-3191	Tissu, armure sergé, polyester, 216g/m2, vert canadien moyen NNO 8305-21-904-3191
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour; CF Air Insignia Blue Pantone Colour Reference 289C, Thread Colour #1944 (Suppliers CANSEW and AMERICAN EFIRD)	Fil de broderie, Couleur, Force Canadienne insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C. Couleur du file de broderie # 1944 (Fournisseure CANSEC et AMERICAN EFIRD)
Backing / Endos	As per , para 3.3.5	Conformément au paragraphe 3.3.5
Edge /Bord	Marrow edging in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow bleu foncé confirme au modele réglementaire
Colours / Couleur	CF Air Insignia Blue pantone colour ref 289C	Force Canadienne insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	16-Nov-12	16-Nov-12
	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
	22 of 22	22 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-007-3384	8455-20-007-3384
Nomenclature	INSIGNIA,RANK,OFFICER; General, CF Air, Air Force Insignia blue embroidery on Canadian Average Green, 'CANADA'; patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, Insigne de grade Générale, Forces Aérienne des Forces Canadiennes, broderie bleu sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée bleu foncé, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 764B-12	DSSPM 764B-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	Cloth, Twill Polyester, 216g/m2, Canadian Average Green, NSN 8305-21-904-3191	Tissu, armure sergé, polyester, 216g/m2, vert canadien moyen NNO 8305-21-904-3191
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour; CF Air Insignia Blue Pantone Colour Reference 289C, Thread Colour #1944 (Suppliers CANSEW and AMERICAN EFIRD)	Fil de broderie, Couleur, Force Canadienne insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C. Couleur du file de broderie # 1944 (Fournisseure CANSEC et AMERICAN EFIRD)
Backing / Endos	As per , para 3.3.5	Conformément au paragraphe 3.3.5
Edge /Bord	Marrow edging in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow bleu foncé confirme au modele réglementaire
Colours / Couleur	CF Air Insignia Blue pantone colour ref 289C	Force Canadienne insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	16-Nov-12	16-Nov-12

Specification governing all these new rank patches / Spécification applicable à tous ces nouveaux insignes de grade	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
NATO Stock Number / No de nomenclature	See attached list	Voir la list jointe
Nomenclature	Insignia Shoulder Sleeve; RCAF: Legend; XXXXXXX; blue embroidery on Canadian Average Green; small size; sew-on; "XXXXX"	Insigne, Manche; Légende; ARC: XXXXXXX; broderie couleur blue sur Vert Canadien Moyen; à coudre, légende, grandeur petit: "XXXXXXXXX"
Legend	See attached list	Voir la list jointe
Drawings / Dessins	Size: 43mm X 13 mm	Grandeur: 43 mm x 13 mm
Material / Matériau	Cloth, Twill Polyester, 216g/m2, Canadian Average Green, NSN 8305-21-904-3191, DSSPM 2-2-80-164	Tissu polyester, armure sergé, 216 g/m2, vert canadien moyen, NNO 8305-21-904-3191,
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour; CF Air Insignia Blue Pantone Colour Reference 289C. Thread Colour # 1944 (Suppliers CANSEW and AMERICAN EFIRD)	Fil de broderie, Couleur, Force Canadienne Insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C. Couleur du fil de broderie # 1944 (Fournisseure CANSEC et AMERICAN EFIRD)
Backing / Endos	As per Para 3.3.6 (D-87-001-136)	Selon le para. 3.3.6 (D-87-001-136)
Colours / Couleurs	CF Air Insignia Blue Pantone Colour reference 289C	Force Canadienne insigne bleu; couleur PANTONE # de reference 289C
Notes	Legend to have Stitched Border	Légende doit avoir une bordure piqué
Date Prepared / Date de préparation	16-Oct-12	16-Oct-12
Revised Date / Date modifiée	21-Aug-15	21-Aug-15

8455-20-007-3390	400 SQN	DSSPM 765B-12
8455-20-007-3391	403 SQN	DSSPM 766B-12
8455-20-007-3392	405 SQN	DSSPM 767B-12
8455-20-007-3393	407 SQN	DSSPM 768B-12
8455-20-007-3394	408 SQN	DSSPM 769B-12
8455-20-007-3395	409 SQN	DSSPM 770B-12
8455-20-007-3398	423 SQN	DSSPM 771B-12
8455-20-007-3399	425 ETAC	DSSPM 772B-12
8455-20-007-3400	427 SQN	DSSPM 773B-12
8455-20-007-3402	430 ETAH	DSSPM 774B-12
8455-20-007-3403	436 SQN	DSSPM 775B-12
8455-20-007-3404	437 SQN	DSSPM 776B-12
8455-20-007-3405	443 SQN	DSSPM 777B-12
8455-20-007-3407	VERITAS	DSSPM 778B-12
8455-20-007-3409	JUSTITIA	DSSPM 780B-12
8455-20-007-3410	MP	DSSPM 781B-12
8455-20-007-3411	PM	DSSPM 782B-12
8455-20-007-3412	INT	DSSPM 783B-12
8455-20-007-3413	RENS	DSSPM 784B-12
8455-20-007-3443	4 CES	DSSPM 785B-12
8455-20-007-3444	LOG	DSSPM 786B-12
8455-20-007-3447	8 ACCS	DSSPM 789B-12
8455-20-007-3448	12 ER	DSSPM 790B-12
8455-20-007-3450	42 RADAR SQN	DSSPM 791B-12
8455-20-007-3451	1 ESU	DSSPM 792B-12
8455-20-007-3452	8 CES	DSSPM 793B-12
8455-20-007-3453	14 CES	DSSPM 794B-12
8455-20-007-3457	P SEL	DSSPM 797B-12
8455-20-007-3458	S PERS	DSSPM 798B-12
8455-20-007-3460	5e Amb c	DSSPM 799B-12
8455-20-007-3461	5e RGC	DSSPM 800B-12
8455-20-007-3462	TRG DEV	DSSPM 801B-12
8455-20-007-3463	DEV I	DSSPM 802B-12
8455-20-007-3464	1 SVC BN	DSSPM 803B-12
8455-20-007-3465	2 SVC BN	DSSPM 804B-12
8455-20-007-3466	5 ^e BN S du C	DSSPM 805B-12
8455-20-007-3467	1 Fd Amb	DSSPM 806B-12
8455-20-007-3468	2 Fd Amb	DSSPM 807B-12

8455-20-007-3469	1 CDN FD HOSP	DSSPM 808B-12
8455-20-007-3471	1 HC CA	DSSPM 809B-12
8455-20-007-3472	1 CER	DSSPM 810B-12
8455-20-007-3490	2 CER	DSSPM 811B-12
8455-20-007-3491	4 ESR	DSSPM 812B-12
8455-20-007-3496	435 SQN	DSSPM 816B-12
8455-20-007-3498	19 AMS	DSSPM 817B-12
8455-20-007-3499	442 SQN	DSSPM 818B-12
8455-20-007-3500	410 SQN	DSSPM 819B-12
8455-20-007-3501	417 SQN	DSSPM 820B-12
8455-20-007-3502	419 SQN	DSSPM 821B-12
8455-20-007-3504	431 SQN	DSSPM 822B-12
8455-20-007-3505	1 AMS	DSSPM 823B-12
8455-20-007-3506	10 EITA	DSSPM 824B-12
8455-20-007-3507	10 FTTS	DSSPM 825B-12
8455-20-007-3508	402 SQN	DSSPM 826B-12
8455-20-007-3509	440 SQN	DSSPM 827B-12
8455-20-007-3510	21 SQN	DSSPM 828B-12
8455-20-007-3511	51 SQN	DSSPM 829B-12
8455-20-007-3512	2 ESEFA	DSSPM 830B-12
8455-20-007-3513	414 SQN	DSSPM 831B-12
8455-20-007-3515	439 ESC	DSSPM 832B-12
8455-20-007-3516	3 EMA	DSSPM 833B-12
8455-20-007-3572	444 SQN	DSSPM 834B-12
8455-20-007-3573	103 SQN	DSSPM 835B-12
8455-20-007-3574	404 SQN	DSSPM 836B-12
8455-20-007-3575	406 SQN	DSSPM 837B-12
8455-20-007-3576	413 SQN	DSSPM 838B-12
8455-20-007-3577	14 AMS	DSSPM 839B-12
8455-20-007-3579	2 AMS	DSSPM 841B-12
8455-20-007-3580	412 SQN	DSSPM 842B-12
8455-20-007-3581	424 SQN	DSSPM 843B-12
8455-20-007-3582	426 SQN	DSSPM 844B-12
8455-20-007-3583	429 SQN	DSSPM 845B-12
8455-20-007-3584	450 SQN	DSSPM 846B-12
8455-20-007-3585	8 AMS	DSSPM 847B-12
8455-20-007-3587	12 AMS	DSSPM 848B-12
8455-20-007-3588	AETE	DSSPM 849B-12
8455-20-007-3590	HOTEF	DSSPM 851B-12
8455-20-007-3591	ATESS	DSSPM 852B-12
8455-20-007-3592	438 ESC	DSSPM 853B-12
8455-20-008-4717	RCMS	DSSPM 694-14
8455-20-008-4718	SSRC	DSSPM 669-14
8455-20-008-9187	SAumRC	DSSPM 625-15
8455-20-009-3146	3 CSU	DSSPM 688-15
8455-20-009-3147	3 USC	DSSPM 689-15
8455-20-009-5682	RCChS	DSSPM 609-16
8455-20-007-3445	ENGINEERS	DSSPM 787B-12
8455-20-007-3446	GENIE	DSSPM 788B-12
8455-20-009-3747	415 SQN	DSSPM 708-15
8455-20-009-5628	CFAWC	DSSPM 658-16
8455-20-009-5631	401 SQN	DSSPM 659-16
8455-20-009-5632	433 ETAC	DSSPM 660-16
8455-20-011-7680	433 SQN	DSSPM 604-19

Specification governing all these new rank patches / Spécification applicable à tous ces nouveaux insignes de grade	Specification D-87-001-136/SF-001* dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001* daté du 2017-11-22
	1 of 22	1 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-007-3332	8455-20-007-3332
Nomenclature	Insignia, Rank, NON-COMMISSIONED OFFICER; Ordinary Seaman, CF Sea, Black Embroidery on Canadian Average Green, "CANADA", patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, INSIGNE DE Matelot de 3e class, Marine des Forces Canadiennes, broderie noir sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée noir, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 859B-12	DSSPM 859B-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	Cloth, Twill Polyester, 216g/m2, Canadian Average Green, NSN 8305-21-904-3191	Tissue, armure sergé, polyester, 216g/m2, vert canadien moyen NNO 8305-21-904-3191
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour; Black	Fil de broderie, Couleur; noir
Backing / Endos	As per Para 3.3.5*; Hook Portion of Hook & Loop on full back of Badge as Per Sealed Pattern	Conformément au paragraphe 3.3.5*; Partie crochets seulement d'un ruban à boucles et à crochets au dos de l'insigne d'après l'échantillon fournis
Edge / Bord	Merrow edging in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow confirme au modèle réglementaire
Colours / Couleur	Black thread on Canadian Average Green	Broderie noir sur Vert Canadien Moyen
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Design, Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	13-Dec-12	13-Dec-12
	Specification D-87-001-136/SF-001* dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001* daté du 2017-11-22
	2 of 22	2 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-007-3333	8455-20-007-3333
Nomenclature	Insignia, Rank, NON-COMMISSIONED OFFICER; Able Seaman, CF Sea, Black Embroidery on Canadian Average Green, "CANADA", patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, INSIGNE DE Matelot de 2e class, Marine des Forces Canadiennes, broderie noir sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée noir, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 860B-12	DSSPM 860B-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	Cloth, Twill Polyester, 216g/m2, Canadian Average Green, NSN 8305-21-904-3191	Tissue, armure sergé, polyester, 216g/m2, vert canadien moyen NNO 8305-21-904-3191
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour; Black	Fil de broderie, Couleur; noir
Backing / Endos	As per Para 3.3.5*; Hook Portion of Hook & Loop on full back of Badge as Per Sealed Pattern	Conformément au paragraphe 3.3.5*; Partie crochets seulement d'un ruban à boucles et à crochets au dos de l'insigne d'après l'échantillon fournis
Edge / Bord	Merrow edging in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow confirme au modèle réglementaire
Colours / Couleur	Black thread on Canadian Average Green	Broderie noir sur Vert Canadien Moyen
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Design, Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	13-Dec-12	13-Dec-12

	Specification D-87-001-136/SF-001* dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001* daté du 2017-11-22
	3 of 22	3 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-007-3334	8455-20-007-3334
Nomenclature	Insignia, Rank, NON-COMMISSIONED OFFICER; Leading Seaman, CF Sea, Black Embroidery on Canadian Average Green, "CANADA", patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, INSIGNE DE Matelot de 1e class, Marine des Forces Canadiennes, broderie noir sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée noir, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 861B-12	DSSPM 861B-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	Cloth, Twill Polyester, 216g/m2, Canadian Average Green, NSN 8305-21-904-3191	Tissu, armure sergé, polyester, 216g/m2, vert canadien moyen NNO 8305-21-904-3191
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour; Black	Fil de broderie, Couleur; noir
Backing / Endos	As per Para 3.3.5*; Hook Portion of Hook & Loop on full back of Badge as Per Sealed Pattern	Conformément au paragraphe 3.3.5*; Partie crochets seulement d'un ruban à boucles et à crochets au dos de l'insigne d'après l'échantillon fournis
Edge /Bord	Merrow edging in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow confirme au modèle réglementaire
Colours / Couleur	Black thread on Canadian Average Green	Broderie noir sur Vert Canadien Moyen
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Design, Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	13-Dec-12	13-Dec-12
	Specification D-87-001-136/SF-001* dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001* daté du 2017-11-22
	4 of 22	4 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-007-3336	8455-20-007-3336
Nomenclature	Insignia, Rank, NON-COMMISSIONED OFFICER; Master Seaman, CF Sea, Black Embroidery on Canadian Average Green, "CANADA", patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, INSIGNE DE Matelot -chef, Marine des Forces Canadiennes, broderie noir sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée noir, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 862B-12	DSSPM 862B-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	Cloth, Twill Polyester, 216g/m2, Canadian Average Green, NSN 8305-21-904-3191	Tissu, armure sergé, polyester, 216g/m2, vert canadien moyen NNO 8305-21-904-3191
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour; Black	Fil de broderie, Couleur; noir
Backing / Endos	As per Para 3.3.5*; Hook Portion of Hook & Loop on full back of Badge as Per Sealed Pattern	Conformément au paragraphe 3.3.5*; Partie crochets seulement d'un ruban à boucles et à crochets au dos de l'insigne d'après l'échantillon fournis
Edge /Bord	Merrow edging in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow confirme au modèle réglementaire
Colours / Couleur	Black thread on Canadian Average Green	Broderie noir sur Vert Canadien Moyen
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Design, Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	13-Dec-12	13-Dec-12

	Specification D-87-001-136/SF-001* dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001* daté du 2017-11-22
	5 of 22	5 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-007-3337	8455-20-007-3337
Nomenclature	Insignia, Rank, NON-COMMISSIONED OFFICER; Petty Officer 2nd Class, CF Sea, Black Embroidery on Canadian Average Green, "CANADA", patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, INSIGNE DE Maître de 2e class, Marine des Forces Canadiennes, broderie noir sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée noir, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 863B-12	DSSPM 863B-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	Cloth, Twill Polyester, 216g/m2, Canadian Average Green, NSN 8305-21-904-3191	Tissue, armure sergé, polyester, 216g/m2, vert canadien moyen NNO 8305-21-904-3191
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour; Black	Fil de broderie, Couleur; noir
Backing / Endos	As per Para 3.3.5*; Hook Portion of Hook & Loop on full back of Badge as Per Sealed Pattern	Conformément au paragraphe 3.3.5*; Partie crochets seulement d'un ruban à boucles et à crochets au dos de l'insigne d'après l'échantillon fournis
Edge /Bord	Merrow edging in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow confirme au modèle réglementaire
Colours / Couleur	Black thread on Canadian Average Green	Broderie noir sur Vert Canadien Moyen
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Design, Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	13-Dec-12	13-Dec-12
	Specification D-87-001-136/SF-001* dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001* daté du 2017-11-22
	6 of 22	6 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-008-1064	8455-20-008-1064
Nomenclature	Insignia, Rank, NON-COMMISSIONED OFFICER; Petty Officer 1st Class, CF Sea, Black Embroidery on Canadian Average Green, "CANADA", patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, INSIGNE DE Maître de 1re class, Marine des Forces Canadiennes, broderie noir sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée noir, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 726-13	DSSPM 726-13
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	Cloth, Twill Polyester, 216g/m2, Canadian Average Green, NSN 8305-21-904-3191	Tissue, armure sergé, polyester, 216g/m2, vert canadien moyen NNO 8305-21-904-3191
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour; Black	Fil de broderie, Couleur; noir
Backing / Endos	As per Para 3.3.5*; Hook Portion of Hook & Loop on full back of Badge as Per Sealed Pattern	Conformément au paragraphe 3.3.5*; Partie crochets seulement d'un ruban à boucles et à crochets au dos de l'insigne d'après l'échantillon fournis
Edge /Bord	Merrow edging in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow confirme au modèle réglementaire
Colours / Couleur	Black thread on Canadian Average Green	Broderie noir sur Vert Canadien Moyen
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Design, Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	13-Dec-12	13-Dec-12

	Specification D-87-001-136/SF-001* dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001* daté du 2017-11-22
	7 of 22	7 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-007-3339	8455-20-007-3339
Nomenclature	Insignia, Rank, NON-COMMISSIONED OFFICER; Chief Petty Officer 2nd Class, CF Sea, Black Embroidery on Canadian Average Green, "CANADA", patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, INSIGNE DE Premier maître de 2e class, Marine des Forces Canadiennes, broderie noir sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée noir, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 865B-12	DSSPM 865B-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	Cloth, Twill Polyester, 216g/m2, Canadian Average Green, NSN 8305-21-904-3191	Tissu, armure sergé, polyester, 216g/m2, vert canadien moyen NNO 8305-21-904-3191
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour; Black	Fil de broderie, Couleur; noir
Backing / Endos	As per Para 3.3.5*; Hook Portion of Hook & Loop on full back of Badge as Per Sealed Pattern	Conformément au paragraphe 3.3.5*; Partie crochets seulement d'un ruban à boucles et à crochets au dos de l'insigne d'après l'échantillon fournis
Edge / Bord	Merrow edging in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow confirme au modèle réglementaire
Colours / Couleur	Black thread on Canadian Average Green	Broderie noir sur Vert Canadien Moyen
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Design, Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	13-Dec-12	13-Dec-12
	Specification D-87-001-136/SF-001* dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001* daté du 2017-11-22
	8 of 22	8 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-007-3340	8455-20-007-3340
Nomenclature	Insignia, Rank, NON-COMMISSIONED OFFICER; Chief Petty Officer 1st Class, CF Sea, Black Embroidery on Canadian Average Green, "CANADA", patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, INSIGNE DE Premier maître de 1re class, Marine des Forces Canadiennes, broderie noir sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée noir, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 866B-12	DSSPM 866B-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	Cloth, Twill Polyester, 216g/m2, Canadian Average Green, NSN 8305-21-904-3191	Tissu, armure sergé, polyester, 216g/m2, vert canadien moyen NNO 8305-21-904-3191
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour; Black	Fil de broderie, Couleur; noir
Backing / Endos	As per Para 3.3.5*; Hook Portion of Hook & Loop on full back of Badge as Per Sealed Pattern	Conformément au paragraphe 3.3.5*; Partie crochets seulement d'un ruban à boucles et à crochets au dos de l'insigne d'après l'échantillon fournis
Edge / Bord	Merrow edging in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow confirme au modèle réglementaire
Colours / Couleur	Black thread on Canadian Average Green	Broderie noir sur Vert Canadien Moyen
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Design, Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	13-Dec-12	13-Dec-12

	Specification D-87-001-136/SF-001* dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001* daté du 2017-11-22
	9 of 22	9 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-007-3341	8455-20-007-3341
Nomenclature	Insignia, Rank, NON-COMMISSIONED OFFICER; Senior Appointment Comment, Group Formation, Fleet, Base Chief Petty Officer 1st Class, CF Sea, Black Embroidery on Canadian Average Green, "CANADA", patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, INSIGNE Premier Maître du Commandement, du group, de la formation de la flotte de la base, Marine des Forces Canadiennes, broderie noir sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée noir, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 867B-12	DSSPM 867B-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	Cloth, Twill Polyester, 216g/m2, Canadian Average Green, NSN 8305-21-904-3191	Tissu, armure sergé, polyester, 216g/m2, vert canadien moyen NNO 8305-21-904-3191
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour; Black	Fil de broderie, Couleur; noir
Backing / Endos	As per Para 3.3.5*; Hook Portion of Hook & Loop on full back of Badge as Per Sealed Pattern	Conformément au paragraphe 3.3.5*; Partie crochets seulement d'un ruban à boucles et à crochets au dos de l'insigne d'après l'échantillon fournis
Edge / Bord	Merrow edging in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow confirme au modèle réglementaire
Colours / Couleur	Black thread on Canadian Average Green	Broderie noir sur Vert Canadien Moyen
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Design, Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	13-Dec-12	13-Dec-12
	Specification D-87-001-136/SF-001* dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001* daté du 2017-11-22
	10 of 22	10 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-007-3343	8455-20-007-3343
Nomenclature	Insignia, Rank, NON-COMMISSIONED OFFICER; Chief Petty Officer First Class of the Navy, CF Sea, Black Embroidery on Canadian Average Green, "CANADA", patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, INSIGNE Premier Maître de la Marine, Marine des Forces Canadiennes, broderie noir sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée noir, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 868B-12	DSSPM 868B-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	Cloth, Twill Polyester, 216g/m2, Canadian Average Green, NSN 8305-21-904-3191	Tissu, armure sergé, polyester, 216g/m2, vert canadien moyen NNO 8305-21-904-3191
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour; Black	Fil de broderie, Couleur; noir
Backing / Endos	As per Para 3.3.5*; Hook Portion of Hook & Loop on full back of Badge as Per Sealed Pattern	Conformément au paragraphe 3.3.5*; Partie crochets seulement d'un ruban à boucles et à crochets au dos de l'insigne d'après l'échantillon fournis
Edge / Bord	Merrow edging in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow confirme au modèle réglementaire
Colours / Couleur	Black thread on Canadian Average Green	Broderie noir sur Vert Canadien Moyen
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Design, Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	13-Dec-12	13-Dec-12

	Specification D-87-001-136/SF-001* dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001* daté du 2017-11-22
	11 of 22	11 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-007-3344	8455-20-007-3344
Nomenclature	Insignia, Rank, NON-COMMISSIONED OFFICER; Canadian Force Chief Petty Officer First Class, CF Sea, Black Embroidery on Canadian Average Green, "CANADA", patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, INSIGNE D'adjudant-chef des Forces Canadiennes, Marine des Forces Canadiennes, broderie noir sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée noir, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 869B-12	DSSPM 869B-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	Cloth, Twill Polyester, 216g/m2, Canadian Average Green, NSN 8305-21-904-3191	Tissu, armure sergé, polyester, 216g/m2, vert canadien moyen NNO 8305-21-904-3191
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour; Black	Fil de broderie, Couleur; noir
Backing / Endos	As per Para 3.3.5*; Hook Portion of Hook & Loop on full back of Badge as Per Sealed Pattern	Conformément au paragraphe 3.3.5*; Partie crochets seulement d'un ruban à boucles et à crochets au dos de l'insigne d'après l'échantillon fournis
Edge / Bord	Merrow edging in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow confirme au modèle réglementaire
Colours / Couleur	Black thread on Canadian Average Green	Broderie noir sur Vert Canadien Moyen
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Design, Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	13-Dec-12	13-Dec-12
	Specification D-87-001-136/SF-001* dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001* daté du 2017-11-22
	12 of 22	12 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-007-3345	8455-20-007-3345
Nomenclature	Insignia, Rank, OFFICER; Officer Cadet, CF Sea, Black Embroidery on Canadian Average Green, "CANADA", patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, INSIGNE Aspirant de marine, Marine des Forces Canadiennes, broderie noir sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée noir, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 870B-12	DSSPM 870B-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	Cloth, Twill Polyester, 216g/m2, Canadian Average Green, NSN 8305-21-904-3191	Tissu, armure sergé, polyester, 216g/m2, vert canadien moyen NNO 8305-21-904-3191
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour; Black	Fil de broderie, Couleur; noir
Backing / Endos	As per Para 3.3.5*; Hook Portion of Hook & Loop on full back of Badge as Per Sealed Pattern	Conformément au paragraphe 3.3.5*; Partie crochets seulement d'un ruban à boucles et à crochets au dos de l'insigne d'après l'échantillon fournis
Edge / Bord	Merrow edging in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow confirme au modèle réglementaire
Colours / Couleur	Black thread on Canadian Average Green	Broderie noir sur Vert Canadien Moyen
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Design, Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	13-Dec-12	13-Dec-12

	Specification D-87-001-136/SF-001* dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001* daté du 2017-11-22
	13 of 22	13 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-007-3346	8455-20-007-3346
Nomenclature	Insignia, Rank, OFFICER; Acting Sub-Lieutenant, CF Sea, Black Embroidery on Canadian Average Green, EXECUTIVE CURL, "CANADA", patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, INSIGNE de vaisseau de 2e classe, Marine des Forces Canadiennes, broderie noir sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée noir, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 871B-12	DSSPM 871B-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	Cloth, Twill Polyester, 216g/m2, Canadian Average Green, NSN 8305-21-904-3191	Tissue, armure sergé, polyester, 216g/m2, vert canadien moyen NNO 8305-21-904-3191
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour; Black	Fil de broderie, Couleur; noir
Backing / Endos	As per Para 3.3.5*; Hook Portion of Hook & Loop on full back of Badge as Per Sealed Pattern	Conformément au paragraphe 3.3.5*; Partie crochets seulement d'un ruban à boucles et à crochets au dos de l'insigne d'après l'échantillon fournis
Edge /Bord	Merrow edging in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow confirme au modèle réglementaire
Colours / Couleur	Black thread on Canadian Average Green	Broderie noir sur Vert Canadien Moyen
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Design, Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	13-Dec-12	13-Dec-12
	Specification D-87-001-136/SF-001* dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001* daté du 2017-11-22
	14 of 22	14 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-007-3348	8455-20-007-3348
Nomenclature	Insignia, Rank, OFFICER; Sub-Lieutenant, CF Sea, Black Embroidery on Canadian Average Green, EXECUTIVE CURL, "CANADA", patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, INSIGNE de vaisseau de 1re classe, Marine des Forces Canadiennes, broderie noir sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée noir, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 872B-12	DSSPM 872B-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	Cloth, Twill Polyester, 216g/m2, Canadian Average Green, NSN 8305-21-904-3191	Tissue, armure sergé, polyester, 216g/m2, vert canadien moyen NNO 8305-21-904-3191
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour; Black	Fil de broderie, Couleur; noir
Backing / Endos	As per Para 3.3.5*; Hook Portion of Hook & Loop on full back of Badge as Per Sealed Pattern	Conformément au paragraphe 3.3.5*; Partie crochets seulement d'un ruban à boucles et à crochets au dos de l'insigne d'après l'échantillon fournis
Edge /Bord	Merrow edging in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow confirme au modèle réglementaire
Colours / Couleur	Black thread on Canadian Average Green	Broderie noir sur Vert Canadien Moyen
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Design, Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	13-Dec-12	13-Dec-12



	Specification D-87-001-136/SF-001* dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001* daté du 2017-11-22
	15 of 22	15 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-007-3349	8455-20-007-3349
Nomenclature	Insignia, Rank, OFFICER; Lieutenant (N), CF Sea, Black Embroidery on Canadian Average Green, EXECUTIVE CURL, "CANADA", patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, INSIGNE Lieutenant de vaisseau, Marine des Forces Canadiennes, broderie noir sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée noir, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 873B-12	DSSPM 873B-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	Cloth, Twill Polyester, 216g/m2, Canadian Average Green, NSN 8305-21-904-3191	Tissu, armure sergé, polyester, 216g/m2, vert canadien moyen NNO 8305-21-904-3191
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour; Black	Fil de broderie, Couleur; noir
Backing / Endos	As per Para 3.3.5*; Hook Portion of Hook & Loop on full back of Badge as Per Sealed Pattern	Conformément au paragraphe 3.3.5*; Partie crochets seulement d'un ruban à boucles et à crochets au dos de l'insigne d'après l'échantillon fournis
Edge /Bord	Merrow edging in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow confirme au modèle réglementaire
Colours / Couleur	Black thread on Canadian Average Green	Broderie noir sur Vert Canadien Moyen
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Design, Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	13-Dec-12	13-Dec-12
	Specification D-87-001-136/SF-001* dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001* daté du 2017-11-22
	16 of 22	16 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-007-3350	8455-20-007-3350
Nomenclature	Insignia, Rank, OFFICER; Lieutenant Commander, CF Sea, Black Embroidery on Canadian Average Green, EXECUTIVE CURL, "CANADA", patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, INSIGNE Capitaine de corvette, Marine des Forces Canadiennes, broderie noir sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée noir, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 874B-12	DSSPM 874B-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	Cloth, Twill Polyester, 216g/m2, Canadian Average Green, NSN 8305-21-904-3191	Tissu, armure sergé, polyester, 216g/m2, vert canadien moyen NNO 8305-21-904-3191
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour; Black	Fil de broderie, Couleur; noir
Backing / Endos	As per Para 3.3.5*; Hook Portion of Hook & Loop on full back of Badge as Per Sealed Pattern	Conformément au paragraphe 3.3.5*; Partie crochets seulement d'un ruban à boucles et à crochets au dos de l'insigne d'après l'échantillon fournis
Edge /Bord	Merrow edging in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow confirme au modèle réglementaire
Colours / Couleur	Black thread on Canadian Average Green	Broderie noir sur Vert Canadien Moyen
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Design, Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	13-Dec-12	13-Dec-12



	Specification D-87-001-136/SF-001* dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001* daté du 2017-11-22
	17 of 22	17 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-007-3351	8455-20-007-3351
Nomenclature	Insignia, Rank, Commander, CF Sea, Black Embroidery on Canadian Average Green, EXECUTIVE CURL, "CANADA", patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, INSIGNE Capitaine de Frégate, Marine des Forces Canadiennes, broderie noir sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée noir, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 875B-12	DSSPM 875B-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	Cloth, Twill Polyester, 216g/m2, Canadian Average Green, NSN 8305-21-904-3191	Tissu, armure sergé, polyester, 216g/m2, vert canadien moyen NNO 8305-21-904-3191
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour; Black	Fil de broderie, Couleur; noir
Backing / Endos	As per Para 3.3.5*; Hook Portion of Hook & Loop on full back of Badge as Per Sealed Pattern	Conformément au paragraphe 3.3.5*; Partie crochets seulement d'un ruban à boucles et à crochets au dos de l'insigne d'après l'échantillon fournis
Edge /Bord	Merrow edging in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow confirme au modèle réglementaire
Colours / Couleur	Black thread on Canadian Average Green	Broderie noir sur Vert Canadien Moyen
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Design, Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	13-Dec-12	13-Dec-12
	Specification D-87-001-136/SF-001* dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001* daté du 2017-11-22
	18 of 22	18 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-007-3352	8455-20-007-3352
Nomenclature	Insignia, Rank, Captain (N), CF Sea, Black Embroidery on Canadian Average Green, EXECUTIVE CURL, "CANADA", patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, INSIGNE Capitaine de vaisseau, Marine des Forces Canadiennes, broderie noir sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée noir, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 876B-12	DSSPM 876B-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	Cloth, Twill Polyester, 216g/m2, Canadian Average Green, NSN 8305-21-904-3191	Tissu, armure sergé, polyester, 216g/m2, vert canadien moyen NNO 8305-21-904-3191
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour; Black	Fil de broderie, Couleur; noir
Backing / Endos	As per Para 3.3.5*; Hook Portion of Hook & Loop on full back of Badge as Per Sealed Pattern	Conformément au paragraphe 3.3.5*; Partie crochets seulement d'un ruban à boucles et à crochets au dos de l'insigne d'après l'échantillon fournis
Edge /Bord	Merrow edging in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow confirme au modèle réglementaire
Colours / Couleur	Black thread on Canadian Average Green	Broderie noir sur Vert Canadien Moyen
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Design, Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	13-Dec-12	13-Dec-12



	Specification D-87-001-136/SF-001* dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001* daté du 2017-11-22
	19 of 22	19 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-007-3353	8455-20-007-3353
Nomenclature	Insignia, Rank, Commodore, CF Sea, Black Embroidery on Canadian Average Green, "CANADA", patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, INSIGNE DE Commodore, Marine des Forces Canadiennes, broderie noir sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée noir, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 877B-12	DSSPM 877B-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	Cloth, Twill Polyester, 216g/m2, Canadian Average Green, NSN 8305-21-904-3191	Tissue, armure sergé, polyester, 216g/m2, vert canadien moyen NNO 8305-21-904-3191
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour; Black	Fil de broderie, Couleur; noir
Backing / Endos	As per Para 3.3.5*; Hook Portion of Hook & Loop on full back of Badge as Per Sealed Pattern	Conformément au paragraphe 3.3.5*; Partie crochets seulement d'un ruban à boucles et à crochets au dos de l'insigne d'après l'échantillon fournis
Edge /Bord	Merrow edging in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow confirme au modèle réglementaire
Colours / Couleur	Black thread on Canadian Average Green	Broderie noir sur Vert Canadien Moyen
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Design, Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	13-Dec-12	13-Dec-12
	Specification D-87-001-136/SF-001* dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001* daté du 2017-11-22
	20 of 22	20 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-007-3354	8455-20-007-3354
Nomenclature	Insignia, Rank, Rear-Admiral, CF Sea, Black Embroidery on Canadian Average Green, "CANADA", patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, INSIGNE Contre-Admiral, Marine des Forces Canadiennes, broderie noir sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée noir, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 878B-12	DSSPM 878B-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	Cloth, Twill Polyester, 216g/m2, Canadian Average Green, NSN 8305-21-904-3191	Tissue, armure sergé, polyester, 216g/m2, vert canadien moyen NNO 8305-21-904-3191
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour; Black	Fil de broderie, Couleur; noir
Backing / Endos	As per Para 3.3.5*; Hook Portion of Hook & Loop on full back of Badge as Per Sealed Pattern	Conformément au paragraphe 3.3.5*; Partie crochets seulement d'un ruban à boucles et à crochets au dos de l'insigne d'après l'échantillon fournis
Edge /Bord	Merrow edging in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow confirme au modèle réglementaire
Colours / Couleur	Black thread on Canadian Average Green	Broderie noir sur Vert Canadien Moyen
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Design, Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	13-Dec-12	13-Dec-12



	Specification D-87-001-136/SF-001* dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001* daté du 2017-11-22
	21 of 22	21 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-007-3355	8455-20-007-3355
Nomenclature	Insignia, Rank, Vice-Admiral, CF Sea, Black Embroidery on Canadian Average Green, "CANADA", patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, INSIGNE Vice-Admiral, Marine des Forces Canadiennes, broderie noir sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée noir, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 879B-12	DSSPM 879B-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	Cloth, Twill Polyester, 216g/m2, Canadian Average Green, NSN 8305-21-904-3191	Tissue, armure sergé, polyester, 216g/m2, vert canadien moyen NNO 8305-21-904-3191
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour; Black	Fil de broderie, Couleur; noir
Backing / Endos	As per Para 3.3.5*; Hook Portion of Hook & Loop on full back of Badge as Per Sealed Pattern	Conformément au paragraphe 3.3.5*; Partie crochets seulement d'un ruban à boucles et à crochets au dos de l'insigne d'après l'échantillon fournis
Edge /Bord	Merrow edging in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow confirme au modèle réglementaire
Colours / Couleur	Black thread on Canadian Average Green	Broderie noir sur Vert Canadien Moyen
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Design, Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	13-Dec-12	13-Dec-12
	Specification D-87-001-136/SF-001* dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001* daté du 2017-11-22
	22 of 22	22+C530 de 22
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-007-3356	8455-20-007-3356
Nomenclature	Insignia, Rank, Admiral, CF Sea, Black Embroidery on Canadian Average Green, "CANADA", patch-style with hook-back fastener tape	INSIGNE DE GRADE, MILITAIRE DU RANG, INSIGNE Admiral, Marine des Forces Canadiennes, broderie noir sur Vert Canadien Moyen, appliqué, bordure brochée noir, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 880B-12	DSSPM 880B-12
Drawings / Dessins	N/A	S.O.
Material / Matériau	Cloth, Twill Polyester, 216g/m2, Canadian Average Green, NSN 8305-21-904-3191	Tissue, armure sergé, polyester, 216g/m2, vert canadien moyen NNO 8305-21-904-3191
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour; Black	Fil de broderie, Couleur; noir
Backing / Endos	As per Para 3.3.5*; Hook Portion of Hook & Loop on full back of Badge as Per Sealed Pattern	Conformément au paragraphe 3.3.5*; Partie crochets seulement d'un ruban à boucles et à crochets au dos de l'insigne d'après l'échantillon fournis
Edge /Bord	Merrow edging in accordance with sealed pattern	Bordure au point merrow confirme au modèle réglementaire
Colours / Couleur	Black thread on Canadian Average Green	Broderie noir sur Vert Canadien Moyen
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Design, Size, Quality & Colour	L'article doit avoir la même taille, la même qualité et la même couleur que l'échantillon réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	13-Dec-12	13-Dec-12

Specification governing all these new rank patches / Spécification applicable à tous ces nouveaux insignes de grade	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
Item/Item	1 of 22	1 of 22
NSN	8455-20-010-9093	8455-20-010-9093
Item Description/description item	Insignia, Rank, Officer, Admiral, Navy, Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, Patch-style; hook back	Insigne, Grade, Officier, Admiral, Marine, broderie or pour emblème et broderie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 600-18	DSSPM 600-18
Material/Matériaux	Cloth, Twill, Polyester, Black, NSN 8305-21-900-3839, Specification DSSPM 2-2-80-164	Tissue, armure serge, polyester, Noir, NSN 8305-21-900-3839, Spécification DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn/Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: CF Gold and thread colour black for borders	Fil de broderie, Couleur: Or et fil de broderie noir pour bordure
Backing/ Endos	As per Para 3.3.5 *	Conformément au paragraphe 3.3.5
Unit of Issue/Unité de mesure	Each	Chaque
Date Prepared / Date de préparation	27-Sep-17	17 Sept. 2019
		
	Technical Supplement to Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
Item/Item	2 of 22	2 of 22
NSN	8455-20-010-9094	8455-20-010-9094
Item Description/description item	Insignia, Rank, Officer, Vice-Admiral, Navy, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, Patch-style; hook back	Insigne, Grade, Officier, Vice-Admiral, Marine, broderie or pour emblème et broderie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 601-18	DSSPM 601-18
Material/Matériaux	Cloth, Twill, Polyester, Black, NSN 8305-21-900-3839, Specification DSSPM 2-2-80-164	Tissue, armure serge, polyester, Noir, NSN 8305-21-900-3839, Spécification DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn/Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: CF Gold and thread colour black for borders	Fil de broderie, Couleur: Or et fil de broderie noir pour bordure
Backing/ Endos	As per Para 3.3.5 *	Conformément au paragraphe 3.3.5
Unit of Issue/Unité de mesure	Each	Chaque
Date Prepared / Date de préparation	27-Sep-17	17 Sept. 2019
		



	Technical Supplement to Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
Item/Item	3 of 22	3 of 22
NSN	8455-20-010-9095	8455-20-010-9095
Item Description/ description item	Insignia, Rank, Officer, Rear-Admiral, Navy, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, Patch-style; hook back	Insigne, Grade, Officier, Contre-amiral, Marine, broderie or pour emblème et broderie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 602-18	DSSPM 602-18
Material/ Matériaux	Cloth, Twill, Polyester, Black, NSN 8305-21-900-3839, Specification DSSPM 2-2-80-164	Tissu, armure serge, polyester, Noir, NSN 8305-21-900-3839, Spécification DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn/ Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: CF Gold and thread colour black for borders	Fil de broderie, Couleur: Or et fil de broderie noir pour bordure
Backing/ Endos	As per Para 3.3.5 *	Conformément au paragraphe 3.3.5
Unit of Issue/ Unité de mesure	Each	Chaque
Date Prepared / Date de préparation	27-Sep-17	17 Sept. 2019
		
	Technical Supplement to Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
Item/Item	4 of 22	4 of 22
NSN	8455-20-010-9096	8455-20-010-9096
Item Description/ description item	Insignia, Rank, Officer, Commodore, Navy, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, Patch-style; hook back	Insigne, Grade, Officier, Commodore, Marine, broderie or pour emblème et broderie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 603-18	DSSPM 603-18
Material/ Matériaux	Cloth, Twill, Polyester, Black, NSN 8305-21-900-3839, Specification DSSPM 2-2-80-164	Tissu, armure serge, polyester, Noir, NSN 8305-21-900-3839, Spécification DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn/ Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: CF Gold and thread colour black for borders	Fil de broderie, Couleur: Or et fil de broderie noir pour bordure
Backing/ Endos	As per Para 3.3.5 *	Conformément au paragraphe 3.3.5
Unit of Issue/ Unité de mesure	Each	Chaque
Date Prepared / Date de préparation	27-Sep-17	17 Sept. 2019
		

	Technical Supplement to Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
Item/Item	5 of 22	5 of 22
NSN	8455-20-010-9097	8455-20-010-9097
Item Description/ description item	Insignia, Rank, Officer, Captain (N), Navy, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, Patch-style; hook back	Insigne, Grade, Officier, Capitaine de vaisseau, Marine, brodrie or pour emblème et brodrie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 604-18	DSSPM 604-18
Material/ Matériaux	Cloth, Twill, Polyester, Black, NSN 8305-21-900-3839, Specification DSSPM 2-2-80-164	Tissue, armure serge, polyester, Noir, NSN 8305-21-900-3839, Spécification DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn/ Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: CF Gold and thread colour black for borders	Fil de broderie, Couleur: Or et fil de broderie noir pour bordure
Backing/ Endos	As per Para 3.3.5 *	Conformément au paragraphe 3.3.5
Unit of Issue/ Unité de mesure	Each	Chaque
Date Prepared / Date de préparation	27-Sep-17	17 Sept. 2019
		
	Technical Supplement to Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
Item/Item	6 of 22	6 of 22
NSN	8455-20-010-9098	8455-20-010-9098
Item Description/ description item	Insignia, Rank, Officer, Commander, Navy, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, Patch-style; hook back	Insigne, Grade, Officier, Capitaine de frégate, Marine, brodrie or pour emblème et brodrie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 605-18	DSSPM 605-18
Material/ Matériaux	Cloth, Twill, Polyester, Black, NSN 8305-21-900-3839, Specification DSSPM 2-2-80-164	Tissue, armure serge, polyester, Noir, NSN 8305-21-900-3839, Spécification DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn/ Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: CF Gold and thread colour black for borders	Fil de broderie, Couleur: Or et fil de broderie noir pour bordure
Backing/ Endos	As per Para 3.3.5 *	Conformément au paragraphe 3.3.5
Unit of Issue/ Unité de mesure	Each	Chaque
Date Prepared / Date de préparation	27-Sep-17	17 Sept. 2019
		



	Technical Supplement to Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
Item/Item	7 of 22	7 of 22
NSN	8455-20-010-9099	8455-20-010-9099
Item Description/ description item	Insignia, Rank, Officer, Lieutenant Commander, Navy, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, Patch-style; hook back	Insigne, Grade, Officier, Capitaine de corvette, Marine, brodrie or pour emblème et brodrie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 606-18	DSSPM 606-18
Material/ Matériaux	Cloth, Twill, Polyester, Black, NSN 8305-21-900-3839, Specification DSSPM 2-2-80-164	Tissue, armure serge, polyester, Noir, NSN 8305-21-900-3839, Spécification DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn/ Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: CF Gold and thread colour black for borders	Fil de broderie, Couleur: Or et fil de broderie noir pour bordure
Backing/ Endos	As per Para 3.3.5 *	Conformément au paragraphe 3.3.5
Unit of Issue/ Unité de mesure	Each	Chaque
Date Prepared / Date de préparation	27-Sep-17	17 Sept. 2019
		
	Technical Supplement to Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
Item/Item	8 of 22	8 of 22
NSN	8455-20-010-9100	8455-20-010-9100
Item Description/ description item	Insignia, Rank, Officer; Lieutenant (N), Navy, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, Patch-style; hook back	Insigne, Grade, Officier, Lieutenant de vaisseau, Marine, brodrie or pour emblème et brodrie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 607-18	DSSPM 607-18
Material/ Matériaux	Cloth, Twill, Polyester, Black, NSN 8305-21-900-3839, Specification DSSPM 2-2-80-164	Tissue, armure serge, polyester, Noir, NSN 8305-21-900-3839, Spécification DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn/ Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: CF Gold and thread colour black for borders	Fil de broderie, Couleur: Or et fil de broderie noir pour bordure
Backing/ Endos	As per Para 3.3.5 *	Conformément au paragraphe 3.3.5
Unit of Issue/ Unité de mesure	Each	Chaque
Date Prepared / Date de préparation	27-Sep-17	17 Sept. 2019
		


	Technical Supplement to Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
Item/Item	9 of 22	9 of 22
NSN	8455-20-010-9101	8455-20-010-9101
Item Description/ description item	Insignia, Rank, Officer, Sub-Lieutenant, Navy, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, Patch-style; hook back	Insigne, Grade, Officier, Enseigne de vaisseau de 1re classe, Marine, broderie or pour emblème et broderie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 608-18	DSSPM 608-18
Material/ Matériaux	Cloth, Twill, Polyester, Black, NSN 8305-21-900-3839, Specification DSSPM 2-2-80-164	Tissue, armure serge, polyester, Noir, NSN 8305-21-900-3839, Spécification DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn/ Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: CF Gold and thread colour black for borders	Fil de broderie, Couleur: Or et fil de broderie noir pour bordure
Backing/ Endos	As per Para 3.3.5 *	Conformément au paragraphe 3.3.5
Unit of Issue/ Unité de mesure	Each	Chaque
Date Prepared / Date de préparation	27-Sep-17	17 Sept. 2019
		
	Technical Supplement to Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
Item/Item	10 of 22	10 of 22
NSN	8455-20-010-9102	8455-20-010-9102
Item Description/ description item	Insignia, Rank, Officer, Acting Sub-Lieutenant, Navy, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, Patch-style; hook back	Insigne, Grade, Officier, Enseigne de vaisseau de 2e classe, Marine, broderie or pour emblème et broderie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 609-18	DSSPM 609-18
Material/ Matériaux	Cloth, Twill, Polyester, Black, NSN 8305-21-900-3839, Specification DSSPM 2-2-80-164	Tissue, armure serge, polyester, Noir, NSN 8305-21-900-3839, Spécification DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn/ Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: CF Gold and thread colour black for borders	Fil de broderie, Couleur: Or et fil de broderie noir pour bordure
Backing/ Endos	As per Para 3.3.5 *	Conformément au paragraphe 3.3.5
Unit of Issue/ Unité de mesure	Each	Chaque
Date Prepared / Date de préparation	27-Sep-17	17 Sept. 2019
		



	Technical Supplement to Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
Item/Item	11 of 22	11 of 22
NSN	8455-20-010-9103	8455-20-010-9103
Item Description/ description item	Insignia, Rank, Office Cadet, Navy, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, Patch-style; hook back	Insigne, Grade, Aspirant de marine, Marine, brodrie or pour emblème et brodrie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 610-18	DSSPM 610-18
Material/ Matériaux	Cloth, Twill, Polyester, Black, NSN 8305-21-900-3839, Specification DSSPM 2-2-80-164	Tissue, armure serge, polyester, Noir, NSN 8305-21-900-3839, Spécification DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn/ Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: CF Gold and thread colour black for borders	Fil de broderie, Couleur: Or et fil de broderie noir pour bordure
Backing/ Endos	As per Para 3.3.5 *	Conformément au paragraphe 3.3.5
Unit of Issue/ Unité de mesure	Each	Chaque
Date Prepared / Date de préparation	27-Sep-17	17 Sept. 2019
		
	Technical Supplement to Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
Item/Item	12 of 22	12 of 22
NSN	8455-20-010-9112	8455-20-010-9112
Item Description/ description item	Insignia, Rank, Non-Commissioned Officer; Canadian Forces Chief Petty Officer 1st Class, Navy, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, Patch-style; hook back	Insigne, Grade, militaire du rang, Adjudantchef des forces canadiennes, Marine, brodrie or pour emblème et brodrie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 611-18	DSSPM 611-18
Material/ Matériaux	Cloth, Twill, Polyester, Black, NSN 8305-21-900-3839, Specification DSSPM 2-2-80-164	Tissue, armure serge, polyester, Noir, NSN 8305-21-900-3839, Spécification DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn/ Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: CF Gold and thread colour black for borders	Fil de broderie, Couleur: Or et fil de broderie noir pour bordure
Backing/ Endos	As per Para 3.3.5 *	Conformément au paragraphe 3.3.5
Unit of Issue/ Unité de mesure	Each	Chaque
Date Prepared / Date de préparation	27-Sep-17	17 Sept. 2019
		



	Technical Supplement to Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
Item/Item	13 of 22	13 of 22
NSN	8455-20-010-9113	8455-20-010-9113
Item Description/ description item	Insignia, Rank, Non-Commissioned Officer; Senior Appointment Chief Petty officer 1st Class of the Navy, Navy, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, Patch-style; hook back	Insigne, Grade, militaire du rang, nomination Supérieures, Premier Maître de 1re classe, Marine, brodrie or pour emblème et brodrie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 612-18	DSSPM 612-18
Material/ Matériaux	Cloth, Twill, Polyester, Black, NSN 8305-21-900-3839, Specification DSSPM 2-2-80-164	Tissu, armure serge, polyester, Noir, NSN 8305-21-900-3839, Spécification DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn/ Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: CF Gold and thread colour black for borders	Fil de broderie, Couleur: Or et fil de broderie noir pour bordure
Backing/ Endos	As per Para 3.3.5 *	Conformément au paragraphe 3.3.5
Unit of Issue/ Unité de mesure	Each	Chaque
Date Prepared / Date de préparation	27-Sep-17	17 Sept. 2019
		
	Technical Supplement to Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
Item/Item	14 of 22	14 of 22
NSN	8455-20-010-9114	8455-20-010-9114
Item Description/ description item	Insignia, Rank, Non-Commissioned Officer; Senior Appointment Chief Petty officer 1st Class, Navy, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, Patch-style; hook back	Insigne, Grade, militaire du rang, Premier Maître de la marine, Marine, brodrie or pour emblème et brodrie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 613-18	DSSPM 613-18
Material/ Matériaux	Cloth, Twill, Polyester, Black, NSN 8305-21-900-3839, Specification DSSPM 2-2-80-164	Tissu, armure serge, polyester, Noir, NSN 8305-21-900-3839, Spécification DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn/ Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: CF Gold and thread colour black for borders	Fil de broderie, Couleur: Or et fil de broderie noir pour bordure
Backing/ Endos	As per Para 3.3.5 *	Conformément au paragraphe 3.3.5
Unit of Issue/ Unité de mesure	Each	Chaque
Date Prepared / Date de préparation	27-Sep-17	17 Sept. 2019
		



	Technical Supplement to Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
Item/Item	15 of 22	15 of 22
NSN	8455-20-010-9115	8455-20-010-9115
Item Description/ description item	Insignia, Rank, Non-Commissioned Officer; Chief Petty officer 1st Class, Navy, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, Patch-style; hook back	Insigne, Grade, militaire du rang, Premier Maître de 1re classe, Marine, brodrie or pour emblème et brodrie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 614-18	DSSPM 614-18
Material/ Matériaux	Cloth, Twill, Polyester, Black, NSN 8305-21-900-3839, Specification DSSPM 2-2-80-164	Tissu, armure serge, polyester, Noir, NSN 8305-21-900-3839, Spécification DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn/ Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: CF Gold and thread colour black for borders	Fil de broderie, Couleur: Or et fil de broderie noir pour bordure
Backing/ Endos	As per Para 3.3.5 *	Conformément au paragraphe 3.3.5
Unit of Issue/ Unité de mesure	Each	Chaque
Date Prepared / Date de préparation	27-Sep-17	17 Sept. 2019
		
	Technical Supplement to Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
Item/Item	16 of 22	16 of 22
NSN	8455-20-010-9116	8455-20-010-9116
Item Description/ description item	Insignia, Rank, Non-Commissioned Officer; Chief Petty officer 2nd Class, Navy, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, Patch-style; hook back	Insigne, Grade, militaire du rang, Premier Maître de 2e classe, Marine, brodrie or pour emblème et brodrie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 615-18	DSSPM 615-18
Material/ Matériaux	Cloth, Twill, Polyester, Black, NSN 8305-21-900-3839, Specification DSSPM 2-2-80-164	Tissu, armure serge, polyester, Noir, NSN 8305-21-900-3839, Spécification DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn/ Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: CF Gold and thread colour black for borders	Fil de broderie, Couleur: Or et fil de broderie noir pour bordure
Backing/ Endos	As per Para 3.3.5 *	Conformément au paragraphe 3.3.5
Unit of Issue/ Unité de mesure	Each	Chaque
Date Prepared / Date de préparation	27-Sep-17	17 Sept. 2019
		



	Technical Supplement to Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
Item/Item	17 of 22	17 of 22
NSN	8455-20-010-9117	8455-20-010-9117
Item Description/ description item	Insignia, Rank, Non-Commissioned Officer; Petty officer 1st Class, Navy, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, Patch-style; hook back	Insigne, Grade, militaire du rang, Maître de 1re classe, Marine, broderie or pour emblème et broderie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 616-18	DSSPM 616-18
Material/ Matériaux	Cloth, Twill, Polyester, Black, NSN 8305-21-900-3839, Specification DSSPM 2-2-80-164	Tissu, armure serge, polyester, Noir, NSN 8305-21-900-3839, Spécification DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn/ Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: CF Gold and thread colour black for borders	Fil de broderie, Couleur: Or et fil de broderie noir pour bordure
Backing/ Endos	As per Para 3.3.5 *	Conformément au paragraphe 3.3.5
Unit of Issue/ Unité de mesure	Each	Chaque
Date Prepared / Date de préparation	27-Sep-17	17 Sept. 2019
		
	Technical Supplement to Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
Item/Item	18 of 22	18 of 22
NSN	8455-20-010-9118	8455-20-010-9118
Item Description/ description item	Insignia, Rank, Non-Commissioned Officer; Petty officer 2nd Class, Navy, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, Patch-style; hook back	Insigne, Grade, militaire du rang, Maître de 2e classe, Marine, broderie or pour emblème et broderie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 617-18	DSSPM 617-18
Material/ Matériaux	Cloth, Twill, Polyester, Black, NSN 8305-21-900-3839, Specification DSSPM 2-2-80-164	Tissu, armure serge, polyester, Noir, NSN 8305-21-900-3839, Spécification DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn/ Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: CF Gold and thread colour black for borders	Fil de broderie, Couleur: Or et fil de broderie noir pour bordure
Backing/ Endos	As per Para 3.3.5 *	Conformément au paragraphe 3.3.5
Unit of Issue/ Unité de mesure	Each	Chaque
Date Prepared / Date de préparation	27-Sep-17	17 Sept. 2019
		

	Technical Supplement to Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
Item/Item	19 of 22	19 of 22
NSN	8455-20-010-9119	8455-20-010-9119
Item Description/ description item	Insignia, Rank, Non-Commissioned officer; Master Seaman, Navy, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, Patch-style; hook back	Insigne, Grade, militaire du rang, Matelot-chef, Marine, brodrie or pour emblème et brodrie noire pour bordure sur Serge de Tissue Noire, Fond de polyester, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 618-18	DSSPM 618-18
Material/ Matériaux	Cloth, Twill, Polyester, Black, NSN 8305-21-900-3839, Specification DSSPM 2-2-80-164	Tissue, armure serge, polyester, Noir, NSN 8305-21-900-3839, Spécification DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn/ Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: CF Gold and thread colour black for borders	Fil de broderie, Couleur: Or et fil de broderie noir pour bordure
Backing/ Endos	As per Para 3.3.5 *	Conformément au paragraphe 3.3.5
Unit of Issue/ Unité de mesure	Each	Chaque
Date Prepared / Date de préparation	27-Sep-17	17 Sept. 2019
		
	Technical Supplement to Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
Item/Item	20 of 22	20 of 22
NSN	8455-20-010-9120	8455-20-010-9120
Item Description/ description item	Insignia, Rank, Non-Commissioned Officer; Leading Seaman, Navy, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, Patch-style; hook back	Insigne, Grade, militaire du rang, Matelot de 1re classe, Marine, brodrie or pour emblème et brodrie noire pour bordure sur Serge de Tissue Noire, Fond de polyester, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 619-18	DSSPM 619-18
Material/ Matériaux	Cloth, Twill, Polyester, Black, NSN 8305-21-900-3839, Specification DSSPM 2-2-80-164	Tissue, armure serge, polyester, Noir, NSN 8305-21-900-3839, Spécification DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn/ Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: CF Gold and thread colour black for borders	Fil de broderie, Couleur: Or et fil de broderie noir pour bordure
Backing/ Endos	As per Para 3.3.5 *	Conformément au paragraphe 3.3.5
Unit of Issue/ Unité de mesure	Each	Chaque
Date Prepared / Date de préparation	27-Sep-17	17 Sept. 2019
		



	Technical Supplement to Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
Item/Item	21 of 22	21 of 22
NSN	8455-20-010-9121	8455-20-010-9121
Item Description/ description item	Insignia, Rank, Non-Commissioned Officer; Able Seaman, Navy, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, Patch-style; hook back	Insigne, Grade, militaire du rang, Matelot de 2re classe, Marine, brodrie or pour emblème et brodrie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 620-18	DSSPM 620-18
Material/ Matériaux	Cloth, Twill, Polyester, Black, NSN 8305-21-900-3839, Specification DSSPM 2-2-80-164	Tissue, armure serge, polyester, Noir, NSN 8305-21-900-3839, Spécification DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn/ Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: CF Gold and thread colour black for borders	Fil de broderie, Couleur: Or et fil de broderie noir pour bordure
Backing/ Endos	As per Para 3.3.5 *	Conformément au paragraphe 3.3.5
Unit of Issue/ Unité de mesure	Each	Chaque
Date Prepared / Date de préparation	27-Sep-17	17 Sept. 2019
		
	Technical Supplement to Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
Item/Item	22 of 22	22 of 22
NSN	8455-20-010-9122	8455-20-010-9122
Item Description/ description item	Insignia, Rank, Non-Commissioned Officer; Ordinary Seaman, Navy, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, Patch-style; hook back	Insigne, Grade, militaire du rang, Matelot de 3re classe, Marine, brodrie or pour emblème et brodrie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 621-18	DSSPM 621-18
Material/ Matériaux	Cloth, Twill, Polyester, Black, NSN 8305-21-900-3839, Specification DSSPM 2-2-80-164	Tissue, armure serge, polyester, Noir, NSN 8305-21-900-3839, Spécification DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn/ Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: CF Gold and thread colour black for borders	Fil de broderie, Couleur: Or et fil de broderie noir pour bordure
Backing/ Endos	As per Para 3.3.5 *	Conformément au paragraphe 3.3.5
Unit of Issue/ Unité de mesure	Each	Chaque
Date Prepared / Date de préparation	27-Sep-17	17 Sept. 2019
		

Specification governing all these new rank patches / Spécification applicable à tous ces nouveaux insignes de grade	Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
Item/Item	1 of 14	1 of 14
NSN	8455-20-012-5020	8455-20-012-5020
Item Description/description item	Insignia, Rank, Officer, Colonel, Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, (Military police, RCAF) Patch-style; hook back	Insigne, Grade, Officier, Colonel, broderie or pour emblème et broderie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, (Police militaire RCAF) ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 607-19	DSSPM 607-19
Material/Matériaux	Cloth, Twill, Polyester, Black, NSN 8305-21-900-3839, Specification DSSPM 2-2-80-164	Tissue, armure serge, polyester, Noir, NSN 8305-21-900-3839, Spécification DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn/ Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: CF Gold and thread colour black for borders	Fil de broderie, Couleur: Or et fil de broderie noir pour bordure
Backing/ Endos	As per Para 3.3.5 *	Conformément au paragraphe 3.3.5
Unit of Issue/ Unité de mesure	Each	Chaque
Date Prepared / Date de préparation	17 Sept. 2019	17 Sept. 2019
		
	Technical Supplement to Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
Item/Item	2 of 14	2 of 14
NSN	8455-20-012-5021	8455-20-012-5021
Item Description/description item	Insignia, Rank, Officer, Lieutenant Colonel, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, (military police, RCAF) Patch-style; hook back	Insigne, Grade, Officier, Lieutenant Colonel, broderie or pour emblème et broderie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, (Police Militaire RCAF) ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 608-19	DSSPM 608-19
Material/Matériaux	Cloth, Twill, Polyester, Black, NSN 8305-21-900-3839, Specification DSSPM 2-2-80-164	Tissue, armure serge, polyester, Noir, NSN 8305-21-900-3839, Spécification DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn/ Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: CF Gold and thread colour black for borders	Fil de broderie, Couleur: Or et fil de broderie noir pour bordure
Backing/ Endos	As per Para 3.3.5 *	Conformément au paragraphe 3.3.5
Unit of Issue/ Unité de mesure	Each	Chaque
Date Prepared / Date de préparation	17 Sept. 2019	17 Sept. 2019
		


	Technical Supplement to Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
Item/Item	3 of 14	3 of 14
NSN	8455-20-012-5022	8455-20-012-5022
Item Description/ description item	Insignia, Rank, Officer, Major, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, (Military police, RCAF) Patch-style; hook back	Insigne, Grade, Officier, Major, broderie or pour emblème et broderie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, (Police Militaire RCAF) ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 609-19	DSSPM 609-19
Material/ Matériaux	Cloth, Twill, Polyester, Black, NSN 8305-21-900-3839, Specification DSSPM 2-2-80-164	Tissue, armure serge, polyester, Noir, NSN 8305-21-900-3839, Spécification DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn/ Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: CF Gold and thread colour black for borders	Fil de broderie, Couleur: Or et fil de broderie noir pour bordure
Backing/ Endos	As per Para 3.3.5 *	Conformément au paragraphe 3.3.5
Unit of Issue/ Unité de mesure	Each	Chaque
Date Prepared / Date de préparation	17 Sept. 2019	17 Sept. 2019
		
	Technical Supplement to Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
Item/Item	4 of 14	4 of 14
NSN	8455-20-012-5023	8455-20-012-5023
Item Description/ description item	Insignia, Rank, Officer, Captain, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, (Military police, RCAF) Patch-style; hook back	Insigne, Grade, Officier, Capitaine, broderie or pour emblème et broderie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, (Police Militaire RCAF) ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 610-19	DSSPM 610-19
Material/ Matériaux	Cloth, Twill, Polyester, Black, NSN 8305-21-900-3839, Specification DSSPM 2-2-80-164	Tissue, armure serge, polyester, Noir, NSN 8305-21-900-3839, Spécification DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn/ Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: CF Gold and thread colour black for borders	Fil de broderie, Couleur: Or et fil de broderie noir pour bordure
Backing/ Endos	As per Para 3.3.5 *	Conformément au paragraphe 3.3.5
Unit of Issue/ Unité de mesure	Each	Chaque
Date Prepared / Date de préparation	17 Sept. 2019	17 Sept. 2019
		


	Technical Supplement to Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
Item/Item	5 of 15	5 of 14
NSN	8455-20-012-5024	8455-20-012-5024
Item Description/ description item	Insignia, Rank, Officer, Lieutenant, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, (Military police, RCAF) Patch-style; hook back	Insigne, Grade, Officier, Lieutenant brodrie or pour emblème et brodrie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, (Police Militaire RCAF) ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 611-19	DSSPM 611-19
Material/ Matériaux	Cloth, Twill, Polyester, Black, NSN 8305-21-900-3839, Specification DSSPM 2-2-80-164	Tissue, armure serge, polyester, Noir, NSN 8305-21-900-3839, Spécification DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn/ Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: CF Gold and thread colour black for borders	Fil de broderie, Couleur: Or et fil de broderie noir pour bordure
Backing/ Endos	As per Para 3.3.5*	Conformément au paragraphe 3.3.5
Unit of Issue/ Unité de mesure	Each	Chaque
Date Prepared / Date de préparation	17 Sept. 2019	17 Sept. 2019
		
	Technical Supplement to Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
Item/Item	6 of 14	6 of 14
NSN	8455-20-012-5025	8455-20-012-5025
Item Description/ description item	Insignia, Rank, Officer, Second Lieutenant, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, (Military police, RCAF) Patch-style; hook back	Insigne, Grade, Officier, Sous Lieutenant, brodrie or pour emblème et brodrie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, (Police Militaire RCAF) ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 612-19	DSSPM 612-19
Material/ Matériaux	Cloth, Twill, Polyester, Black, NSN 8305-21-900-3839, Specification DSSPM 2-2-80-164	Tissue, armure serge, polyester, Noir, NSN 8305-21-900-3839, Spécification DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn/ Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: CF Gold and thread colour black for borders	Fil de broderie, Couleur: Or et fil de broderie noir pour bordure
Backing/ Endos	As per Para 3.3.5*	Conformément au paragraphe 3.3.5
Unit of Issue/ Unité de mesure	Each	Chaque
Date Prepared / Date de préparation	17 Sept. 2019	17 Sept. 2019
		


	Technical Supplement to Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
Item/Item	7 of 14	7 of 14
NSN	8455-20-012-5026	8455-20-012-5026
Item Description/ description item	Insignia, Rank, Non-Commissioned Officer; Aviator, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, (military police, RCAF) Patch-style; hook back	Insigne, Grade, Aviateur, broderie or pour emblème et broderie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, (Police Militaire RCAF) ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 613-19	DSSPM 613-19
Material/ Matériaux	Cloth, Twill, Polyester, Black, NSN 8305-21-900-3839, Specification DSSPM 2-2-80-164	Tissue, armure serge, polyester, Noir, NSN 8305-21-900-3839, Spécification DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn/ Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: CF Gold and thread colour black for borders	Fil de broderie, Couleur: Or et fil de broderie noir pour bordure
Backing/ Endos	As per Para 3.3.5 *	Conformément au paragraphe 3.3.5
Unit of Issue/ Unité de mesure	Each	Chaque
Date Prepared / Date de préparation	17 Sept. 2019	17 Sept. 2019
		
	Technical Supplement to Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
Item/Item	8 of 14	8 of 14
NSN	8455-20-012-5027	8455-20-012-5027
Item Description/ description item	Insignia, Rank, Officer, Colonel, Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, (Military police, crown and two stars) Patch-style; hook back	Insigne, Grade, Officier, Colonel, broderie or pour emblème et broderie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, (Police Militaire) ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 640-19	DSSPM 640-19
Material/ Matériaux	Cloth, Twill, Polyester, Black, NSN 8305-21-900-3839, Specification DSSPM 2-2-80-164	Tissue, armure serge, polyester, Noir, NSN 8305-21-900-3839, Spécification DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn/ Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: CF Gold and thread colour black for borders	Fil de broderie, Couleur: Or et fil de broderie noir pour bordure
Backing/ Endos	As per Para 3.3.5 *	Conformément au paragraphe 3.3.5
Unit of Issue/ Unité de mesure	Each	Chaque
Date Prepared / Date de préparation	17 Sept. 2019	17 Sept. 2019
		


	Technical Supplement to Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
Item/Item	9 of 14	9 of 14
NSN	8455-20-012-5028	8455-20-012-5028
Item Description/ description item	Insignia, Rank, Officer, Lieutenant Colonel, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, (military police, crown and star) Patch-style; hook back	Insigne, Grade, Officier, Lieutenant Colonel, broderie or pour emblème et broderie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyestère, (Police Militaire) ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 641-19	DSSPM 641-19
Material/ Matériaux	Cloth, Twill, Polyester, Black, NSN 8305-21-900-3839, Specification DSSPM 2-2-80-164	Tissu, armure serge, polyester, Noir, NSN 8305-21-900-3839, Spécification DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn/ Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: CF Gold and thread colour black for borders	Fil de broderie, Couleur: Or et fil de broderie noir pour bordure
Backing/ Endos	As per Para 3.3.5 *	Conformément au paragraphe 3.3.5
Unit of Issue/ Unité de mesure	Each	Chaque
Date Prepared / Date de préparation	17 Sept. 2019	17 Sept. 2019
		
	Technical Supplement to Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
Item/Item	10 of 14	10 of 14
NSN	8455-20-012-5029	8455-20-012-5029
Item Description/ description item	Insignia, Rank, Officer, Major, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, (Military police, crown) Patch-style; hook back	Insigne, Grade, Officier, Major, broderie or pour emblème et broderie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyestère, (Police Militaire) ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 642-19	DSSPM 642-19
Material/ Matériaux	Cloth, Twill, Polyester, Black, NSN 8305-21-900-3839, Specification DSSPM 2-2-80-164	Tissu, armure serge, polyester, Noir, NSN 8305-21-900-3839, Spécification DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn/ Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: CF Gold and thread colour black for borders	Fil de broderie, Couleur: Or et fil de broderie noir pour bordure
Backing/ Endos	As per Para 3.3.5 *	Conformément au paragraphe 3.3.5
Unit of Issue/ Unité de mesure	Each	Chaque
Date Prepared / Date de préparation	17 Sept. 2019	17 Sept. 2019
		


	Technical Supplement to Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
Item/Item	11 of 14	11 of 14
NSN	8455-20-012-5030	8455-20-012-5030
Item Description/ description item	Insignia, Rank, Officer, Captain, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, (Military police, three stars) Patch-style; hook back	Insigne, Grade, Officier, Capitaine, brodrie or pour emblème et brodrie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, (Police Militaire) ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 643-19	DSSPM 643-19
Material/ Matériaux	Cloth, Twill, Polyester, Black, NSN 8305-21-900-3839, Specification DSSPM 2-2-80-164	Tissue, armure serge, polyester, Noir, NSN 8305-21-900-3839, Spécification DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn/ Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: CF Gold and thread colour black for borders	Fil de broderie, Couleur: Or et fil de broderie noir pour bordure
Backing/ Endos	As per Para 3.3.5 *	Conformément au paragraphe 3.3.5
Unit of Issue/ Unité de mesure	Each	Chaque
Date Prepared / Date de préparation	17 Sept. 2019	17 Sept. 2019
		
	Technical Supplement to Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
Item/Item	12 of 14	12 of 14
NSN	8455-20-012-5031	8455-20-012-5031
Item Description/ description item	Insignia, Rank, Officer, Lieutenant, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, (Military police, two stars) Patch-style; hook back	Insigne, Grade, Officier, Lieutenant, brodrie or pour emblème et brodrie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, (Police Militaire) ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 644-19	
Material/ Matériaux	Cloth, Twill, Polyester, Black, NSN 8305-21-900-3839, Specification DSSPM 2-2-80-164	Tissue, armure serge, polyester, Noir, NSN 8305-21-900-3839, Spécification DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn/ Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: CF Gold and thread colour black for borders	Fil de broderie, Couleur: Or et fil de broderie noir pour bordure
Backing/ Endos	As per Para 3.3.5 *	Conformément au paragraphe 3.3.5
Unit of Issue/ Unité de mesure	Each	Chaque
Date Prepared / Date de préparation	17 Sept. 2019	17 Sept. 2019
		


	Technical Supplement to Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
Item/Item	13 of 14	13 of 14
NSN	8455-20-012-5032	8455-20-012-5032
Item Description/ description item	Insignia, Rank, Officer, Second Lieutenant, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, (Military police, one star) Patch-style; hook back	Insigne, Grade, Officier, Second Lieutenant, brodrie or pour emblème et brodrie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, (Police Militaire) ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 645-19	DSSPM 645-19
Material/ Matériaux	Cloth, Twill, Polyester, Black, NSN 8305-21-900-3839, Specification DSSPM 2-2-80-164	Tissu, armure serge, polyester, Noir, NSN 8305-21-900-3839, Spécification DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn/ Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: CF Gold and thread colour black for borders	Fil de broderie, Couleur: Or et fil de broderie noir pour bordure
Backing/ Endos	As per Para 3.3.5*	Conformément au paragraphe 3.3.5
Unit of Issue/ Unité de mesure	Each	Chaque
Date Prepared / Date de préparation	17 Sept. 2019	17 Sept. 2019
		
	Technical Supplement to Specification D-87-001-136/SF-001 dated 2017-11-22	Spécification D-87-001-136/SF-001 datée 2017-11-22
Item/Item	14 of 14	14 of 14
NSN	8455020-012-5033	8455020-012-5033
Item Description/ description item	Insignia, Rank, Officer; Officer Cadet, CF Gold Embroidery for emblems and black embroidery for borders on Black Cloth Twill, Polyester Background, (military police, star and strip) Patch-style; hook back	Insigne, Grade, Officier, Officier Cadet, brodrie or pour emblème et brodrie noire pour bordure sur Serge de Tissu Noire, Fond de polyester, (Police Militaire) ruban à crochets à l'endos
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 646-19	DSSPM 646-19
Material/ Matériaux	Cloth, Twill, Polyester, Black, NSN 8305-21-900-3839, Specification DSSPM 2-2-80-164	Tissu, armure serge, polyester, Noir, NSN 8305-21-900-3839, Spécification DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn/ Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: CF Gold and thread colour black for borders	Fil de broderie, Couleur: Or et fil de broderie noir pour bordure
Backing/ Endos	As per Para 3.3.5*	Conformément au paragraphe 3.3.5
Unit of Issue/ Unité de mesure	Each	Chaque
Date Prepared / Date de préparation	17 Sept. 2019	17 Sept. 2019


	Technical Supplement Specification D-87-001-136/SF-001, DATED 2017-11-22	Supplément technique à la spécification D-87-001-136/SF-001, DATÉE 2017-11-22
	1 of 12	1 de 12
NATO Stock Number / N° de nomenclature QTAN	8455-20-001-2726	8455-20-001-2726
Nomenclature	Badge, Qualification, Pilot, CF Air, Operations, Olive Tan Embroidery on Canadian Average Green, Size 4 x 2, Hook Back	INSIGNE DE QUALIFICATION, PILOTE, FORCE AÉRIENNE DES FC, Opérations, broderie olive-bronze sur fond vert moyen, taille 4 x 2, dos de crochet
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 601-04	DSSPM 601-04
Drawings / Dessins	N/A	s.o.
Material / Matériau	Canadian Average Green, Cloth, Twill, Polyester, 216 g m2 (NSN 8305-21-904-3191) DSSPM 2-2-80-164	Tissu polyester, armure sergé, 216 g/m2, vert canadien moyen, NNO 8305-21-904-3191; DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: Olive Tan	Fil, broderie, couleur : olive-bronze,
Backing / Endos	As per Para 3.3.6 (D-87-001-136); hook portion of hook & loop tape applied to badge back (Mil Spec, Fastener Tapes, Hook and Loop, Synthetic; A-A55126B, Type II, Class 1)	Selon le par. 3.3.6 (D-87-001-136); Partie crochets seulement d'un ruban à boucles (Mil Spec, Fastener Tapes, Hook and Loop, Synthetic; A-A55126B, Type II, Class 1)
Unit of Issue / Unité d'issue	Each	Un article
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Size, Quality & Colour	La taille, la qualité et la couleur de l'article doivent correspondre à modèle réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	02-Aug-04	2-Aug-04
Revised Date / Date modifiée	21-Aug-15	21-Aug-15
		


	Technical Supplement Specification D-87-001-136/SF-001, DATED 2017-11-22	Supplément technique à la spécification D-87-001-136/SF-001, DATÉE 2017-11-22
	2 of 12	2 de 12
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-001-2728	8455-20-001-2728
Nomenclature	Badge, Qualification, Air Navigator, CF Air, Olive Tan Embroidery on Canadian Average Green, Size 4 x 2, Hook Back	INSIGNE DE QUALIFICATION, NAVIGATEUR AÉRIEN, FORCE AÉRIENNE DES FC, Opérations, broderie olive-bronze sur fond vert moyen, taille 4 x 2, dos de crochet
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 602-04	DSSPM 602-04
Drawings / Dessins	N/A	s.o.
Material / Matériau	Canadian Average Green, Cloth, Twill, Polyester, 216 g m2 (NSN 8305-21-904-3191) DSSPM 2-2-80-164	Tissu polyester, armure sergé, 216 g/m2, vert canadien moyen, NNO 8305-21-904-3191; DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: Olive Tan	Fil, broderie, couleur : olive-bronze,
Backing / Endos	As per Para 3.3.6 (D-87-001-136); hook portion of hook & loop tape applied to badge back (Mil Spec, Fastener Tapes, Hook and Loop, Synthetic; A-A55126B, Type II, Class 1)	Selon le par. 3.3.6 (D-87-001-136); Partie crochets seulement d'un ruban à boucles (Mil Spec, Fastener Tapes, Hook and Loop, Synthetic; A-A55126B, Type II, Class 1)
Unit of Issue / Unité d'issue	Each	Un article
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Size, Quality & Colour	La taille, la qualité et la couleur de l'article doivent correspondre à modèle réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	02-Aug-04	2-Aug-04
Revised Date / Date modifiée	21-Aug-15	21-Aug-15
		


	Technical Supplement Specification D-87-001-136/SF-001, DATED 2017-11-22	Supplément technique à la spécification D-87-001-136/SF-001, DATÉE 2017-11-22
	3 of 12	3 de 12
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-001-2729	8455-20-001-2729
Nomenclature	Badge, Qualification, Flight Engineer, CF Air, Operations, Olive Tan Embroidery on Canadian Average Green, Size 4 x 2, Hook Back	INSIGNE DE QUALIFICATION, MÉCANICIEN DE BORD, FORCE AÉRIENNE DES FC, Operations, broderie olive-bronze sur fond vert moyen, taille 4 x 2, dos de crochet
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 603-04	DSSPM 603-04
Drawings / Dessins	N/A	s.o.
Material / Matériau	Canadian Average Green, Cloth, Twill, Polyester, 216 g m2 (NSN 8305-21-904-3191) DSSPM 2-2-80-164	Tissu polyester, armure sergé, 216 g/m2, vert canadien moyen, NNO 8305-21-904-3191; DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: Olive Tan	Fil, broderie, couleur : olive-bronze,
Backing / Endos	As per Para 3.3.6 (D-87-001-136); hook portion of hook & loop tape applied to badge back (Mil Spec, Fastener Tapes, Hook and Loop, Synthetic; A-A55126B, Type II, Class 1)	Selon le par. 3.3.6 (D-87-001-136); Partie crochets seulement d'un ruban à boucles (Mil Spec, Fastener Tapes, Hook and Loop, Synthetic; A-A55126B, Type II, Class 1)
Unit of Issue / Unité d'issue	Each	Un article
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Size, Quality & Colour	La taille, la qualité et la couleur de l'article doivent correspondre à modèle réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	02-Aug-04	2-Aug-04
Revised Date / Date modifiée	21-Aug-15	21-Aug-15
		


	Technical Supplement Specification D-87-001-136/SF-001, DATED 2017-11-22	Supplément technique à la spécification D-87-001-136/SF-001, DATÉE 2017-11-22
	4 of 12	4 de 12
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-001-2730	8455-20-001-2730
Nomenclature	Badge, Qualification, Loadmaster, CF Air, Operations, Olive Tan Embroidery on Canadian Average Green. Size 4 x 2, Hook Back	INSIGNE DE QUALIFICATION, ARRIMEUR, FORCE AÉRIENNE DES FC, Operations, broderie olive-bronze sur fond vert moyen, taille 4 x 2, dos de crochet
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 604-04	DSSPM 604-04
Drawings / Dessins	N/A	s.o.
Material / Matériau	Canadian Average Green, Cloth, Twill, Polyester, 216 g m2 (NSN 8305-21-904-3191) DSSPM 2-2-80-164	Tissu polyester, armure sergé, 216 g/m2, vert canadien moyen, NNO 8305-21-904-3191; DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: Olive Tan	Fil, broderie, couleur : olive-bronze,
Backing / Endos	As per Para 3.3.6 (D-87-001-136); hook portion of hook & loop tape applied to badge back (Mil Spec, Fastener Tapes, Hook and Loop, Synthetic; A-A55126B, Type II, Class 1)	Selon le par. 3.3.6 (D-87-001-136); Partie crochets seulement d'un ruban à boucles (Mil Spec, Fastener Tapes, Hook and Loop, Synthetic; A-A55126B, Type II, Class 1)
Unit of Issue / Unité d'issue	Each	Un article
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Size, Quality & Colour	La taille, la qualité et la couleur de l'article doivent correspondre à modèle réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	02-Aug-04	2-Aug-04
Revised Date / Date modifiée	21-Aug-15	21-Aug-15
		


	Technical Supplement Specification D-87-001-136/SF-001, DATED 2017-11-22	Supplément technique à la spécification D-87-001-136/SF-001, DATÉE 2017-11-22
	5 of 12	5 de 12
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-001-2731	8455-20-001-2731
Nomenclature	Badge, Qualification, AIRBORNE ELECTRONIC SENSOR OPERATOR, AES OPS, CF Air, Operations, Olive Tan Embroidery on Canadian Average Green, Size 4 x 2, Hook Back	INSIGNE DE QUALIFICATION, OPÉRATEUR DE DÉTECTEURS ÉLECTRONIQUES AÉROPORTÉS (OPDEA), FORCE AÉRIENNE DES FC, Operations, broderie olive-bronze sur fond vert moyen, taille 4 x 2, dos de crochet
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 605-04	DSSPM 605-04
Drawings / Dessins	N/A	s.o.
Material / Matériau	Canadian Average Green, Cloth, Twill, Polyester, 216 g m2 (NSN 8305-21-904-3191) DSSPM 2-2-80-164	Tissu polyester, armure sergé, 216 g/m2, vert canadien moyen, NNO 8305-21-904-3191; DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: Olive Tan	Fil, broderie, couleur : olive-bronze,
Backing / Endos	As per Para 3.3.6 (D-87-001-136); hook portion of hook & loop tape applied to badge back (Mil Spec, Fastener Tapes, Hook and Loop, Synthetic; A-A55126B, Type II, Class 1)	Selon le par. 3.3.6 (D-87-001-136); Partie crochets seulement d'un ruban à boucles (Mil Spec, Fastener Tapes, Hook and Loop, Synthetic; A-A55126B, Type II, Class 1)
Unit of Issue / Unité d'issue	Each	Un article
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Size, Quality & Colour	La taille, la qualité et la couleur de l'article doivent correspondre à modèle réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	02-Aug-04	2-Aug-04
Revised Date / Date modifiée	21-Aug-15	21-Aug-15
		


	Technical Supplement Specification D-87-001-136/SF-001, DATED 2017-11-22	Supplément technique à la spécification D-87-001-136/SF-001, DATÉE 2017-11-22
	6 of 12	6 de 12
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-001-2732	8455-20-001-2732
Nomenclature	Badge, Qualification, Flight Crew, CF Air, Operations, Olive Tan Embroidery on Canadian Average Green, Size 4 x 2, Hook Back	INSIGNE DE QUALIFICATION, ÉQUIPAGE DE BORD, FORCE AÉRIENNE DES FC, Operations, broderie olive-bronze sur fond vert moyen, taille 4 x 2, dos de crochet
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 606-04	DSSPM 606-04
Drawings / Dessins	N/A	s.o.
Material / Matériau	Canadian Average Green, Cloth, Twill, Polyester, 216 g m2 (NSN 8305-21-904-3191) DSSPM 2-2-80-164	Tissu polyester, armure sergé, 216 g/m2, vert canadien moyen, NNO 8305-21-904-3191; DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: Olive Tan	Fil, broderie, couleur : olive-bronze,
Backing / Endos	As per Para 3.3.6 (D-87-001-136); hook portion of hook & loop tape applied to badge back (Mil Spec, Fastener Tapes, Hook and Loop, Synthetic; A-A55126B, Type II, Class 1)	Selon le par. 3.3.6 (D-87-001-136); Partie crochets seulement d'un ruban à boucles (Mil Spec, Fastener Tapes, Hook and Loop, Synthetic; A-A55126B, Type II, Class 1)
Unit of Issue / Unité d'issue	Each	Un article
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Size, Quality & Colour	La taille, la qualité et la couleur de l'article doivent correspondre à modèle réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	02-Aug-04	2-Aug-04
Revised Date / Date modifiée	21-Aug-15	21-Aug-15
		

	Technical Supplement Specification D-87-001-136/SF-001, DATED 2017-11-22	Supplément technique à la spécification D-87-001-136/SF-001, DATÉE 2017-11-22
	7 of 12	7 de 12
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-001-2733	8455-20-001-2733
Nomenclature	Badge, Qualification, Airborne Warning Control, CF Air, Operations, Olive Tan Embroidery on Canadian Average Green, Size 4 x 2, Hook Back	INSIGNE DE QUALIFICATION, SYSTÈME AÉROPORTÉ D'ALERTE ET DE CONTRÔLE, FORCE AÉRIENNE DES FC, Operations, broderie olive-bronze sur fond vert moyen, taille 4 x 2, dos de crochet
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 607-04	DSSPM 607-04
Drawings / Dessins	N/A	s.o.
Material / Matériau	Canadian Average Green, Cloth, Twill, Polyester, 216 g m2 (NSN 8305-21-904-3191) DSSPM 2-2-80-164	Tissu polyester, armure sergé, 216 g/m2, vert canadien moyen, NNO 8305-21-904-3191; DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: Olive Tan	Fil, broderie, couleur : olive-bronze,
Backing / Endos	As per Para 3.3.6 (D-87-001-136); hook portion of hook & loop tape applied to badge back (Mil Spec, Fastener Tapes, Hook and Loop, Synthetic; A-A55126B, Type II, Class 1)	Selon le par. 3.3.6 (D-87-001-136); Partie crochets seulement d'un ruban à boucles (Mil Spec, Fastener Tapes, Hook and Loop, Synthetic; A-A55126B, Type II, Class 1)
Unit of Issue / Unité d'issue	Each	Un article
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Size, Quality & Colour	La taille, la qualité et la couleur de l'article doivent correspondre à modèle réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	02-Aug-04	2-Aug-04
Revised Date / Date modifiée	21-Aug-15	21-Aug-15
CANCELLED		

	Technical Supplement Specification D-87-001-136/SF-001, DATED 2017-11-22	Supplément technique à la spécification D-87-001-136/SF-001, DATÉE 2017-11-22
	8 of 12	8 de 12
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-001-2734	8455-20-001-2734
Nomenclature	Badge, Qualification, Flight Test Engineer, CF Air Operations, Olive Tan Embroidery on Canadian Average Green, Size 4 x 2, Hook Back	INSIGNE DE QUALIFICATION, INGÉNIEUR D'ESSAI EN VOL, FORCE AÉRIENNE DES FC, Operations, broderie olive-bronze sur fond vert moyen, taille 4 x 2, dos de crochet
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 608-04	DSSPM 608-04
Drawings / Dessins	N/A	s.o.
Material / Matériau	Canadian Average Green, Cloth, Twill, Polyester, 216 g m2 (NSN 8305-21-904-3191) DSSPM 2-2-80-164	Tissu polyester, armure sergé, 216 g/m2, vert canadien moyen, NNO 8305-21-904-3191; DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: Olive Tan	Fil, broderie, couleur : olive-bronze,
Backing / Endos	As per Para 3.3.6 (D-87-001-136); hook portion of hook & loop tape applied to badge back (Mil Spec, Fastener Tapes, Hook and Loop, Synthetic; A-A55126B, Type II, Class 1)	Selon le par. 3.3.6 (D-87-001-136); Partie crochets seulement d'un ruban à boucles (Mil Spec, Fastener Tapes, Hook and Loop, Synthetic; A-A55126B, Type II, Class 1)
Unit of Issue / Unité d'issue	Each	Un article
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Size, Quality & Colour	La taille, la qualité et la couleur de l'article doivent correspondre à modèle réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	02-Aug-04	2-Aug-04
Revised Date / Date modifiée	21-Aug-15	21-Aug-15
		

	Technical Supplement Specification D-87-001-136/SF-001, DATED 2017-11-22	Supplément technique à la spécification D-87-001-136/SF-001, DATÉE 2017-11-22
	9 of 12	9 de 12
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-001-2735	8455-20-001-2735
Nomenclature	Badge, Qualification, Tach Helicopter, CF Air, Observer, Operations, Olive Tan Embroidery on Canadian Average Green, Size 4 x 2, Hook Back	INSIGNE DE QUALIFICATION, OBSERVATEUR D'HÉLICOPTÈRE TACTIQUE, FORCE AÉRIENNE DES FC, Operations, broderie olive-bronze sur fond vert moyen, taille 4 x 2, dos de crochet
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 609-04	DSSPM 609-04
Drawings / Dessins	N/A	s.o.
Material / Matériau	Canadian Average Green, Cloth, Twill, Polyester, 216 g m2 (NSN 8305-21-904-3191) DSSPM 2-2-80-164	Tissu polyester, armure sergé, 216 g/m2, vert canadien moyen, NNO 8305-21-904-3191; DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: Olive Tan	Fil, broderie, couleur : olive-bronze,
Backing / Endos	As per Para 3.3.6 (D-87-001-136); hook portion of hook & loop tape applied to badge back (Mil Spec, Fastener Tapes, Hook and Loop, Synthetic; A-A55126B, Type II, Class 1)	Selon le par. 3.3.6 (D-87-001-136); Partie crochets seulement d'un ruban à boucles (Mil Spec, Fastener Tapes, Hook and Loop, Synthetic; A-A55126B, Type II, Class 1)
Unit of Issue / Unité d'issue	Each	Un article
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Size, Quality & Colour	La taille, la qualité et la couleur de l'article doivent correspondre à modèle réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	02-Aug-04	2-Aug-04
Revised Date / Date modifiée	21-Aug-15	21-Aug-15
		

	Technical Supplement Specification D-87-001-136/SF-001, DATED 2017-11-22	Supplément technique à la spécification D-87-001-136/SF-001, DATÉE 2017-11-22
	10 of 12	10 de 12
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-001-2736	8455-20-001-2736
Nomenclature	Badge, Qualification, Aeromed Evacuation, CF Air, Operations, Olive Tan Embroidery on Canadian Average Green, Size 4 x 2, Hook Back	INSIGNE DE QUALIFICATION, EVAC MED A, FORCE AÉRIENNE DES FC, Operations, broderie olive-bronze sur fond vert moyen, taille 4 x 2, dos de crochet
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 610-04	DSSPM 610-04
Drawings / Dessins	N/A	s.o.
Material / Matériau	Canadian Average Green, Cloth, Twill, Polyester, 216 g m2 (NSN 8305-21-904-3191) DSSPM 2-2-80-164	Tissu polyester, armure sergé, 216 g/m2, vert canadien moyen, NNO 8305-21-904-3191; DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: Olive Tan	Fil, broderie, couleur : olive-bronze,
Backing / Endos	As per Para 3.3.6 (D-87-001-136); hook portion of hook & loop tape applied to badge back (Mil Spec, Fastener Tapes, Hook and Loop, Synthetic; A-A55126B, Type II, Class 1)	Selon le par. 3.3.6 (D-87-001-136); Partie crochets seulement d'un ruban à boucles (Mil Spec, Fastener Tapes, Hook and Loop, Synthetic; A-A55126B, Type II, Class 1)
Unit of Issue / Unité d'issue	Each	Un article
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Size, Quality & Colour	La taille, la qualité et la couleur de l'article doivent correspondre à modèle réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	02-Aug-04	2-Aug-04
Revised Date / Date modifiée	21-Aug-15	21-Aug-15
		

	Technical Supplement Specification D-87-001-136/SF-001, DATED 2017-11-22	Supplément technique à la spécification D-87-001-136/SF-001, DATÉE 2017-11-22
	11 of 12	11 de 12
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-001-2737	8455-20-001-2737
Nomenclature	Badge, Qualification, Flight Surgeon, CF Air, Operations, Olive Tan Embroidery on Canadian Average Green, Size 4 x 2, Hook Back	INSIGNE DE QUALIFICATION, MÉDECIN DE L'AIR, FORCE AÉRIENNE DES FC, Operations, broderie olive-bronze sur fond vert moyen, taille 4 x 2, dos de crochet
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 611-04	DSSPM 611-04
Drawings / Dessins	N/A	s.o.
Material / Matériau	Canadian Average Green, Cloth, Twill, Polyester, 216 g m2 (NSN 8305-21-904-3191) DSSPM 2-2-80-164	Tissu polyester, armure sergé, 216 g/m2, vert canadien moyen, NNO 8305-21-904-3191; DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: Olive Tan	Fil, broderie, couleur : olive-bronze,
Backing / Endos	As per Para 3.3.6 (D-87-001-136); hook portion of hook & loop tape applied to badge back (Mil Spec, Fastener Tapes, Hook and Loop, Synthetic; A-A55126B, Type II, Class 1)	Selon le par. 3.3.6 (D-87-001-136); Partie crochets seulement d'un ruban à boucles (Mil Spec, Fastener Tapes, Hook and Loop, Synthetic; A-A55126B, Type II, Class 1)
Unit of Issue / Unité d'issue	Each	Un article
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Size, Quality & Colour	La taille, la qualité et la couleur de l'article doivent correspondre à modèle réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	02-Aug-04	2-Aug-04
Revised Date / Date modifiée	21-Aug-15	21-Aug-15
		

	Technical Supplement Specification D-87-001-136/SF-001, DATED 2017-11-22	Supplément technique à la spécification D-87-001-136/SF-001, DATÉE 2017-11-22
	12 of 12	12 de 12
NATO Stock Number / N° de nomenclature OTAN	8455-20-001-2738	8455-20-001-2738
Nomenclature	Badge, Qualification, Search And Rescue Technician, SAR TECH, CF Air, Operations, Olive Tan Embroidery on Canadian Average Green, Size 4 x 2, Hook Back	INSIGNE DE QUALIFICATION, TECHNICIEN EN RECHERCHE ET SAUVETAGE, TECH SAR, FORCE AÉRIENNE DES FC, Operations, broderie olive-bronze sur fond vert moyen, taille 4 x 2, dos de crochet
Sealed Pattern Number / Numéro du modèle réglementaire	DSSPM 612-04	DSSPM 612-04
Drawings / Dessins	N/A	s.o.
Material / Matériau	Canadian Average Green, Cloth, Twill, Polyester, 216 g m2 (NSN 8305-21-904-3191) DSSPM 2-2-80-164	Tissu polyester, armure sergé, 216 g/m2, vert canadien moyen, NNO 8305-21-904-3191; DSSPM 2-2-80-164
Embroidery Yarn / Fil de broderie	Thread, Embroidery, Colour: Olive Tan	Fil, broderie, couleur : olive-bronze,
Backing / Endos	As per Para 3.3.6 (D-87-001-136); hook portion of hook & loop tape applied to badge back (Mil Spec, Fastener Tapes, Hook and Loop, Synthetic; A-A55126B, Type II, Class 1)	Selon le par. 3.3.6 (D-87-001-136); Partie crochets seulement d'un ruban à boucles (Mil Spec, Fastener Tapes, Hook and Loop, Synthetic; A-A55126B, Type II, Class 1)
Unit of Issue / Unité d'issue	Each	Un article
Notes	Item is to Match Sealed Pattern in Size, Quality & Colour	La taille, la qualité et la couleur de l'article doivent correspondre à modèle réglementaire
Date Prepared / Date de préparation	02-Aug-04	2-Aug-04
Revised Date / Date modifiée	21-Aug-15	21-Aug-15
	