



**RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS A:**

RCMP/GRC
Bid Receiving/Réception des soumissions

Soft Copy/Copie électronique :

Attention: Sonya Dupont

Email: Sonya.Dupont@rcmp-grc.gc.ca

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised;
unless otherwise indicated, all other terms and
conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé;
sauf indication contraire, les modalités de
l'invitation demeurent les mêmes.

Comments: - Commentaries:

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN A
SECURITY REQUIREMENT

LE PRÉSENT DOCUMENT NE COMPORTE
PAS UNE EXIGENCE EN MATIÈRE DE

Title – Sujet Clan Lab Response Unit Vehicle Véhicule d'intervention contre les laboratoires clandestins		Date September 22, 2021 22 septembre, 2021
Solicitation No. – N° de l'invitation 202201286		Amendment No. – N° de la modification # 002
Client Reference No. - No. De Référence du Client		
Solicitation Closes – L'invitation prend fin		
At /à :	2 :00 pm 14 :00 h	EDT(Eastern Daylight Time) HAE (heure avancée de l'Est)
On / le :	October 5, 2021 – 05 octobre, 2021	
F.O.B. – F.A.B	GST – TPS	Duty – Droits
Destination of Goods and Services – Destinations des biens et services		
Instructions		
Address Inquiries to – Adresser toute demande de renseignements à Sonya.Dupont@rcmp-grc.gc.ca Procurement and Contracting Officer		
Telephone No. – No. de téléphone (613) 843-3819	Facsimile No. – No. de télécopieur	



This amendment is raised to address the following:

- To respond to questions received during the solicitation period;
- To provide an updated Specification and Evaluation Grid of the Solicitation;

QUESTIONS AND ANSWERS

Question 2: In item 17 they ask for “ upfitter switches and upfitter interface module “. This is only available without the nav system which is also in Item 17. With the nav system we can supply an “upfitter package” which includes upfitter switches, auxiliary fuse panel and a high spec interface connector. Can the word “module” be changed to “interface”?

Response 2: Specification and evaluation grid is updated to change the wording in item 17 to reflect Upfitter switches and upfitter interface package.



At Annex “A” – Mandatory Specification

DELETE in ENTIRITY:

Mandatory Vehicle Specification

New 2021 model year or newer, AWD (all wheel drive), dual rear wheel, high roof, extended van, 10,300 GVWR min.

Manufacturer Model:		
1.	Engine	V6 Gas with Turbo, 300HP min. 400FT/Pounds torque min. Engine Block Heater.
2.	Transmission	Automatic 10 speed. All wheel drive
3.	Front Axle	Heavy-Duty.
4.	Rear Axle / Wheelbase	Locking 3.73 ratio, dual rear wheel / 147” minimum.
5.	Brakes	Hydraulic disk front and rear with ABS.
6.	Alternator	Dual, 250 Amps each minimum.
7.	Battery	Dual AGM.
8.	Fuel Tank	Extended range 100 litres minimum.
9.	Tires	205/75R16C 113/111 (6).
10.	Wheels	Steel 16” (6).
11.	Spare Tire	Mounted under vehicle.
12.	Horn	Dual Note.
13.	Mirrors	Exterior heated, power remote, manual extending minimum for trailer towing. Left and right convex mirrors.
14.	Seats	Driver and passenger high back bucket in a dark color, must be cloth, manual 2 ways adjusters’ minimum.
15.	Door Windows	Power electric.
16.	Door Locks	Power electric.
17.	Instrument Panel and Controls	Odometer, hour meter, tachometer, fuel gauge, engine temperature gauge. AM/FM stereo with HD/SIRIUSXM/SYNC 3/NAV – includes Bluetooth, audio input jack, dual USB ports, a 8” coloured multi-function touch screen with 4 speakers (front), Tilt steering. Cruise control. Intermittent wipers. Automatic headlamps. Front and rear auxiliary air conditioning and heating. Upfitter switches and upfitter interface module. Trailer brake controller. Powerpoint 12V dash outlet. Power outlet 110V/150W. Rear backup camera view.
18.	Exterior Lighting	Automatic headlamp including wiper activated function. Original Equipment



		Manufacturer (OEM) fog lamps.
19.	Keys	2 additional keys with key fobs for a total of 4 sets.
20.	Alarms	OEM perimeter alarm.
21.	Camera	Back up rear view, monitor in dash board.
22.	Trailer Hitch	Rear HD frame mounted trailer hitch with 4 and 7 PIN connector.
23.	Secure Idle	A Secure Idle must be installed to allow the vehicle engine to function with the ignition key removed.
24.	Cargo Area Doors	Automatic / electric power sliding cargo door on passenger side. Rear swing out doors. Side and rear cargo doors must be equipped with factory deep tint glass.
25.	Van Color	Vehicle must be manufacturers charcoal grey



INSERT:

Mandatory Vehicle Specification

New 2021 model year or newer, AWD (all wheel drive), dual rear wheel, high roof, extended van, 10,300 GVWR min.

Manufacturer Model:		
1.	Engine	V6 Gas with Turbo, 300HP min. 400FT/Pounds torque min. Engine Block Heater.
2.	Transmission	Automatic 10 speed. All wheel drive
3.	Front Axle	Heavy-Duty.
4.	Rear Axle / Wheelbase	Locking 3.73 ratio, dual rear wheel / 147" minimum.
5.	Brakes	Hydraulic disk front and rear with ABS.
6.	Alternator	Dual, 250 Amps each minimum.
7.	Battery	Dual AGM.
8.	Fuel Tank	Extended range 100 litres minimum.
9.	Tires	205/75R16C 113/111 (6).
10.	Wheels	Steel 16" (6).
11.	Spare Tire	Mounted under vehicle.
12.	Horn	Dual Note.
13.	Mirrors	Exterior heated, power remote, manual extending minimum for trailer towing. Left and right convex mirrors.
14.	Seats	Driver and passenger high back bucket in a dark color, must be cloth, manual 2 ways adjusters' minimum.
15.	Door Windows	Power electric.
16.	Door Locks	Power electric.
17.	Instrument Panel and Controls	Odometer, hour meter, tachometer, fuel gauge, engine temperature gauge.
		AM/FM stereo with HD/SIRIUSXM/SYNC 3/NAV – includes Bluetooth, audio input jack, dual USB ports, a 8" coloured multi-function touch screen with 4 speakers (front),
		Tilt steering.
		Cruise control.
		Intermittent wipers.
		Automatic headlamps.
		Front and rear auxiliary air conditioning and heating.
		Upfitter switches and upfitter interface package
		Trailer brake controller.
		Powerpoint 12V dash outlet.
Power outlet 110V/150W.		
	Rear backup camera view.	
18.	Exterior Lighting	Automatic headlamp including wiper activated function. Original Equipment Manufacturer (OEM) fog lamps.
19.	Keys	2 additional keys with key fobs for a total of 4 sets.



20.	Alarms	OEM perimeter alarm.
21.	Camera	Back up rear view, monitor in dash board.
22.	Trailer Hitch	Rear HD frame mounted trailer hitch with 4 and 7 PIN connector.
23.	Secure Idle	A Secure Idle must be installed to allow the vehicle engine to function with the ignition key removed.
24.	Cargo Area Doors	Automatic / electric power sliding cargo door on passenger side. Rear swing out doors. Side and rear cargo doors must be equipped with factory deep tint glass.
25.	Van Color	Vehicle must be manufacturers charcoal grey



At Annex “C” – Evaluation Grid

DELETE IN ENTIRITY:

**Evaluation Grid
Clan Lab Response Unit Vehicle Specification**

Bidders must indicate compliance with all details of the specification by completing the below form. Bidders must check off the appropriate column under Compliance and provide documentation to support their bid. Reference to the bid must be indicated in the Supporting Documentation Column. If an alternative method of construction is suggested, a detailed explanation must be provided in order to be considered in the evaluation process.

Bidder's Name: _____

Proposed Make/Model: _____

Mandatory Vehicle Specification:			Indicate Compliance		Supporting documentation or statement of compliance (please indicate the reference page of your Technical Bid where the information can be found)
New 2021 model year or newer, AWD (all wheel drive), dual rear wheel, high roof, extended van, 10,300 GVWR min.					
1.	Engine	V6 Gas with Turbo, 300HP min. 400FT/Pounds torque min. Engine Block Heater.			
2.	Transmission	Automatic 10 speed. All wheel drive			
3.	Front Axle	Heavy-Duty.			
4.	Rear Axle / Wheelbase	Locking 3.73 ratio, dual rear wheel / 147" minimum.			
5.	Brakes	Hydraulic disk front and rear with ABS.			
6.	Alternator	Dual, 250 Amps each minimum.			
7.	Battery	Dual AGM.			
8.	Fuel Tank	Extended range 100 litres minimum.			
9.	Tires	205/75R16C 113/111 (6).			
10.	Wheels	Steel 16" (6).			
11.	Spare Tire	Mounted under vehicle.			
12.	Horn	Dual Note.			
13.	Mirrors	Exterior heated, power remote, manual extending minimum for trailer towing. Left and right convex mirrors.			
14.	Seats	Driver and passenger high back bucket in a dark color, must be cloth, manual 2 ways adjusters' minimum.			
15.	Door Windows	Power electric.			
16.	Door Locks	Power electric.			
17.	Instrument	Odometer, hour meter, tachometer, fuel gauge,			



	Panel and Controls	engine temperature gauge.			
		AM/FM stereo with HD/SIRIUSXM/SYNC 3/NAV – includes Bluetooth, audio input jack, dual USB ports, a 8” coloured multi-function touch screen with 4 speakers (front),			
		Tilt steering.			
		Cruise control.			
		Intermittent wipers.			
		Automatic headlamps.			
		Front and rear auxiliary air conditioning and heating.			
		Upfitter switches and upfitter interface module.			
		Trailer brake controller.			
		Powerpoint 12V dash outlet.			
		Power outlet 110V/150W.			
		Rear backup camera view.			
18.	Exterior Lighting	Automatic headlamp including wiper activated function. Original Equipment Manufacturer (OEM) fog lamps.			
19.	Keys	2 additional keys with key fobs for a total of 4 sets.			
20.	Alarms	OEM perimeter alarm.			
21.	Camera	Back up rear view, monitor in dash board.			
22.	Trailer Hitch	Rear HD frame mounted trailer hitch with 4 and 7 PIN connector.			
23.	Secure Idle	A Secure Idle must be installed to allow the vehicle engine to function with the ignition key removed.			
24.	Cargo Area Doors	Automatic / electric power sliding cargo door on passenger side. Rear swing out doors. Side and rear cargo doors must be equipped with factory deep tint glass.			
25.	Van Color	Vehicle must be manufacturers charcoal grey			



INSERT:

**Evaluation Grid
 Clan Lab Response Unit Vehicle Specification**

Bidders must indicate compliance with all details of the specification by completing the below form. Bidders must check off the appropriate column under Compliance and provide documentation to support their bid. Reference to the bid must be indicated in the Supporting Documentation Column. If an alternative method of construction is suggested, a detailed explanation must be provided in order to be considered in the evaluation process.

Bidder's Name: _____

Proposed Make/Model: _____

Mandatory Vehicle Specification:			Indicate Compliance		Supporting documentation or statement of compliance (please indicate the reference page of your Technical Bid where the information can be found)
New 2021 model year or newer, AWD (all wheel drive), dual rear wheel, high roof, extended van, 10,300 GVWR min.					
1.	Engine	V6 Gas with Turbo, 300HP min. 400FT/Pounds torque min. Engine Block Heater.			
2.	Transmission	Automatic 10 speed. All wheel drive			
3.	Front Axle	Heavy-Duty.			
4.	Rear Axle / Wheelbase	Locking 3.73 ratio, dual rear wheel / 147" minimum.			
5.	Brakes	Hydraulic disk front and rear with ABS.			
6.	Alternator	Dual, 250 Amps each minimum.			
7.	Battery	Dual AGM.			
8.	Fuel Tank	Extended range 100 litres minimum.			
9.	Tires	205/75R16C 113/111 (6).			
10.	Wheels	Steel 16" (6).			
11.	Spare Tire	Mounted under vehicle.			
12.	Horn	Dual Note.			
13.	Mirrors	Exterior heated, power remote, manual extending minimum for trailer towing. Left and right convex mirrors.			
14.	Seats	Driver and passenger high back bucket in a dark color, must be cloth, manual 2 ways adjusters' minimum.			
15.	Door Windows	Power electric.			
16.	Door Locks	Power electric.			
17.	Instrument Panel and Controls	Odometer, hour meter, tachometer, fuel gauge, engine temperature gauge.			
		AM/FM stereo with HD/SIRIUSXM/SYNC 3/NAV – includes Bluetooth, audio input jack, dual USB ports, a 8" coloured multi-function touch screen with			



		4 speakers (front),			
		Tilt steering.			
		Cruise control.			
		Intermittent wipers.			
		Automatic headlamps.			
		Front and rear auxiliary air conditioning and heating.			
		Upfitter switches and upfitter interface package.			
		Trailer brake controller.			
		Powerpoint 12V dash outlet.			
		Power outlet 110V/150W.			
		Rear backup camera view.			
18.	Exterior Lighting	Automatic headlamp including wiper activated function. Original Equipment Manufacturer (OEM) fog lamps.			
19.	Keys	2 additional keys with key fobs for a total of 4 sets.			
20.	Alarms	OEM perimeter alarm.			
21.	Camera	Back up rear view, monitor in dash board.			
22.	Trailer Hitch	Rear HD frame mounted trailer hitch with 4 and 7 PIN connector.			
23.	Secure Idle	A Secure Idle must be installed to allow the vehicle engine to function with the ignition key removed.			
24.	Cargo Area Doors	Automatic / electric power sliding cargo door on passenger side. Rear swing out doors. Side and rear cargo doors must be equipped with factory deep tint glass.			
25.	Van Color	Vehicle must be manufacturers charcoal grey			



La présente modification vise à :

- répondre aux questions reçues pendant la période de soumission;
- Fournir une grille de spécification et d'évaluation mise à jour de la sollicitation;

QUESTIONS ET RÉPONSES

Question 2 : Au point 17, on demande des « interrupteurs et un module d'interface de l'installateur », mais cela n'est possible que sans le système de navigation, qui figure également au point 17. Avec le système de navigation, nous pouvons fournir un « ensemble d'installateur » qui comprend des interrupteurs de l'installateur, un panneau de fusibles auxiliaire et un connecteur d'interface haute spécification.

Le mot « module » pourrait-il être remplacé par « interface »?

Réponse 2 : La grille de spécification et d'évaluation a été mise à jour afin de modifier le libellé du point 17 pour refléter des interrupteurs et un ensemble d'interface de l'installateur.



A PARTIE 1 de l'ANNEXE A – Spécifications obligatoires

SUPPRIMER AU COMPLET :

Spécifications obligatoires du véhicule

Véhicule neuf de l'année modèle 2021 ou plus récente, traction intégrale, roues arrière jumelées, toit surélevé, fourgon allongé, PNBV min. de 10 300.

Modèle du fabricant		
1.	Moteur	V6 à essence avec turbo, 300 HP min., couple d'au moins 400 pi-lb, chauffe-moteur
2.	Boîte de vitesses	Automatique 10 vitesses. Traction intégrale
3.	Essieu avant	Pour usage intensif
4.	Essieu arrière et empattement	Rapport de blocage de 3,73, roues arrière jumelées/147 po min
5.	Freins	Disque hydraulique avant et arrière avec ABS
6.	Alternateur	Double, 250 A ch. minimum
7.	Batterie	Dual AGM
8.	Réservoir de carburant	Réservoir d'au moins 100 litres, autonomie étendue
9.	Pneus	205/75R16C 113/111 (6)
10.	Roues	Acier : 16 po (6)
11.	Pneu de secours	Monté sous le véhicule
12.	Klaxon	Dual Note (deux notes)
13.	Rétroviseurs	Rétroviseurs chauffants à commande électrique, télescopiques manuellement pour la traction de remorque. Miroirs convexes gauche et droit
14.	Sièges	Sièges conducteur et passager à dossier haut de couleur sombre, en tissu, à réglage manuel dans les deux sens au minimum
15.	Glaces des portières	À commande électrique
16.	Verrous de porte	À commande électrique
17.	Tableau de bord et commandes	Odomètre, horomètre, tachymètre, jauge de carburant, indicateur de température du moteur
		Radio AM/FM stéréo avec HD/SIRIUSXM/SYNC 3/NAV – comprend Bluetooth, prise d'entrée audio, deux ports USB, un écran tactile multifonction couleur de 8 po avec 4 haut-parleurs (avant),
		Colonne de direction inclinable
		Régulateur de vitesse
		Essuie-glaces à balayage intermittent
		Phares automatiques.
		Climatisation et chauffage auxiliaires avant et arrière.
		Interrupteurs et module d'interface de l'installateur
Commande de freins de remorque		



		Prise de courant 12 V pour tableau de bord
		Prise de courant 110V/150W
		Caméra de recul
18.	Éclairage extérieur	Phares automatiques incluant la fonction d'activation des essuie-glaces. Phares antibrouillard du fabricant d'équipement d'origine (FEO)
19.	Clés	2 clés supplémentaires avec porte-clés pour un total de 4 jeux
20.	Alarmes	Alarme périmétrique du FEO
21.	Caméra	Caméra de recul, avec écran sur le tableau de bord.
22.	Attelage de remorque	Attelage de remorque arrière monté sur cadre robuste, avec connecteur à 4 et 7 broches.
23.	Dispositif Secure Idle	Un dispositif Secure Idle doit être installé pour permettre au moteur du véhicule de fonctionner avec la clé de contact retirée
24.	Portes de la zone de chargement	Porte de chargement coulissante à commande électrique/automatique côté passager. Portes arrière battantes. Les portes de chargement latérales et arrière doivent être équipées de vitres teintées foncées en usine.
25.	Couleur du fourgon	Gris anthracite du fabricant



INSÉRER:

Spécifications obligatoires du véhicule

Véhicule neuf de l'année modèle 2021 ou plus récente, traction intégrale, roues arrière jumelées, toit surélevé, fourgon allongé, PNBV min. de 10 300.

Modèle du fabricant		
1.	Moteur	V6 à essence avec turbo, 300 HP min., couple d'au moins 400 pi-lb, chauffe-moteur
2.	Boîte de vitesses	Automatique 10 vitesses. Traction intégrale
3.	Essieu avant	Pour usage intensif
4.	Essieu arrière et empattement	Rapport de blocage de 3,73, roues arrière jumelées/147 po min
5.	Freins	Disque hydraulique avant et arrière avec ABS
6.	Alternateur	Double, 250 A ch. minimum
7.	Batterie	Dual AGM
8.	Réservoir de carburant	Réservoir d'au moins 100 litres, autonomie étendue
9.	Pneus	205/75R16C 113/111 (6)
10.	Roues	Acier : 16 po (6)
11.	Pneu de secours	Monté sous le véhicule
12.	Klaxon	Dual Note (deux notes)
13.	Rétroviseurs	Rétroviseurs chauffants à commande électrique, télescopiques manuellement pour la traction de remorque. Miroirs convexes gauche et droit
14.	Sièges	Sièges conducteur et passager à dossier haut de couleur sombre, en tissu, à réglage manuel dans les deux sens au minimum
15.	Glaces des portières	À commande électrique
16.	Verrous de porte	À commande électrique
17.	Tableau de bord et commandes	Odomètre, horomètre, tachymètre, jauge de carburant, indicateur de température du moteur
		Radio AM/FM stéréo avec HD/SIRIUSXM/SYNC 3/NAV – comprend Bluetooth, prise d'entrée audio, deux ports USB, un écran tactile multifonction couleur de 8 po avec 4 haut-parleurs (avant),
		Colonne de direction inclinable
		Régulateur de vitesse
		Essuie-glaces à balayage intermittent
		Phares automatiques.
		Climatisation et chauffage auxiliaires avant et arrière.
		Interrupteurs et un ensemble d'interface de l'installateur
		Commande de freins de remorque
		Prise de courant 12 V pour tableau de bord
		Prise de courant 110V/150W
Caméra de recul		



18.	Éclairage extérieur	Phares automatiques incluant la fonction d'activation des essuie-glaces. Phares antibrouillard du fabricant d'équipement d'origine (FEO)
19.	Clés	2 clés supplémentaires avec porte-clés pour un total de 4 jeux
20.	Alarmes	Alarme périmétrique du FEO
21.	Caméra	Caméra de recul, avec écran sur le tableau de bord.
22.	Attelage de remorque	Attelage de remorque arrière monté sur cadre robuste, avec connecteur à 4 et 7 broches.
23.	Dispositif Secure Idle	Un dispositif Secure Idle doit être installé pour permettre au moteur du véhicule de fonctionner avec la clé de contact retirée
24.	Portes de la zone de chargement	Porte de chargement coulissante à commande électrique/automatique côté passager. Portes arrière battantes. Les portes de chargement latérales et arrière doivent être équipées de vitres teintées foncées en usine.
25.	Couleur du fourgon	Gris anthracite du fabricant



A annexe “C” – GRILLE D’ÉVALUATION

SUPPRIMER AU COMPLET :

GRILLE D’ÉVALUATION

Spécifications du véhicule d’intervention contre les laboratoires clandestins

Les soumissionnaires doivent justifier la conformité aux caractéristiques obligatoires en remplissant le formulaire ci-dessous. Les soumissionnaires doivent cocher la colonne appropriée sous « Conformité » et fournir la documentation à l’appui de leur soumission. La référence à la soumission doit être indiquée dans la colonne « Pièces justificatives ». Si une autre méthode de construction est proposée, une explication détaillée doit être fournie pour qu’elle soit considérée dans le processus d’évaluation.

Nom du soumissionnaire : _____

Marque et modèle proposés : _____

Spécifications obligatoires du véhicule			Indiquer la conformité		Pièces justificatives ou énoncé de conformité (veuillez indiquer le numéro de la page de référence de votre soumission technique sur laquelle figurent les renseignements)
Véhicule neuf de l’année modèle 2021 ou plus récente, traction intégrale, roues arrière jumelées, toit surélevé, fourgon allongé, PNBV min. de 10 300.					
1.	Moteur	V6 à essence avec turbo, 300 HP min., couple d’au moins 400 pi-lb, chauffe-moteur			
2.	Boîte de vitesses	Automatique, 10 vitesses. Traction intégrale			
3.	Essieu avant	Pour usage intensif			
4.	Essieu arrière et empattement	Rapport de blocage de 3,73, roues arrière jumelées/147 po minimum			
5.	Freins	Disque hydraulique avant et arrière avec ABS			
6.	Alternateur	Double, 250 A ch. minimum			
7.	Batterie	Dual AGM			
8.	Réservoir de carburant	Réservoir d’au moins 100 litres, autonomie étendue			
9.	Pneus	205/75R16C 113/111 (6).			
10.	Roues	Acier : 16 po (6)			
11.	Pneu de rechange	Monté sous le véhicule			
12.	Klaxon	Dual Note (deux notes)			
13.	Rétroviseurs	Rétroviseurs chauffants à commande électrique, télescopiques manuellement pour la traction de remorque. Miroirs convexes gauche et droit			
14.	Sièges	Sièges conducteur et passager à dossier haut de couleur sombre, en tissu, à réglage manuel dans			



		les deux sens au minimum			
15.	Glaces des portières	À commande électrique			
16.	Verrous de porte	À commande électrique			
17.	Tableau de bord et commandes	Odomètre, horomètre, tachymètre, jauge de carburant, indicateur de température du moteur			
		Radio AM/FM stéréo avec HD/SIRIUSXM/SYNC 3/NAV – comprend Bluetooth, prise d'entrée audio, deux ports USB, un écran tactile multifonction couleur de 8 po avec 4 haut-parleurs (avant),			
		Colonne de direction inclinable			
		Régulateur de vitesse			
		Essuie-glaces à balayage intermittent			
		Phares automatiques			
		Climatisation et chauffage auxiliaires avant et arrière			
		Interrupteurs et module d'interface de l'installateur			
		Commande de freins de remorque			
		Prise de courant 12 V pour tableau de bord			
		Prise de courant 110V/150W			
		Caméra de recul			
18.	Éclairage extérieur	Phares automatiques incluant la fonction d'activation des essuie-glaces. Phares antibrouillard du fabricant d'équipement d'origine (FEO).			
19.	Clés	2 clés supplémentaires avec porte-clés pour un total de 4 jeux.			
20.	Alarmes	Alarme périmétrique du FEO			
21.	Caméra	Caméra de recul, avec écran sur le tableau de bord			
22.	Attelage de remorque	Attelage de remorque arrière monté sur cadre robuste, avec connecteur à 4 et 7 broches.			
23.	Dispositif Secure Idle	Un dispositif Secure Idle doit être installé pour permettre au moteur du véhicule de fonctionner avec la clé de contact retirée			
24.	Portes de la zone de chargement	Porte de chargement coulissante à commande électrique/automatique côté passager. Portes arrière battantes. Les portes de chargement latérales et arrière doivent être équipées de vitres teintées foncées en usine.			
25.	Couleur du fourgon	Gris anthracite du fabricant			



INSÉRER:

GRILLE D'ÉVALUATION

Spécifications du véhicule d'intervention contre les laboratoires clandestins

Les soumissionnaires doivent justifier la conformité aux caractéristiques obligatoires en remplissant le formulaire ci-dessous. Les soumissionnaires doivent cocher la colonne appropriée sous « Conformité » et fournir la documentation à l'appui de leur soumission. La référence à la soumission doit être indiquée dans la colonne « Pièces justificatives ». Si une autre méthode de construction est proposée, une explication détaillée doit être fournie pour qu'elle soit considérée dans le processus d'évaluation.

Nom du soumissionnaire : _____

Marque et modèle proposés : _____

Spécifications obligatoires du véhicule			Indiquer la conformité		Pièces justificatives ou énoncé de conformité (veuillez indiquer le numéro de la page de référence de votre soumission technique sur laquelle figurent les renseignements)
Véhicule neuf de l'année modèle 2021 ou plus récente, traction intégrale, roues arrière jumelées, toit surélevé, fourgon allongé, PNBV min. de 10 300.					
1.	Moteur	V6 à essence avec turbo, 300 HP min., couple d'au moins 400 pi-lb, chauffe-moteur			
2.	Boîte de vitesses	Automatique, 10 vitesses. Traction intégrale			
3.	Essieu avant	Pour usage intensif			
4.	Essieu arrière et empattement	Rapport de blocage de 3,73, roues arrière jumelées/147 po minimum			
5.	Freins	Disque hydraulique avant et arrière avec ABS			
6.	Alternateur	Double, 250 A ch. minimum			
7.	Batterie	Dual AGM			
8.	Réservoir de carburant	Réservoir d'au moins 100 litres, autonomie étendue			
9.	Pneus	205/75R16C 113/111 (6).			
10.	Roues	Acier : 16 po (6)			
11.	Pneu de rechange	Monté sous le véhicule			
12.	Klaxon	Dual Note (deux notes)			
13.	Rétroviseurs	Rétroviseurs chauffants à commande électrique, télescopiques manuellement pour la traction de remorque. Miroirs convexes gauche et droit			
14.	Sièges	Sièges conducteur et passager à dossier haut de couleur sombre, en tissu, à réglage manuel dans les deux sens au minimum			
15.	Glaces des portières	À commande électrique			



16.	Verrous de porte	À commande électrique			
17.	Tableau de bord et commandes	Odomètre, horomètre, tachymètre, jauge de carburant, indicateur de température du moteur			
		Radio AM/FM stéréo avec HD/SIRIUSXM/SYNC 3/NAV – comprend Bluetooth, prise d'entrée audio, deux ports USB, un écran tactile multifonction couleur de 8 po avec 4 haut-parleurs (avant),			
		Colonne de direction inclinable			
		Régulateur de vitesse			
		Essuie-glaces à balayage intermittent			
		Phares automatiques			
		Climatisation et chauffage auxiliaires avant et arrière			
		Interrupteurs et un ensemble d'interface de l'installateur			
		Commande de freins de remorque			
		Prise de courant 12 V pour tableau de bord			
		Prise de courant 110V/150W			
		Caméra de recul			
18.	Éclairage extérieur	Phares automatiques incluant la fonction d'activation des essuie-glaces. Phares antibrouillard du fabricant d'équipement d'origine (FEO).			
19.	Clés	2 clés supplémentaires avec porte-clés pour un total de 4 jeux.			
20.	Alarmes	Alarme périmétrique du FEO			
21.	Caméra	Caméra de recul, avec écran sur le tableau de bord			
22.	Attelage de remorque	Attelage de remorque arrière monté sur cadre robuste, avec connecteur à 4 et 7 broches.			
23.	Dispositif Secure Idle	Un dispositif Secure Idle doit être installé pour permettre au moteur du véhicule de fonctionner avec la clé de contact retirée			
24.	Portes de la zone de chargement	Porte de chargement coulissante à commande électrique/automatique côté passager. Portes arrière battantes. Les portes de chargement latérales et arrière doivent être équipées de vitres teintées foncées en usine.			
25.	Couleur du fourgon	Gris anthracite du fabricant			