



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Electrical & Electronics Products Division
L'Esplanade Laurier
East Tower, 4th floor,
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet WRI office fitup project	
Solicitation No. - N° de l'invitation E62ZR-212805/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client 20212805	Date 2021-09-28
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$HN-331-80357	
File No. - N° de dossier hn331.E62ZR-212805	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Daylight Saving Time EDT on - le 2021-10-25 Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Turner, Louie	Buyer Id - Id de l'acheteur hn331
Telephone No. - N° de téléphone (613) 297-3769 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La modification 003 est émise pour répondre aux questions de soumissionnaires potentiels et pour modifier l'appendice A – liste des salles.

1. Questions et réponses, Toutes les questions apparaissent dans leur format et leur langue d'origine. La réponse de l'A.T. apparaît en caractères **rouge**.

Question #1

Les unités L.G spécifiées, bien qu'il s'agisse de la même série d'écrans, semblent différer en termes de luminosité (différentes tailles ont des indices/niveaux de luminosité différents). Ce qui, en fin de compte, aura une apparence et une image finale différente pour l'utilisateur. Pour rester cohérent tout au long du projet/immeuble, ne serait-il pas judicieux de conserver et de maintenir la même luminosité? La couronne pourrait-elle envisager les écrans de la série Samsung QE, qui disposent d'entrées adéquates pour prendre en charge tous les matériels répertoriés, et conserveraient une apparence et une sensation cohérentes sur toute la gamme d'écrans, y compris les mêmes niveaux de luminosité? En conservant les mêmes modèles de série tout au long du projet, le client aura la même apparence générale, tout en pouvant cloner les mêmes paramètres de menu pour éviter d'avoir à saisir manuellement chaque affichage.

Réponse #1:

Dû à une révision à l'interne, la Liste des salles a été mise à jour afin de changer les écrans LG pour des écrans Panasonic. Toutes les spécifications des écrans proposés doivent être équivalentes ou excéder celles de l'équipement demandé. Les écrans qui ne rencontrent pas les spécifications ne seront pas acceptés. Les produits équivalents seront évalués pendant la période d'évaluation technique conformément à la section 3.1.1 de la demande de soumissions.

Question #2

La Couronne acceptera-t-elle une luminosité d'affichage minimale de 300 nits sur toutes leurs écrans?

Réponse #2:

Dû à une révision à l'interne, la Liste des salles a été mise à jour afin de changer les écrans LG pour des écrans Panasonic. Toutes les spécifications des écrans proposés doivent être équivalentes ou excéder celles de l'équipement demandé. Les écrans qui ne rencontrent pas les spécifications ne seront pas acceptés. Les produits équivalents seront évalués pendant la période d'évaluation technique conformément à la section 3.1.1 de la demande de soumissions.

-
2. Dans l'invitation, appendice A – Liste des salles

Supprimer : appendice A dans son intégralité

Insérer : Attachement 1 – appendice A – Liste des salles (pages 2-19 de cette modification # 003)

Tous les autres termes et conditions demeurent inchangés

APPENDICE A

Liste des salles

**Approvisionnement et installation d'équipements audiovisuels
Services publics et Approvisionnement Canada**

**1625 Vanier
Rénovation et modernisation du 2^e, 3^e et 4^e plancher
Ottawa (Ontario)**

N° de l'invitation - Sollicitation No.
E62ZR-212805/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
E62ZR-212805

N° de la modif - Amd. No.
003
File No. - N° du dossier
hn331.E62ZR-212805

Id de l'acheteur - Buyer ID
hn331
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

Voici une description détaillée des salles par type. L'équipement répertorié est fondé sur un concept général. Tous les numéros d'équipement et de salles sont indiqués pour préciser l'intention de la conception. Tous les éléments énumérés ci-dessous représentent l'équipement minimum acceptable. L'entrepreneur peut offrir du matériel équivalent ou supérieur à celui de la liste à l'exception des unités **Clickshare CSE-200 (aucune substitution n'est permise)**. L'entrepreneur doit fournir tous les câbles et toutes les petites pièces qui ne figurent pas sur la liste afin de fournir un système clé en main complet.

1. Type 1.1 – SALLE DE TRAVAIL A

Salles 02-009, 02-028, 02-033,
03-009, 03-029, 03-034

TYPE 1.1		Liste du matériel	
Qté type de salle :	6		
ARTICLE	FABRICANT	DESCRIPTION	QTÉ
ÉCRANS			
TH43EQ1U	Panasonic	Écran 43 pouces 4K	1
		Installé sur le support de table média	
SYSTÈME VIDÉO			
R9861520NA	BARCO	Appareil de base ClickShare CSE-200 (appareil de base CSE-200 et 2 boutons)	1
R9861500T01	BARCO	Réceptacle Clickshare	1
TÉLÉPHONIE			
7710-309	Jabra Speak 710	Haut-parleur Bluetooth portable	1
FRAIS ACCESSOIRES			
Frais accessoires	DIVERS	Tout le matériel accessoire supplémentaire requis pour compléter l'installation comme, sans s'y limiter : câblage, connecteurs, ancrages, anneaux de fixation, quincaillerie de support d'installation, serre-câbles, étiquettes, plaques d'interface, panneaux de bâti pleins et perforés, barres de treillis pour bâti, vis pour bâti.	1

// FIN TYPE 1.1 - Salle de travail A

2. Type 1.2 – SALLE DE TRAVAIL B

Salles 02-005, 02-010, 02-020, 02-026, 02-027, 02-034, 02-043, 02-046, 02-049
03-005, 03-010, 03-020, 03-021, 03-024, 03-025, 03-035, 03-044, 03-047, 03-050, 03-053,
04-002, 04-008, 04-018

TYPE 1.2		Liste du matériel	
Qté type de salle :	23		
ARTICLE	FABRICANT	DESCRIPTION	QTÉ
ÉCRANS			
TH43EQ1U	Panasonic	Écran 43 pouces 4K	1
MTA1U	CHIEF	Support mural moyen inclinable Fusion	1
SYSTÈME VIDÉO			
R9861520NA	BARCO	Appareil de base ClickShare CSE-200 (appareil de base CSE-200 et 2 boutons)	1
R9861500T01	BARCO	Réceptacle Clickshare	1
TÉLÉPHONIE			
7710-309	Jabra Speak 710	Haut-parleur Bluetooth portable	1
FRAIS ACCESSOIRES			
Frais accessoires	DIVERS	Tout le matériel accessoire supplémentaire requis pour compléter l'installation comme, sans s'y limiter : câblage, connecteurs, ancrages, anneaux de fixation, quincaillerie de support d'installation, serre-câbles, étiquettes, plaques d'interface, panneaux de bâti pleins et perforés, barres de treillis pour bâti, vis pour bâti.	1

// FIN TYPE 1.2 – Salle de travail B

3. Type 2.1 – SALLE DE PROJET A

Salles 02-007,
03-007

TYPE 2.1		Liste du matériel	
Qté type de salle :	2		
ARTICLE	FABRICANT	DESCRIPTION	QTÉ
ÉCRANS			
TH65EQ1U	Panasonic	Écran 65 pouces 4K	1
MTA1U	CHIEF	Grand support mural inclinable Fusion	1
SYSTÈME VIDÉO			
R9861520NA	BARCO	Appareil de base ClickShare CSE-200 (appareil de base CSE-200 et 2 boutons)	1
R9861500T01	BARCO	Réceptacle Clickshare	1
TÉLÉPHONIE			
7710-309	Jabra Speak 710	Haut-parleur Bluetooth portable	1
FRAIS ACCESSOIRES			
Frais accessoires	DIVERS	Tout le matériel accessoire supplémentaire requis pour compléter l'installation comme, sans s'y limiter : câblage, connecteurs, ancrages, anneaux de fixation, quincaillerie de support d'installation, serre-câbles, étiquettes, plaques d'interface, panneaux de bâti pleins et perforés, barres de treillis pour bâti, vis pour bâti.	1

// FIN TYPE 2.1 – Salle de Projet A

4. Type 2.2 – SALLE DE PROJET B

Salles 02-031,
03-032,

TYPE 2.2		Liste du matériel	
Qté type de salle :	2		
ARTICLE	FABRICANT	DESCRIPTION	QTÉ
ÉCRANS			
TH55EQ1U	Panasonic	Écran 55 pouces 4K	1
MTA1U	CHIEF	Support mural moyen inclinable Fusion	1
SYSTÈME VIDÉO			
R9861520NA	BARCO	Appareil de base ClickShare CSE-200 (appareil de base CSE-200 et 2 boutons)	1
R9861500T01	BARCO	Réceptacle Clickshare	1
TÉLÉPHONIE			
7710-309	Jabra Speak 710	Haut-parleur Bluetooth portable	1
FRAIS ACCESSOIRES			
Frais accessoires	DIVERS	Tout le matériel accessoire supplémentaire requis pour compléter l'installation comme, sans s'y limiter : câblage, connecteurs, ancrages, anneaux de fixation, quincaillerie de support d'installation, serre-câbles, étiquettes, plaques d'interface, panneaux de bâti pleins et perforés, barres de treillis pour bâti, vis pour bâti.	1

// FIN TYPE 2.2 – Salle de Projet B

5. Type 2.3 – SALLE DE PROJET C

Salles 04-017

Type 2.3		Liste du matériel	
Qté type de salle :	1		
ARTICLE	FABRICANT	DESCRIPTION	QTÉ
ÉCRANS			
TH55EQ1U	Panasonic	Écran 55 pouces 4K	1
MTA1U	CHIEF	Support mural moyen inclinable Fusion	1
BDM4065UC	Philips	Écran 40 pouces 4K	1
		Support de table	
SYSTÈME VIDÉO			
R9861520NA	BARCO	Appareil de base ClickShare CSE-200 (appareil de base CSE-200 et 2 boutons)	1
R9861500T01	BARCO	Réceptacle Clickshare	1
ENTREPOSAGE DE L'ÉQUIPEMENT			
70-1184-02	EXTRON	Câble Cubby 1202 noir, module c.a. non inclus	1
60-1697-01	EXTRON	Prises c.a. (2) É.-U. et USB (2) avec alimentation intégrée	1
70-1065-04	EXTRON	Système de rétraction des câbles pour les boîtiers Cable Cubby® – mâle à mâle HDMI	1
AD-RING-6	KRAMER	Adaptateurs inclus : port Mini Display Port (M) à HDMI (F); DisplayPort (M) à HDMI (F); USB type-C (M) à HDMI (F)	
TÉLÉPHONIE			
7710-309	Jabra Speak 710	Haut-parleur Bluetooth portable	1
FRAIS ACCESSOIRES			
Frais accessoires	DIVERS	Tout le matériel accessoire supplémentaire requis pour compléter l'installation comme, sans s'y limiter : câblage, connecteurs, ancrages, anneaux de fixation, quincaillerie de support d'installation, serre-câbles, étiquettes, plaques d'interface, panneaux de bâti pleins et perforés, barres de treillis pour bâti, vis pour bâti.	1

// FIN TYPE 2.3 – Salle de Projet C

6. Type 2.4 – SALLE DE PROJET D

Salles 02-019,
03-023,

TYPE 2.4		Liste du matériel	
Qté type de salle :	2		
ARTICLE	FABRICANT	DESCRIPTION	QTÉ
ÉCRANS			
TH55EQ1U	Panasonic	Écran 55 pouces 4K	1
		Support de table	
SYSTÈME VIDÉO			
R9861520NA	BARCO	Appareil de base ClickShare CSE-200 (appareil de base CSE-200 et 2 boutons)	1
R9861500T01	BARCO	Réceptacle Clickshare	1
TÉLÉPHONIE			
7710-309	Jabra Speak 710	Haut-parleur Bluetooth portable	1
FRAIS ACCESSOIRES			
Frais accessoires	DIVERS	Tout le matériel accessoire supplémentaire requis pour compléter l'installation comme, sans s'y limiter : câblage, connecteurs, ancrages, anneaux de fixation, quincaillerie de support d'installation, serre-câbles, étiquettes, plaques d'interface, panneaux de bâti pleins et perforés, barres de treillis pour bâti, vis pour bâti.	1

// FIN TYPE 2.4 – Salle de Projet D

7. Type 3.1 – ZONE D'ÉQUIPE TYPE A

Salles 02-011B, 02-021C,
03-011B, 03-026C

TYPE 3.1		Liste du matériel	
Qté type de salle :	4		
ARTICLE	FABRICANT	DESCRIPTION	QTÉ
ÉCRANS			
TH65EQ1U	Panasonic	Écran 65 pouces 4K	1
LTA1U	CHIEF	Grand Support mural inclinable Fusion	1
SYSTÈME VIDÉO			
R9861520NA	BARCO	Appareil de base ClickShare CSE-200 (appareil de base CSE-200 et 2 boutons)	1
R9861500T01	BARCO	Réceptacle Clickshare	1
FRAIS ACCESSOIRES			
Frais accessoires	DIVERS	Tout le matériel accessoire supplémentaire requis pour compléter l'installation comme, sans s'y limiter : câblage, connecteurs, ancrages, anneaux de fixation, quincaillerie de support d'installation, serre-câbles, étiquettes, plaques d'interface, panneaux de bâti pleins et perforés, barres de treillis pour bâti, vis pour bâti.	1

// FIN TYPE 3.1 – Zone d'équipe A

8. Type 3.2 – ZONE D'ÉQUIPE TYPE B

Salles 02-011E
03-011E

TYPE 3.2		Liste du matériel	
Qté type de salle :	2		
ARTICLE	FABRICANT	DESCRIPTION	QTÉ
ÉCRANS			
TH55EQ1U	Panasonic	Écran 55 pouces 4K	1
	CHIEF	Support au plafond	1
SYSTÈME VIDÉO			
R9861520NA	BARCO	Appareil de base ClickShare CSE-200 (appareil de base CSE-200 et 2 boutons)	1
R9861500T01	BARCO	Réceptacle Clickshare	1
AD-RING-6	KRAMER	Adaptateurs inclus : port Mini Display Port (M) à HDMI (F); DisplayPort (M) à HDMI (F); USB type-C (M) à HDMI (F)	
FRAIS ACCESSOIRES			
Frais accessoires	DIVERS	Tout le matériel accessoire supplémentaire requis pour compléter l'installation comme, sans s'y limiter : câblage, connecteurs, ancrages, anneaux de fixation, quincaillerie de support d'installation, serre-câbles, étiquettes, plaques d'interface, panneaux de bâti pleins et perforés, barres de treillis pour bâti, vis pour bâti.	1

// FIN TYPE 3.2 – Zone d'équipe B

9. Type 3.3 – ZONE D'ÉQUIPE TYPE C

Salles 02-011C, 02-030,
03-011C, 03-027B, 03-031,
04-023

TYPE 3.3		Liste du matériel	
Qté type de salle :	6		
ARTICLE	FABRICANT	DESCRIPTION	QTÉ
ÉCRANS			
TH55EQ1U	Panasonic	Écran 55 pouces 4K	1
MTA1U	CHIEF	Support mural medium inclinable Fusion	1
SYSTÈME VIDÉO			
R9861520NA	BARCO	Appareil de base ClickShare CSE-200 (appareil de base CSE-200 et 2 boutons)	1
R9861500T01	BARCO	Réceptacle Clickshare	1
FRAIS ACCESSOIRES			
Frais accessoires	DIVERS	Tout le matériel accessoire supplémentaire requis pour compléter l'installation comme, sans s'y limiter : câblage, connecteurs, ancrages, anneaux de fixation, quincaillerie de support d'installation, serre-câbles, étiquettes, plaques d'interface, panneaux de bâti pleins et perforés, barres de treillis pour bâti, vis pour bâti.	1

// FIN TYPE 3.3 – Zone d'équipe C

10. Type 4 – Salle de formation

Salles 03-019

TYPE 4		Liste du matériel	
Qté type de salle :	1		
ARTICLE	FABRICANT	DESCRIPTION	QTÉ
ÉCRANS			
TH86CQE1W	Panasonic	Écran 86 pouces 4K	1
XSM1U	CHIEF	Très grand support mural fixe, réglage de précision, Fusion	1
SYSTÈME AUDIO			
SPA2-60	QSC	Amplificateur commercial Energy Star, 2 canaux x 60 W (1 canal x 250 W à 70 V)	1
AC-C6T	QSC	Haut-parleur de plafond de 6 po, blanc – paire	3
	Microphone	Tuile au plafond	1
SYSTÈME VIDÉO			
R9861520NA	BARCO	Appareil de base ClickShare CSE-200 (appareil de base CSE-200 et 2 boutons)	1
R9861500T01	BARCO	Réceptacle Clickshare	1
	CRESTRON	Écran tactile sans fil mural	1
	CRESTRON	DM Lite – interrupteur automatique	1
AD-RING-6	KRAMER	Adaptateurs inclus : port Mini Display Port (M) à HDMI (F); DisplayPort (M) à HDMI (F); USB type-C (M) à HDMI (F)	1
FRAIS ACCESSOIRES			
Frais accessoires	DIVERS	Tout le matériel accessoire supplémentaire requis pour compléter l'installation comme, sans s'y limiter : câblage, connecteurs, ancrages, anneaux de fixation, quincaillerie de support d'installation, serre-câbles, étiquettes, plaques d'interface, panneaux de bâti pleins et perforés, barres de treillis pour bâti, vis pour bâti.	1

// FIN TYPE 4 – Salle de formation

11. Type 5.1 – SALLE DE RÉUNION DE TAILLE MOYENNE A - Avec VC

Salles 02-017,
03-017, 03-041

TYPE 5.1		Liste du matériel	
Qté type de salle :	3		
ARTICLE	FABRICANT	DESCRIPTION	QTÉ
ÉCRANS			
TH75EQ1W	Panasonic	Écran 75 pouces 4K	1
XSM1U	CHIEF	Très grand support mural fixe, réglage de précision, Fusion	1
SYSTÈME AUDIO			
TesiraFORTÉ AVB VT4	BIAMP	Le système TesiraFORTÉ AVB VT4 est un serveur audio numérique avec 4 ports d'entrée analogiques et 4 ports de sortie analogiques, et comprend la technologie de compensateur d'écho acoustique sur les 4 ports d'entrée.	1
TesiraCONNECT	BIAMP	TesiraCONNECT sert de point de connexion central pour tous les appareils Biamp dans une salle de conférence.	1
	Microphone	Microphone au plafond (Tuile)	1
AMP-A460H	BIAMP	L'AMP-A460H est un amplificateur à quatre canaux offrant 60 watts par canal dans un design compact et élégant.	1
Desono C-IC6	Haut-Parleurs	Le C-IC6 est un haut-parleur coaxial passif bidirectionnel conçu pour la reproduction de la parole et de la musique dans les applications de conférence.	6
SYSTÈME VIDÉO			
R9861520NA	BARCO	Appareil de base ClickShare CSE-200 (appareil de base CSE-200 et 2 boutons)	1
R9861500T01	BARCO	Réceptacle Clickshare	1
	CISCO	Cisco Room Kit Plus (Fournis par le Gouvernement)	1
SYSTÈME DE COMMANDE			
CP3N	CRESTRON	3-Series Control System®	1
	CRESTRON	Écran tactile sans fil mural	1
ENTREPOSAGE DE L'ÉQUIPEMENT			
70-1184-02	EXTRON	Cable Cubby 1400, noir, module c.a. non inclus	2
60-1697-01	EXTRON	Prises c.a. (2) É.-U. et USB (2) avec alimentation intégrée	2
70-1065-04	EXTRON	Système de rétraction des câbles pour les boîtiers Cable Cubby® – mâle à mâle HDMI	2
70-1065-35	EXTRON	Avec plaques pleines et perforées passe-câbles	2
AD-RING-6	KRAMER	Adaptateurs inclus : port Mini Display Port (M) à HDMI (F); DisplayPort (M) à HDMI (F); USB type-C (M) à HDMI (F)	2
	Connect Track	Rail de câble à bas profil en moquette	1
FRAIS ACCESSOIRES			
Frais accessoires	DIVERS	Tout le matériel accessoire supplémentaire requis pour compléter l'installation comme, sans s'y limiter : câblage, connecteurs, ancrages, anneaux de fixation, quincaillerie de support d'installation, serre-câbles, étiquettes, plaques d'interface, panneaux de bâti pleins et perforés, barres de treillis pour bâti, vis pour bâti.	1

// FIN TYPE 5.1 – Salle de réunion de taille moyenne A - Avec VC

12. Type 5.2 – SALLE DE RÉUNION DE TAILLE MOYENNE B

Salles 02-018, 02-032, 02-040,
03-018, 03-33,

TYPE 5.2		Liste du matériel	
Qté type de salle :	5		
ARTICLE	FABRICANT	DESCRIPTION	QTÉ
ÉCRANS			
TH75EQ1W	Panasonic	Écran 75 pouces 4K	1
XSM1U	CHIEF	Très grand support mural fixe, réglage de précision, Fusion	1
SYSTÈME AUDIO			
TesiraFORTÉ AVB VT4	BIAMP	Le système TesiraFORTÉ AVB VT4 est un serveur audio numérique avec 4 ports d'entrée analogiques et 4 ports de sortie analogiques, et comprend la technologie de compensateur d'écho acoustique sur les 4 ports d'entrée.	1
TesiraCONNECT	BIAMP	TesiraCONNECT sert de point de connexion central pour tous les appareils Biamp dans une salle de conférence.	1
	Microphone	Microphone au plafond (Tuile)	1
AMP-A460H	BIAMP	L'AMP-A460H est un amplificateur à quatre canaux offrant 60 watts par canal dans un design compact et élégant.	1
Desono C-IC6	Haut-Parleurs	Le C-IC6 est un haut-parleur coaxial passif bidirectionnel conçu pour la reproduction de la parole et de la musique dans les applications de conférence.	6
SYSTÈME VIDÉO			
R9861520NA	BARCO	Appareil de base ClickShare CSE-200 (appareil de base CSE-200 et 2 boutons)	1
R9861500T01	BARCO	Réceptacle Clickshare	1
SYSTÈME DE COMMANDE			
CP3N	CRESTRON	3-Series Control System®	1
TSW-1060-NC-B-S	CRESTRON	Écran tactile sans fil mural	1
ENTREPOSAGE DE L'ÉQUIPEMENT			
70-1184-02	EXTRON	Cable Cubby 1400, noir, module c.a. non inclus	2
60-1697-01	EXTRON	Prises c.a. (2) É.-U. et USB (2) avec alimentation intégrée	2
70-1065-04	EXTRON	Système de rétraction des câbles pour les boîtiers Cable Cubby® – mâle à mâle HDMI	2
70-1065-35	EXTRON	Avec plaques pleines et perforées passe-câbles	2
AD-RING-6	KRAMER	Adaptateurs inclus : port Mini Display Port (M) à HDMI (F); DisplayPort (M) à HDMI (F); USB type-C (M) à HDMI (F)	2
	Connect Track	Rail de câble à bas profil en moquette	1
POWER DISTRIBUTION			
FI/RM/PDU	SALAMANDER	Unité de distribution d'alimentation montée en rack à plusieurs ports avec protection contre les surtensions	2
FRAIS ACCESSOIRES			
Frais accessoires	DIVERS	Tout le matériel accessoire supplémentaire requis pour compléter l'installation comme, sans s'y limiter : câblage, connecteurs, ancrages, anneaux de fixation, quincaillerie de support d'installation, serre-câbles, étiquettes, plaques d'interface, panneaux de bâti pleins et perforés, barres de treillis pour bâti, vis pour bâti.	1

// FIN TYPE 5.2 – Salle de réunion de taille moyenne B

13. Type 5.3 – SALLE DE RÉUNION INCLUSIVE DE TAILLE MOYENNE C - AVEC VC

Salle 04-013

TYPE 5.3		Liste du matériel	
Qté type de salle :	1		
ARTICLE	FABRICANT	DESCRIPTION	QTÉ
ÉCRANS			
TH86CQE1W	Panasonic	Écran 86 pouces 4K	1
TH65EQ1U	Panasonic	Écran 65 pouces 4K	2
XSM1U	CHIEF	Très grand support mural fixe, réglage de précision, Fusion	1
LTA1U	CHIEF	Grand support mural fixe, réglage de précision, Fusion	2
SYSTÈME AUDIO			
TesiraFORTÉ AVB VT4	BIAMP	Le système TesiraFORTÉ AVB VT4 est un serveur audio numérique avec 4 ports d'entrée analogiques et 4 ports de sortie analogiques, et comprend la technologie de compensateur d'écho acoustique sur les 4 ports d'entrée.	1
TesiraCONNECT	BIAMP	TesiraCONNECT sert de point de connexion central pour tous les appareils Biamp dans une salle de conférence.	1
	Microphone	Microphone au plafond (Tuile)	3
AMP-A460H	BIAMP	L'AMP-A460H est un amplificateur à quatre canaux offrant 60 watts par canal dans un design compact et élégant.	1
Desono C-IC6	Haut-Parleurs	Le C-IC6 est un haut-parleur coaxial passif bidirectionnel conçu pour la reproduction de la parole et de la musique dans les applications de conférence.	8
SYSTÈME VIDÉO			
R9861520NA	BARCO	Appareil de base ClickShare CSE-200 (appareil de base CSE-200 et 2 boutons)	1
R9861500T01	BARCO	Réceptacle Clickshare	1
	CISCO	Cisco Room Kit Plus (Fournis par le Gouvernement)	1
SYSTÈME DE COMMANDE			
CP3N	CRESTRON	3-Series Control System®	1
TSW-1060-NC-B-S	CRESTRON	Écran tactile sans fil mural	1
ENTREPOSAGE DE L'ÉQUIPEMENT			
70-1184-02	EXTRON	Cable Cubby 1400, noir, module c.a. non inclus	6
60-1697-01	EXTRON	Prises c.a. (2) É.-U. et USB (2) avec alimentation intégrée	6
70-1065-04	EXTRON	Système de rétraction des câbles pour les boîtiers Cable Cubby® – mâle à mâle HDMI	6
70-1065-35	EXTRON	Avec plaques pleines et perforées passe-câbles	6
AD-RING-6	KRAMER	Adaptateurs inclus : port Mini Display Port (M) à HDMI (F); DisplayPort (M) à HDMI (F); USB type-C (M) à HDMI (F)	6
	Connect Track	Rail de câble à bas profil en moquette	1
FRAIS ACCESSOIRES			
Frais accessoires	DIVERS	Tout le matériel accessoire supplémentaire requis pour compléter l'installation comme, sans s'y limiter : câblage, connecteurs, ancrages, anneaux de fixation, quincaillerie de support d'installation, serre-câbles, étiquettes, plaques d'interface, panneaux de bâti pleins et perforés, barres de treillis pour bâti, vis pour bâti.	1

// FIN TYPE 5.3 – Salle de réunion inclusive de taille moyenne C - Avec VC

14. Type 6 – GRANDE SALLE DE RÉUNION - AVEC VC

Salle 02-025

TYPE 6		Liste du matériel	
Qté type de salle :	1		
ARTICLE	FABRICANT	DESCRIPTION	QTÉ
ÉCRANS			
TH98SQ1W	Panasonic	Écran 98 pouces 4K	1
TH75EQ1W	Panasonic	Écran 75 pouces 4K	2
XSM1U	CHIEF	Très grand support mural fixe, réglage de précision, Fusion	1
LTA1U	CHIEF	Grand support mural fixe, réglage de précision, Fusion	2
SYSTÈME AUDIO			
TesiraFORTÉ AVB VT4	BIAMP	Le système TesiraFORTÉ AVB VT4 est un serveur audio numérique avec 4 ports d'entrée analogiques et 4 ports de sortie analogiques, et comprend la technologie de compensateur d'écho acoustique sur les 4 ports d'entrée.	1
TesiraCONNECT	BIAMP	TesiraCONNECT sert de point de connexion central pour tous les appareils Biamp dans une salle de conférence.	1
	Microphone	Le système Parlé TCM-X est un microphone au plafond discret AVB destiné aux systèmes Tesira®.	3
AMP-A460H	BIAMP	L'AMP-A460H est un amplificateur à quatre canaux offrant 60 watts par canal dans un design compact et élégant.	1
Desono C-IC6	Haut-Parleurs	(Qté 2) Le C-IC6 est un haut-parleur coaxial passif bidirectionnel conçu pour la reproduction de la parole et de la musique dans les applications de conférence.	10
SYSTÈME VIDÉO			
R9861520NA	BARCO	Appareil de base ClickShare CSE-200 (appareil de base CSE-200 et 2 boutons)	2
R9861500T01	BARCO	Réceptacle Clickshare	2
	CISCO	Cisco Room Kit Plus (Fournis par le Gouvernement)	1
SYSTÈME DE COMMANDE			
CP3N	CRESTRON	3-Series Control System®	1
TSW-1060-NC-B-S	CRESTRON	Écran tactile sans fil mural	1
	CRESTRON	Kit pour assemblage mural de l'écran tactile	1
ENTREPOSAGE DE L'ÉQUIPEMENT			
70-1184-02	EXTRON	Câble Cubby 1400 Noir, module c.a. non inclus	8
60-1697-01	EXTRON	Prises c.a. (2) É.-U. et USB (2) avec alimentation intégrée	8
70-1065-04	EXTRON	Système de rétraction des câbles pour les boîtiers Cable Cubby® – mâle à mâle HDMI	8
70-1065-03	EXTRON	Système de rétraction des câbles pour AVEdge, Cable Cubby®, sélectionnez TouchLink®	8
70-1065-35	EXTRON	Avec plaques pleines et perforées passe-câbles	82
AD-RING-6	KRAMER	Adaptateurs inclus : port Mini Display Port (M) à HDMI (F); DisplayPort (M) à HDMI (F); USB type-C (M) à HDMI (F)	2
	Connect Track	Rail de câble à bas profil en moquette	1
FRAIS ACCESSOIRES			
Frais accessoires	DIVERS	Tout le matériel accessoire supplémentaire requis pour compléter l'installation comme, sans s'y limiter : câblage, connecteurs, ancrages, anneaux de fixation, quincaillerie de support d'installation, serre-câbles, étiquettes, plaques d'interface, panneaux de bâti pleins et perforés, barres de treillis pour bâti, vis pour bâti.	1

// FIN TYPE 6 – Grande Salle de réunion - Avec VC

N° de l'invitation - Sollicitation No.
E62ZR-212805/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
E62ZR-212805

N° de la modif - Amd. No.
003
File No. - N° du dossier
hn331.E62ZR-212805

Id de l'acheteur - Buyer ID
hn331
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

15. Type 7 – ENTRÉE

Salles 02-001,
03-001,
04-001

TYPE 7		Liste du matériel	
Qté type de salle :	3		
ARTICLE	FABRICANT	DESCRIPTION	QTÉ
ÉCRANS			
TH55EQ1U	Panasonic	Écran 55 pouces 4K	1
MTA1U	CHIEF	Support mural moyen inclinable Fusion	1
SYSTÈME VIDÉO			
R9861520NA	BARCO	Appareil de base ClickShare CSE-200 (appareil de base CSE-200 et 2 boutons)	1
R9861500T01	BARCO	Réceptacle Clickshare	1
FRAIS ACCESSOIRES			
Frais accessoires	DIVERS	Tout le matériel accessoire supplémentaire requis pour compléter l'installation comme, sans s'y limiter : câblage, connecteurs, ancrages, anneaux de fixation, quincaillerie de support d'installation, serre-câbles, étiquettes, plaques d'interface, panneaux de bâti pleins et perforés, barres de treillis pour bâti, vis pour bâti.	1

// FIN TYPE 7 – Entrée

16. Type 8 – SALON / CUISINETTE

Salles 02-008,
03-008,
04-014

TYPE 8		Liste du matériel	
Qté type de salle :	3		
ARTICLE	FABRICANT	DESCRIPTION	QTÉ
ÉCRANS			
TH55EQ1U	Panasonic	Écran 55 pouces 4K	1
	CHIEF	Support au plafond	1
SYSTÈME VIDÉO			
R9861520NA	BARCO	Appareil de base ClickShare CSE-200 (appareil de base CSE-200 et 2 boutons)	1
R9861500T01	BARCO	Réceptacle Clickshare	1
FRAIS ACCESSOIRES			
Frais accessoires	DIVERS	Tout le matériel accessoire supplémentaire requis pour compléter l'installation comme, sans s'y limiter : câblage, connecteurs, ancrages, anneaux de fixation, quincaillerie de support d'installation, serre-câbles, étiquettes, plaques d'interface, panneaux de bâti pleins et perforés, barres de treillis pour bâti, vis pour bâti.	1

// FIN TYPE 8 – Salon / Cuisinette