



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Bid Receiving Public Works and Government  
Services Canada/Réception des soumissions Travaux  
publics et Services gouvernementaux Canada  
Cabot Place, Phase II, 2nd Floor  
Box 4600  
St. John's, NF  
A1C 5T2  
Bid Fax: (709) 772-4603

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise  
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation  
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,  
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**  
**Raison sociale et adresse du**  
**fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
PWGSC / TPSGC - Nfld. Region  
Cabot Place, Phase II, 2nd Floor  
Box 4600  
St. John's, NF  
A1C 5T2

<b>Title - Sujet</b> Pièces pour le système intégré de c	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> F6835-210910/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 001
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> F6835-210910	<b>Date</b> 2021-10-25
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-SOLZ-009-7693	
<b>File No. - N° de dossier</b> OLZ-1-44110 (009)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> Newfoundland Daylight Saving Time NDT <b>on - le 2021-11-04</b> Heure Avancée de Terre-Neuve HAT	
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Lacey, Rhonda	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> olz009
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (709) 730-1597 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (709) 772-4603
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

La modification 001 vise à remplacer l'annexe B en entier avec le ci-dessous.

**ANNEX "B"**  
**LINE ITEMS/PARTS LIST /BASIS OF PAYMENT**

**[MUST BE COMPLETED BY OFFEROR WITH BID SUBMISSION]**

It is requested that supporting technical documentation, including but not limited to, specification sheets, technical brochures, photographs or illustrations be provided with the bid at solicitation close and be cross-referenced for each mandatory requirement to outline where, in the supporting technical documentation, it demonstrates compliance.

It is the Bidder's responsibility to ensure that the submitted supporting technical documentation provides detail to prove that the proposed product(s) meet the mandatory requirements. If published supporting technical document is not available, the Bidder should prepare a written narrative complete with a detailed explanation of how its bid demonstrates technical compliance.

<b>Part Number / Numéro d'article</b>	<b>Description / La description</b>	<b>Quantity / Quantité</b>	<b>Price / Prix</b>
9110000135	CAB38SW-V2 Pre-assembled cabinet floor 19", swing frame, 42HU 800x600x1950 mm / CAB38SW-V2 Armoire de plancher pré-assemblée 19", cadre pivotant, 42HU 800x600x1950 mm	1	
	*Include 1 front Steel door, 1 rear steel door, 2 side walls / CAB38SW-V2 Plancher d'armoire pré-assemblé 19", cadre pivotant, 42HU 800x600x1950 mm * Comprend 1 porte avant en acier, 1 porte arrière en acier, 2 parois latérales	1	
2810011062	CABxx Door handle w/Key-lock / CABxx Poignée de porte avec serrure à clé	1	
2810011065	CAB-AVF-230 Active ventilation for CABxx with steel door, 230VAC	1	
	*Include 230VAC front door fan unit (148,5x148,5mm, 55m3/h), internal thermostat with mounting plate and roof with air outlet / CAB-AVF-230 Ventilation active pour CABxx avec porte en acier, 230VAC *Comprend un ventilateur de porte avant 230VAC (148,5x148,5mm, 55m3/h), un thermostat interne avec plaque de montage et toit avec sortie d'air		

1172200002	Power module Package. 230VAC/230VAC. 25A / Paquet de module d'alimentation. 230VAC/230VAC. 25A	1	
2990000043	PROMAX-240-24 Power supply 100-240VAC/24VDC 10A DNV-GL / PROMAX-240-24 Alimentation 100- 240VAC/24VDC 10A DNV-GL	1	
1159607200	ACM-XE7 MODULE / MODULE ACM-XE7	1	
	* Max 36 traditional intercom stations / * Max 36 postes d'interphone traditionnels		
	* Max 72 analogue telephones / * Max 72 téléphones analogiques		
	* Max 552 IP intercoms, IP telephones or IP DECT handset / * Max 552 interphones IP, téléphones IP ou combiné IP DECT		
	* Includes ACM-IP board and assembly / * Comprend la carte ACM-IP et l'assemblage		
1009104000	Subscriber Line Board, 12 Analogue Telephone (DTMF) / Carte de ligne d'abonné, 12 téléphones analogiques (DTMF)	1	
1009641006	IP STATION LICENSE FOR 6 STATIONS - SUPPORTS 6 INTERCOM STATIONS / LICENCES DE POSTE IP POUR 6 POSTES - PREND EN CHARGE 6 POSTES D'INTERPHONE	11	
1009643006	SIP STATION LICENSE FOR 6 SIP TELEPHONES - SUPPORTS 6 SIP OR DECT TELEPHONES / LICENCE DE STATION SIP POUR 6 TÉLÉPHONES SIP - PREND EN CHARGE 6 TÉLÉPHONES SIP OU DECT	1	
3006204012	ACM/PROG ACM PROGRAMMING / ACM/PROG PROGRAMMATION ACM	1	
3006204099	MP-118 ANALOGUE MEDIA GATEWAY - FXO 8- PORT - 100-240VAC / PASSERELLE MÉDIA ANALOGIQUE MP-118 - FXO 8-PORT - 100-240VAC	1	

1150102103	MP-11X GATEWAY MOUNTING KIT FOR ACM-ADV. INCL ASSEMBLY / KIT DE MONTAGE DE PASSERELLE MP-11X POUR ACM-ADV. ASSEMBLAGE INCLUS	1	
1009648500	1 AUTO ATTENDENT, RECALL FUNCITON, MAX 4 MINUTES OF PRERECORDED MESSAGES / AUTO ATTENDENT, FONCTION DE RAPPEL, MAX 4 MINUTES DE MESSAGES PRÉENREGISTRÉS	1	
	ENHANCED AUDIO MESSAGING LICENSE / LICENCE DE MESSAGERIE AUDIO AMÉLIORÉE		
2200003003	MV-370L-4G SIP Gateway, 4G LTE FDD/TDD, WCDMA, quad band 2G / Passerelle SIP MV-370L-4G, 4G LTE FDD/TDD, WCDMA, quadribande 2G	1	
2200004302	OMNI-291-20m GSM MULTIBAND ANTENNA WITH 20M CABLE & BRACKET / ANTENNE MULTIBANDE GSM OMNI-291-20m AVEC CÂBLE ET SUPPORT 20M	1	
2810011008	CAB-SHLF2L Component shelf 2HU 400mm deep / CAB-SHLF2L Étagère à composants 2HU profondeur 400 mm	1	
2220012068	Cisco Catalyst 2960+24PC-L Ethernet Switch - IEC60945 Compliant / Commutateur Ethernet Cisco Catalyst 2960+24PC-L - Conforme à la norme IEC60945	4	
	* 24x 10/100 RJ-45 Ethernet PoE ports / * 24 ports Ethernet 10/100 RJ-45 PoE		
	* 2x Gigabit dual-purpose uplink ports (RJ-45 or SFP) / * 2x ports de liaison montante à double usage Gigabit (RJ-45 ou SFP)		
	* Available PoE Power: 370 W / * Puissance PoE disponible : 370 W		
	* Switching capacity: 32.0 Gbps / * Capacité de commutation : 32,0 Gbit/s		
	* Includes AC filter 1-phase 3A / * Comprend un filtre AC monophasé 3A		

	* IEC60945 Compliant / * Conforme IEC60945		
2220012167	SFP 1000BASE-T 1G RJ-45 for Copper Network / SFP 1000BASE-T 1G RJ-45 pour réseau cuivre	8	
2220019902	Access Switch custom programming - 2 WH / Programmation personnalisée du commutateur d'accès - 2 WH	2	
1023697006	EPIPR-6 Exigo Power Injector, Spare Pair PoE, 6 Ports / EPIPR-6 Exigo Power Injector, Paire de rechange PoE, 6 Ports	4	
	* 6 port PoE injector / spare pair (requires 48VDC 2A) / * Injecteur PoE 6 ports / paire de rechange (nécessite 48VDC 2A)		
2990000065	Wago 787-1623 Power supply 100-240VAC/48VDC 2A DNV-GL / Wago 787-1623 Alimentation 100-240VAC/48VDC 2A DNV-GL	4	
2810050023	BC-13-203 Maritime LAN Patch Panel 24p Black - Empty v2 / BC-13-203 Maritime LAN Patch Panel 24p Noir - Vide v2	6	
2810050024	BC-11-004-24 Connector RJ45 Cat6A STP v2 24 pcs / BC-11-004-24 Connecteur RJ45 Cat6A STP v2 24 pièces	6	
2810011002	19" Cable manager 1U / Gestionnaire de câbles 19" 1U	3	
2220018015	PATCH CABLE UTP Cat.6 0,5m GREY (LSOH) / CABLE DE PATCH UTP Cat.6 0,5m GRIS (LSOH)	133	
2220018020	PATCH CABLE UTP Cat.6 2m GREY (LSOH) / CABLE DE PATCH UTP Cat.6 2m GRIS (LSOH)	15	
1009642002	SIP Trunking license, 2 lines / Licence SIP Trunking, 2 lignes	4	

Solicitation No. - N° de l'invitation  
F6835-210910/A

Amd. No. - N° de la modif.  
001

Buyer ID - Id de l'acheteur  
olz009

Client Ref. No. - N° de réf. du client  
F6835-210910

File No. - N° du dossier  
OLZ-1-44110

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

1023000100	ESC1 Exigo System Controller package incl. AMC-IP board / ESC1 Exigo System Controller package incl. Carte AMC-IP	2	
1172100001	Exigo Controller wiring Package. 6CI 6CO. ETH service port / Ensemble de câblage du contrôleur Exigo. 6CI 6CO. port de service ETH	2	
1023102100	ENA2100-AC Exigo Amplifier 2 x 100W - AC (2HU) / ENA2100-AC Amplificateur Exigo 2 x 100W - AC (2HU)	4	
1023532110	ENA2100-AC Exigo mounting kit for two amplifiers / ENA2100-AC Kit de montage Exigo pour deux amplificateurs	2	
1172000005	Exigo Amplifier wiring Package 5. 100V only. UTP. ENA2100-AC / Paquet de câblage d'amplificateur Exigo 5. 100 V uniquement. UTP. ENA2100-AC	4	
1023102210	ENA2200-AC2 Exigo Amplifier 2 x 200W / ENA2200-AC2 Amplificateur Exigo 2 x 200W -	2	
1172000003	Exigo Amplifier wiring Package 3. 100V only. UTP / Paquet de câblage d'amplificateur Exigo 3. 100 V uniquement. UTP	2	
2340120010	SPA-REL-V4 MULTIPURPOSE POT. FREE RELAY W/ FUSED OUTPUTS, 90-260VAC, max 5A / POT MULTI-USAGES SPA-REL-V4. RELAIS GRATUIT AVEC SORTIES À FUSIBLES, 90-260VAC, max 5A	4	
	* General Purpose relay 10A (24VDC coil) / * Relais à usage général 10A (bobine 24VDC)		
	* Fuse-holder with fuse / * Porte-fusible avec fusible		
	* Wiring and terminals / * Câblage et bornes		
9110000999	Hardware mouting and connections / Montage et connexions du matériel	2	

9110000100	Programming , setup and test / Programmation, configuration et test	2	
1023200033	ECPIR-3P Exigo Call Panel, PTT + 3 Buttons, Pluggable Microphone, Ethernet / ECPIR-3P Panneau d'appel Exigo, PTT + 3 boutons, microphone enfichable, Ethernet	2	
1023253008	EBMDR Exigo Button Module, 8 Buttons / Module de boutons EBMDR Exigo, 8 boutons	2	
1023533012	PAM1H Handheld PA microphone, 1 button, indoor, w/bracket / PAM1H Microphone de sonorisation à main, 1 bouton, intérieur, avec support	2	
	MAIN UNIT, REMOTE CONTROL PANEL / UNITÉ PRINCIPALE, PANNEAU DE COMMANDE À DISTANCE		
2970000024	Online UPS with extra batt.- 3500W/30min incl.floorbrackett / UPS en ligne avec batterie supplémentaire - 3500W/30min incl.floorbrackett	1	
1008122010	TFIE-1 Turbine Full-Size Industrial IP Extended-1 / TFIE-1 Turbine Full-Size Industrial IP Extended-1	26	
2220040030	Installation kit for IP speakers/TCIS/TFIE/EAPII, cat6A / Kit d'installation pour enceintes IP/TCIS/TFIE/EAPII, cat6A	26	
3006100036	DH-50 HORN FOR DST-100, WATERTIGHT - IP-67 / AVERTISSEUR DH-50 POUR DST-100, ÉTANCHE - IP-67	2	
3006100043	DST-100 DRIVER 100W FOR DH-30/50 WT - IP-67 / DRIVER DST-100 100W POUR DH-30/50 WT - IP-67	2	
1008031000	CRM-V IP Flush Master / Maître de rinçage IP CRM-V	4	
1008097100	CRM-V Flush Master Handset / Combiné principal affleurant CRM-V	4	

2810050009	BC-12-212 RJ45 Cat6A DIN Outlet Complete / BC-12-212 Prise RJ45 Cat6A DIN complète	4	
1008010100	CRM-V DAK Key Expansion Module for CRM-V, 48 keys / Module d'extension de clé CRM-V DAK pour CRM-V, 48 clés	4	
1009648001	CRM V DAK48 LICENSE / LICENCE CRM V DAK48	4	
1008001000	IP DESK MASTERSTATION W/DISPLAY & HANDSET / IP DESK MASTERSTATION AVEC ÉCRAN ET COMBINÉ	42	
2810050027	BC-12-253 Wallbox 1xRJ45 STP v2 Cat6A 84x84 / BC-12-253 Wallbox 1xRJ45 STP v2 Cat6A 84x84	42	
2211100150	DH5-AABAAA Dect handset d81 Messenger / DH5-AABAAA Dect combiné d81 Messenger	5	
2211000643	IPBS2-A3A IP DECT base station w/ internal antenna / Station de base IP DECT IPBS2-A3A avec antenne interne	2	
3006230008	IPB-LSARI SARI certificate/ license for IP DECT [one per installation] / Certificat/licence IPB-LSARI SARI pour IP DECT [un par installation]	1	
2211100250	DC3-AAAB Desktop charger for d81 / DC3-AAAB Chargeur de bureau pour d81	5	
1023300010	IP Ceiling Loudspeaker 10W / Haut-parleur de plafond IP 10W	2	
2131000138	CL-200T - CEILING LOUDSPEAKER WITH STEEL FIRE DOME AND FUSE 6W, IP-44 / CL-200T - HAUT-PARLEUR DE PLAFOND AVEC DME FEU EN ACIER ET FUSIBLE 6W, IP-44	35	
2131000133	CLWT-135T Ceiling speaker WT, 100V, IP55, 6W / CLWT-135T Haut-parleur de plafond WT, 100V, IP55, 6W	25	



3006090380	76R1007 STAINLESS STEEL CABINET IP66 , 1007600 - W500*H500*D210MM / 76R1007 ARMOIRE INOX IP66 , 1007600 - L500*H500*P210MM	4	
2131000206	VLS-15T/F HORNSPEAKER 15W, WATERTIGHT - IP-66, w/1xM20, 1xblind plug / HAUT-PARLEUR VLS- 15T/F 15W, ÉTANCHE - IP-66, avec/1xM20, 1xprise aveugle	30	
1008140100	TA-10 Connection module with relays for TFIE/EAPII / TA-10 Module de connexion avec relais pour TFIE/EAPII	8	
1008140225	TA-22b 10m cable and plugbox w/PTT for Industrial headset for TFIE / TA-22b 10m câble et plugbox w/PTT pour casque industriel pour TFIE	8	
AK5850HS	A-Kabel Twin-Com Headband Headset Atex / A-Kabel Twin-Com Bandeau Casque Atex	8	
2340220017	L-101-230B Xenon Strobe, 230VAC, IP66 Blue / L- 101-230B Stroboscope au xénon, 230VAC, IP66 Bleu	8	
3006100084	SAFE-10PTF WALL LOUDSPEAKER, BATHROOM - WITH TWO CABLE INLETS AND FUSE, 10W, IP-44 / HAUT-PARLEUR MURAL SAFE-10PTF, SALLE DE BAIN - AVEC DEUX ENTRÉES DE CÂBLES ET FUSIBLE, 10W, IP-44	6	
1008123110	TFIX-1-V2 Turbine Full-size Ex Intercom Station-1 - full keypad and 4 DAK- AVAILABLE END Q3 2021 / TFIX- 1-V2 Station d'interphone Ex de taille réelle à turbine-1 - clavier complet et 4 DAK- DISPONIBLE FIN Q3 2021	3	
2340020010	DSP-15EExmN EX SPEAKER 15W W/SST BRACKET AND TWO CABLE INLETS ATEX - IP-67 / DSP- 15EExmN EX HAUT-PARLEUR 15W AVEC SUPPORT INOX ET DEUX ENTRÉES DE CÂBLE ATEX - IP-67	3	
1008140010	TA-1 TURBINE COMPACT ON WALL BOX / TA-1 TURBINE COMPACTE SUR BOÎTIER MURAL	6	
1020600992	IRR-3 RELAYBOX 24V DC OR 220V AC - SIGNAL UNIT - IP-66 / IRR-3 RELAYBOX 24V DC OU 220V AC - UNITÉ DE SIGNALISATION - IP-66	2	

2340220013	L-101-230R Xenon Strobe, 230VAC, IP66 Red / L-101-230R Stroboscope au xénon, 230VAC, IP66 Rouge	10	
2220040031	BC-12-021 Industrial IP 67 1xRJ45 STP Cat.6A wall outlet / BC-12-021 Industriel IP 67 1xRJ45 STP Cat.6A prise murale	2	
	* with gland and 1xRJ45 STP Cat.6A IP 67 connector / * avec presse-étoupe et 1 connecteur RJ45 STP Cat.6A IP 67		
	* front in stainless steel and back in hard flame retardant plastic / * avant en acier inoxydable et arrière en plastique ignifuge dur		
2220040034	BC-17-005 Industrial Patch Cord IP 67 - IP 20 5m / BC-17-005 Cordon de brassage industriel IP 67 - IP 20 5m	2	
2810010104	CABZB15U Wall cabinet 15 HU 600x765x600 mm IP-20 / CABZB15U Armoire murale 15 HU 600x765x600 mm IP-20	3	
1154100010	Power module 230 VAC main / 230 VAC emergency automatic switchover / Module d'alimentation 230 VAC principal / 230 VAC basculement automatique d'urgence	3	
2810011003	19" Cable manager 1U w/ brushes / Gestionnaire de câbles 19" 1U avec brosses	3	
S101	Hardware mounting and installations / Montage et installations de matériel	2	
1155300009	NEVO-5x5x16 Multiswitch, cascade/ star network, w/o PSU incl. assembly / NEVO-5x5x16 Multiswitch, réseau cascade/étoile, sans bloc d'alimentation incl. Assemblée	1	
2320010073	Power Supply, 230V AC to 12V DC, 0,8A, incl assembly / Alimentation, 230V AC à 12V DC, 0,8A, assemblage inclus	1	
2320005018	IPTV server 8000 v.2 / Serveur IPTV 8000 v.2	1	

	* 8x DVB-S/S2/T/T2/C receivers with 8 CI slots / * 8x récepteurs DVB-S/S2/T/T2/C avec 8 emplacements CI		
	* VoD server: 1 TB SSD (up 400 full-length movies), 50 concurrent streams / * Serveur VoD : 1 To SSD (jusqu'à 400 longs métrages), 50 flux simultanés		
	* Middle ware: 1000 subscribers / * Middleware : 1000 abonnés		
	* 4x RJ-45 Gigabit Ethernet 10/100/1000 / * 4x RJ-45 Gigabit Ethernet 10/100/1000		
	* Support for 3D and 4K Movies / * Prise en charge des films 3D et 4K		
	* Optional interface to hotel property management systems (PMS) / * Interface optionnelle avec les systèmes de gestion de propriété hôtelière (PMS)		
2320005057	HDMI Encoder server 8x v2 / Serveur d'encodeur HDMI 8x v2	2	
	* 8x HDMI inputs / * 8x entrées HDMI		
	* 1x RJ-45 Gigabit Ethernet 10/100/1000 / * 1x RJ-45 Gigabit Ethernet 10/100/1000		
2320005048	HDMI Encoder 1000I / Encodeur HDMI 1000I	2	
	* 1x HDMI or 1x Audio jack / * 1x prise HDMI ou 1x prise audio		
	* 1x RJ-45 Fast Ethernet 10/100 / * 1x RJ-45 Fast Ethernet 10/100		

2320005103	Alarm input interface module / Module d'interface d'entrée d'alarme	1	
	* Mute/Turn off TV's during alarm / * Muet / Éteindre la télévision pendant l'alarme		
	* Send dynamic message to screen / * Envoyer un message dynamique à l'écran		
	* External power 18-36VDC / * Alimentation externe 18-36VDC		
	* 6 inputs contacts (NO) / * 6 entrées contacts (NO)		
	* 1x RJ-45 Fast Ethernet 10/100 / * 1x RJ-45 Fast Ethernet 10/100		
2220012114	Cisco CBS350 24-port Gigabit Managed Switch / Commutateur administrable Cisco CBS350 24 ports Gigabit	1	
	* 24x 10/100/1000 RJ-45 Ethernet ports / * 24 ports Ethernet 10/100/1000 RJ-45		
	* 4x 1G SFP ports / * 4x 1G ports SFP		
	* Switching capacity : 56 Gbps / * Capacité de commutation : 56 Gbps		
2970000021	Online UPS with extra batt.- 600W/30min incl.floor bracket / Onduleur en ligne avec batterie supplémentaire - 600W/30min incl.support au sol	1	
2320005046	Android 6.0 4K STB - CPU 2GHz Quad Core w/IR extender and remote / Android 6.0 4K STB - Processeur 2 GHz Quad Core avec extension IR et télécommande	30	

	* 2xUSB, 1xSD Card, HDMI, RJ45, 802.11 b/g/n Wi-Fi module, BT / * 2xUSB, 1xcarte SD, HDMI, RJ45, module Wi-Fi 802.11 b/g/n, BT		
	* Power adapter 100-240VAC 50/60Hz US/UK/EU plug / * Adaptateur secteur 100-240VAC 50/60Hz US/UK/EU plug		
2310120090	CSN RS25 - 4U Rackserver for 25 IP cameras / CSN RS25 - Rackserver 4U pour 25 caméras IP	1	
2310120075	WD Purple 4TB, 3,5" SATA 24/7 / WD Violet 4 To, 3,5" SATA 24h/24 et 7j/7	3	
9030000110	ACC7-STD / ACC7-STD	16	
	*ACC 7 Standard License for 16 camera / *Licence standard ACC 7 pour 16 caméras		
2310121014	Installation of CCTV Video Management System server / Installation du serveur du système de gestion de vidéo CCTV	1	
2310121016	Setup of CCTV Video Management System client PC / Configuration du PC client du système de gestion vidéo CCTV	16	
2220012116	Cisco CBS350 24-port PoE+ Gigabit Managed Switch / Commutateur géré Cisco CBS350 24 ports PoE+ Gigabit	1	
	* 24x 10/100/1000 RJ-45 Ethernet PoE+ ports / * 26 ports Ethernet PoE+ 10/100/1000 RJ-45		
	* 4x 1G SFP ports / * 4x 1G ports SFP		
	* 370W Available PoE Power / * Puissance PoE disponible de 370 W		

	* Switching capacity : 56 Gbps / * Capacité de commutation : 56 Gbps		
2970000012	Online UPS with extra batt.- 1000W/30min rack mounting / Onduleur en ligne avec batterie supplémentaire - Montage en rack 1000W/30min	1	
9030000111	CSN HT20370ENIX-i5-AC# CNS Client for 2 monitors IEC60945 approved / CSN HT20370ENIX-i5-AC# CNS Client CNS pour 2 moniteurs approuvé IEC60945	2	
9110000931	Setup of CE-NVR Video Management System client PC / Configuration du PC client du système de gestion vidéo CE-NVR	2	
2310120051	Mouse and keyboard USB English for CSN / Souris et clavier USB anglais pour CSN	2	
2310120096	HD 24T21 Marine display, 24" STD, wo/BNC - IEC60945 approved / Écran marin HD 24T21, 24" STD, sans BNC -approuvé IEC60945	4	
2310120055	CST100N8 Marine mouse-joystick flush mount IEC60945 compliant / CST100N8 Souris-joystick marine encastrable conforme IEC60945	2	
9030000100	116522 KIT-1392 (Housing-USBcable1,6m-Screws) ENX CST100 N8 Desktop kit / 116522 KIT-1392 (Boîtier-Câble USB1,6m-Vis) Kit de bureau ENX CST100 N8	2	
2310102096	EP-170 Wall mounting bracket / EP-170 Support de montage mural	4	
2310120086	CSN Mini 14S.3 Client 2xMonitors i7-7700T/8GB ram/240GB SSD/W10 / CSN Mini 14S.3 Client 2xMoniteurs i7-7700T/8 Go de RAM/240 Go SSD/W10	1	
9110000931	Setup of CE-NVR Video Management System client PC / Configuration du PC client du système de gestion vidéo CE-NVR	1	
2310120051	Mouse and keyboard USB English for CSN / Souris et clavier USB anglais pour CSN	1	

2310120109	S24E450F 24" LED, 1920x1080, Pivot, USB Hub, VGA/DVI/HDMI Monitor / S24E450F LED 24", 1920x1080, pivot, concentrateur USB, moniteur VGA/DVI/HDMI	2	
2310102096	EP-170 Wall mounting bracket / EP-170 Support de montage mural	2	
2310110001	T8311 USB joystick / Manette USB T8311	1	
9011908012	2.0C-H4SL-DO1-IR 2.0MP camera WDR Light-catcher IR LED / 2.0C-H4SL-DO1-IR Caméra 2.0MP WDR Capteur de lumière IR LED	2	
9011908013	6.0L-H4F-DO1-IR 6.0MP fisheye camera Light-catcher IR LED / Caméra fisheye 6.0L-H4F-DO1-IR 6.0MP Capteur de lumière IR LED	4	
9011908014	CM-MT-WALL1 bracket Pendant wall arm for H4 fisheye / Support CM-MT-WALL1 Bras mural suspendu pour fisheye H4	4	
9011908015	H4F-MT-NPTA1, NPT adapter for use with H4 fisheye cameras / H4F-MT-NPTA1, adaptateur NPT à utiliser avec les caméras fisheye H4	4	
2310111074	XNP-6320HS PTZ Dome Camera, 2MP 1080P, 32x zoom, IP66, stainless steel / Caméra dôme PTZ XNP-6320HS, 2MP 1080P, zoom 32x, IP66, acier inoxydable	6	
2310111075	SBP-300WMS Wall mount bracket for XNP-6320 / SBP-300WMS Support de montage mural pour XNP-6320	6	
9012005014	POE-175-95 Single-port 95W PoE Injector 100-240 VAC / POE-175-95 Injecteur PoE 95W à port unique 100-240 VAC	6	
2310111116	HT ZB2X SeaHawk Zoom Bullet, 20x Zoom, IP camera / HT ZB2X SeaHawk Zoom Bullet, Zoom 20x, Caméra IP	3	
9110000107	STANDARD PROJECT DOCUMENTATION / DOCUMENTATION STANDARD DU PROJET	1	

	* Zenitel standard documentation package including: / * Pack de documentation standard Zenitel comprenant :		
	* Datasheets in electronic format / * Fiches techniques au format électronique		
	* Equipment dimensional drawings / * Dessins cotés des équipements		
	* Simple Block diagrams with cable type indication / * Schémas fonctionnels simples avec indication du type de câble		
	* Connection / terminal diagrams / * Schémas de connexion / bornes		
	* Power consumption & heat dissipation information (where applicable) / * Informations sur la consommation d'énergie et la dissipation thermique (le cas échéant)		
9110000108	ADVANCED PROJECT DOCUMENTATION / DOCUMENTATION AVANCÉE DU PROJET	1	
	* Zenitel Advanced documentation package, including: / * Pack de documentation Zenitel Advanced, comprenant :		
	* Equipment disposition on GA plan w/equipment tagging / * Disposition des équipements sur plan GA avec étiquetage des équipements		
	* As-built Documentation ready for Class approval / * Documentation conforme à l'exécution prête pour l'approbation de la classe		
9011909050	Plastic nameplates / Plaques signalétiques en plastique	180	
9011909051	Stainless nameplates / Plaques signalétiques en acier inoxydable	75	



Solicitation No. - N° de l'invitation  
F6835-210910/A

Amd. No. - N° de la modif.  
001

Buyer ID - Id de l'acheteur  
olz009

Client Ref. No. - N° de réf. du client  
F6835-210910

File No. - N° du dossier  
OLZ-1-44110

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

S103	Name Plate Document List	1	
2220040028	BC-10-021 DNV Maritime LAN S/FTP Cat6A cable / Câble BC-10-021 DNV Maritime LAN S/FTP Cat6A	6000 meters	
SHIPPING			
TOTAL PRICE (HST excluded)		\$	

Solicitation No. - N° de l'invitation  
F6835-210910/A

Amd. No. - N° de la modif.  
001

Buyer ID - Id de l'acheteur  
olz009

Client Ref. No. - N° de réf. du client  
F6835-210910

File No. - N° du dossier  
OLZ-1-44110

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

---