



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions/Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
See herein for bid submission
instructions/

Voir la présente pour les
instructions sur la présentation
d'une soumission

NA
Ontario

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Veuillez adresser les demandes de renseignements à
l'autorité contractante à
Kathleen.Nimuan@pwgsc-tpsgc.gc.ca.

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works and Government Services Canada Supply
and Services Operation
Petawawa Procurement
Building S-111, Rm C-114
101 Menin Rd. Garrison Petawawa
Petawawa
Ontario
K8H 2X3

Title - Sujet COMMERCIAL WASHERS & DRYERS LAVEUSES ET SÈCHEUSES COMMERCIALES	
Solicitation No. - N° de l'invitation W0107-22DB08/A	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client W0107-22-DB08	Date 2022-01-11
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PET-930-1703	
File No. - N° de dossier PET-1-55015 (930)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Standard Time EST on - le 2022-01-14 Heure Normale de l'Est HNE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Nimuan, Kathleen	Buyer Id - Id de l'acheteur pet930
Telephone No. - N° de téléphone (647) 228-4882 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: J-108 Accommodations 223 Arras Road, Garrison Petawawa Petawawa, ON K8H 2X3	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

MODIFICATION 004

LAVEUSES ET SÈCHEUSES COMMERCIALES

La présente modification avise à mettre à jour les spécifications des produits de la section 8 de l'annexe « A » de la demande de propositions (DP):

SUPPRIMER:

Entièrement les points 8.1 et 8.2 de la section 8 de l'ANNEXE « A ».

INSÉRER:

8. Spécifications du produit

8.1 Les machines à laver commerciales doivent répondre aux spécifications suivantes:

- 8.1.1 Appareil autonome et autostable;
- 8.1.2 Ne pas fonctionner avec des pièces de monnaie;
- 8.1.3 Chargement par le dessus;
- 8.1.4 Capacité d'au moins 4,0 p³;
- 8.1.5 Électrique;
- 8.1.6 Dissensions après assemblage
 - Profondeur: de 26 po à 27 po
 - Hauteur: de 42 po à 44 po
 - Largeur: de 27 po à 27,5 po;
- 8.1.7 Cuve de lavage en acier inoxydable (ou recouvert de porcelaine);
- 8.1.8 Panneaux en acier galvanisé;
- 8.1.9 Alimentation électrique de 120 v;
- 8.1.10 Ensemble de tuyaux pour machine à laver commerciale;
- 8.1.11 Minimum de 7 cycles de lavage différents;
- 8.1.12 Couleur privilégiée: blanc.

8.2 Les sècheuses commerciales doivent répondre aux spécifications suivantes:

- 8.2.1 Appareil autonome et autostable;
- 8.2.2 Ne pas fonctionner avec des pièces de monnaie;
- 8.2.3 Chargement par le dessus;
- 8.2.4 Capacité d'au moins 6,5 p³;
- 8.2.5 Électrique;
- 8.2.6 Dimensions après assemblage:
 - Profondeur: de 27,5 po à 29,5 po
 - Hauteur: de 42,5 po à 44 po
 - Largeur: de 27 po à 29 po;
- 8.2.7 Tambour en acier à revêtement en poudre ou en porcelaine;
- 8.2.8 Panneaux en acier galvanisé;
- 8.2.9 Alimentation électrique de 240 v;
- 8.2.10 Trousse de ventilation de sècheuse commerciale;
- 8.2.11 Minimum de 7 cycles de séchage différents;
- 8.2.12 Couleur privilégiée: blanc.