



**RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS A :**

Bid Receiving/Réception des soumissions
Joshua.knox@rcmp-grc.gc.ca

**SOLICITATION
AMENDMENT**

**MODIFICATION DE
L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments: - Commentaries :

LE PRÉSENT DOCUMENT COMPORTE UNE EXIGENCE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

| | | |
|--|------------------|---|
| Title – Sujet Sièges de bureau pour le centre de formation situé à Regina, en Saskatchewan | | Date Mars 17, 2022 |
| Solicitation No. – N° de l'invitation 202203060/A | | Amendment No. – N° de la modification 01 |
| Client Reference No. - No. De Référence du Client 202203060/A | | |
| Solicitation Closes – L'invitation prend fin | | |
| At / à : | 14 :00 | EST (Eastern Standard Time) HNE (heure normale de l'Est) |
| On / le : | Mars 29, 2022 | |
| F.O.B. – F.A.B | GST – TPS | Duty – Droits |
| Destination of Goods and Services – Destinations des biens et services | | |
| Instructions | | |
| Address Inquiries to – Adresser toute demande de renseignements à | | |
| Telephone No. – No. de téléphone | | Facsimile No. – No. de télécopieur |

| | |
|---|--|
| Delivery Required – Livraison exigée | Delivery Offered – Livraison proposée |
| Vendor/Firm Name, Address and Representative – Raison sociale, adresse et représentant du fournisseur/de l'entrepreneur: | |
| | |
| Telephone No. – No. de téléphone | Facsimile No. – No. de télécopieur |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) – Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | |
| | |
| Signature | Date |



La présente modification vise à :

- répondre aux questions reçues pendant la période de soumission; et
- modifier l'invitation en conséquence, le cas échéant.

QUESTIONS ET RÉPONSES

Question 1: Pour les points A1 et A7 ii) L'autorité contractante acceptera-t-elle aussi des pieds en métal et/ou ii) un dossier partiel de 2,25 pouces de hauteur?

Réponse 1: Les pieds en métal sont acceptés à condition qu'ils soient munis de patins. Les dossiers partiels ne sont pas acceptés.

Question 2: Pour les points A4, A5 et A6. Nous ne recommandons pas les tabourets avec assise profonde et inclinable, car ils présentent un risque de basculement et, sans accoudoirs, un risque supplémentaire de blessure en hauteur. L'autorité contractante acceptera-t-elle également un siège fixe?

Réponse 2: La profondeur et l'inclinaison réglables du siège peuvent être omises. Les tableaux A4, A5 et A6 seront modifiés pour supprimer cette exigence. Les sièges sans accoudoirs sont requis lorsqu'ils sont spécifiés.

MODIFICATIONS À L'INVITATION

- 1) Sur la page de garde

SUPPRIMER: Date limite de soumission des offres du 22 mars 2022 à 14:00 EST/HNE.

INSÉRER: Date limite de soumission des offres du 29 mars 2022 à 14:00 EST/HNE.



2) A la page 24-29,

SUPPRIMER:

Tableau A4 : Tabouret de travail – sans accoudoir S2.7



| | |
|--|----------------|
| TYPE DE CHAISE | QTÉ : 2 |
| <input type="checkbox"/> Fauteuil pivotant (jusqu'à 275 lb) <input type="checkbox"/> Fauteuil pivotant de grandes dimensions (jusqu'à 400 lb) <input checked="" type="checkbox"/> Tabouret pivotant avec dossier | |

IMPORTANT :

Le Canada peut demander des renseignements supplémentaires pour confirmer ou réexaminer les critères dans un délai fixé par l'utilisateur désigné. Les fournisseurs doivent fournir des produits qui sont conformes aux « » Critères de choix sélectionnés

| | Critères Directives | Critères de choix | |
|---|---|---|---|
| A | Appui-tête Un choix seulement | <input type="checkbox"/> Oui – Réglable et amovible (le cas échéant, indiquer le type de réglage dans les critères supplémentaires ci-dessous) <i>Recommandé avec un dossier de hauteur standard</i> <input checked="" type="checkbox"/> Non | |
| B | Hauteur du dossier Un choix seulement | <input checked="" type="checkbox"/> Standard = hauteur entre 450 mm (17,7 po) et 660 mm (26,0 po) <input type="checkbox"/> Haut = hauteur supérieure à 660 mm (26,0 po) <input type="checkbox"/> Aucune préférence = hauteur minimale de 450 mm (17,0 po) | |
| | Profil du dossier Un choix seulement | <input checked="" type="checkbox"/> Aucune préférence (Il est préférable de sélectionner « Aucune préférence » puisque les profils n'ont aucune incidence sur la fonctionnalité du fauteuil). <input type="checkbox"/> Autre = _____ | |
| C | Support lombaire Indiquer TOUS les choix acceptables | <u>Réglable</u> <input checked="" type="checkbox"/> Vers le haut/vers le bas = réglage minimum de 50 mm (2,0 po) entre 150 mm (5,9 po) et 250 mm (9,8 po) <input type="checkbox"/> Autre = _____ | |
| | | <input type="checkbox"/> Fixe = entre 150 mm (5,9 po) et 250 mm (9,8 po) au-dessus du siège | |
| D | Accoudoirs Indiquer TOUS les choix acceptables | <u>Réglable</u> <input type="checkbox"/> Réglable en hauteur = réglage minimum de 63 mm (2,5 po) entre 176 mm (6,9 po) et 289 mm (11,4 po) <input type="checkbox"/> Réglable en largeur = entre 443 mm (17,0 po) et 493 mm (19,4 po) <input type="checkbox"/> Pivotement réglable = réglage minimum de 20° vers l'intérieur et de 10° vers l'extérieur | |
| | | <input type="checkbox"/> Fixe = plage de hauteurs entre 200 mm et 250 mm (7,9 po à 9,8 po) | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> Aucun (aucun accoudoir) | |
| E | Profondeur du siège Indiquer TOUS les choix acceptables | <input checked="" type="checkbox"/> Réglable = réglage min. de 50 mm (2,0 po) dans la plage de 420 mm (16,5 po) à 460 mm (18,1 po) | |
| | | <input type="checkbox"/> Fixe <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Peu profond = de 380 mm (15,0 po) à 420 mm (16,5 po)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Moyen = plus de 420 mm (16,5 po) à 460 mm (18,1 po)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Profond = supérieur à 460 mm (18,1 po)</td> </tr> </table> | <input type="checkbox"/> Peu profond = de 380 mm (15,0 po) à 420 mm (16,5 po) |
| <input type="checkbox"/> Peu profond = de 380 mm (15,0 po) à 420 mm (16,5 po) | | | |
| <input type="checkbox"/> Moyen = plus de 420 mm (16,5 po) à 460 mm (18,1 po) | | | |
| <input type="checkbox"/> Profond = supérieur à 460 mm (18,1 po) | | | |



| | | | |
|----------|--|---|---|
| F | Largeur du siège | <i>Se reporter au type de fauteuil ci-dessus</i> Fauteuils et tabourets pivotants = largeur min. de 450 mm (17,7 po) Modèles pivotants de grandes dimensions = largeur min. de 560 mm (22,0 po) | |
| G | Hauteur du siège Indiquer TOUS les choix acceptables | Fauteuil pivotant | <input type="checkbox"/> Réglable <input type="checkbox"/> Standard = de 417 mm (16,4 po) ou moins à 512 mm (20,2 po) ou plus <input type="checkbox"/> Bas = de 376 mm (14,8 po) à 439 mm (17,3 po) <input type="checkbox"/> Autre = _____ |
| | | Tabouret pivotant avec dossier | <input type="checkbox"/> Fixe = entre 417 mm (16,4 po) et 512 mm (20,2 po) <input checked="" type="checkbox"/> Réglable = entre 580 mm (23 po) et 840 mm (33 po) <input type="checkbox"/> Fixe = hauteur égale ou supérieure à 670 mm (27,5 po) |
| H | Mécanisme d'inclinaison Un choix seulement | <input checked="" type="checkbox"/> Mécanisme d'inclinaison permet de régler le siège et le dossier en même temps selon un ratio qui se situe $\geq 1:1$ (comprend l'inclinaison Synchrone et l'inclinaison Unison) <input type="checkbox"/> Inclinaison indépendante les angles d'inclinaison du dossier et du siège s'ajustent indépendamment l'un de l'autre. <input type="checkbox"/> Aucune préférence | |
| I | Verrouillages du siège et du dossier Indiquer TOUS les choix acceptables | <input type="checkbox"/> Position de configuration = verrouillable ou arrêt à une position lorsque le siège est plat et le dossier droit <input checked="" type="checkbox"/> Positions multiples = verrouillable ou arrêt à plusieurs positions (ce qui comprend la position de configuration) | |
| J | Roulettes | <input type="checkbox"/> Moquette <input checked="" type="checkbox"/> Surface dure | |
| L | Repose-pieds | De série avec tabourets seulement | |
| | Finis (avec rembourrage/sans rembourrage) Indiquer TOUS les choix acceptables | Dossier | <input type="checkbox"/> Rembourrage <input type="checkbox"/> Autre = _____ <input checked="" type="checkbox"/> Tissu respirant (filet) |
| | | Siège | <input checked="" type="checkbox"/> Rembourrage <input type="checkbox"/> Autre = _____ <input type="checkbox"/> Tissu respirant (filet) |
| | Critères supplémentaires : | | |



Tableau A5 : Tabouret de travail – sans roulette S2.8



| | |
|--|----------------|
| TYPE DE CHAISE | QTÉ : 3 |
| <input type="checkbox"/> Fauteuil pivotant (jusqu'à 275 lb) <input type="checkbox"/> Fauteuil pivotant de grandes dimensions (jusqu'à 400 lb) <input checked="" type="checkbox"/> Tabouret pivotant avec dossier | |

IMPORTANT :

Le Canada peut demander des renseignements supplémentaires pour confirmer ou réexaminer les critères dans un délai fixé par l'utilisateur désigné. Les fournisseurs doivent fournir des produits qui sont conformes aux « » Critères de choix sélectionnés

| | Critères Directives | Critères de choix | |
|---|---|---|---|
| A | Appui-tête Un choix seulement | <input type="checkbox"/> Oui – Réglable et amovible (le cas échéant, indiquer le type de réglage dans les critères supplémentaires ci-dessous) <i>Recommandé avec un dossier de hauteur standard</i> <input checked="" type="checkbox"/> Non | |
| B | Hauteur du dossier Un choix seulement | <input checked="" type="checkbox"/> Standard = hauteur entre 450 mm (17,7 po) et 660 mm (26,0 po) <input type="checkbox"/> Haut = hauteur supérieure à 660 mm (26,0 po) <input type="checkbox"/> Aucun préférence = hauteur minimale de 450 mm (17,0 po) | |
| | Profil du dossier Un choix seulement | <input checked="" type="checkbox"/> Aucune préférence (Il est préférable de sélectionner « Aucune préférence » puisque les profils n'ont aucune incidence sur la fonctionnalité du fauteuil). <input type="checkbox"/> Autre = _____ | |
| C | Support lombaire Indiquer TOUS les choix acceptables | <u>Réglable</u> <input checked="" type="checkbox"/> Vers le haut/vers le bas = réglage minimum de 50 mm (2,0 po) entre 150 mm (5,9 po) et 250 mm (9,8 po) <input type="checkbox"/> Autre = _____ | |
| | | <input type="checkbox"/> Fixe = entre 150 mm (5,9 po) et 250 mm (9,8 po) au-dessus du siège | |
| D | Accoudoirs Indiquer TOUS les choix acceptables | <u>Réglable</u> <input type="checkbox"/> Réglable en hauteur = réglage minimum de 63 mm (2,5 po) entre 176 mm (6,9 po) et 289 mm (11,4 po) <input type="checkbox"/> Réglable en largeur = entre 443 mm (17,0 po) et 493 mm (19,4 po) <input type="checkbox"/> Pivotelement réglable = réglage minimum de 20° vers l'intérieur et de 10° vers l'extérieur <input type="checkbox"/> Fixe = plage de hauteurs entre 200 mm et 250 mm (7,9 po à 9,8 po) | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> Aucun (aucun accoudoir) | |
| | | | |
| E | Profondeur du siège Indiquer TOUS les choix acceptables | <input checked="" type="checkbox"/> Réglable = réglage min. de 50 mm (2,0 po) dans la plage de 420 mm (16,5 po) à 460 mm (18,1 po) | |
| | | <input type="checkbox"/> Fixe <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Peu profond = de 380 mm (15,0 po) à 420 mm (16,5 po)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Moyen = plus de 420 mm (16,5 po) à 460 mm (18,1 po)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Profond = supérieur à 460 mm (18,1 po)</td> </tr> </table> | <input type="checkbox"/> Peu profond = de 380 mm (15,0 po) à 420 mm (16,5 po) |
| <input type="checkbox"/> Peu profond = de 380 mm (15,0 po) à 420 mm (16,5 po) | | | |
| <input type="checkbox"/> Moyen = plus de 420 mm (16,5 po) à 460 mm (18,1 po) | | | |
| <input type="checkbox"/> Profond = supérieur à 460 mm (18,1 po) | | | |
| F | Largeur du siège | <i>Se reporter au type de fauteuil ci-dessus</i> Fauteuils et tabourets pivotants = largeur min. de 450 mm (17,7 po) Modèles pivotants de grandes dimensions = largeur min. de 560 mm (22,0 po) | |



| | | | |
|----------|--|---|--|
| G | Hauteur du siège Indiquer TOUS les choix acceptables | Fauteuil pivotant <input type="checkbox"/> Réglable <input type="checkbox"/> Fixe = entre 417 mm (16,4 po) et 512 mm (20,2 po) | <input type="checkbox"/> Standard = de 417 mm (16,4 po) ou moins à 512 mm (20,2 po) ou plus <input type="checkbox"/> Bas = de 376 mm (14,8 po) à 439 mm (17,3 po) <input type="checkbox"/> Autre = _____ |
| | | Tabouret pivotant avec dossier <input checked="" type="checkbox"/> Réglable = entre 580 mm (23 po) et 840 mm (33 po) <input type="checkbox"/> Fixe = hauteur égale ou supérieure à 670 mm (27,5 po) | |
| H | Mécanisme d'inclinaison Un choix seulement | <input checked="" type="checkbox"/> Mécanisme d'inclinaison permet de régler le siège et le dossier en même temps selon un ratio qui se situe $\geq 1:1$ (comprend l'inclinaison Synchrone et l'inclinaison Unison) <input type="checkbox"/> Inclinaison indépendante les angles d'inclinaison du dossier et du siège s'ajustent indépendamment l'un de l'autre. <input type="checkbox"/> Aucune préférence | |
| I | Verrouillages du siège et du dossier Indiquer TOUS les choix acceptables | <input type="checkbox"/> Position de configuration = verrouillable ou arrêt à une position lorsque le siège est plat et le dossier droit <input checked="" type="checkbox"/> Positions multiples = verrouillable ou arrêt à plusieurs positions (ce qui comprend la position de configuration) | |
| J | Roulettes | <input type="checkbox"/> Moquette <input type="checkbox"/> Surface dure (AUCUNE ROULETTE) | |
| L | Repose-pieds | De série avec tabourets seulement | |
| | Finis (avec rembourrage/sans rembourrage) Indiquer TOUS les choix acceptables | Dossier | <input type="checkbox"/> Rembourrage <input type="checkbox"/> Autre = _____ <input checked="" type="checkbox"/> Tissu respirant (filet) |
| | | Siège | <input checked="" type="checkbox"/> Rembourrage <input type="checkbox"/> Autre = _____ <input type="checkbox"/> Tissu respirant (filet) |
| | Critères supplémentaires : | ➤ Ne pas fournir les roulettes. Le tabouret pivotant doit être stationnaire sur des pieds et des patins. | |



Tableau A6 : Tabouret de travail S2.4



| | |
|--|-----------------|
| TYPE DE CHAISE | QTÉ : 12 |
| <input type="checkbox"/> Fauteuil pivotant (jusqu'à 275 lb) <input type="checkbox"/> Fauteuil pivotant de grandes dimensions (jusqu'à 400 lb) <input checked="" type="checkbox"/> Tabouret pivotant avec dossier | |

IMPORTANT :

Le Canada peut demander des renseignements supplémentaires pour confirmer ou réexaminer les critères dans un délai fixé par l'utilisateur désigné. Les fournisseurs doivent fournir des produits qui sont conformes aux « » Critères de choix sélectionnés

| | Critères Directives | Critères de choix |
|----------|---|--|
| A | Appui-tête Un choix seulement | <input type="checkbox"/> Oui – Réglable et amovible (le cas échéant, indiquer le type de réglage dans les critères supplémentaires ci-dessous) <i>Recommandé avec un dossier de hauteur standard</i> <input checked="" type="checkbox"/> Non |
| B | Hauteur du dossier Un choix seulement | <input checked="" type="checkbox"/> Standard = hauteur entre 450 mm (17,7 po) et 660 mm (26,0 po) <input type="checkbox"/> Haut = hauteur supérieure à 660 mm (26,0 po) <input type="checkbox"/> Aucun préférence = hauteur minimale de 450 mm (17,0 po) |
| | Profil du dossier Un choix seulement | <input checked="" type="checkbox"/> Aucune préférence (Il est préférable de sélectionner « Aucune préférence » puisque les profils n'ont aucune incidence sur la fonctionnalité du fauteuil). <input type="checkbox"/> Autre = _____ |
| C | Support lombaire Indiquer TOUS les choix acceptables | <u>Réglable</u> <input checked="" type="checkbox"/> Vers le haut/vers le bas = réglage minimum de 50 mm (2,0 po) entre 150 mm (5,9 po) et 250 mm (9,8 po) <input type="checkbox"/> Autre = _____ |
| | | <input type="checkbox"/> Fixe = entre 150 mm (5,9 po) et 250 mm (9,8 po) au-dessus du siège |
| D | Accoudoirs Indiquer TOUS les choix acceptables | <u>Réglable</u> <input checked="" type="checkbox"/> Réglable en hauteur = réglage minimum de 63 mm (2,5 po) entre 176 mm (6,9 po) et 289 mm (11,4 po) <input checked="" type="checkbox"/> Réglable en largeur = entre 443 mm (17,0 po) et 493 mm (19,4 po) <input checked="" type="checkbox"/> Pivotement réglable = réglage minimum de 20° vers l'intérieur et de 10° vers l'extérieur |
| | | <input type="checkbox"/> Fixe = plage de hauteurs entre 200 mm et 250 mm (7,9 po à 9,8 po) |
| | | <input type="checkbox"/> Aucun (sans accoudoir) |
| E | Profondeur du siège Indiquer TOUS les choix acceptables | <input checked="" type="checkbox"/> Réglable = réglage min. de 50 mm (2,0 po) dans la plage de 420 mm (16,5 po) à 460 mm (18,1 po) |
| | | <input type="checkbox"/> Fixe <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Peu profond = de 380 mm (15,0 po) à 420 mm (16,5 po) <input type="checkbox"/> Moyen = plus de 420 mm (16,5 po) à 460 mm (18,1 po) <input type="checkbox"/> Profond = supérieure à 460 mm (18,1 po) |
| F | Largeur du siège | <u>Se reporter au type de fauteuil ci-dessus</u> Fauteuils et tabourets pivotants = largeur min. de 450 mm (17,7 po) Modèles pivotants de grandes dimensions = largeur min. de 560 mm (22,0 po) |



| | | | |
|----------|--|---|---|
| G | Hauteur du siège <i>Indiquer TOUS les choix acceptables</i> | Fauteuil pivotant | <input type="checkbox"/> Réglable <input type="checkbox"/> Standard = de 417 mm (16,4 po) ou moins à 512 mm (20,2 po) ou plus <input type="checkbox"/> Bas = de 376 mm (14,8 po) à 439 mm (17,3 po) <input type="checkbox"/> Autre = _____ |
| | | Tabouret pivotant avec dossier | <input type="checkbox"/> Fixe = entre 417 mm (16,4 po) et 512 mm (20,2 po) <input checked="" type="checkbox"/> Réglable = entre 580 mm (23 po) et 840 mm (33 po) <input type="checkbox"/> Fixe = hauteur égale ou supérieure à 670 mm (27,5 po) |
| H | Mécanisme d'inclinaison <i>Un choix seulement</i> | <input checked="" type="checkbox"/> Mécanisme d'inclinaison permet de régler le siège et le dossier en même temps selon un ratio qui se situe $\geq 1:1$ (comprend l'inclinaison Synchrone et l'inclinaison Unison) <input type="checkbox"/> Inclinaison indépendante les angles d'inclinaison du dossier et du siège s'ajustent indépendamment l'un de l'autre. <input type="checkbox"/> Aucune préférence | |
| I | Verrouillages du siège et du dossier <i>Indiquer TOUS les choix acceptables</i> | <input type="checkbox"/> Position de configuration = verrouillable ou arrêt à une position lorsque le siège est plat et le dossier droit <input checked="" type="checkbox"/> Positions multiples = verrouillable ou arrêt à plusieurs positions (ce qui comprend la position de configuration) | |
| J | Roulettes | <input type="checkbox"/> Moquette <input checked="" type="checkbox"/> Surface dure | |
| L | Repose-pieds | De série avec tabourets seulement | |
| | Finis (avec rembourrage/sans rembourrage) <i>Indiquer TOUS les choix acceptables</i> | Dossier | <input type="checkbox"/> Rembourrage <input type="checkbox"/> Autre = _____ <input checked="" type="checkbox"/> Tissu respirant (filet) |
| | | Siège | <input type="checkbox"/> Rembourrage <input type="checkbox"/> Autre = _____ <input checked="" type="checkbox"/> Tissu respirant (filet) |
| | Critères supplémentaires : | | |



INSÉRER:

Tableau A4 : Tabouret de travail – sans accoudoir S2.7



| TYPE DE CHAISE | QTÉ : 2 |
|---|---------|
| <input type="checkbox"/> Fauteuil pivotant (jusqu'à 275 lb) | |
| <input type="checkbox"/> Fauteuil pivotant de grandes dimensions (jusqu'à 400 lb) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tabouret pivotant avec dossier | |

IMPORTANT :

Le Canada peut demander des renseignements supplémentaires pour confirmer ou réexaminer les critères dans un délai fixé par l'utilisateur désigné. Les fournisseurs doivent fournir des produits qui sont conformes aux « » Critères de choix sélectionnés

| | Critères Directives | Critères de choix | |
|---|---|--|---|
| A | Appui-tête Un choix seulement | <input type="checkbox"/> Oui – Réglable et amovible (le cas échéant, indiquer le type de réglage dans les critères supplémentaires ci-dessous) <i>Recommandé avec un dossier de hauteur standard</i> <input checked="" type="checkbox"/> Non | |
| B | Hauteur du dossier Un choix seulement | <input checked="" type="checkbox"/> Standard = hauteur entre 450 mm (17,7 po) et 660 mm (26,0 po) <input type="checkbox"/> Haut = hauteur supérieure à 660 mm (26,0 po) <input type="checkbox"/> Aucune préférence = hauteur minimale de 450 mm (17,0 po) | |
| | Profil du dossier Un choix seulement | <input checked="" type="checkbox"/> Aucune préférence (Il est préférable de sélectionner « Aucune préférence » puisque les profils n'ont aucune incidence sur la fonctionnalité du fauteuil). <input type="checkbox"/> Autre = _____ | |
| C | Support lombaire Indiquer TOUS les choix acceptables | <u>Réglable</u> <input checked="" type="checkbox"/> Vers le haut/vers le bas = réglage minimum de 50 mm (2,0 po) entre 150 mm (5,9 po) et 250 mm (9,8 po) <input type="checkbox"/> Autre = _____ | |
| | | <input type="checkbox"/> Fixe = entre 150 mm (5,9 po) et 250 mm (9,8 po) au-dessus du siège | |
| D | Accoudoirs Indiquer TOUS les choix acceptables | <u>Réglable</u> <input type="checkbox"/> Réglable en hauteur = réglage minimum de 63 mm (2,5 po) entre 176 mm (6,9 po) et 289 mm (11,4 po) <input type="checkbox"/> Réglable en largeur = entre 443 mm (17,0 po) et 493 mm (19,4 po) <input type="checkbox"/> Pivotement réglable = réglage minimum de 20° vers l'intérieur et de 10° vers l'extérieur | |
| | | <input type="checkbox"/> Fixe = plage de hauteurs entre 200 mm et 250 mm (7,9 po à 9,8 po) | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> Aucun (aucun accoudoir) | |
| E | Profondeur du siège Indiquer TOUS les choix acceptables | <input type="checkbox"/> Réglable = réglage min. de 50 mm (2,0 po) dans la plage de 420 mm (16,5 po) à 460 mm (18,1 po) | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> Fixe <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Peu profond = de 380 mm (15,0 po) à 420 mm (16,5 po)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Moyen = plus de 420 mm (16,5 po) à 460 mm (18,1 po)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Profond = supérieur à 460 mm (18,1 po)</td> </tr> </table> | <input type="checkbox"/> Peu profond = de 380 mm (15,0 po) à 420 mm (16,5 po) |
| <input type="checkbox"/> Peu profond = de 380 mm (15,0 po) à 420 mm (16,5 po) | | | |
| <input type="checkbox"/> Moyen = plus de 420 mm (16,5 po) à 460 mm (18,1 po) | | | |
| <input type="checkbox"/> Profond = supérieur à 460 mm (18,1 po) | | | |



| | | | |
|----------|--|---|---|
| F | Largeur du siège | <p><u>Se reporter au type de fauteuil ci-dessus</u></p> <p>Fauteuils et tabourets pivotants = largeur min. de 450 mm (17,7 po) Modèles pivotants de grandes dimensions = largeur min. de 560 mm (22,0 po)</p> | |
| G | Hauteur du siège Indiquer TOUS les choix acceptables | Fauteuil pivotant | <input type="checkbox"/> Réglable <input type="checkbox"/> Standard = de 417 mm (16,4 po) ou moins à 512 mm (20,2 po) ou plus <input type="checkbox"/> Bas = de 376 mm (14,8 po) à 439 mm (17,3 po) <input type="checkbox"/> Autre = _____ |
| | | Tabouret pivotant avec dossier | <input type="checkbox"/> Fixe = entre 417 mm (16,4 po) et 512 mm (20,2 po) <input checked="" type="checkbox"/> Réglable = entre 580 mm (23 po) et 840 mm (33 po) <input type="checkbox"/> Fixe = hauteur égale ou supérieure à 670 mm (27,5 po) |
| H | Mécanisme d'inclinaison Un choix seulement | <input type="checkbox"/> Mécanisme d'inclinaison permet de régler le siège et le dossier en même temps selon un ratio qui se situe $\geq 1:1$ (comprend l'inclinaison Synchrone et l'inclinaison Unison) <input type="checkbox"/> Inclinaison indépendante les angles d'inclinaison du dossier et du siège s'ajustent indépendamment l'un de l'autre. <input checked="" type="checkbox"/> Aucune préférence | |
| I | Verrouillages du siège et du dossier Indiquer TOUS les choix acceptables | <input type="checkbox"/> Position de configuration = verrouillable ou arrêt à une position lorsque le siège est plat et le dossier droit <input checked="" type="checkbox"/> Positions multiples = verrouillable ou arrêt à plusieurs positions (ce qui comprend la position de configuration) | |
| J | Roulettes | <input type="checkbox"/> Moquette <input checked="" type="checkbox"/> Surface dure | |
| L | Repose-pieds | De série avec tabourets seulement | |
| | Finis (avec rembourrage/sans rembourrage) Indiquer TOUS les choix acceptables | Dossier | <input type="checkbox"/> Rembourrage <input type="checkbox"/> Autre = _____ <input checked="" type="checkbox"/> Tissu respirant (filet) |
| | Siège | <input checked="" type="checkbox"/> Rembourrage <input type="checkbox"/> Autre = _____ <input type="checkbox"/> Tissu respirant (filet) | |
| | Critères supplémentaires : | | |



Tableau A5 : Tabouret de travail – sans roulette S2.8



| | |
|--|----------------|
| TYPE DE CHAISE | QTÉ : 3 |
| <input type="checkbox"/> Fauteuil pivotant (jusqu'à 275 lb) <input type="checkbox"/> Fauteuil pivotant de grandes dimensions (jusqu'à 400 lb) <input checked="" type="checkbox"/> Tabouret pivotant avec dossier | |

IMPORTANT :

Le Canada peut demander des renseignements supplémentaires pour confirmer ou réexaminer les critères dans un délai fixé par l'utilisateur désigné. Les fournisseurs doivent fournir des produits qui sont conformes aux « » Critères de choix sélectionnés

| | Critères Directives | Critères de choix | |
|---|---|---|---|
| A | Appui-tête Un choix seulement | <input type="checkbox"/> Oui – Réglable et amovible (le cas échéant, indiquer le type de réglage dans les critères supplémentaires ci-dessous) <i>Recommandé avec un dossier de hauteur standard</i> <input checked="" type="checkbox"/> Non | |
| B | Hauteur du dossier Un choix seulement | <input checked="" type="checkbox"/> Standard = hauteur entre 450 mm (17,7 po) et 660 mm (26,0 po) <input type="checkbox"/> Haut = hauteur supérieure à 660 mm (26,0 po) <input type="checkbox"/> Aucun préférence = hauteur minimale de 450 mm (17,0 po) | |
| | Profil du dossier Un choix seulement | <input checked="" type="checkbox"/> Aucune préférence (Il est préférable de sélectionner « Aucune préférence » puisque les profils n'ont aucune incidence sur la fonctionnalité du fauteuil). <input type="checkbox"/> Autre = _____ | |
| C | Support lombaire Indiquer TOUS les choix acceptables | <u>Réglable</u> <input checked="" type="checkbox"/> Vers le haut/vers le bas = réglage minimum de 50 mm (2,0 po) entre 150 mm (5,9 po) et 250 mm (9,8 po) <input type="checkbox"/> Autre = _____ | |
| | | <input type="checkbox"/> Fixe = entre 150 mm (5,9 po) et 250 mm (9,8 po) au-dessus du siège | |
| D | Accoudoirs Indiquer TOUS les choix acceptables | <u>Réglable</u> <input type="checkbox"/> Réglable en hauteur = réglage minimum de 63 mm (2,5 po) entre 176 mm (6,9 po) et 289 mm (11,4 po) <input type="checkbox"/> Réglable en largeur = entre 443 mm (17,0 po) et 493 mm (19,4 po) <input type="checkbox"/> Pivotelement réglable = réglage minimum de 20° vers l'intérieur et de 10° vers l'extérieur <input type="checkbox"/> Fixe = plage de hauteurs entre 200 mm et 250 mm (7,9 po à 9,8 po) | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> Aucun (aucun accoudoir) | |
| | | | |
| E | Profondeur du siège Indiquer TOUS les choix acceptables | <input type="checkbox"/> Réglable = réglage min. de 50 mm (2,0 po) dans la plage de 420 mm (16,5 po) à 460 mm (18,1 po) | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> Fixe <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Peu profond = de 380 mm (15,0 po) à 420 mm (16,5 po)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Moyen = plus de 420 mm (16,5 po) à 460 mm (18,1 po)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Profond = supérieur à 460 mm (18,1 po)</td> </tr> </table> | <input type="checkbox"/> Peu profond = de 380 mm (15,0 po) à 420 mm (16,5 po) |
| <input type="checkbox"/> Peu profond = de 380 mm (15,0 po) à 420 mm (16,5 po) | | | |
| <input type="checkbox"/> Moyen = plus de 420 mm (16,5 po) à 460 mm (18,1 po) | | | |
| <input type="checkbox"/> Profond = supérieur à 460 mm (18,1 po) | | | |
| F | Largeur du siège | <i>Se reporter au type de fauteuil ci-dessus</i> Fauteuils et tabourets pivotants = largeur min. de 450 mm (17,7 po) Modèles pivotants de grandes dimensions = largeur min. de 560 mm (22,0 po) | |



| | | | |
|----------|--|---|---|
| G | Hauteur du siège Indiquer TOUS les choix acceptables | Fauteuil pivotant | <input type="checkbox"/> Réglable <input type="checkbox"/> Standard = de 417 mm (16,4 po) ou moins à 512 mm (20,2 po) ou plus <input type="checkbox"/> Bas = de 376 mm (14,8 po) à 439 mm (17,3 po) <input type="checkbox"/> Autre = _____ |
| | | Tabouret pivotant avec dossier | <input type="checkbox"/> Fixe = entre 417 mm (16,4 po) et 512 mm (20,2 po) <input checked="" type="checkbox"/> Réglable = entre 580 mm (23 po) et 840 mm (33 po) <input type="checkbox"/> Fixe = hauteur égale ou supérieure à 670 mm (27,5 po) |
| H | Mécanisme d'inclinaison Un choix seulement | <input type="checkbox"/> Mécanisme d'inclinaison permet de régler le siège et le dossier en même temps selon un ratio qui se situe $\geq 1:1$ (comprend l'inclinaison Synchrone et l'inclinaison Unison) <input type="checkbox"/> Inclinaison indépendante les angles d'inclinaison du dossier et du siège s'ajustent indépendamment l'un de l'autre. <input checked="" type="checkbox"/> Aucune préférence | |
| I | Verrouillages du siège et du dossier Indiquer TOUS les choix acceptables | <input type="checkbox"/> Position de configuration = verrouillable ou arrêt à une position lorsque le siège est plat et le dossier droit <input checked="" type="checkbox"/> Positions multiples = verrouillable ou arrêt à plusieurs positions (ce qui comprend la position de configuration) | |
| J | Roulettes | <input type="checkbox"/> Moquette <input type="checkbox"/> Surface dure (AUCUNE ROULETTE) | |
| L | Repose-pieds | De série avec tabourets seulement | |
| | Finis (avec rembourrage/sans rembourrage) Indiquer TOUS les choix acceptables | Dossier | <input type="checkbox"/> Rembourrage <input type="checkbox"/> Autre = _____ <input checked="" type="checkbox"/> Tissu respirant (filet) |
| | | Siège | <input checked="" type="checkbox"/> Rembourrage <input type="checkbox"/> Autre = _____ <input type="checkbox"/> Tissu respirant (filet) |
| | Critères supplémentaires : | <p>➤ Ne pas fournir les roulettes. Le tabouret pivotant doit être stationnaire sur des pieds et des patins.</p> | |



Tableau A6 : Tabouret de travail S2.4



| | |
|--|-----------------|
| TYPE DE CHAISE | QTÉ : 12 |
| <input type="checkbox"/> Fauteuil pivotant (jusqu'à 275 lb) <input type="checkbox"/> Fauteuil pivotant de grandes dimensions (jusqu'à 400 lb) <input checked="" type="checkbox"/> Tabouret pivotant avec dossier | |

IMPORTANT :

Le Canada peut demander des renseignements supplémentaires pour confirmer ou réexaminer les critères dans un délai fixé par l'utilisateur désigné. Les fournisseurs doivent fournir des produits qui sont conformes aux « » Critères de choix sélectionnés

| | Critères Directives | Critères de choix |
|----------|---|--|
| A | Appui-tête Un choix seulement | <input type="checkbox"/> Oui – Réglable et amovible (le cas échéant, indiquer le type de réglage dans les critères supplémentaires ci-dessous) <i>Recommandé avec un dossier de hauteur standard</i> <input checked="" type="checkbox"/> Non |
| B | Hauteur du dossier Un choix seulement | <input checked="" type="checkbox"/> Standard = hauteur entre 450 mm (17,7 po) et 660 mm (26,0 po) <input type="checkbox"/> Haut = hauteur supérieure à 660 mm (26,0 po) <input type="checkbox"/> Aucun préférence = hauteur minimale de 450 mm (17,0 po) |
| | Profil du dossier Un choix seulement | <input checked="" type="checkbox"/> Aucune préférence (Il est préférable de sélectionner « Aucune préférence » puisque les profils n'ont aucune incidence sur la fonctionnalité du fauteuil). <input type="checkbox"/> Autre = _____ |
| C | Support lombaire Indiquer TOUS les choix acceptables | <u>Réglable</u> <input checked="" type="checkbox"/> Vers le haut/vers le bas = réglage minimum de 50 mm (2,0 po) entre 150 mm (5,9 po) et 250 mm (9,8 po) <input type="checkbox"/> Autre = _____ |
| | | <input type="checkbox"/> Fixe = entre 150 mm (5,9 po) et 250 mm (9,8 po) au-dessus du siège |
| D | Accoudoirs Indiquer TOUS les choix acceptables | <u>Réglable</u> <input checked="" type="checkbox"/> Réglable en hauteur = réglage minimum de 63 mm (2,5 po) entre 176 mm (6,9 po) et 289 mm (11,4 po) <input checked="" type="checkbox"/> Réglable en largeur = entre 443 mm (17,0 po) et 493 mm (19,4 po) <input checked="" type="checkbox"/> Pivotement réglable = réglage minimum de 20° vers l'intérieur et de 10° vers l'extérieur |
| | | <input type="checkbox"/> Fixe = plage de hauteurs entre 200 mm et 250 mm (7,9 po à 9,8 po) |
| | | <input type="checkbox"/> Aucun (sans accoudoir) |
| E | Profondeur du siège Indiquer TOUS les choix acceptables | <input type="checkbox"/> Réglable = réglage min. de 50 mm (2,0 po) dans la plage de 420 mm (16,5 po) à 460 mm (18,1 po) |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> Fixe <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Peu profond = de 380 mm (15,0 po) à 420 mm (16,5 po) <input type="checkbox"/> Moyen = plus de 420 mm (16,5 po) à 460 mm (18,1 po) <input type="checkbox"/> Profond = supérieure à 460 mm (18,1 po) |
| F | Largeur du siège | <u>Se reporter au type de fauteuil ci-dessus</u> Fauteuils et tabourets pivotants = largeur min. de 450 mm (17,7 po) Modèles pivotants de grandes dimensions = largeur min. de 560 mm (22,0 po) |



| | | | |
|----------|--|---|---|
| G | Hauteur du siège <i>Indiquer TOUS les choix acceptables</i> | Fauteuil pivotant | <input type="checkbox"/> Réglable <input type="checkbox"/> Standard = de 417 mm (16,4 po) ou moins à 512 mm (20,2 po) ou plus <input type="checkbox"/> Bas = de 376 mm (14,8 po) à 439 mm (17,3 po) <input type="checkbox"/> Autre = _____ |
| | | Tabouret pivotant avec dossier | <input type="checkbox"/> Fixe = entre 417 mm (16,4 po) et 512 mm (20,2 po) <input checked="" type="checkbox"/> Réglable = entre 580 mm (23 po) et 840 mm (33 po) <input type="checkbox"/> Fixe = hauteur égale ou supérieure à 670 mm (27,5 po) |
| H | Mécanisme d'inclinaison <i>Un choix seulement</i> | <input type="checkbox"/> Mécanisme d'inclinaison permet de régler le siège et le dossier en même temps selon un ratio qui se situe $\geq 1:1$ (comprend l'inclinaison Synchrone et l'inclinaison Unison) <input type="checkbox"/> Inclinaison indépendante les angles d'inclinaison du dossier et du siège s'ajustent indépendamment l'un de l'autre. <input checked="" type="checkbox"/> Aucune préférence | |
| I | Verrouillages du siège et du dossier <i>Indiquer TOUS les choix acceptables</i> | <input type="checkbox"/> Position de configuration = verrouillable ou arrêt à une position lorsque le siège est plat et le dossier droit <input checked="" type="checkbox"/> Positions multiples = verrouillable ou arrêt à plusieurs positions (ce qui comprend la position de configuration) | |
| J | Roulettes | <input type="checkbox"/> Moquette <input checked="" type="checkbox"/> Surface dure | |
| L | Repose-pieds | <i>De série avec tabourets seulement</i> | |
| | Finis (avec rembourrage/sans rembourrage) <i>Indiquer TOUS les choix acceptables</i> | Dossier | <input type="checkbox"/> Rembourrage <input checked="" type="checkbox"/> Tissu respirant (filet) <input type="checkbox"/> Autre = _____ |
| | | Siège | <input type="checkbox"/> Rembourrage <input checked="" type="checkbox"/> Tissu respirant (filet) <input type="checkbox"/> Autre = _____ |
| | Critères supplémentaires : | | |