

ABBREVIATIONS

APF	AUDESUS DU P. ANCHER FINI
ATS	COMMUTATEUR DE TRANSERT AUTOMATIQUE
BOOT	DESSOUS DU CHEMIN DE CALES APF
BOF	DESSOUS DU FLOTTER
DTT	TRANSFORMATEUR SEC
E	ALIMENTATION DE SECOURS
GCFR	DISJONCTEUR DE FUITE DE TERRE
OND	CONDUCTEUR DE TERRE
IG	MISE A LA TERRE SOLE.EE
MCC	CENTRE DE COMMANDE DE MOTEURS
MCS	INTERPRETEUR ABOITE/MOULE
MIO	P.C. MODULAIRE AVEC ENTRESORTIES
N	ALIMENTATION NORMALE
NIC	HORS CONTRAT
NTS	NON A L'ECHELLE
OIC	AUDESUS DU COMPTOR
PLC	AUTOMATE PROGRAMMABLE
PNL	PANNEAU
TL	PRISE VERROUILLABLE
UPS	ALIMENTATION SANS COUPURE
WP	A TERNIVUE DES INTERPRISES
AFG	AUDESUS DU NIVEAU DEFINITIF DU SOL

SYMBOLES ELECTRIQUES

	BOITE DE JONCTION
	SECTIONNEUR MANUEL
	DISJONCTEUR
	PANNEAU 120/240 V
	FUSIBLE
	COMMUTATEUR MANUEL/AUTOMATIQUE
	CONTACT
	SOLENOIDE

SYMBOLES DE PRISES DE COURANT

	PRISE DOUBLE AVEC FENTE EN T 20 A, 125 V, NEMA 5-20R
	PRISE DOUBLE AVEC FENTE EN T A GCFR 20 A, 125 V, NEMA 5-20R
	PRISE DOUBLE AVEC FENTE EN T A GCFR WP 20 A, 125 V, NEMA 5-20R "EN SERVICE"

SYMBOLES DE CLAIRAGE

	LAMPAIRE MULTIPLE A DEL
	LAMPAIRE A ECLAIRAGE DEL DIRIGE VERS LE BAS
	LAMPAIRE PROJECTEUR A DEL

LEGENDE DES TYPES DE LIGNES

	NOUVEAU ETROU DEPLACE
	EXISTANT A CONSERVER
	CONDUIT SOUTERRAIN

NUMEROTAGE DES CIRCUITS:
AA-X-1
 CIRCUIT COMMUNE
 NUMERO DU CIRCUIT
 NOM DU PANNEAU

NOMENCLATURE DES LUMINAIRES

TYPE	LAMPE	DESCRIPTION	FABRICANT (OU EQUIVALENT RECOMMANDE)
A1	DEL 5W V	LAMPAIRE A ECLAIRAGE DIRIGE VERS LE BAS 20 RC, 35 000 LUMENS, 4000K DEL ET A FISSUREL ETROIT.	COOPER CTN-C24-33-24-1E1 SIGNIFY HFL-138L-1050W-G2-24V-DWG-GV3 HOLOPHANE HMLEDP2-40K-HVODT-HGRAN
A2	DEL 347 V	LAMPAIRE A ECLAIRAGE DIRIGE VERS LE BAS 300 70 RC, 35 000 LUMENS, 4000K DEL ET FISSUREL ETROIT RECOMMANDE.	COOPER CTN-C24-33-24-1E1 SIGNIFY HFL-138L-1050W-G2-24V-DWG-GV3 HOLOPHANE HMLEDP2-40K-HVODT-HGRAN
A3	DEL 347 V	LAMPAIRE ECLAIRAGE DIRIGE VERS LE BAS 70 RC, 35 000 LUMENS, 4000K DEL ET FISSUREL ETROIT RECOMMANDE.	COOPER CTN-C24-33-24-1E1 SIGNIFY HFL-138L-1050W-G2-24V-DWG-GV3 HOLOPHANE HMLEDP2-40K-HVODT-HGRAN
B1	DEL 347 V	LAMPAIRE PROJECTEUR 70 RC, 35 000 LUMENS, 4000K DEL ET FISSUREL ETROIT, SELECTEUR LUMEN REGULABLE	LITHONIA RSXF4 LED-P8-40K-4R SIGNIFY PFF-138L-12A-W-G2

