
ANNEXE 2 – Photos du site



Photo 1. Sas nord, rail de guidage sud



Photo 2. Sas nord, partie supérieure – vue d'ensemble



Photo 3. Sas nord – porte de la partie supérieure



Photo 4. Sas nord – vue à l'échelle de la porte de la partie supérieure



Photo 5. Porte supérieure sud



Photo 6. Sas nord reposant sur les blocs d'appui



Photo 7. Bac d'embarcation reposant sur les colonnes de support pour l'hiver. À noter, le diamètre du cylindre principal est de 90 pouces



Photo 8. Ensemble de vannes hydrauliques, typique à plusieurs endroits du site



Photo 9. Salle des vannes d'intercommunication et des vannes d'isolement (permis equis pour le travail dans les espaces clos)



Photo 10. Vanne d'intercommunication. Dimension nominale du tuyau d'intercommunication : 12 pouces