

## EQUIPMENT LIST (English)

Part Number	Description	Quantity	Unit Price	Total
PLA100010B	CAT6 EZ-RJ45 CONNECTORS . 100/BOX	10 each (ea)		
2100-7	ELECTR SCISSOR 5 1/4" DE	10 ea		
TKT-UNICAM-PFC	UNICAM TERMINATION KIT	3 each		
PANGB2B0306TPI1	BICSI 1/4" X 2" X 12" MALT BUS BAR	5 ea		
THO54201	2 LOD HOLE 1/4 14-10AW G YELLOW	100 ea		
C2105A.12.06	HOOK UP WIRE 14AWG COIL 30.5m	122 each		
IDE45777	7-IN-1 CRIMP TOOL STRIPPER	4 ea		
TRO883/4X66	ISOL 3/4POX66FT TAPE 8. 5MIL	20 ea		
450-200	SELF-LOCKING CABLE TIES	4 ea		
450-210	SELF-LOCKING CABLE TIES	4 ea		
AF-100	ALL-PURPOSE GREASE	5 each		
7808WB 0101000	RG8X 50 OHM	305 each		
ANM-1508	NTYPE MALE CONNECTOR FOR 7808WB	24 each		
MIL48324403	SHOCKWAVE™ 18-PIECE SCREW BIT KIT	4 ea		
56028	FLASHLIGHT WITH D LAMP	10 ea		
MIL48222910	COMPACT MULTIB ITS 8-IN-1 SCREWDRIVER	10 ea		
MIL48229413	15 PIECE FLEXIBLE HEAD RATCHET WRENCH SET - SAE	3 ea		
MIL48229416	SAE RATCHET WRENCHES SET 15 PC	3 ea		
MIL48229004	6MM 1/4" 50PC SAE & M RATCHETS & SOCKETS	2 ea		
D240-6	6" YARN CUTTER	10 ea		
FO-AD208	OS2 DUPLEX LC/LC FEMALE ADAPTER	20 each		
FO-AD600	ST/ST FEMALE ADAPTER SM/MM SIMPLEX	20 each		
5748	MAXI UNVIVERSAL COAXIAL ADAPTER KIT	2 each		
VL-RL75-75BK	75' 3/4 ROLL VELCRO BLACK	1 each		
PLA100054C	EZ-RJPRO HD CRIMP TOOL	6 ea		
2100-8	FREE FALL SCISSORS AC	10 ea		
55569	ZIPPER BAG	10 ea		
D322-41/2C	4" MINI LONG SPOUT PLIERS	5 ea		
D209-4C	MIDGET 4" WIRE CUTTER	5 ea		
MIL213620	M18 TOWER LIGHT LOADED R	3 ea		

<b>56413</b>	RECHARGEABLE FLASHLIGHT	<b>10 ea</b>		
<b>56403</b>	PERSONAL WORK LIGHT	<b>10 ea</b>		
<b>U209-006-RJ45-X</b>	6FT USB-A to RJ45 CABLE	<b>5 each</b>		
<b>LEV49886VFL</b>	VISUAL FAULT LOCATOR	<b>2 ea</b>		
<b>THOTC5342A</b>	TYRAP .19" ADHESIVE HEADER	<b>100 ea</b>		
<b>K111</b>	CRIMP TOOL	<b>2 each</b>		
<b>GRE45500</b>	CRIMPING TOOL SET MATRICE2	<b>2 ea</b>		
<b>CAB6RW90GRE</b>	6AWG 7-STRAND RW90 600V 90C GREEN	<b>30 meter</b>		
<b>ERH615800</b>	5/8" MAT ROD10FT CUI VRE	<b>3 ea</b>		
<b>CABGENAP0061PNU</b>	6 FO 9UM OS2 INDOOR SINGLE-MODE	<b>1525 meter</b>		
<b>95-200-99</b>	UNICAM LC OS2 CONNECTOR	<b>50 each</b>		
<b>95-200-51</b>	UNICAM ST OS2 CONNECTOR	<b>50 each</b>		
<b>95-000-99</b>	UNICAM LC OM1 CONNECTOR	<b>50 each</b>		
<b>95-000-51</b>	UNICAM LC OM1 CONNECTOR	<b>50 each</b>		
<b>CABOCCDX006DSLX9YR</b>	6F OFNR DIST SM OS2 INT- EXT 9/125 250/900 YELLOW	<b>1220 meter</b>		
<b>CABOCCDX006DWLS9OR</b>	6F OFNR DIST MM OM1 INT- EXT 62.5/125 250/900 ORA	<b>1220 meter</b>		
<b>CABGEN23/4PR6PURFT4305</b>	23/4PR CAT6 PURPLE FT4 3 50MHZ 305M 7133809	<b>6100 meter</b>		
<b>USB-310-2M</b>	2M USB-A TO USB-C CABLE	<b>10 each</b>		
<b>U030AB-006-WH</b>	CABLE USB-B TO MINB	<b>10 each</b>		
<b>BPB002BTBK</b>	POWERBANK 20000mAH	<b>4 each</b>		
<b>S-12567</b>	ORIGINAL VENT GLOVES MEDUIM	<b>15 each</b>		
<b>S-12568</b>	ORIGINAL VENT GLOVES MEDUIM	<b>15 each</b>		
<b>Total bid price</b>				<b>\$</b>

## LISTE D'ÉQUIPEMENT (Français)

Numéro d'article	Description	Quantité	Prix Unitaire	Total
PLA100010B	CONNECTEURS CAT6 EZ-RJ45 . 100/BOITE	10 chacun(ch)		
2100-7	CISEAU ELECTR 5 1/4PO DE	10 ch		
TKT-UNICAM-PFC	KIT DE TERMINAISON UNICAM	3 ch		
PANGB2B0306TPI1	BARRE OMNIBUS MALT BICSI 1/4PO X 2PO X12PO	5 ch		
THO54201	COSSE 2 TROU 1/4 14-10AW G JAUNE	100 ch		
C2105A.12.06	cable 14AWG drum 30.5m	122 ch		
IDE45777	DENUDEUR OUTIL SERTIR 7 EN 1	4 ch		
TRO883/4X66	RUBAN ISOL 3/4POX66PI 8.5MIL	20 ch		
450-200	ATTACHE CABLES AUTOBLOQU	4 ch		
450-210	ATTACHE CABLES AUTOBLOQU	4 ch		
AF-100	GRAISSE TOUT USAGE	5 ch		
7808WB 0101000	RG8X 50 OHM	305 ch		
ANM-1508	CONNECTEUR NTYPE MALE POUR 7808WB	24 ch		
MIL48324403	ENSEMBLE D'EMBOUT VISSAGE SHOCKWAVEMC 18 PIECE	4 ch		
56028	LAMPE POCHE AVEC LAMPE D	10 ch		
MIL48222910	TOURNEVIS COMPACT MULTIBITS 8 EN 1	10 ch		
MIL48229413	JEU DE 15 CLES A CLIQUET A TETE FLEXIBLE - SAE	3 ch		
MIL48229416	CLES A CLIQUET SAE ENSEMBLE 15 PC	3 ch		
MIL48229004	CLIQUETS ET DOUILLES DE 6MM 1/4PO 50PC SAE ET M	2 ch		
D240-6	COUPE FIL 6PO	10 ch		
FO-AD208	ADAPTEUR LC/LC FEMELLE OS2 DUPLEX	20 ch		
FO-AD600	ADAPTEUR ST/ST FEMELLE SM/MM SIMPLEX	20 ch		
5748	MAXI UNIVERSAL COAXIAL ADAPTER KIT	2 ch		
VL-RL75-75BK	ROULEAU DE 75 PI 3/4 VELCRO NOIR	1 ch		
PLA100054C	EZ-RJPRO HD CRIMP TOOL	6 ch		
2100-8	CISEAUX CHUTE LIBRE AC	10 ch		

<b>55569</b>	SAC A FERMETURE GLISSIER	<b>10 ch</b>		
<b>D322-41/2C</b>	PINCE MINI BEC LONG 4PO	<b>5 ch</b>		
<b>D209-4C</b>	COUPE FIL MIDGET 4PO	<b>5 ch</b>		
<b>MIL213620</b>	M18 TOUR LUMIERE CHARGEU R	<b>3 ch</b>		
<b>56413</b>	LAMPE POCHE RECHARGEABLE	<b>10 ch</b>		
<b>56403</b>	LAMPE DE TRAVAIL PERSONN	<b>10 ch</b>		
<b>U209-006-RJ45-X</b>	CABLE USB-A TO RJ45 6PI	<b>5 ch</b>		
<b>LEV49886VFL</b>	VISUAL FAULT LOCATOR	<b>2 ch</b>		
<b>THOTC5342A</b>	EMBASE TYRAP .19PO ADHESIVE	<b>100 ch</b>		
<b>K111</b>	CRIMP TOOL	<b>2 ch</b>		
<b>GRE45500</b>	PINCE SERTIR SET MATRICE2	<b>2 ch</b>		
<b>CAB6RW90GRE</b>	6AWG 7 BRINS RW90 600V 90C VERT	<b>30 metres (m)</b>		
<b>ERH615800</b>	TIGE MALT 5/8POX10PI CUI VRE	<b>3 ch</b>		
<b>CABGENAP0061PNU</b>	6 FO MONOMODE INTERIEUR 9UM OS2	<b>1525 mt</b>		
<b>95-200-99</b>	CONNECTEUR UNICAM LC OS2	<b>50 ch</b>		
<b>95-200-51</b>	CONNECTEUR UNICAM ST OS2	<b>50 ch</b>		
<b>95-000-99</b>	CONNECTEUR UNICAM LC OM1	<b>50 ch</b>		
<b>95-000-51</b>	CONNECTEUR UNICAM LC OM1	<b>50 ch</b>		
<b>CABOCCDX006DSLX9YR</b>	6F OFNR DIST SM OS2 INT- EXT 9/125 250/900 JAUNE	<b>1220 mt</b>		
<b>CABOCCDX006DWLS9OR</b>	6F OFNR DIST MM OM1 INT- EXT 62.5/125 250/900 ORA	<b>1220 mt</b>		
<b>CABGEN23/4PR6PURFT4305</b>	23/4PR CAT6 VIOLET FT4 3 50MHZ 305M 7133809	<b>6100 mt</b>		
<b>USB-310-2M</b>	CABLE USB-A TO USB-C 2M	<b>10 ch</b>		
<b>U030AB-006-WH</b>	CABLE USB-B TO MINB	<b>10 ch</b>		
<b>BPB002BTBK</b>	POWERBANK 20000mAH	<b>4 ch</b>		
<b>S-12567</b>	ORIGINAL VENT GLOVES MEDIUM	<b>15 ch</b>		
<b>S-12568</b>	ORIGINAL VENT GLOVES MEDIUM	<b>15 ch</b>		
<b>Prix total de la soumission</b>				<b>\$</b>